

# Cordon ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6, LSOH, Component Level, vert, 5,0 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.2635
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.2635
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990135264

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



**Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement offrent une qualité Cat.6-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6.**

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-pliage
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm

**Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.**

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	vert
Longueur	5 m

Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Certifié Component-Level	oui
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Couleur (douille)	vert
Câble LSOH	oui
Connecteur type RJ45	Standard