

# ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Pro 32 HE, 600x600 BxT Glastür grau

<b>Artikelnummer</b>	26.21.0056
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	26.21.0056
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049600577



## ROLINE 19 Zoll Netzwerkschrank Pro 32 HE 600x600 BxT Glastür grau

Die Netzwerkschränke der ROLINE Pro Serie wurden entwickelt, um eine besonders komfortable und flexible Netzwerkverkabelung zu ermöglichen. Mit Bürsteneinlässen im Dach- und Bodenbereich (ab 26HE und 800 mm Schrankbreite), einem aufschiebbaeren Einlass im Bodenchassis mit Moosgummidichtung sowie Bürstenleisten ober- und unterhalb der Rücktür (ab 26HE) bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsszenarien. Vertikale Kabelführungskanäle mit Blende, installiert neben den Profilschienen (ab 800 mm Schrankbreite), vervollständigen das Design. Ein abgesetzter, abnehmbarer Deckel mit Lüftungsschlitzen verbessert die Luftzirkulation und ermöglicht eine einfache Installation eines Lüftermoduls. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar und in der Tiefe verstellbar sind. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Modular abnehmbare Seitenwände und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Die Schränke sind bei Bedarf auch vollständig zerlegbar.

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke

Produkttyp	19"-Standschrank
Farbe	grau
Lieferumfang	19-Zoll Netzwerkschrank Pro 32 HE, Erdungskabel-Set, Einbausatz für Profil-Halbzylinder, 2x Schlüssel, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Anleitung
Höheneinheiten	32 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	360 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	540 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Materialgruppe	Stahl
Wandmontage möglich	nein
Justierfüsse	ja
Maximale Tragkraft	600 kg
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Fronttür	Glastür
Rackschienen	ja
Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	ja
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	ja
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	1609 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	60.9 kg