

Artikelnummer: 128768

Kurzbeschreibung: Nestbarer Rollbehälter, 3-seitig, 2 Zwischenböden

Langbeschreibung: Nestbarer Rollbehälter, 3-seitig, mit Kunststoffböden, Traglast 500 kg: Zwei Seitengitter und eine Rückwand bilden das Gerüst des nestbaren Rollbehälters mit einer Breite von 673 und einer Tiefe von 794 im Innenmaß. Die Oberfläche des Rollwagens ist galvanisch blau verzinkt und damit besonders unempfindlich und langlebig. Genauso robust sind die Böden aus Kunststoff. Per Federtechnik lässt sich der Boden zur Seite klappen, was den Rollbehälter nestbar macht für den optimalen Leerguttransport. Der Rollbehälter trägt Lasten bis 500 Kilogramm problemlos, so können selbst schwere Güter ganz leicht bewegt und gelagert werden. Zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen mit einem Durchmesser von je 125 Millimetern machen den Behälter mobil. Die spezielle Elastikbereifung sorgt dafür, dass die Rollen des Wagens sehr strapazierfähig und leise laufend sind. 2 Seitengitter, 1 Rückwand Nestbar Galvanisch blau verzinkt Kunststoffböden Anzahl Zwischenböden: wahlweise mit keinem, einem oder zwei Zwischenböden Die Ausführung mit einem Zwischenboden: Zwischenboden klappbar, mittig angebracht, fest an der Rückwand arretiert Boden mit Federtechnik zu Seite klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, grau, Elastikbereifung, 125 mm Traglast: 500 kg Innenmaß: B 673 x T 794 mm



EAN/GTIN: 4260474941605