

Artikelnummer: 153602

Kurzbeschreibung: IBC Klappenhahn, mit stabilem Grobgewinde, Tankanschluss Durchmesser 100 mm

Langbeschreibung: IBC Klappenhahn, mit stabilem Grobgewinde: Mit dem robusten Grobgewinde wird der IBC Klappenhahn schnell und sicher an herkömmliche IBC-Tanks verschraubt. Das Maß dieses Hahns zum Anschluss an einen IBC-Tank beträgt 62 Millimeter, das Durchlaufmaß DN 50/2 Zoll. Auch das Material lässt keine Wünsche offen, denn der stabile PE-Kunststoff garantiert eine lange Lebensdauer. Die Auslieferung des Klappenhahns IBC erfolgt mit aufgeschweißter Aluminiumfolie.

Robuster Kunststoff mit fest verarbeitetem Grobgewinde für den Anschluss am Tank
Inklusive Schraubkappe Tankanschluss Durchmesser 62 mm: Abgang: 2 Zoll, Nennweite: DN 50, Gewicht: 0,246 kg Tankanschluss Durchmesser 75 mm: Abgang: 2 Zoll, Nennweite: DN 50, Gewicht: 0,274 kg Tankanschluss Durchmesser 100 mm: Abgang: 3 Zoll, Nennweite: DN 80, Gewicht: 0,435 kg

EAN/GTIN: 4260411311423

