

Artikelnummer: 400984

Kurzbeschreibung: Manuflex Anbauwerkbank Profi Standard, Tischplatte Kunststoff, 2000 x 700 mm, brillantblau

Langbeschreibung: Manuflex Anbauwerkbank Profi Standard, Tiefe 700 mm, Breite und Tischplatte wählbar: Die Manuflex Anbauwerkbank Profi Standard hat eine Tiefe von 700 mm. Dabei können Sie bei der Manuflex Anbauwerkbank Profi Standard sowohl die Breite wie auch die Tischplatte wählen. Mit der Manuflex Anbauwerkbank Profi Standard erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz zu einem komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Die Manuflex Anbauwerkbank Profi Standard hat eine Tiefe von 700 mm und ist 840 mm hoch. Sie haben die Wahl, die Anbauwerkbank mit einer Breite von 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm zu bestellen. Die Anbauwerkbank hat ein Gestell aus einem 60 x 60 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabile, 60 mm hohe Zargen mit 6 mm Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Dieses Stahlprofilrahmen macht die Anbauwerkbank besonders stabil, die hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Sie können die Manuflex Anbauwerkbank Profi Standard mit einer Kunststoff-Tischplatte oder einer geölten Multiplex-Tischplatte bestellen. Weitere Informationen zu den je 40 mm dicken Tischplatten finden Sie weiter unten. Auf Anfrage liefern wir Ihnen die Anbauwerkbank auch gerne in leitfähiger Version. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz Äu sserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Gestell: bestehend aus 1 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 700 mm Höhe: 840 mm Auf Anfrage auch in leitfähiger Ausführung lieferbar 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl Breite wahlweise: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm Die Tischplatte ist 40 mm dick und kann in 2 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.



EAN/GTIN: 4045916116908