


- zum schnellen Verschließen von Gullys, Kanalschächten etc.
- Bei Störfällen oder Havarien können keine wassergefährdenden Stoffe eindringen.

Verriegelbare Kanalabdeckung


- bestehend aus Aluminium-Tränenblech, Verriegelungsmechanismus und Dichtungsmaterial auf Polyurethanbasis
- Dichtungsmaterial an der Unterseite sorgt für hervorragende Anpassung und optimale Abdichtung.
- gleicht Unebenheiten bis 40 mm aus
- Mittels federbelastetem Spannhebel wird die Kanalabdeckung am Gully befestigt.

2 Größen stehen zur Auswahl:

- Verriegelbare Kanalabdeckung, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), für Abläufe gemäß DIN (500 x 300 mm), Bestell-Nr. 123-501-62,
- Verriegelbare Kanalabdeckung, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), für Abläufe gemäß DIN (500 x 500 mm), Bestell-Nr. 123-502-62



Oberfläche aus Aluminium, Verriegelung durch federbelasteten Spannhebel.



Unterseite mit Dichtungsmaterial auf Polyurethanbasis.

Überfahrbare Kanalabdeckung

- bestehend aus einer 10 mm starken Stahlplatte, die umlaufend mit einer Spezialdichtung (H = 50 mm) versehen ist
- Durch das Eigengewicht wird die Dichtung komprimiert und passt sich so den Unebenheiten des Bodens an.



Überfahrbare Kanalabdeckung, Bestell-Nr. 130-305-62

Maße außen L x B [mm]	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Gewicht [kg]	32	45	80
Bestellnummer	130-305-62	137-269-62	137-272-62

ZUBEHÖR

- **Transportkarre** für einen schnellen und sicheren Transport der Kanalabdeckung; mit Gelenkaufnahme - so lässt sich die Kanalabdeckung mühelos zum Einsatzort fahren und genau auf dem zu verschließenden Kanaleinlauf positionieren
- **Ständer** zur kipp-sicheren Aufstellung der überfahrbaren Kanalabdeckung in der Nähe des zu sichernden Kanaleinlaufs
- **Wandhalterung** zur sicheren Positionierung der Kanalabdeckung

Transportkarre, Bestell-Nr. 130-307-62



ZUBEHÖR	Bestellnummer
Transportkarre	130-307-62
Ständer	130-309-62
Wandhalterung	130-310-62

Abdichtkissen

- nach einmaliger Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit jederzeit griff- und einsatzbereit

- wetterfest und reißfest
- resistent gegen viele Säuren und Laugen
- einsetzbar bei -30 °C bis +70 °C
- Maße B x T (mm): 700 x 700
- mit widerstandsfähigem Tragegriff aus Edelstahl
- praktischer Edelstahl-Wandhalter als Zubehör erhältlich



Bestell-Nr. 208-054-62

i Optionales Zubehör: Wandhalter aus Edelstahl, Bestell-Nr. 208-738-62

Im Handumdrehen einsetzbar: Abdichtkissen zur Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit, Bestell-Nr. 208-054-62

Flexible Kanalabdichtung

- für die schnelle Absicherung von Kanaleinläufen
- in Notfällen und zur Vorbeugung

- bietet auch bei unregelmäßigen Geometrien einen sicheren Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten
- aus Chemikalien-beständigem Polyethylen (PE-LD)
- leicht zu reinigen
- zur Befüllung mit Druckluft
- mit Eurosteckkupplung und Entlastungsventil
- Druckluft-Schläuche und -Absperrhähne sowie Lagerboxen als Zubehör erhältlich

Typ	K1	K2
Durchmesser außen [mm]	400	800
Bestellnummer	201-662-62	202-296-62
ZUBEHÖR	Lagerboxen für Kanalabdichtungen	
Maße außen L x B x H [mm]	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210
Bestellnummer	132-789-62	132-790-62

Lagerbox mit Tragegriff und Deckel, vorbereitet zur Wandmontage.



ZUBEHÖR	Bestellnummer
Druckluftschlauch, 10 m, schwarz, mit Kupplung und Tülle	202-299-62
Druckluftschlauch, 20 m, schwarz, mit Kupplung und Tülle	202-300-62
Kugelabsperrhahn für Druckluft	202-301-62