

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 1 m x
400 mm, empattement 125 mm

Numéro d'article: 126392



Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux










- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm
- largeur 480 mm
- empattement 125 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 375 mm et d'une largeur maximale de 600 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	600 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	375 mm
composants de	élément pour convoyeur	empattement	125 mm

convoyeur		
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre 70 mm
matériau de roulette	acier	largeur de cadre 40 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre acier
longueur de convoyeur	1 m	surface de cadre galvanisé
extensible	non	forme de cadre profilé en U
largeur de convoyeur	400 mm	Poids 19,2 kg
largeur	480 mm	

Accessoires

130378		·	courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 400 mm, empattement 125 mm
130527		·	courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 400 mm, empattement 125 mm
130764			passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 400 mm, empattement 125 mm, avec charnières et équilibre
135291			Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135305			Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135429			butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508096			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508102			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508109			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508115			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508122			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel