

## Rollcart support cycles

force 0,15 t, plateau longueur x largeur 700 x 425 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse caisse en bois, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage airsur jante plastique



**Numéro d'article: 158249**

## Rollcart Support cycles

### Force 150 kg

support cycles

- force 0,15 t
- plateau longueur x largeur 700 x 425 mm
- hauteur de charge 180 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse caisse en bois
- timon avec demi-coque soudée
- avec 2 coudes d'appui intégrés
- cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roues
- avec bandage airsur jante plastique
- livré incluant l'attelage de remorque avec adaptateur de tige de selle, boulon à rotule et clip

## Détails techniques

appareil de manutention	remorque	timon	avec demi-coque soudée
type de remorque	support cycles	nombre/type de roulettes	2 roues
matériau	acier	pneumatique	air
charge	0,15 t	Ø de roue	310 mm
hauteur de charge	180 mm	largeur de roue	50 mm
longueur de plateau	700 mm	matériau de jante	plastique
largeur de plateau	425 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
rehausses	caisse en bois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement piètement	2 coudes d'appui intégrés
surface de plateforme	antidérapant	volume de livraison	attelage de remorque avec adaptateur de tige de selle, boulon à rotule, clip
exécution de plateforme	imperméable	Poids	15 kg