

bac de rétention PE classic-line

pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 405 l, hauteur x largeur x profondeur 350 x 1300 x 1300 mm, Équipé de avec caillebotis en plastique coloris noir, fourreaux pour fourche



5 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Numéro d'article: 235738



bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et agressives
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 4 x 200 litres
- volume de rétention 405 l
- hauteur x largeur x profondeur 350 x 1300 x 1300 mm
- en polyéthylène, coloris bleu
- Équipé de avec caillebotis en plastique coloris noir
- fourreaux pour fourche
- préhension 2 côtés
- 5 années de garantie



Détails techniques





type de stockage de produits dan

bac de rétention

matériau polyéthylène

type de bac de rétention	bac de rétention PE	couleur	bleu
lieu de stockage	à l'abri	équipement bac de rétention	caillebotis
volume de rétention	405 l	matériau de caillebotis	plastique
capacité	fût 4 x 200 litres	couleur de caillebotis	noir
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et agressives	possibilité d'entrée	2 côtés
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	350 mm	possibilité de passage au-dessous	oui
largeur	1300 mm	garantie	5 années
profondeur	1300 mm	Poids	63 kg

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène