

bacs sur roulettes verrouillables

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1860 x 680 x 500 mm, hauteur utile 1645 mm, rehausse : 3 parois (grillage), 1 porte battante, toit, piètement en acier galvanisé en bleu, plateforme en treillis, avec bandage TPE



Numéro d'article: 244021



bacs sur roulettes verrouillables

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1860 x 680 x 500 mm
- hauteur utile 1645 mm
- rehausse : 3 parois (grillage), 1 porte battante, toit
- piètement en acier galvanisé en bleu
- plateforme en treillis
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins et protège-pieds
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

matériau de plateforme treillis

type de chariot	bacs sur roulettes verrouillables	surface de plateforme	galvanisé
rehausses	3 parois (grillage), 1 porte battante, toit	matériau de châssis	acier
charge	500 kg	surface de châssis	galvanisé
hauteur	1860 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur	680 mm	pneumatique	TPE
largeur	500 mm	Ø de roue	100 mm
hauteur utile	1645 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes frein // protège-pieds
plateforme	ajourés	Poids	39,75 kg

Accessoires

219863



tablette grillagée, Pour récipients largeur x profondeur 460 x 640 mm, force 150 kg, le fond est accroché, en treillis, galvanisé en bleu