

# Feuille de données du produit



Article N°: 4624-1AS Chariot Cantilever avec butée de sécurité

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 2 faces avec 24 barres de portée (12 de chaque côté) habillées d'un tube de PVC de 3 mm d'épaisseur et avec butée de sécurité. Longueur utile : 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 120 kg (60 kg de chaque côté).

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Longueur totale (mm)	1400
Largeur totale (mm)	800
Hauteur totale (mm)	1807
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	zweiseitig
Poids (kg)	74
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976983127