


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 3762 Lichte tafelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat.  
 Schroefconstructie. 2 Etagebakken met 45 mm hoge rand.  
 Van houten plaat, toplaag beukendecor. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).  
 Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.  
 Legbord inwendige afm.: 965 x 555 x 45 mm

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	300
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	960
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	570
<b>Etagehoogten (mm)</b>	200, 820
<b>Totale lengte (mm)</b>	1135
<b>Totale breedte (mm)</b>	611
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1040
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	35
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976037622