

Termékinformációk

19 03 130

Kerekcsőrű fogó vágóélel (ékszerész fogó)

- Finom huzal- és ezüstékszerész munkákhoz
- Alkalmas a hajlító és vágó munkákhoz pl. az elektronika területén
- Huzalszemek ráhajlításához
- Finom, hegyesen összefutó, kerek pofák, nagy pontossággal köszörülve
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 60 HRC
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Altalános	
Cikkszám	19 03 130
EAN	4003773014348
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	72 g
Méreték	130 x 52 x 12 mm

Műszaki jellemzők	
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,6 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	8,0 mm
Csúcs szélessége (W4)	2,0 mm
Tip Thickness (D1)	1,0 mm
Pofa hossza (L3)	32,0 mm
Fejszélesség (W3)	13,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

