

Productinformatie

30 31 160

- Extreem belastbaar en slijtvast
- Verschillende bekvormen
- Lange, ronde bekken
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Langbektang

DIN ISO 5745



Algemeen

Artikel-nr.	30 31 160
EAN	4003773035077
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	110 g
Afmetingen	160 x 48 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	5,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	41,0 mm
Kopbreedte (W3)	16,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen