

## Información sobre productos

# 68 01 280

### Alicate de corte frontal

DIN ISO 5748

- El formato de la cabeza permite un desarrollo optimizado de los movimientos al tensar el nudo trenzado durante los trabajo de armado
- Para cortar alambre blando y duro
- También válido para atar y cortar alambre para atar
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	68 01 280
EAN	4003773077664
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	465 g
Dimensiones	280 x 53 x 32 mm
Norma	DIN ISO 5748
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,5 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Longitud de la cuchilla mm (C)	33 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

