

Information produit

88 01 400

KNIPEX Alligator® XL

Pince multiprise et clé serre-tubes

DIN ISO 8976



- Le classique est désormais disponible en longueur de 400 mm
- Conception robuste, insensible à la salissure ; idéal pour les travaux à l'extérieur
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Ergot de protection évitant les pincements
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Robuste mécanisme de réglage, insensible à la salissure, facile à nettoyer; convient particulièrement à un usage en extérieur
- Réglage par cliquet à 11 positions, avec une capacité allant jusqu'à 3 1/2", adaptation optimisée à la pièce et poignées ergonomiques
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	88 01 400
EAN	4003773075844
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	1.175 g
Dimensions	400 x 75 x 20 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	11
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre)	Ø 3 1/2 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	95 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 90 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.