

## wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem

hoogte 650 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 101651



## Wandaansluiting profiel voor scheidingswand

wandaansluiting profiel voor scheidingswandsysteem

- hoogte 650 mm
- als vervanging voor eindpaal
- frame van C-profiel
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating





## Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	profiel	C-profiel
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	materiaal	staal
roosterelement	wandaansluiting profiel	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	650 mm	gewicht	2 kg

scheidingswand functie

als vervanging voor  
eindpaal

## Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag