

bott **werkbank** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 740 - 1140 x 1500 x 750 mm, tafelblad van beuken, geolied, draagvermogen 1500 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 126103

bott Werkbank cubio

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 740 - 1140 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van beuken, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1500 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 3 laden
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met lade voor normale belastingen
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw















Technische details




meubeltype tafel

frontheogte 150 mm 1 stuks

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| type tafel | werkbank | draagvermogen lade | 75 kg |
| uitvoering frame | 4 voeten | uittrekbare lade | 100 % |
| vorm onderstel | 4-voetonderstel | uittrekrail lade | kogelgelagerd |
| hoogte | 740-1140 mm | materiaal plaat | beuken |
| breedte | 1500 mm | oppervlak plaat | geolied |
| diepte | 750 mm | kleur plaat | beuken |
| dikte plaat | 40 mm | materiaal onderstel | staal |
| soort uittrekking | lade voor normale belastingen | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| draagvermogen | 1500 kg | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| in hoogte verstelbaar | ja | oppervlak front | m. poedercoating |
| werkbank uitrusting | 3 laden | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| laden aantal | 3 stuks | verrijdbaar | nee |
| fronthoogte 75 mm | 2 stuks | gewicht | 108 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 126154 |  | zijpaneel voor werkbank, hoogte x breedte 692 x 610 mm, geperforeerd, in RAL5010 gentiaanblauw |
| 126156 |  | zijpaneel voor werkbank, hoogte x breedte 692 x 610 mm, geperforeerd, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126157 |  | zijpaneel voor werkbank, hoogte x breedte 692 x 610 mm, geperforeerd, in RAL7016 antracietgrijs |
| 126158 |  | zijpaneel voor werkbank, hoogte x breedte 692 x 610 mm, geperforeerd, in RAL3004 purperrood |
| 126163 |  | legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 1500 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs |
| 126164 |  | achterwandlijst voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 662 x 1500 x 24 mm, in lichtgrijs |
| 126167 |  | dwarsschoor voor werkbank, breedte 1500 mm, 3-delig, in RAL7035 lichtgrijs |
| 126168 |  | legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 1500 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs |
| 126221 |  | draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm |
| 126222 |  | draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm |
| 126223 |  | draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm, met vergrendelingsfunctie |
| 126225 |  | draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm, met vergrendelingsfunctie |
| 126226 |  | afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw achter, hoogte x breedte x diepte 85 x 1500 x 15 mm, van beuken-multiplex |
| 126228 |  | afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw aan de zijkant, hoogte x breedte x diepte 85 x 15 x 750 mm, van beuken-multiplex |

| | | |
|--------|---|--|
| 126229 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 16,5 x 175 x 175 mm, voor bekbreedte 100 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126230 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 22 x 215 x 215 mm, voor bekbreedte 125 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126231 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 24 x 225 x 225 mm, voor bekbreedte 135 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126232 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 260 x 260 mm, voor bekbreedte 150 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126233 |  | draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 284 x 284 mm, voor bekbreedte 175 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel |
| 126234 |  | hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 100 mm, met gasdrukveer |