

C+P

armoire à portes battantes pour charges lourdes

hauteur x largeur x profondeur 1950
x 1200 x 800 mm, 4 niveaux avec
tablette en acier, verrouillable avec
serrure à cylindre, corps avec
thermolaquage en RAL7035 gris clair,
face avant avec thermolaquage en
RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 142345



C+P Armoire à portes battantes

pour charges lourdes

armoire à portes battantes pour charges lourdes





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 800 mm
- force par plateau 110 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 15 mm
- double porte battante
- portes avec gonds extérieurs
- ouverture via poignée encastrée

- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion en zinc
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire pour charges lourdes	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1200 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	800 mm	tablette réglable au pas	15 mm
équipement armoire	tablettes	couleur de la tablette	zinc
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	110 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée encastrée
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	roulant	non
surface de corps	thermolaqué	garantie	10 années
surface de face avant	thermolaqué	Poids	116,75 kg
exécution porte	gonds extérieurs		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante