

## MUNK staande trap

trap eenzijdig, 3 treden met R13-laag (incl. bordes), standhoogte 0,7 m, bordes breedte x diepte 254 x 252 mm, van aluminium

Artikelnummer: 142695



## MUNK Veiligheidsladder

staande trap

- trap eenzijdig
- 3 treden met R13-laag (incl. bordes)
- standhoogte 0,7 m, bordes breedte x diepte 254 x 252 mm
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- antislip nivello®-ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 6 kg

### Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
gebruik	eenzijdig	veiligheidsbeugel	ja
standhoogte	0,7 m	spreidbeveiliging	nee
breedte sokkel	254 mm	ladder uitvoering	eendelig
diepte sokkel	252 mm	opbergbak	nee
treden aantal	3	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	onderbouw	antislip nivello®-

		ladderschoenen
diepte trede	80 mm	gewicht 6 kg
in-/uitklapbaar	ja	