

Rollcart stapelsteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm, steekplaat en bovengedeelte in-/uitklapbaar, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met TPE-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158302



Rollcart Vouwbare stapelwagen

Draagvermogen 200 kg

stapelsteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- steekplaat en bovengedeelte in-/uitklapbaar
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte x diepte 1200 x 510 x 490 mm
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 725 x 510 x 330 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met wiellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal velg	kunststof
type kar	stapelsteekwagen	wiellager	wiellager

draagvermogen	200 kg	veiligheidsgreep	ja
breedte schep	300 mm	hoogte	1200 mm
diepte schep	225 mm	breedte	510 mm
materiaal	staal	diepte	490 mm
materiaal verwerking	gelast	in-/uitklaphoogte	725 mm
klapfunctie	steekplaat // bovengedeelte	in-/uitklapbreedte	510 mm
in-/uitklapbaar	ja	in-/uitklapdiepte	330 mm
trapslede	nee	oppervlak	m. poedercoating
banden	TPE	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
wiel-ø	250 mm	gewicht	15,5 kg