

META


Lengtraversen voor palletstelling MULTIPAL

lengte 2225 mm, max. veldlast 13650 kg, draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 3500 / 3500 kg, 2 opslagplaatsen bij opslag in de lengte, opslag in de lengte, traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 221022



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Onderdeel - ligger

Lengtraversen voor palletstelling

- kliksysteem
- lengte 2225 mm
- max. veldlast 13650 kg

- draagvermogen per paar in combinatie met frametype 1 / frametype 2 3500 / 3500 kg
- vakbreedte 2200 mm
- 2 opslagplaatsen bij opslag in de lengte
- opslag in de lengte
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- traversen verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	∅ kg per plaats (bij frametype 1)	1750 kg
stellingtype	palletstelling	∅ kg per plaats (bij frametype 2)	1750 kg
stellingsysteem	kliksysteem	veldlast max. (frametype 1/vakho)	9200 kg
stellingveld	onderdeel	veldlast max. (frametype 1/vakho)	8600 kg
onderdeel	Lengtetraversen	veldlast max. (frametype 2/vakho)	13650 kg
materiaal	staal	veldlast max. (frametype 2/vakho)	12800 kg
breedte	2225 mm	veldlast max. (frametype 2/vakho)	12000 kg
bergruimte (in de lengte)	2 stuks	oppervlak traversen	verzinkt // poedercoating
opslag	in de lengte	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
gebruik	eenzijdig	kleur uitvoering	roodoranje // RAL2001
legbord-/niveautype	traversen	garantie	5 jaar
vakbreedte	2200 mm	gewicht	13,367 kg