

RAU

werkbank

Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 890 x 1000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 2 containers, uitrusting: 4 laden, 1 kast, 1 bankschroef, Met zwenkdeur, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 230453



werkbank




- hoogte x breedte x diepte 890 x 1000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 750 kg
- uitvoering frame 2 containers
- uitrusting: 4 laden, 1 kast, 1 bankschroef
- links 1 kast
- rechts 4 laden
- laden hoogte 3x150 mm/1x270 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %



- Met zwenkdeur
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie
type tafel	werkbank	afsluitbaar	ja
vorm onderstel	2 containers	greep	doorlopende greeplijst
hoogte	890 mm	beletteringsveld	ja
breedte	1000 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
diepte	700 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
dikte plaat	40 mm	kleur plaat	beuken
diepte plaat	700 mm	materiaal onderstel	staal
draagvermogen	750 kg	oppervlak onderstel	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
werkbank uitrusting	4 laden, 1 kast, 1 bankschroef	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen links	1 kast	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
onderbouwelementen rechts	4 laden	materiaal verwerking	geschroefd
laden aantal	4 stuks	sluitsysteem	stiftcilinderslot
laden aantal x hoogte	3x150 mm/1x270 mm	deuren aantal	1 stuks
nuttige breedte lade	490 mm	type deur	zwenkdeur
nuttige diepte lade	560 mm	verrijdbaar	nee
nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 15 mm	levering	voorgemonteerd
draagvermogen lade	50 kg	garantie	5 jaar
uittrekbare lade	90 %	gewicht	110 kg

Gerelateerde Producten

230960		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken
230966		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 3500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak
230974		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder

230981		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn
230989		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, stimuleert ontlasting van rug en benen, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart