


## RAU

### werkbank

#### Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 2000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 1250 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 3 laden, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



# RAU.



Artikelnummer: 230718



#### werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 3 laden
- laden hoogte 3x180 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %




- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details




|                                   |                                |                      |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| meubeltype                        | tafel                          | uittrekrail lade     | op wielen gelagerd met intrekfunctie |
| type tafel                        | werkbank                       | afsluitbaar          | ja                                   |
| vorm onderstel                    | 4-voetonderstel                | greep                | doorlopende greeplijst               |
| hoogte                            | 840-1040 mm                    | beletteringsveld     | ja                                   |
| breedte                           | 2000 mm                        | materiaal plaat      | massief beukenhout                   |
| diepte                            | 700 mm                         | oppervlak plaat      | met laklijfolie                      |
| dikte plaat                       | 40 mm                          | kleur plaat          | beuken                               |
| diepte plaat                      | 700 mm                         | materiaal onderstel  | staal                                |
| draagvermogen                     | 1250 kg                        | oppervlak onderstel  | m. poedercoating                     |
| in hoogte verstelbaar             | ja                             | kleur onderstel      | lichtgrijs // RAL7035                |
| hoogteverstelling door            | C-profielstaal met gatenraster | oppervlak front      | m. poedercoating                     |
| werkbank uitrusting               | 3 laden                        | kleur voorkant       | gentiaanblauw // RAL5010             |
| laden aantal x hoogte             | 3x180 mm                       | materiaal verwerking | gelast                               |
| nuttige breedte lade              | 490 mm                         | sluitsysteem         | stiftcilinderslot                    |
| nuttige diepte lade               | 560 mm                         | verrijdbaar          | nee                                  |
| nuttige hoogte lade (gedetaillee) | fronthoogte - 15 mm            | levering             | voorgemonteerd                       |
| draagvermogen lade                | 100 kg                         | garantie             | 5 jaar                               |
| uittrekbare lade                  | 90 %                           | gewicht              | 122 kg                               |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 230964 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken   |
| 230969 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak  |
| 230977 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder |
| 230985 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn    |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 230992 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 2000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp   |
| 230997 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 2000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 legbord, 2 rails voor zichtbakken, 2 kantelbare metalen planken, 1 flatscreenhouder   |
| 231001 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 2000 x 2000 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149865 |    | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood  |
| 184411 |    | antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, stimuleert ontlasting van rug en benen, bestendig tegen slijtage |
| 195726 |   | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw  |
| 225020 |  | Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit   |
| 508821 |  | stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart   |