

tapis antifatique

Beilen

marchandise au mètre, ESD-
exécution électroconductrice,
conforme à CEI61340-4-1 (catégorie
DIF), résistance mesurée Rg 106 -
10 Ω O, Rp 106 - 10 Ω O, hauteur x
largeur 14 x 910 mm, en vinyle
microcellulaire avec pelliculage PVC
(technologie de pelliculage Uni-
Fusion™) avec profilé en tôle larmée
en noir



Numéro d'article: 235598




tapis antifatique

- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts / pour sollicitations élevées
- marchandise au mètre
- ESD- exécution électroconductrice, conforme à CEI61340-4-1 (catégorie DIF), résistance mesurée Rg 106 - 10 Ω O, Rp 106 - 10 Ω O
- hauteur x largeur 14 x 910 mm
- en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en noir
- câble de terre, bordures biseautées pour marcher sans trébucher et support anti-dérapant RedStop™
- conformément à la classe de protection incendie EN 13501-1 CfI-S1
- certification NFSI®





Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	largeur	910 mm
revêtement de sol	tapis antifatigue	équipement revêtement de sol	câble de terre, bordures biseautées, support antidérapant
confection	marchandise au mètre	conducteur d'électricité	oui
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	résistance de fuite	résistance mesurée Rg 106 - 10 \varnothing O, Rp 106 - 10 \varnothing O
convient pour (application)	sollicitations élevées	difficilement inflammable	oui
lieu d'utilisation	intérieur	à manutentionner	oui
matériau de surface de roulement	vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC	norme	EN 13501-1 Cfl-S1 // Classe de protection incendie
surface de revêtement de sol	profilé en tôle larmée	certification	certification NFSI®
couleur	noir	Poids	5,9 kg
hauteur	14 mm		

Accessoires

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
--------	--	--

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute