

PE-kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 825 x 1440 x 960 mm, inhoud 0,5 m³, draagvermogen 150 kg, in rood, onderbouw Wielen



Artikelnummer: 236041

PE-kiepwagen

- hoogte x lengte x breedte 825 x 1440 x 960 mm
- hoogte stortkant 460 mm
- inhoud 0,5 m³
- draagvermogen 150 kg
- Kantelfunctie handmatig met wielas
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- in rood
- onderbouw Wielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met polyamide-banden
- gewicht 61 kg

Technische details

baktype	kiepbak	kantelfunctie	handmatig
inhoud	0,5 m ³	gelijkvloerse leging	ja
hoogte	825 mm	onderbouw	Wielen
lengte	1440 mm	kleur	rood
breedte	960 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	150 kg	banden	polyamide
hoogte storkant	460 mm	wiel-Ø	200 mm
materiaal	polyethyleen	wieluitrusting	wielen met rem
eigenschap materiaal	vloeistofdicht	gewicht	61 kg
wandconstructie	gesloten		