

## stelsysteem-onderdelenreiniger bio-x B60

vulvolume 60 l, werkkoppervlak  
hoogte x breedte x diepte 870 x 790  
x 520 mm, draagvermogen 200 kg,  
met verrijdbaar onderstel

Artikelnummer: 236278



**10**  
YEARS  
WARRANTY

### stelsysteem-onderdelenreiniger




- reinigingstafel
- vulvolume 60 l
- reinigingsmiddelen: waterbasis
- werkkoppervlak hoogte x breedte x diepte 870 x 790 x 520 mm
- tafel hoogte x breedte x diepte 880 x 890 x 620 mm
- draagvermogen 200 kg
- van polyethyleen
- tafel uitgerust met reiniger-eerste vulling
- met verrijdbaar onderstel
- verwarmbaar tot 41°C
- spanningsvoorzorging 230 V
- met rollen
- 10 jaar garantie

### Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	onderdelenreiniger	draagvermogen	200 kg
reinigingstype	stelsysteem-onderdelenreiniger	vulvolume	60 l

type tafel	reinigingstafel	tafel uitvoering	met verrijdbaar onderstel
basis reinigingsmiddel	waterbasis	tafel uitrusting	reiniger-eerste vulling
materiaal	polyethyleen	spanningsverzorging	230 V
kleur	grijs/blauw	onderdelenreiniger functie	verwarmbaar tot 41°C
hoogte werkvlak	870 mm	verrijdbaar	ja
breedte werkvlak	790 mm	onderbouw	rollen
diepte werkvlak	520 mm	garantie	10 jaar
hoogte	880 mm	WEEE-registratienummer	DE45409363
breedte	890 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
diepte	620 mm	gewicht	145 kg

## Gerelateerde Producten

236279		Deksel voor reinigingstafel, van polyethyleen in blauw
236280		geperforeerd inzetelement voor reinigingstafel, breedte x diepte 750 x 550 mm, van RVS
236282		wielenset voor reinigingstafel, set bestaande uit: zwenkwielen en remmen