

stelsysteem-onderdelenreiniger bio-x B60

vulvolume 60 l, werkkoppervlak
hoogte x breedte x diepte 870 x 790
x 520 mm, draagvermogen 200 kg,
met verrijdbaar onderstel

Artikelnummer: 236278



10
YEARS
WARRANTY

stelsysteem-onderdelenreiniger




- reinigingstafel
- vulvolume 60 l
- reinigingsmiddelen: waterbasis
- werkkoppervlak hoogte x breedte x diepte 870 x 790 x 520 mm
- tafel hoogte x breedte x diepte 880 x 890 x 620 mm
- draagvermogen 200 kg
- van polyethyleen
- tafel uitgerust met reiniger-eerste vulling
- met verrijdbaar onderstel
- verwarmbaar tot 41°C
- spanningsvoorzorging 230 V
- met rollen
- 10 jaar garantie

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	onderdelenreiniger	diepte	620 mm
reinigingstype	stelsysteem-onderdelenreiniger	draagvermogen	200 kg

type tafel	reinigingstafel	vulvolume	60 l
basis reinigingsmiddel	waterbasis	tafel uitvoering	met verrijdbaar onderstel
materiaal	polyethyleen	tafel uitrusting	reiniger-eerste vulling
kleur	grijs/blauw	spanningsverzorging	230 V
hoogte werkvlak	870 mm	onderdelenreiniger functie	verwarmbaar tot 41°C
breedte werkvlak	790 mm	verrijdbaar	ja
diepte werkvlak	520 mm	onderbouw	rollen
hoogte	880 mm	garantie	10 jaar
breedte	890 mm	gewicht	145 kg

Gerelateerde Producten

236279		Deksel voor reinigingstafel, van polyethyleen in blauw
236280		geperforeerd inzetelement voor reinigingstafel, breedte x diepte 750 x 550 mm, van RVS
236282		wielenset voor reinigingstafel, set bestaande uit: zwenkwielen en remmen