

## Cascoo bokwiel

draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter 80 mm, naaf met rollager, velg van polypropyleen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243313



bokwiel

- draagvermogen 70 kg
- met massief rubber-banden
- diameter 80 mm
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- naaf met rollager
- velg van polypropyleen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

### Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	70 kg	draadvangkappen	nee
banden	massief rubber	naaflengte	40 mm
wiel-ø	80 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm
materiaal velg	polypropyleen	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

wiellager rollager

gewicht 0,52 kg