

Scangrip handgreep werklamp MULTILIGHT CONNECT BODY

met beugel, haak en magneet

Artikelnummer: 254543


SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



handgreep werklamp

- ideaal in combinatie met Scangrip MULTILIGHT CONNECT lampkoppen
- hoogte x lengte x breedte 79 x 114 x 202 mm
- met beugel, haak en magneet
- Compatibel met METABO/CAS
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie




Technische details

gereedschapstype	industrielamp	hoogte	79 mm
type lamp	handgreep werklamp	breedte	202 mm
geschikt voor (gebruik)	combinatie met lampkoppen	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
accutype	METABO/CAS	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5

		mm
lamp uitrusting	beugel, haak, magneet	garantie 3 jaar
lengte	114 mm	gewicht 0,12 kg

Gerelateerde Producten

254539		werklamp met verwisselbare lampkop, Lampen: COB-led, met beugel, haak en magneet, straalhoek 110 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu
254540		werklamp met verwisselbare lampkop, Lampen: COB-led, met beugel, haak en magneet, straalhoek 110 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu
254542		werklamp met verwisselbare lampkop, Lampen: LED, met beugel, haak en magneet, straalhoek 10 / 70 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu
254544		kop inspectielamp, geschikt voor handgreep werklamp, Lampen: COB-led, straalhoek 110 °
254545		floodlight-kop, geschikt voor handgreep werklamp, Lampen: COB-led, straalhoek 110 °
254546		zoeklichtkop, geschikt voor handgreep werklamp, Lampen: LED, straalhoek 10 / 70 °
254550		stroomvoorziening, geschikt voor werk- en industriële lampen, hoogte x breedte x diepte 72 x 83 x 124 mm