

C+P

lockerkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm, met 8 vakken, verdeling 2x4, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 255517

Clanic+



lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm
- met 8 vakken, verdeling 2x4
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- openslaande deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-

structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | kast | oppervlak romp | gemoffeld |
| type kast | lockerkast | oppervlak front | gemoffeld |
| hoogte | 1850 mm | type deur | openslaande deur |
| breedte | 800 mm | deuraanslag | rechts |
| diepte | 500 mm | openingshoek deur | 110 ° |
| kast uitrusting | vakken | opstelling | wand |
| vakken | 8 stuks | levering | voorgemonteerd |
| verdeling vakken | 2x4 | garantie | 10 jaar |
| onderbouw | staand op vloer | titel kasten | \$B Lockersysteem \$\$ \$M |
| afsluitbaar | ja | milieuvoordeel (verpakking) | Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc |
| sluitsysteem | cilinderslot | deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren |
| materiaal | staal | stabiliteit/versteviging/schoren | vouwen, steunen |
| materiaal verwerking | gelast | deurdemping | ja |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 | gewicht | 46,3 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 257445 |  | sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 257467 |  | sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van kunststof in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 271458 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 272042 |  | nivelleervoeten voor staande locker |
| 272047 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak |
| 272050 |  | begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |

| | | |
|--------|---|--|
| 272051 |  | spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas |
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten |
| 272064 |  | deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof |
| 272065 |  | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |
| 272067 |  | nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof |
| 273067 |  | veiligheidsslot met draaivergrendeling voor hangslot, voor lockerkast, inbraakbestendig door vrijloop - draait in gesloten toestand door en grijpt pas in na verwijdering van het hangslot, zonder meerprijs! Bestellen volgens het aantal deuren. Alleen te bestellen in combinatie met het hoofdartikel. |