

Kit de supports à roulettes

plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 526647



Kit de pieds supports à rouleaux

Pieds supports à rouleaux avec 15 chariots à bac ajourés incl.





kit de supports à roulettes

- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur 1300 x 450 x 640 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- structure en acier inoxydable, soudé
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	chariot à bac	pneumatique	caoutchouc plein
norme européenne	oui	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	600 mm	hauteur	1300 mm
largeur de plateau	400 mm	longueur	450 mm
plateforme	ouvert	largeur	640 mm
matériau	acier inoxydable	Poids	61,2 kg
matériau de finition	soudé		

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique