

META dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 752 x 604 mm, veldlast 800 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 527674



Das Lagersystem



META Dossier-schroefstelling

Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 752 x 604 mm
- veldlast 800 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 600 mm





- 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

Technische details





meubeltype	stelling	materiaal	staal
stellingtype	dossierstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefstelsel	vakbreedte	750 mm
stellingveld	aanbouwweld	vakdiepte	600 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	2500 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	752 mm	veldlast	800 kg
diepte	604 mm	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
legborden / schappen aantal	8 stuks	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
ordnerhoogtes	8 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	80 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd

legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	31,284 kg
gebruik	tweezijdig		

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150074		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
527678		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1002 x 604 mm, veldlast 800 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
726334		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg