

META

rayonnage - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1002 x 304 mm, charge maximale par élément 800 kg, 8 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 527803



Das Lagersystem



META Rayonnage à boulonner

Rayonnage suivant

rayonnage - rayonnage suivant



- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1002 x 304 mm
- charge maximale par élément 800 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- 8 niveaux avec tablette en acier
- niveaux avec rebord antichute et pliage de sécurité



- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- grande stabilité en longueur et en profondeur
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- instruction de montage : liaison des montants et des tablettes par des équerres de fixation avec filetage intégré et vis à tête bombée

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | équipement des tablettes / nivea | rebord antichute // pliage de sécurité |
| type de rayonnage | rayonnage | utilisation | unilatéral |
| rayonnage modulaire | système à visser | équipement rayonnage | tablettes |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | type tablette/niveau | tablette en acier |
| convient pour (secteurs) | salles d'archives et entrepôts | surface de tablette | galvanisé |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 2500 mm | alignement angle d'installation | droit |
| largeur | 1002 mm | stabilité / renfort / entretoise | longueur / profondeur |
| profondeur | 304 mm | exécution couleur | galvanisé |
| charge maxi par élément | 800 kg | volume de livraison | rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre |
| nombre de tablettes/niveaux | 8 pièce | livraison | démonté |
| largeur de compartiment | 1000 mm | certification | GS // label de qualité RAL |
| profondeur de compartiment | 300 mm | Poids | 25,642 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |

| | | |
|--------|---|--|
| 227961 |  | protection anti-collision rayonnage, élément : planche simple, hauteur x longueur 400 x 1100 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune/noir |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |