

ZARGES

verrijdbare platformladder

ZAP Safemaster Plus S

bordes hoogte x breedte x diepte
1300 x 600 x 630 mm, 5 treden met
kunststof elementen (incl. bordes),
van aluminium, plaatsbesparend
inklapbaar, uitrusting: steungedeelte
met rijbalk

Artikelnummer: 550227



ZARGES Platformladder ZAP Safemaster Plus S

vouwbaar

verrijdbare platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1300 x 600 x 630 mm
- trap eenzijdig
- 5 treden met kunststof elementen (incl. bordes)
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,3 m
- uitlading 1,3 m
- hoogte x breedte 2300 x 1090 mm








- van aluminium
- trede-boomverbinding afgekant
- plaatsbesparend inklapbaar
- uitrusting: steungedeelte met rijbalk
- veilig in gebruik door leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- leuning beide zijden
- gewicht 43 kg
- conform DIN EN 131-7
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	ladder voor op de trap	nee
laddertype	verrijdbare platformladder	in-/uitklapbaar	ja
materiaal	aluminium	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	ja
hoogte sokkel	1300 mm	ladder uitrusting	steungedeelte met rijbalk
breedte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning, dwarstraverse, veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
diepte sokkel	630 mm	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	3,3 m	veiligheidsbeugel	ja
uitlading	1,3 m	leuning	beide zijden
treden aantal	5	opbergbak	nee
type trede/sport	treden met kunststof elementen	norm	DIN EN 131-7
hoogte	2300 mm	garantie	10 jaar
breedte	1090 mm	gewicht	43 kg
sport-/dwarsverbinding	afgekant		

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart

