

Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x
breedte 875 x 1820 x 1390 mm,
inhoud 1500 l, in groen, vorksloffen

Artikelnummer: 704116



Cemo Grote GVK-container

Onderbouw met vorksloffen

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 875 x 1820 x 1390 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1540 x 1110 mm
- inhoud 1500 l
- in groen
- wanden: gladde, naadloze vlakken voor eenvoudige reiniging
- vorksloffen
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

Technische details




baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten

vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	1500 l	vouwbaar	nee
hoogte	875 mm	nestbaar	ja
lengte	1820 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	1680 mm	onderbouw	vorksloffen
breedte	1390 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	1250 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	1552 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	1540 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	1122 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	1110 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	groen
wandconstructie	gesloten	gewicht	64 kg

Gerelateerde Producten

203949		Onderwagen, Voor 1500 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 1552 x 1122 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 wielen met draai- en zwenkrem
203950		voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit, hoogte 140 mm
704229		plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 1500 l inhoud, in grijs

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium