

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 90 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 100 x 27 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm

Artikelnummer: 988487



BS ROLLEN  
**INOX**

## BS-ROLLEN Kunststof apparatenrol

### Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 90 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 100 x 27 mm
- schroefgatafstand 60x50 mm, schroefgat-Ø 8,3 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 35 mm

### Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	136 mm
draagvermogen	90 kg	wielbreedte	27 mm
banden	kunststof	uitlading	35 mm
wiel-Ø	100 mm	loopvlak eigenschap	breukvast

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	76 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	70 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	60x50 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	8,3 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,45 kg
zwenklager	kogellager		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken