



> PRINT

ECOSYS P6035cdn
FARBDRUCKER
FÜR FORMATE BIS DIN A4

DER TOP-VERNETZTE FARBSPRINTER.



Leistungsfähig, wirtschaftlich und vielseitig: der ECOSYS P6035cdn von KYOCERA Document Solutions ist ein schnelles System für qualitativ hochwertige Farbdrucke, das außerdem mit intelligenten Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist. Damit ist es allen Anforderungen gewachsen, die in kleinen wie großen Arbeitsgruppen gestellt werden. Und dank der einzigartigen ECOSYS Technologie mit besonders langlebigen Komponenten können Sie Ihre Kosten deutlich senken und die Umwelt schonen.

- > Besonders geringe Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- > Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß
- > Bis zu 9 600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- > Max. 5 Papierzuführungen für bis zu 2 100 Blatt Kapazität
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- > Optionales Datensicherheits-Kit
- > Direktes Drucken vom USB-Flash-Speicher ohne PC
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Mopria
- > CO₂-neutraler KYOCERA Toner*

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen der jeweiligen Klasse können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer deutlich länger im System verbleiben. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Das reduziert Folgekosten sowie Abfall und schont dadurch Budget und Umwelt.

CO₂-NEUTRALER TONER¹

Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions ist klimaneutral¹. Das verbessert Ihre CO₂-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert die Menge CO₂, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht – durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate.

KYOCERA NETVIEWER

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netzwerk eingebundenen Drucker und Multifunktionsysteme. Der Administrator erhält Statusberichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, Hintergrundbeleuchtet

Druckgeschwindigkeit: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9 600 x 600 dpi

Druckvolumen: max. 15 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 100 000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)²

Aufwärmzeit: ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)

Erste Druckseite nach: ca. 6,5 Sekunden in SW, ca. 7,5 Sekunden in Farbe

Integriertes Kostenstellenmanagement: max. 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 470 mm x 390 mm x 532 mm

Gewicht: ca. 29 kg

Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 2,1 W

Bereit: 65 W

Drucken: 523 W

Geräuschemission³ (nach ISO 7779/ISO 9296):

Ruhemodus: < Messgrenze

Drucken: 51,2 dB(A)_{L_{PA}}

Leiser Druck: 48,2 dB(A)_{L_{PA}} (reduzierte Druckgeschwindigkeit)

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE.

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 500 Blatt, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2 100 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m², A4, A5, B5

Papierablage: max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

CONTROLLER

CPU: PowerPC 4655/1 GHz

Speicher: 512 MB RAM, max. 2 048 MB RAM möglich

Schnittstellen: USB 2.0 (High-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T[X]), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

Druckersprache: PRESCRIBE IIc

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

VERBRAUCHSMATERIALIEN

TK-5150K: Toner schwarz für 12 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798, Kapazität des mitgelieferten Toners: 6 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 10 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798, Kapazität der mitgelieferten Toner: jeweils 5 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

KYOCERA MOBILE PRINT

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS-/Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktionsssystem. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften oder Lochen. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzeranmeldefunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

USB-HOST FÜR USB-FLASH-SPEICHER

Über den USB-Host können Sie PDF-, TIFF-, XPS- und JPEG-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z. B. USB-Stick) drucken. Die Auswahl der zu druckenden Dokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht erforderlich. Der USB-Host lässt sich bei Bedarf sperren.

COMMAND CENTER RX

Sofern der Drucker über den Netzwerkanschluss betrieben wird, kann über das Command Center RX der Betriebsstatus des Systems überprüft werden. Darüber hinaus können zahlreiche Einstellungen direkt über Webbrowser vom PC aus erfolgen, z. B. für Sicherheit, Netzwerkdruck oder erweiterte Netzwerkdienste.

OPTIONEN

Papierverarbeitung

Papierkassette PF-5100: max. 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, B5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm) Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.

Unterschrank:

CB-5100H: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

CB-5100L: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 37 cm

Speichererweiterung:

MDDR3-1GB: 1 024 MB

MDDR3-2GB: 2 048 MB

Festplatte (SSD):

HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement

HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

Datensicherheits-Kit (E):

Zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

USB-Kartenleser:

vereinfacht Authentifizierung am Drucker

Optionale Schnittstellen:

IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11 b/g/n)

MODELLVARIANTE

ECOSYS P6035cdn/KL3

ECOSYS P6035cdn inkl. Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre


GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.²

KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsssystem und Optionen.



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Straße 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: +49 (0)800 8677876 – Fax: +49 (0)2159 918 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Altmannsdorfer Str. 91 – A-1120 Wien
Infoline: +43 (0)1 863380 – Fax: +43 (0)1 86338 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41 (0)44 9084949 – Fax: +41 (0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH. ² Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de.

³ Surface sound pressure level.