



## Ampoule LED LINE, culot: R7s

Alternative LED aux ampoules R7s conventionnelles


- classe d'efficacité énergétique: E / F
- durée de vie: 15.000 heures
- forme: crayon
- gradable: non
- tension: 220 - 240 Volt
- position: libre
- faible consommation énergétique
- bon éclairage périphérique
- convient pour la majorité des lampes R7s grâce au culot décentré

### Exemples d'utilisation:


- restauration
- particuliers
- utilisation à l'extérieur uniquement avec des lampes adaptées



Visuel de référence: Ampoule LED LINE, culot R7s



Label d'efficacité énergétique 63002134



Label d'efficacité énergétique 63002375

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
7,3 watts	60 watts	806 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	7,0 kWh / 1.000h	E	28 mm	78 mm	049682	63002134
8,0 Watt	75 Watt	1.055 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	8,00 kWh / 1.000h	E	28 mm	78 mm	049736	63002375