



Lampe de travail "Work Flex Pocket Light"

Lampe pratique pour toutes les poches

- clip de fixation avec aimant pour garder les mains libres
- poignée antidérapante caoutchoutée
- test de chute : 2 m
- résiste aux chocs et aux éclaboussures (IPX4)
- technologie COB LED pour un éclairage idéal
- lentille matifiée pour une meilleure répartition de la lumière - n'éblouit pas (lumière de surface)
- 2 modes d'éclairage : spot et lumière de surface
- forme VARTA triangulaire - ne roule pas !
- facile à emporter - format de poche

Détails techniques :

- lumen : env.100 en lumière de surface / 110 en mode spot
- portée : 40 m
- durée de fonctionnement : 6 heures
- avec technologie COB pour la lumière de surface et une LED SMT pour le spot
- matériau : plastique avec revêtement caoutchouc
- dimensions : (L)23 x (P)173 x (H)31 mm
- livré avec 3x piles AAA

Adapté pour :

- une aide fiable pour les bricoleurs, les mécaniciens, les artisans



Lampe de travail "Work Flex Pocket Light"



Lampe de travail "Work Flex Pocket Light", sous blister



Visuel de référence : présente la gamme "Work Flex"



Produit	Portée	Flux lumineux	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Lampe de travail "Work Flex Pocket Light"	portée: 40 m	110 lumens	noir / bleu	17647 101 421	3060518