

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 220 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm



Artikelnummer: 159291

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

#### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 220 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

### Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Set	nein	Feststeller	Totalfeststeller
Bauform	Lenkrolle	Feststeller Rückstellung	manuell
Traglast	220 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	TPE	Gesamthöhe	235 mm
Rad-Ø	200 mm	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	138 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	109 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	2,65 kg