


hofs Systemregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 435 mm, Fachlast 315 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 327204



hofs System-Steckregal

Anbauregal

Systemregal - Anbaufeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 435 mm
- Feldlast 2100 kg
- Fachlast 315 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden
- Ebenen mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen






- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Systemregal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Höhe	3000 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Breite	1010 mm	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Tiefe	435 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	315 kg	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	2100 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Fachbreite	1000 mm	Anlieferung	zerlegt
Fachtiefe	400 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Ausstattung	Sicherheitskantung	Gewicht	51,3 kg

Zubehör

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
304887		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 435 mm, Fachlast 315 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
370167		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 435 mm, Fachlast 315 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
589448		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 3000 x 400 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
589765		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 3000 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
589798		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 3000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
597774		Fachteiler, Für Schraubregal, Höhe x Tiefe 300 x 400 mm, Freistehend, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
599678		Schüttguteiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 100 x 1000 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
599703		Schüttgutmulde, Für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
599736		Muldenteiler, Für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
599805		Fußblende, Für Steckregal, Höhe x Breite 75 x 1000 mm, Ausgestattet mit Diagonalstreben, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
601011		Doppel-Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss
652318		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 435 mm, Fachlast 315 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
652486		Fachboden für Traversenregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 315 kg, Ausgestattet mit Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
868419		Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
870126		Wannenboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, Ausgestattet mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

870283		Traversenpaar für Reifenregal, Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
870476		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 3000 x 400 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
870829		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 3000 x 400 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Lochblechwand

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
862489		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau