

# Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense lunar white

131-76005

4 jaar  
garantie

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense lunar white

## Technische gegevens

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense lunar white.

- Vijfvoudige afdekplaat voor vijf mechanismes.
- Kleur: lunar white gelakt (bij benadering NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Aangeraden kleur centraalplaat: white coated
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is lunar white gelakt.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
  - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 367 x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

