

DALI-2-lijnvoeding

310-02400

4 jaar
garantie

Deze DALI-busvoedingseenheid wordt gebruikt om een DALI-lijn van stroom te voorzien met een gegarandeerde voedingsstroom van 30 mA. Zorg ervoor dat de gegarandeerde voedingsstroom van de voedingseenheid groter is dan het stroomverbruik van alle bustoestellen. De DALI-busvoedingseenheid wordt gevoed op 230 Vac. Ze heeft een overspanningsimmunititeit (IEC61000-4-5) tot 2000 V en een uitbarstingsimmunititeit (IEC61000-4-4) tot 4000 V. De DALI-busvoedingseenheid is geschikt voor inbouw. Controleer de afmetingen om de geschikte inbouwdoos te kiezen.

Technische gegevens


DALI-2-lijnvoeding

- Configuratie: DALI-2-voeding
- Uitgangsspanning: 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- Maximaal gegarandeerde voedingsstroom (bij 15 V): 30 mA
- Maximale DALI-voedingsstroom: 50 mA
- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Maximaal verbruik: \varnothing 1 W
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Omgevingstemperatuur: -20 – +55 °C
- Montage: inbouwdoos (achter de schakelaar)
- Gebruik: enkel geschikt voor montage binnenshuis
- Ontmantelingslengte
 - 8,5 – 9,5 mm ontmantelingslengte
- Afmetingen (HxBxD): 32,5 x 15 x 58,5 mm
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK02
- Markering: CE



niko

Afmetingen



Aansluitschema

