

# Digimatic csőmérő belső mikrométer hosszabbítóval



Dust- and Waterproof IP65  
www.tux.com  
ID: 401257600

Funkciók	Sorozat 339
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
2 x PRESET	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●

## Specifikáció

Pontosság	$\pm(3+n+L/50)$ $\mu\text{m}$ n = rudak vagy csövek száma L = max. mérési hossz (mm) (kvantilis hiba nélkül)
Felbontás	0,001 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, $\phi$ 18 mm
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérési hossz	25 mm
Hosszabbító	$\phi$ 17 mm
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5 mm
Szállítva	Dobozban, kulccsal, 1 db elemmel

## Alaptartozékok

No.	Leírás
339-101	Digimatic belső mikrométer, 200-1000mm

## Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790B	U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a normál és beépíthető mikrométerekhez

## Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem
981003	Hosszabbító 25 mm 139-173...-177-hez, 25mm
981005	Hosszabbító 50 mm 139-173...-177-hez, 50mm
981007	Hosszabbító 100 mm 139-173...-177-hez, 100mm
981009	Hosszabbító 200 mm 139-173...-177-hez, 200mm
981011	Hosszabbító 400 mm 139-173...-177-hez, 400mm

## Sorozat 339


Hosszabbító csöves belső mikrométerek jellemzői:

- "DIGIMATIC" típus adatkimenettel és hosszabbítórudas típus hosszabbítóval
- Keményfémbetűtés mérőfelület
- IP65 védelem biztosítja a gyártásban történő közvetlen felhasználást.



## Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Hosszabbítók	Tömeg [g]
339-301	200 - 1.000	5 (25, 50, 100, 200, 400 mm)	1050
339-302	200 - 2.000	25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm (2 db.), 400 mm (3 db.)	1800



Beépíthető mikrométer a 339-es sorozathoz

