

Wandsteckdose, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 170x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11451
EAN	4024941114516
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat+Polyester light - beige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,45 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941114516

Logistikdaten	
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,51 kg
Volumen	2.118,48 ccm



Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	90,0	90,0	90,0				
b	170,0	170,0	170,0				
c	77,0	77,0	77,0				
d	137,5	137,5	137,5				
e	109,0	115,0	124,0				
f	188,0	189,0	190,0				
g	6,5	6,5	6,5				
h ø	5,5	5,5	5,5				
i	M20	M20	M20				
k	M20/25	M20/25	M20/25				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4	4				