

Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3199
EAN	4024941031998
Produktgruppe	Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,3 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941031998
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	1,3 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941968867
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	6,835 kg
Volumen	24.276 ccm

