

**mauser TRADE**

möbel die mitdenken

# EINRICHTEN MIT SYSTEM



## “Wir halten unsere Versprechen.”



Dr. Martin Sagel  
Geschäftsführer

### Möbel für Büro, Kanzlei oder Praxis. Systeme für Archiv, Betrieb, Lager und Sozialräume.

Auf den folgenden 158 Seiten unseres brandneuen Einrichtungskatalogs finden Sie ein noch größeres Produktspektrum mit erweiterter Farbpalette für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche in Büro und Verwaltung, Kanzlei oder Arztpraxis, Bildungsstätte oder Behörde, Lager oder Werkstatt. Mauser Trade unterstützt Sie bei der flexiblen Einrichtung von Einzel- und Großraumbüro, Besprechungs- oder Wartezimmer, Kantine und Umkleideraum, Kleinteilelager oder Großarchiv.

## Service und Qualität bei Mauser:

### Das “Mauser Service-Versprechen.”

Der Vertrieb unserer hochwertigen Stahl-Produkte “**Made in Germany**” erfolgt ausschließlich über ausgewählte Profi-Partner, die die fachgerechte Umsetzung in Ihren Räumen verantworten. In ihnen finden Sie kompetente Ansprechpartner, wenn es um die konzeptionelle und farbliche Anpassung von Arbeitsplatz-, Schrank- oder Regalsystemen geht.



Die Lieferung unserer **Büro-Möbel** erfolgt durch geschultes Personal i. d. R. **frei Verwendungsstelle\***, d. h. Ihre Büroeinrichtung wird geliefert, aufgestellt und ausgerichtet, dort wo sie genutzt wird. Egal, ob sich Ihr Büro im 3., 33. Stockwerk oder im Keller befindet.



Unsere **Einrichtungen für Lager und Betrieb, Sozial- und Personalräume** liefern wir i. d. R. **frei Haus\*** hinter die erste verschließbare Gebäudetür. Alle frei-Haus-Artikel können gegen Aufpreis auch frei Verwendungsstelle geliefert werden. Regalmontagen führen wir auf Wunsch gegen eine Aufwandspauschale durch.

\* unter Nettoauftragwert von 750 €  
zzgl. 7% Frachtkosten

### Das “Mauser Qualitäts-Versprechen.”

Auf alle Mauser-Produkte erhalten Sie eine Herstellergarantie, die teilweise weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Die genauen Garantiehinweise finden Sie auf den Katalogseiten. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Abnutzung oder unübliche sonstige Handlungen auftreten.

### Lieferzeiten und -termine

Mauser Möbel und Systeme werden i. d. R. auftragsbezogen gefertigt. Die Lieferzeit beträgt ca. 4-6 Wochen nach Auftragsklarheit.

Ausgewählte Produkte (farb- und modellabhängig) sind innerhalb von ca. 2 Wochen erhältlich (**RAPID**). Bitte fragen Sie an! Sollten Sie aufgrund eines spontanen Umzuges oder einer kurzfristigen Erweiterung Ihrer Räume Systeme zum sofortigen Einsatz benötigen, finden wir schnell eine Lösung! Mehr auf Seite 5.

Wenn **für Sie** Qualität, Nachhaltigkeit und Kompetenz eine wichtige Basis darstellen, dann ist Mauser Trade der richtige Partner für Sie!

Herzlichst Ihr

Dr. Martin Sagel

Einleitung	Wer wir sind	<b>Titel</b>	<b>1</b>		
		Service und Qualität bei Mauser	2-3		
		Inhaltsverzeichnis	4-5		
		Werkstoff Stahl	6-7		
Büro	Büro	<b>Übersicht</b>	<b>8-9</b>		
		Komplettbüro und BF4 light	10-11		
		Universalschränke Flügeltür jack, Einschwenktür beat	12-17		
		Registratur- und Karteischränke client entry, client cardy, client combi	18-29		
		Medikamentenschränke contos	30-31		
		Stauraum- und Stapelsystem contos	32-39		
		Schreibtischsysteme line, modul 2000 / 2000 C, liberto solo	40-47		
		Beistell- und Rollcontainer master cube	48-49		
		Klapp- und Mehrwecktische con ferenza	50-51		
		Dreh- und Besucherstühle bonito, alerto	52-55		
		Mehrweckstühle economy	56-57		
		Loungemöbel rivo, vive	58-59		
		Lager, Archiv, Betrieb	Archiv-, Lager- und Betriebseinrichtungen	<b>Übersicht</b>	<b>60-61</b>
				Systematik Regale und deren Eigenschaften	62-63
Steckregale quickfit diagonal, quickfit rundum, quickfit maxifach	64-69				
Einzelteile und Zubehör quickfit	70-75				
Schwerlastregale quickfit xxl, quickfit wheel (Reifen), quickfit tire (Felgen)	76-77				
Archivregale converto	78-83				
Einzelteile, Zubehör, Fachböden converto	84-87				
Rollregalsystem romini	88-91				
Sichtlagerkästen mk farbig	92-93				
Universalschränke jack mk 280 mit Fachböden	94-95				
Universalschränke jack mk star mit Fachböden	96-97				
Universalschränke jack mk S4 bestückt mit Sichtlagerkästen mk farbig	98-99				
Universalschränke jack mk S3 bestückt mit Sichtlagerkästen mk farbig	100-101				
Großraumschränke griffin	102-103				
Lagersystem mk farbig für Kleinteile: wandboy solo, wandboy, rollboy, standboy	104-107				
Steckregale quickfit mk farbig	108-109				
Sichtlagerkästen mk glasklar inkl. Lagersysteme für Kleinteile	110-111				

Lager, Archiv, Betrieb		Universalschränke jack mk S4 bestückt mit Sichtlagerkästen mk glasklar	112-113
		Regalkästen mrk für Magazine	114-115
		Magazinregal mrk	116-117
		Transportbehälter mt	118-119
		Werkbänke benchy	120-121
		Werkzeugschränke client tooly	122-123
		Sozial-, Personalräume und Fitness	
Garderobenschränke ropero, double, ropero und double mit sit kit (Sitzbank), pitch (mit Schrägdach)	128-135		
Sitz- und Garderobenbänke sit slat, sit free	136-139		
Schließfachschränke lockio	140-141		
Feuerwehrschränke lotthelm	142-143		
Patientenfahrgewagen carri wire, carri steel	144-145		
Sicherheitstechnik, Umwelt und Hobby		Umweltschränke PSM / PSMV	146-147
		Sicherheitsschränke Typ 90	148-149
		Jagd-, Munitions- und Anglerschrank	150-151
		Meisterbüro und MKST SLV	152-153
Farben		Lackfarben, Dekore	154-155
		Dekore und Stoffe	156-157
Schlusswort		Durchdachte Funktionalität	158
		Mauser Trade	159

Grundsätzlich bestätigen wir Ihren Auftrag mit einer **ca.-Lieferwoche**. Selbstverständlich erhalten Sie die Ware auf Wunsch und in Abstimmung problemlos in einer **Fix-Lieferwoche** – ohne Aufpreis! Auch **Tages-Fix-Termine** sind möglich, ab Nettowarenwert von 750,- € ohne Aufpreis, unter 750,- € gegen Berechnung von 75,- € + ges. MwSt pro Auftrag. Die **telefonische Avisierung** Ihrer Anlieferung erfolgt auf Wunsch i. d. R. zwei Tage vor Ausführung, bei Bedarf oder Vorgabe selbstverständlich zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt.



## Kompetenz aus Stahl. Systeme fürs Leben.

### Stahl heißt Lebensqualität.

Attraktives Design aus Stahl vereint Form und Funktion. Stahl ist langlebig und robust, ausgesprochen stabil und widerstandsfähig.

### Stahl ...

- hat eine äußerst hohe Tragfähigkeit,
- ist flexibel in Form- und Farbgestaltung,
- ist nicht brennbar (lediglich die Lackierung ist entflammbar),
- ist leicht zu reinigen und antistatisch.
- Nach dem Trocknungsprozess bei rund 150° C ist die Nass- bzw. Pulverlackierung praktisch frei von Emissionen. Eine Belastung der Atemluft ist so gut wie ausgeschlossen.
- Stahlmöbel und -systeme halten mehrfachen Umzügen innerhalb eines Hauses oder Konzerns problemlos stand.

### Stahl hat die Zukunft im Blick.

Stahlrecycling ist angewandter Umweltschutz. Es ist Ausdruck des marktwirtschaftlichen Prinzips, mit knappen Ressourcen effizient umzugehen. Ohne Qualitätsverlust kann Stahl jederzeit zu 100% recycelt werden. Er kann beliebig oft in den Materialkreislauf zurückgeführt werden. Stahl ist ein naturnaher Werkstoff, einmal produziert behält dieser immer wieder „erneuerbare“ Grundstoff seine Eigenschaften.

### Stahl ist vertrauenswürdig.

Stahl ist das Sinnbild von Ewigkeit und Stärke, damals wie heute. Stahl ist nicht nur der Ursprung (fast) aller Mauser Möbel, bereits der Eiffelturm ist das Symbol für Innovationen industrieller Architektur und Dauerhaftigkeit dieses Werkstoffs.





**Wer einen Schritt voraus sein will,  
muss zwei Schritte voraus denken.**

In Zukunft geht es immer mehr darum, an Fläche zu sparen, aber dennoch die Aufenthaltsqualität zu steigern. Mauser Trade schafft schon heute mit seinen Möbeln für Office und Verwaltung die Voraussetzungen für morgen, denn Mitarbeiter in einem optimal ausgestatteten Büro oder Betrieb arbeiten erwiesenermaßen deutlich produktiver als diejenigen in weniger gut ausgestatteten Arbeitsbereichen.



**Lassen Sie sich von unseren Einrichtungssystemen  
auf den folgenden 50 Seiten begeistern.**



Sie wollen ein funktionales und preiswertes Büro?  
Kein Problem, hier ist es: unser „Komplettbüro“!



**Komplettpreis**  
**€ 999,-**  
(ohne Stuhl)

Über „kurz“ oder „lang“ führt am  
Komplettbüro kein Weg vorbei:  
kurz ist die Lieferzeit (2 Wochen),  
lang unsere Garantie (10 Jahre).

<b>Schreibtisch „line“ L182</b>
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 720 x 1600 x 800 (Details siehe Seite 40/41)
<b>Rollcontainer „mastercube“ BCL 98FK AF1-3E-3E-3E</b>
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 558 x 436 x 788 (Details siehe Seite 48/49)
<b>Flügeltürenschränk BF4 light</b>
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1950 x 950 x 420 (Details siehe Seite 11)
Drehstühle ab Seite 52.


**Stahlhart kalkuliert:**  
**Der „Dauerbrenner“ Universalschränk**



**Fakten & Vorteile**


- Universalschränk mit Flügelüren
- Zeitlos schönes Design
- Grundsolide Langzeit-Qualität
- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Multifunktional einsetzbar
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- Türöffnungswinkel ca. 135°
- Dreiriegelverschluß mit Drehzylinder-Sicherheitsschloß
- Lackierte Fachböden RAL 9011, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- Hochwertige Beschichtung
- Nicht gleichschließend
- Geänderte Schlossausführung



<b>Mehrzweckschränk</b>	
<b>Ausführung</b>	
	2 Flügelüren 4 Fachböden <b>BF 4 light</b>
<b>Modell</b>	
Außen Höhe x Breite mm	1950 x 950
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 945
Außen/Innen Tiefe mm	420/380
Gewicht Schränk	56 kg
Belastung je Fachboden max ... kg	50 kg
<b>Preis in €</b>	333,-
<b>Zubehör</b>	
<b>für Schränktyp</b>	<b>BF 4 light</b>
Fachboden	Bestell-Nr. <b>77902607</b>
<b>Preis in €</b>	22,-



<b>Farben für BF 4 light</b>	
Korpus	Fronten
RAL 7035	RAL 7035
RAL 7035	RAL 5010
RAL 7035	RAL 5007

# Beflügelnd praktisch. Der Universal-Flügeltürenschränk jack.




BF 4/10

3 Höhen: 1016, 1950 u. 2200 mm    3 Breiten: 600, 950 u. 1200 mm



3 Tiefen: 420, 500 u. 600 mm



## Ein Schrank

- 3 Höhen
- 3 Breiten
- 3 Tiefen



Höhenausgleichsschrauben optional gegen Mehrpreis in Höhe von 17 € erhältlich. Nicht nachrüstbar!

## So könnte Ihr Universaltschrank aussehen.

Flügeltüre auf, Ordnung auf einen Blick. Ordner, Bücher, Datenträger. Alles, was nicht auf den Schreibtisch gehört, findet in diesem universellen "Klassiker" seinen Platz. Millionenfach bewährt: Seine Funktionalität und Stabilität.

### Fakten & Vorteile

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- Türöffnungswinkel ca. 135°

- Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitschloß
- Fachböden belastbar bis 65 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- Lackierte Stahlfachböden in graphitschwarz RAL 9011
- Große Farbvielfalt
- 3 Höhen (1016/1950/2200 mm)
- 3 Breiten (600/950/1200 mm)
- 3 Tiefen (420/500/600 mm)
- Optional mit Höhenausgleichsschrauben (auf Anfrage)
- Schubladenblock mit Vollauszug, lichtgrau
- Tragfähigkeit 70 kg je Schublade bei g. v. L.

## Universaltschrank

Ausführung							
<b>Tiefe (Außen) 420 mm</b> <b>Tiefe (Innen) 380 mm</b>	2 Flügeltüren 2 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden	ohne Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren ohne Einrichtung	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 5 Fachböden
<b>Schranksktyp</b>	<b>BF 4/10</b>	<b>BF 4-6</b>	<b>BF 4 OF</b>	<b>BF 4 0</b>	<b>BF 4</b>	<b>BF 4-12</b>	<b>BF 4/22 STG*</b>
Außen Höhe x Breite mm	1016 x 950	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200	2200 x 950
Innen Höhe x Breite mm	866 x 945	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195	2050 x 945
Gewicht Schrank	33 kg	40 kg	42 kg	46 kg	56 kg	69 kg	60 kg
Belastung je Fachboden max ... kg	65 kg	65 kg	65 kg	-	65 kg	60 kg	65 kg
<b>Preis in €</b>	333,-	370,-	250,-	293,-	381,-	506,-	589,-

\* Der Schrank muss gegen Kippen gesichert werden.

## Universaltschrank

Ausführung					
<b>Tiefe (Außen) 500 mm</b> <b>Tiefe (Innen) 460 mm</b>	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren ohne Einricht.	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden 3 Schubladen
<b>Schranksktyp</b>	<b>BF 5-6</b>	<b>BF 5 0</b>	<b>BF 5</b>	<b>BF 5-12</b>	<b>BFZ 5-12</b>
Außen Höhe x Breite mm	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200	1950 x 1200
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195	1800 x 1195
Gewicht Schrank	47 kg	49 kg	66 kg	78 kg	86 kg
Belastung je Fachboden max ... kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg**
<b>Preis in €</b>	463,-	336,-	444,-	561,-	847,-

\*\* Belastung Schubladenblock 70 kg je Schublade



Komfortable Sicherheit zum Anfassen: das Drehzylinder-Sicherheitschloß macht den 3-Riegelverschluss komplett. Schützt so gut, wie es aussieht.



Doppelte Sperre im Handumdrehen. Die stabile Riegelstange rastet oben und unten fest ein.

## Universaltschrank

Ausführung				
<b>Tiefe (Außen) 600 mm</b> <b>Tiefe (Innen) 560 mm</b>	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren ohne Einrichtung	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden
<b>Schranksktyp</b>	<b>BF 6-6</b>	<b>BF 6 0</b>	<b>BF 6</b>	<b>BF 6-12</b>
Außen Höhe x Breite mm	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195
Gewicht Schrank	56 kg	52 kg	78 kg	89 kg
Belastung je Fachboden max ... kg	60 kg	-	60 kg	60 kg
<b>Preis in €</b>	523,-	454,-	574,-	634,-

## Zubehör

Schranksktyp	BF 4-6	BF 4/10 BF 4 OF BF 4 BF 4/22	BF 4-12
Fachboden	Bestell-Nr. <b>77902650</b>	Bestell-Nr. <b>77901953</b>	Bestell-Nr. <b>77902652</b>
<b>Preis in €</b>	20,-	22,-	32,-
<b>Schranksktyp</b>	<b>BF 5-6</b>	<b>BF 5</b>	<b>BF 5-12</b>
Fachboden	<b>77902651</b>	<b>77901954</b>	<b>77902653</b>
<b>Preis in €</b>	21,-	27,-	32,-
<b>Schranksktyp</b>	<b>BF 6-6</b>	<b>BF 6</b>	<b>BF 6-12</b>
Fachboden	<b>77902655</b>	<b>77902654</b>	<b>77902656</b>
<b>Preis in €</b>	22,-	30,-	35,-
Fachbodenteiler Höhe 140 mm	<b>39001194</b>	<b>39001194</b>	<b>39001194</b>
<b>Preis in €</b>	14,-	14,-	14,-
Fachbodenteiler Höhe 250 mm	<b>39001195</b>	<b>39001195</b>	<b>39001195</b>
<b>Preis in €</b>	17,-	17,-	17,-
<b>Schranksktyp</b>	-	-	<b>BFZ 5-12</b>
Schubladenblock (montiert im Werk)	-	-	234,-
Schubladenblock (Nachlieferung, verpackt)	-	-	<b>57001269</b>
<b>Preis in €</b>	-	-	286,-

Farben siehe Seite 154 bis 155.

# Ganz wie Sie wollen. Der Komplettschrank jack.

Sie haben die Wahl zwischen 13 Komplet-Varianten:



BF 4 T

BF 4 K



**Schließfach jack T**  
Der obere Fachboden trägt ein stabiles Schließfach aus solidem Stahlblech.



**Pendel jack PLE/PLZ\***  
Hält Ihre Mappen „bei der Stange“. Wahlweise erhalten Sie Ihren Schrank mit Pendelstangen für die Systeme Leitz/Elba oder Zippel. Für weitere Systeme (Tobro, Wäller u. a.) auf Anfrage.



**Hängeregistratur jack AH**  
Einfach weghängen. Der jack AH bietet 4 praktische Hängeregistraturauszüge für DIN A4, sie sind quer oder lateral einsetzbar.



**Garderoben-Akten jack K**  
Selbst auf wenig Raum brauchen Jacken, Mäntel, Taschen und Hüte „ordentlich“ Platz. Das Garderoben-Akten Modell hat ihn. Und ganz nebenbei genügend Kapazität für viele Ordner auf 4 Ebenen.



**Garderoben jack G**  
Kleider machen Leute. Denkt sich auch dieser Garderobenschrank ein. Und präsentiert sich als schicker Garderobenschrank im „look“ seiner Geschwister. Passend zum modernen „outfit“ Ihres Büros.



**Garderoben-Akten jack KL**  
Dort, wo Berufskleidung Luft braucht, setzt man diesen Garderobenschrank ein. Mit Lüftungsschlitzen in der Schrankrückwand.

## Komfort im Ganzen.

Vorbei mit langem Tüfteln. Sie wissen, wozu Sie Ihren Schrank brauchen. Also bestellen Sie den Universalschrank jack in der Komplet-Variante, die Ihnen am meisten nützt. Z. B. als Schließfachschrank oder

als Garderoben-Aktenschrank-Kombination. So sparen Sie Aufwand, Zeit und langes Heraussuchen vieler Einzelkomponenten.

### Fakten & Vorteile

- Komplettschrank
- Wahlweise in 13 Varianten und 2 Tiefen

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse
- Langlebig und recyclingfähig
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitschloß

## Komplettschrank

Ausführung								
<b>Tiefe (Außen)</b> 420 mm								
<b>Tiefe (Innen)</b> 380 mm								
<b>Schranktyp</b>	<b>BF 4 T</b>	<b>BF 4 PLE</b>	<b>BF 4 PLZ</b>	<b>BF 4 K</b>	<b>BF 4 AH 1FB</b>			
<b>Außen</b> Höhe x Breite mm	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950			
<b>Innen</b> Höhe x Breite mm	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945			
<b>Gewicht Schrank</b>	63 kg	66 kg	66 kg	53 kg	66 kg			
<b>Belastung je Einrichtung je</b>	65 kg/SF	42 kg/PL	42 kg/PL	65 kg/FB	25 kg/Auszug			
<b>Preis in €</b>	584,-	542,-	542,-	482,-	1590,-			
<b>Ausführung</b>								
<b>Tiefe (Außen)</b> 500 mm								
<b>Tiefe (Innen)</b> 460 mm								
<b>Schranktyp</b>	<b>BF 5-6 GA</b>	<b>BF 5 T</b>	<b>BF 5 PLE</b>	<b>BF 5 PLZ</b>	<b>BF 5 K</b>	<b>BF 5 G</b>	<b>BF 5 KL</b>	<b>BF 5-12 G</b>
<b>Außen</b> Höhe x Breite mm	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200
<b>Innen</b> Höhe x Breite mm	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195
<b>Gewicht Schrank</b>	39 kg	70 kg	68 kg	68 kg	61 kg	54 kg	61 kg	66 kg
<b>Belastung je Einrichtung max ... kg</b>	60 kg	60 kg/SF	42 kg/PL	42 kg/PL	60 kg/FB	60 kg/FB	60 kg/FB	60 kg/FB
<b>Preis in €</b>	416,-	668,-	584,-	584,-	530,-	440,-	651,-	557,-

## Zubehör

Schranktyp	<b>BF 4 T / BF 4 PLE BF 4 PLZ / BF 4 AH</b>	<b>BF 4 K</b>	<b>BF 5 T / BF 5 PLE BF 5 PLZ / BF 5 G</b>	<b>BF 5 K / BF 5 KL</b>	<b>BF 5-6 GA</b>	<b>BF 5-12 G</b>
<b>Fachboden</b>	Bestell-Nr. <b>77901953</b>	Bestell-Nr. <b>77902657</b>	Bestell-Nr. <b>77901954</b>	Bestell-Nr. <b>77902658</b>	Bestell-Nr. <b>77902651</b>	Bestell-Nr. <b>77902653</b>
<b>Preis in €</b>	22,-	17,-	27,-	20,-	21,-	32,-
<b>Pendelstange*</b> Belastung max 42 kg**	Bestell-Nr. <b>77902659</b> <b>77902660</b>		Bestell-Nr. <b>77902661</b> <b>77902662</b>			
<b>Preis in €</b>	32,-		32,-			
<b>Fachbodenteiler</b> Höhe 140 mm	Bestell-Nr. <b>39001194</b>		Bestell-Nr. <b>39001194</b>			
<b>Preis in €</b>	14,-		14,-			
<b>Fachbodenteiler</b> Höhe 250 mm	Bestell-Nr. <b>39001195</b>		Bestell-Nr. <b>39001195</b>			
<b>Preis in €</b>	17,-		17,-			
				<b>Hängeregistraturauszug**</b> für DIN A4 quer und lateral Belastung max 25 kg / Auszug		
				1 Auszug ohne Auszugssperre (werkseitige oder Selbstmontage) <b>Preis auf Anfrage</b>	3 Auszüge mit Auszugssperre (werkseitige Montage) <b>Preis auf Anfrage</b>	
				2 Auszüge mit Auszugssperre (werkseitige Montage) <b>Preis auf Anfrage</b>	4 Auszüge mit Auszugssperre (werkseitige Montage) <b>Preis auf Anfrage</b>	

\*Pendelstangen für weitere Systeme (Tobro/Wäller u.a.) auf Anfrage.  
\*\* Bitte Einbauposition angeben.

FB= Fachboden, PL=Pendelstange, SF=Schließfach  
Farben siehe Seite 154 bis 155.



# Läßt den Weg frei. Der Einschwenktürenschränk beat.



BES 1

Mehr Freiraum im Büro. Der beat trägt dazu bei. Denn seine Türen verschwinden nach dem Öffnen in den Schrankseiten.

## Fakten & Vorteile

- Multifunktionaler Einschwenktürenschränk
- Platzeinsparung auf allen „Verkehrs“-Wegen
- Grundsolide Langzeit-Qualität in Stahl
- Stabiles, verschweißtes Gehäuse

- Langlebig und recycelbar
- Lautlose Einschwenk-Mechanik
- Dreiriegelverschluß mit Drehzylinder-Sicherheitsschloß

Die clevere Einschwenkmechanik läßt die Tür geräuschlos im Schrank „verschwinden“.



Einschwenktürenschränk						
<b>Ausführung</b>						
Tiefe (Außen) 420 mm	2 Einschwenktüren 4 Fachböden	2 Einschwenktüren ohne Einrichtung	2 Einschwenktüren 1 Schließfach 3 Fachböden	2 Einschwenktüren 6 Pendelstangen für Systeme Leitz/Elba	2 Einschwenktüren 6 Pendelstangen für System Zippel	2 Einschwenktüren 1 Garderobe inkl. Hutablage 3 Fachböden, kurz
Tiefe (Innen) 350 mm						
<b>Schränktyp</b>	<b>BES 1</b>	<b>BES 1 O</b>	<b>BES 1 T</b>	<b>BES 1 PLE</b>	<b>BES 1 PLZ</b>	<b>BES 1 K</b>
Außen Höhe x Breite mm	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 800	1800 x 800	1800 x 800	1800 x 800	1800 x 800	1800 x 800
Gewicht Schrank	74 kg	64 kg	79 kg	82 kg	82 kg	72 kg
Belastung je Fachboden max ... kg	65 kg/FB	-	65 kg/FB	45 kg/PL	45 kg/PL	65 kg/FB
<b>Preis in €</b>	712,-	655,-	864,-	864,-	864,-	924,-



## Einfach offenlassen!

### Offene Türen – den ganzen Tag?

#### Ja. Und trotzdem freie Wege.

Warum den Schrank tagsüber noch schließen, wenn bis 50 Zugriffe täglich erfolgen? Der beat bleibt einfach offen, ohne mit seinen Türen den Weg zu versperren. Denn er hat Einschwenktüren. Das heißt: Im Gegensatz zum Flügeltürenschränk klappen beim beat die Türen nicht nach außen, sondern schwenken sanft in den Schrank hinein. Abends wird aus dem Schnellregal dann wieder der sichere Stahlschränk mit Zylinderschloß.

### Schließfach beat T

Der Einschwenkbare mit doppeltem Verschluß. Hinter den Einschwenktüren verbirgt sich ein Schließfach für alles, was Ihnen im Büro besonders lieb und teuer ist.

### Garderoben-Akten beat K

Beginnen Sie den Büroalltag beschwingt. Dieser Einschwenktürenschränk mit Garderoben- und Aktenbereich sorgt für kompakte Ordnung, die sich sehen lassen kann.



BES 1 T

Zubehör		
<b>Schränktyp</b>	<b>BES 1/BES 1 T BES 1 O</b>	<b>BES 1 K</b>
Fachboden	Bestell-Nr. <b>77902663</b>	Bestell-Nr. <b>77902664</b>
<b>Preis in €</b>	21,-	21,-
Pendelstange*	Bestell-Nr. <b>77902665</b>	
Belastung max. 45 kg** / PLZ	<b>77902666</b>	
<b>Preis in €</b>	32,-	
Fachbodenteiler Höhe 140 mm	Bestell-Nr. <b>39001194</b>	
<b>Preis in €</b>	14,-	
Fachbodenteiler Höhe 250 mm	Bestell-Nr. <b>39001195</b>	
<b>Preis in €</b>	17,-	
Hängeregistraturauszug** (für DIN A4 quer und lateral, Belastung max. 25 kg)		
2 Auszüge mit Auszugssperre (werkseitige Montage)		<b>Preis auf Anfrage</b>
3 Auszüge mit Auszugssperre (werkseitige Montage)		
4 Auszüge mit Auszugssperre (werkseitige Montage)		

FB = Fachboden, PL = Pendelstange  
Farben siehe Seite 154 bis 155.

\*Pendelstangen für weitere Systeme (Tobro/Wäller u. a.) auf Anfrage.  
\*\*Bitte Einbauposition angeben.

# Projekte, Kunden, Klienten und Patienten.

## Der client entry „registriert“ sie alle!



BVB 1 E 16

BVB 2 E 16

BVB 333 H



BVB 13 H

BVB 14 H

### Voller Überblick, „Zug um Zug“.

Der client entry verschenkt keinen Millimeter und bietet perfekte Übersicht. Aufziehen, drüberschauen, sofort alles finden und dann schnell zugreifen. Genauso fix sind die Hängetaschen wieder eingeordnet und zurückgesteckt. client entry ist clever und gibt jeweils immer nur eine Schublade zum „Aufziehen“ frei. So stehen Übersicht und Gewichtsverlagerung immer im richtigen Verhältnis.

- 3 Schrankhöhen
- 3 Schrankbreiten
- Auszüge mit geschlossenem Boden
- Doppelauszugssperre
- Hochwertige Kugelführung, voll ausziehbar
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloß mit Wechselkern
- Selbstklebende Beschriftungsleisten inklusive
- Selbststeinzug mit Dämpfung (optional)
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben



Clevere Auszugssperre. Damit immer nur ein Auszug „gewichtig“ vorsteht.



Funktionsorientierter Metall-Bügelgriff

### Fakten & Vorteile

- Für Hängeregistratur DIN A4 quer bis max. DIN A3 (z. B. für Röntgenfilme)
- Langzeit-Qualität in Stahl
- Hochwertige Beschichtung

### Erweitern Sie den Ordnungshorizont nach oben! Mit top glide.



(Montage kundenseits)

Kombinieren Sie doch einfach Ihren Hängeregistraturschrank (Schrankbreite 800 mm) mit dem Aufsatz-Schiebetürenschrank top glide.

Der liefert Ihnen „on top“ gleich zwei Ordnerhöhen. Durch seine auf 420 mm „reduzierte“ Tiefe läßt er auf dem Schrank, der ihn „trägt“, eine praktische Nutzfläche frei.

Selbstverständlich gibt's den top glide in den gleichen Farbkombinationen Korpus/Front.

Schrankaufsatzkombination darf eine max. Bodenbelastung von 750 kg nicht überschreiten (client entry + top glide).

Aufsatz-Schiebetürenschrank top glide	
<b>Ausführung</b>	Höhe x Breite x Tiefe mm Außen 800 x 800 x 420 Innen 750 x 795 x 350
<b>Modell</b>	AS BVB 1-3
Schrankgewicht	28 kg
Belastung Fachboden max ca. ... kg	60 kg
<b>Preis in €</b>	471,-
<b>Zubehör top glide</b>	FB AS BVB 1-3
Fachboden, Belastung max.	60 kg
<b>Preis in €</b>	24,-

Hängeregistraturschrank BVB									
Außentiefe 600 mm Innentiefe 550 mm	einbahnig – je Auszug 1 Bahn DIN A4 quer			DIN A3 quer	zweibahnig – je Auszug 2 Bahnen			DIN A4 quer	
	BVB12H	BVB13H	BVB14H	BVB333H	BVB2E16	BVB3E16	BVB2E16SD	BVB3E16SD	BVB1E16
Anzahl Auszüge	2	3	4	3	2	3	4	3	4
Höhe mm	750	1050	1350	1350	750	1050	1350	750	1350
Breite mm	434	434	434	552	800	800	800	800	800
Lichtes Maß je Bahn H x B mm	297 x 330	297 x 330	297 x 330	397 x 448	297 x 330	297 x 330	297 x 330	297 x 330	297 x 330
Belastung je Auszug	42 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Schrankgewicht	52 kg	66 kg	65 kg	81 kg	83 kg	103 kg	107 kg	107 kg	107 kg
<b>Preis in €</b>	418,-	566,-	607,-	804,-	655,-	824,-	856,-	856,-	856,-
<b>Modell mit SD*</b>	BVB12HSD	BVB13HSD	BVB14HSD	BVB333HSD	BVB3E16SD	BVB2E16SD	BVB3E16SD	BVB1E16SD	BVB1E16SD
<b>Preis in €</b>	498,-	686,-	767,-	924,-	735,-	944,-	1016,-	1016,-	1016,-

\*SD = Selbststeinzug/Dämpfung. Zusätzliche Abdeckplatten sind bestellbar, siehe Seite 25 und 155. Farben ab Seite 154.

# Mit Griffleisten. Registratorschrank client entry.



BVL 1E 16




BVL 3E 16



BVL 13



BVL 14



## Durchgehend griffig.

Ständiges Öffnen und Schließen. Dutzende mal pro Tag, tausende mal pro Jahr. Da verbindet man die Schrankqualität gerne mit etwas mehr Schönheit und Komfort. Deshalb gibt's den client entry auch mit durchgehender Griffleiste. Ergonomisch praktisch und dezent in die glatte Schrankfront eingefügt.

### Fakten & Vorteile

- Durchgehend formschöne Griffleiste
- Stabile Stahlbauweise
- Hochwertige Beschichtung
- 3 verschiedene Schrankhöhen
- Auszüge mit geschlossenem Boden
- Ein- oder zweibahnige Hängeregistraturrahmen
- Doppelauszugsperre
- Hochwertige Kugelführung, voll ausziehbar
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinder mit Wechselkern
- Serienmäßige Höhenausgleichsschrauben



Glatte Fronten, griffig und schön. Da bremst nichts den „rasanten“ Tagesablauf.

### Hängeregistratorschrank BVL

Außentiefe 600 mm Innentiefe 550 mm	einbahnig - je Auszug 1 Bahn DIN A4 quer			zweibahnig - je Auszug 2 Bahnen DIN A4 quer		
	BVL 12	BVL 13	BVL 14	BVL 3E 16	BVL 2E 16	BVL 1E 16
Modell Standard	2	3	4	2	3	4
Anzahl Auszüge	2	3	4	2	3	4
Höhe mm	750	1050	1350	750	1050	1350
Breite mm	434	434	434	800	800	800
Lichtes Maß je Bahn H x B mm	297 x 330	297 x 330	297 x 330	297 x 330	297 x 330	297 x 330
Belastung je Auszug	42 kg	50 kg	50 kg	65 kg	75 kg	75 kg
Schrankgewicht	52 kg	66 kg	65 kg	83 kg	103 kg	107 kg
Preis in €	418,-	566,-	607,-	655,-	824,-	856,-
Modell mit SD*	BVL12SD	BVL13SD	BVL14SD	BVL3E16SD	BVL2E16SD	BVL1E16SD
Preis in €	498,-	686,-	767,-	735,-	944,-	1016,-

\* SD = Selbsteinzug/Dämpfung. Zusätzliche Abdeckplatten sind bestellbar, siehe Seite 25 und 155. Farben ab Seite 154.

# Tausend Karten. Keine fehlt. Im client cardy ist alles komplett.



BVB 345 K2

BVB 1E 10

## Zugriff in Sekunden.

Im hektischen Büro-, Kanzlei- oder Praxisalltag müssen Informationen zu Kunden, Klienten oder Patienten sofort greifbar sein. Ein nach wie vor sehr schneller und praktischer Weg ist die Karteikarte. Zugriff auf Anrieb. Volle Info auf einen Blick. Schnelle Ablage ohne Zeitverzug. Mit dem client cardy eine Sache von Sekunden. Deshalb ist er so gefragt.

## Fakten & Vorteile

- Gehäuse und Schubladen aus stabilem Stahl
- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen voll ausziehbar

- Hochwertige Beschichtung
- Qualität für Jahrzehnte
- Bis zu 8 Schubladen und bis zu 3 Karteikarten-Bahnen nebeneinander
- 3 verschiedene Schrankhöhen
- Wahlweise 1- bis 3-bahnig
- Für Karteikarten von DIN A6 bis DIN A3
- 2 Kartei-Schwingstützen je Bahn inklusive
- Selbstklebende Beschriftungsleisten inklusive
- Doppelauszugssperre
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloß mit Wechselkern
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben



BVB 14 K1



Sanfter geht's nicht! - Optional auch mit Selbsteinzug und Dämpfung - Schublade zieht sich die letzten Zentimeter sanft von selbst ein.



Karteischränk BVB						
Außentiefe 600 mm Innentiefe 550 mm	einbahnig - je Auszug 1 Bahn DIN A4 quer			DIN A3 quer	zweibahnig DIN A4 hoch	zweibahnig DIN A6 quer
<b>Modell Standard</b>	<b>BVB 12 K1</b>	<b>BVB 13 K1</b>	<b>BVB 14 K1</b>	<b>BVB 333 K1</b>	<b>BVB 334 K2</b>	<b>BVB 86 K2</b>
Anzahl Auszüge	2	3	4	3	3	8
Höhe mm	750	1050	1350	1350	1350	1350
Breite mm	434	434	434	552	552	434
Lichtes Maß je Bahn H x B mm	297 x 330	297 x 330	297 x 330	397 x 448	397 x 214	147 x 214
Belastung je Auszug	42 kg	50 kg	50 kg	65 kg	65 kg	50 kg
Schrankgewicht	52 kg	66 kg	65 kg	82 kg	82 kg	80 kg
Preis in €	537,-	685,-	804,-	834,-	774,-	1311,-
<b>Modell mit SD*</b>	<b>BVB 12 K1 SD</b>	<b>BVB 13 K1 SD</b>	<b>BVB 14 K1 SD</b>	<b>BVB 333 K1 SD</b>	<b>BVB 334 K2 SD</b>	<b>BVB 86 K2 SD</b>
Preis in €	617,-	805,-	964,-	954,-	894,-	1551,-
Außentiefe 600 mm Innentiefe 550 mm	zweibahnig - je Auszug 2 Bahnen DIN A5 quer			dreibahnig - je Auszug 3 Bahnen DIN A5 quer		
<b>Modell Standard</b>	<b>BVB 345 K2</b>	<b>BVB 365 K2</b>		<b>BVB 3E 10</b>	<b>BVB 2E 10</b>	<b>BVB 1E 10</b>
Anzahl Auszüge	4	6		3	4	6
Höhe mm	1050	1350		750	1050	1350
Breite mm	552	552		800	800	800
Lichtes Maß je Bahn H x B mm	197 x 213,75	197 x 213,75		197 x 218,5	197 x 218,5	197 x 218,5
Belastung je Auszug	65 kg	75 kg		65 kg	75 kg	75 kg
Schrankgewicht	83 kg	107 kg		102 kg	109 kg	128 kg
Preis in €	685,-	995,-		864,-	1072,-	1279,-
<b>Modell mit SD*</b>	<b>BVB 345 K2 SD</b>	<b>BVB 365 K2 SD</b>		<b>BVB 3E 10 SD</b>	<b>BVB 2E 10 SD</b>	<b>BVB 1E 10 SD</b>
Preis in €	845,-	1235,-		984,-	1232,-	1519,-

\* SD = Selbsteinzug/Dämpfung. Zusätzliche Abdeckplatten sind bestellbar, siehe Seite 25 und 155. Farben ab Seite 154.

# Alles „durchgehend“ erfaßt.

## Karteischränk client cardy mit Griffleisten.



BVL 1 E 10



BVL 2 E 10



BVL 365 K2




BVL 345 K2



### Zusätzliche Abdeckplatten für client cardy, entry und comby.

Abdeckplatte (19 mm).  
Dekore siehe Seite 155.  
Für Hängeregistratur- und Karteischränke.

Belastbares Fußgestell in Korpusfarbe auf Anfrage.



### Zubehör für Karteischränk client cardy, entry und comby

Abdeckplatte	für Schranktyp BV 1-3
Preis in €	119,-
Abdeckplatte	für Schranktyp BV 12-14
Preis in €	102,-
Abdeckplatte	für Schranktyp BV 333/334/365/345
Preis in €	130,-

### Ordnung auf ganzer „Leiste“.

Zum neuen Büro gehört das richtige Ambiente. Moderne Karteischränke mit glatten Fronten runden die aufgeräumte Atmosphäre in Büro, Kanzlei und Praxis harmonisch ab.

### Fakten & Vorteile

- Formschöne Griffleisten
- Gehäuse und Schubladen aus stabilem Stahl
- Hochwertige Beschichtung
- Bis zu 6 Schubladen mit bis zu 3 Karteikarten-Bahnen nebeneinander
- 3 verschiedene Schrankhöhen
- Wahlweise 1-, 2- oder 3-bahnig
- Für Kartei DIN A4 und A5

- 2 Kartei-Schwungstützen je Bahn inklusive
- Selbstklebende Beschriftungsleisten inklusive
- Doppelauszugssperre
- Hochwertige Kugelführung, voll ausziehbar
- Zentralverriegelung für alle Ebenen per Drehzylinderschloß mit Wechselkern
- Optional mit Selbsteinzug und Dämpfung
- Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben



Sanfter geht's nicht! - Optional auch mit Selbsteinzug und Dämpfung - Schublade zieht sich die letzten Zentimeter sanft von selbst ein.

### Karteischränk BVL

Außentiefe 600 mm Innentiefe 550 mm	einbahnig – je Auszug 1 Bahn DIN A4 quer			zweibahnig – je Auszug 2 Bahnen DIN A4 quer		
	BVL 12K1	BVL 13K1	BVL 14K1	BVL 3E14	BVL 2E14	BVL 1E14
<b>Modell Standard</b>	2	3	4	2	3	4
Anzahl Auszüge	2	3	4	2	3	4
Höhe mm	750	1050	1350	750	1050	1350
Breite mm	434	434	434	800	800	800
Lichtes Maß je Bahn H x B mm	297 x 330	297 x 330	297 x 330	297 x 330	297 x 330	297 x 330
Belastung je Auszug	42 kg	50 kg	50 kg	65 kg	75 kg	75 kg
Schranggewicht	52 kg	66 kg	65 kg	83 kg	103 kg	107 kg
Preis in €	537,-	685,-	804,-	774,-	997,-	1150,-
<b>Modell mit SD*</b>	<b>BVL 12K1SD</b>	<b>BVL 13K1SD</b>	<b>BVL 14K1SD</b>	<b>BVL 3E14SD</b>	<b>BVL 2E14SD</b>	<b>BVL 1E14SD</b>
Preis in €	617,-	805,-	964,-	854,-	1117,-	1310,-

Außentiefe 600 mm Innentiefe 550 mm	zweibahnig – je Auszug 2 Bahnen DIN A5 quer			dreibahnig – je Auszug 3 Bahnen DIN A5 quer		
	BVL 345K2	BVL 365K2		BVL 3E10	BVL 2E10	BVL 1E10
<b>Modell Standard</b>	4	6		3	4	6
Anzahl Auszüge	4	6		3	4	6
Höhe mm	1050	1350		750	1050	1350
Breite mm	552	552		800	800	800
Lichtes Maß je Bahn H x B mm	197 x 213,75	197 x 213,75		197 x 218,5	197 x 218,5	197 x 218,5
Belastung je Auszug	65 kg	75 kg		65 kg	75 kg	75 kg
Schranggewicht	83 kg	107 kg		102 kg	109 kg	129 kg
Preis in €	685,-	995,-		864,-	1072,-	1279,-
<b>Modell mit SD*</b>	<b>BVL 345K2SD</b>	<b>BVL 365K2SD</b>		<b>BVL 3E10SD</b>	<b>BVL 2E10SD</b>	<b>BVL 1E10SD</b>
Preis in €	845,-	1235,-		984,-	1232,-	1519,-

\*SD = Selbsteinzug und Dämpfung. Farben und Dekore Abdeckplatten ab Seite 154.

# Kombinieren Sie variabel. Baukasten-System client comby.



**Kombinations-Idee:**  
**3 verschiedene**  
**Ablage-Formate**  
**in einem Schrank!**

Zum Beispiel: Leeres Schrankgehäuse mit 18 Höheneinheiten (HE), eingerichtet mit 2 Hängeregistratur-Auszügen à 6 HE, darüber 1 Karteikarten-Schublade à 4 HE und ganz oben eine flache Schublade von nur 2 HE mit Kleingefacheinrichtung.

Die Summe der Höheneinheiten ergibt 18 HE, also passt Ihr „Baukasten-System“. Und Sie haben passgenau gleich 3 unterschiedliche Ablage-Formate in nur einem Schrank untergebracht.

## Das kleine „1 x 1“ der Höheneinheiten.

So einfach stellen Sie Ihren client comby zusammen.


1. Sie legen fest, welche Ablage-Arten Sie in Ihrem client comby-Schrank kombinieren wollen. Z. B. Auszüge für Hängeregistratur oder Karteikarten.
2. Sie schätzen, wie viele Hängeregistratur-Bahnen Sie insgesamt für Ihre Hängemappen benötigen. Z. B. 4 Bahnen für Hängemappen DIN A4 quer. Also benötigen Sie hierfür 2 Auszüge mit je 2 Bahnen.
3. Die Tabelle zeigt Ihnen, dass Sie die Hängeregistratur-Auszüge Nr. 6 (Einrichtung E 16) benötigen, für je 2 Reihen Hängemappen. Die Zahl 6 bedeutet: 6 Höheneinheiten (HE) je Auszug. Da Sie 2 davon benötigen, nehmen Ihre Auszüge  $2 \times 6 = 12$  HE ein.
4. Für Ihre Karteikarten im Format DIN A5 quer finden Sie in der Tabelle sofort den richtigen Schubladentyp. Nr. 4 (Einrichtung E 10) bietet Ihnen die gewünschten 3 Karteibahnen für DIN A5 quer. Die Zahl 4 bedeutet 4 HE je Schublade.

5. Sie schätzen, wie viele Karteikarten-Bahnen Sie insgesamt benötigen. Ihnen genügen 9 Bahnen, also benötigen Sie 3 Schubladen.

6. Jetzt fehlt nur noch der passende Schranktyp. Addieren Sie einfach die benötigten Höheneinheiten. In Ihrem Fall sind das  $2 \times 6$  HE für Ihre Hängeregistratur-Auszüge = 12 HE plus  $3 \times 4$  HE für Ihre Karteikarten-Schubladen = 12 HE. In Summe also 24 HE.

7. In der Tabelle finden Sie sofort das passende „leere“ Schrankgehäuse. Es ist der BVV 1, weil er insgesamt 24 Höheneinheiten (HE) fassen kann.

Tabelle siehe Seite 29



**Tipp:** Geht Ihre Rechnung einmal nicht auf, variieren Sie einfach die Anzahl der Auszüge bzw. Schubladen oder den Schranktyp. Wichtig ist, dass die Summe der Höheneinheiten Ihrer Auszüge bzw. Schubladen immer mit der HE-Summe eines der Schrankgehäuse übereinstimmt.

**Die Einrichtung Ihres Schrankes erfolgt von oben nach unten!**

# Kombinieren Sie variabel. Baukasten-System client comby.



Höhenausgleichsschrauben serienmäßig

## Stellen Sie Ihre Hängeregistratur- und Karteischränke selbst zusammen!

Unten Hängeregisterauszüge, oben Karteikartenschubladen. Realisieren Sie Ihre eigenen Vorstellungen. Kombinieren Sie in einem Schrankgehäuse verschiedene Auszugshöhen und -Ausstattungen oder die Anzahl Ihrer Auszüge. Bringen Sie in nur einem Schrank gleich mehrere Ablagemöglichkeiten unter. Das client comby Baukasten-System bietet Ihnen viele praktische Kombinations-Varianten.

### Fakten & Vorteile

- Hochwertige Schrankgehäuse aus beschichtetem Stahl
- Variables Einrichten mit Hängeregistratur-Rahmen, Kartei-Schubladen und Schubladen-Einsätzen
- 3 verschiedene Schrankhöhen
- Auszüge mit geschlossenem Boden
- Doppelauszugsperre
- Hochwertige Kugelführung, voll ausziehbar
- Zentralverriegelung per Drehzylinderschloß mit Wechselkern
- Selbstklebende Beschriftungsleisten inklusive



Leergehäuse BV			
<b>Schrankgehäuse Standard</b>			
	Leergehäuse 12 HE	Leergehäuse 18 HE	Leergehäuse 24 HE
<b>Modell</b>	<b>BVB 3</b>	<b>BVB 2</b>	<b>BVB 1</b>
<b>Lichtes Maß: Höhe mm</b>	750	1050	1350
<b>Preis in €</b>	368,-	388,-	338,-

HE = Höheneinheiten

Schubladen BVB							
<b>Ausführung Standard</b>	Ohne Einrichtung	Für Kleingefach-Einrichtung*	Ohne Einrichtung	Mit Kartei-Einrichtung für DIN A6 quer - 4 Bahnen	Mit Mikrofilm Einrichtung für 6 Bahnen	Für Kleingefach-Einrichtung**	** mit 2 seitlichen sowie vorn und hinten aufsteckbaren Schlitzleisten (Quer- und Längstrennwände siehe Zubehör)
<b>Modell</b>	<b>BVBZ20</b>	<b>BVBZ2E2</b>	<b>BVBZ30</b>	<b>BVBZ3E5</b>	<b>BVBZ3E7</b>	<b>BVBZ3E2</b>	
<b>Lichtes Maß: Höhe mm</b>	86	86	136	136	136	136	
<b>Höheneinheiten</b>	2	2	3	3	3	3	
<b>Breite/Spurbreite x Tiefe mm</b>	696 x 548	696 x 548	696 x 548	159 x 548	105 x 548	696 x 548	
<b>Belastung</b>	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	
<b>Preis in €</b>	<b>119,-</b>	<b>137,-</b>	<b>125,-</b>	<b>178,-</b>	<b>155,-</b>	<b>155,-</b>	
<b>Modell mit SD*</b>	<b>BVBZ20SD</b>	<b>BVBZ2E2SD</b>	<b>BVBZ30SD</b>	<b>BVBZ3E5SD</b>	<b>BVBZ3E7SD</b>	<b>BVBZ3E2SD</b>	
<b>Preis in €</b>	159,-	177,-	165,-	218,-	195,-	195,-	
<b>Ausführung Standard</b>	Ohne Einrichtung	Mit Kartei-Einrichtung für DIN A5 quer 3 Bahnen	Mit CD-Einrichtung für 5 Bahnen CD hoch	Ohne Einrichtung	Mit Hängeregistratur für DIN A4 quer 2 Bahnen	Mit Kartei-Einrichtung für DIN A4 quer 2 Bahnen	Mit Kartei-Einrichtung für DIN A4 hoch - 3 Bahnen
<b>Modell</b>	<b>BVBZ40</b>	<b>BVBZ4E10</b>	<b>BVBZ4ECD</b>	<b>BVBZ60</b>	<b>BVBZ6E16</b>	<b>BVBZ6E14</b>	<b>BVBZ7E17</b>
<b>Lichtes Maß: Höhe mm</b>	186	186	186	286	286	286	326,5
<b>Höheneinheiten</b>	4	4	4	6	6	6	7
<b>Breite/Spurbreite x Tiefe mm</b>	696 x 548	218,5 x 548	127 x 548	696 x 548	330 x 548	330 x 548	218,5 x 548
<b>Belastung</b>	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
<b>Preis in €</b>	<b>137,-</b>	<b>184,-</b>	<b>257,-</b>	<b>155,-</b>	<b>191,-</b>	<b>203,-</b>	<b>322,-</b>
<b>Modell mit SD*</b>	<b>BVBZ40SD</b>	<b>BVBZ4E10SD</b>	<b>BVBZ4ECDSD</b>	<b>BVBZ60SD</b>	<b>BVBZ6E16SD</b>	<b>BVBZ6E14SD</b>	<b>BVBZ7E17SD</b>
<b>Preis in €</b>	177,-	224,-	297,-	195,-	231,-	243,-	362,-

Zubehör für Baukasten							
<b>Schwingstütze für</b>	DIN A6 quer	DIN A5 quer	DIN A4 quer	DIN A4 hoch	CD, einzeln	Quertrennwand	Längstrennwand
<b>Passend zur Einrichtung</b>	E 6, E 5	E 10, E 11	E 14	E 17	E CD	E 2	E 2
<b>Bestellnummer:</b>	<b>39001937</b>	<b>39001938</b>	<b>39001929</b>	<b>39001939</b>	-	<b>39001624</b>	<b>39001495</b>
<b>Preis in €</b>	4,-	4,-	9,-	8,-	4,-	3,50	3,50

\*SD = Selbsteinzug und Dämpfung. Zusätzliche Abdeckplatten sind bestellbar, siehe Seite 25 und 155. Farben ab Seite 154.

# Alles mit „Durchblick“.

## Medikamentenschrank client contos.



von 20 bis 40 kg bis 300 kg



KFGM5-08

Zur sicheren Verwahrung wichtiger Medikamente. Die Glasfront ermöglicht schnellen Zugriff dank des sofortigen Einblicks. Die gläsernen Fachböden bilden eine hygienische Ablagefläche. Der Schrankinnenraum ist leicht zu reinigen.

### Flügeltürenschränk

#### Fakten & Vorteile

- 2 Breiten: 600 und 800 mm
- 1 oder 2 Flügeltüren mit Glastausschnitt aus gekantetem Stahlblech, 4 mm starkes Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG)
- 4 Fachböden aus 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG)
- Belastung pro Boden 40 kg g. v. L.
- Abgekantetes Stahlblech, verwindungssteif verschweißt, hochwertige Oberfläche
- Die Rückwand bildet einen Rücksprung zur Aufnahme von Rückwandverkleidungen
- Integrierte Trageschienen, Glasböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Korpusbündige Anordnung mit integrierten Zapfenbändern
- Schubstangenverschluß mit Drehzylinder-Sicherheitsschloß (inkl. 2 Schlüssel) mit Drei-Punkt-Verriegelung
- In zwei Farbvarianten erhältlich: lichtgrau RAL 7035 und reinweiß RAL 9010
- Weitere Farben auf Anfrage



KFGM5-06R



KSWM3-08

### Schiebetürenschränk

#### Fakten & Vorteile

- Die Glasschiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in stabiler Schienenführung
- 2 Fachböden aus 5 mm starkem Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG)
- Belastung pro Boden 20 kg g. v. L.
- max. Schrankbelastung 60 kg
- Mitteltrennwand innen
- Abgekantetes Stahlblech, verwindungssteif verschweißt, hochwertige Oberfläche
- Integrierte Trageschienen, Glasböden höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm
- Dreh-Druckzylinderschloß
- In zwei Farbvarianten erhältlich: lichtgrau RAL 7035 und reinweiß RAL 9010
- Weitere Farben auf Anfrage

### Flügeltürenschränk

#### Ausführung



<b>Modell</b>	1 Flügeltür 4 Fachböden <b>KFGM5-06R</b>	2 Flügeltüren 4 Fachböden <b>KFGM5-08</b>
Höhe x Breite x Tiefe in mm	1945 x 600 x 432	1945 x 800 x 432
Preis in €	742,-	948,-

### Schiebetürenschränk

#### Ausführung



<b>Modell</b>	2 Schiebetüren 2 Fachböden <b>KSWM3-08</b>
Höhe x Breite x Tiefe in mm	520 x 800 x 280
Preis in €	334,-

Passende Systemschränke contos ab Seite 32





# Für Ihr individuell geplantes Büro: Stahlschranksystem contos.




## Fakten & Vorteile

- Höchste Stabilität und Belastbarkeit durch den Werkstoff Stahl
- Die Gehäuse sind stapelbar, die Varianten miteinander kombinierbar - für nutzerfreundliche Kombinationsmöglichkeiten und Planungen flexibler Schrank- / Wandlösungen
- Sichrückwand und vielfältige Ausstattungsvarianten wie Fachböden, Pendelstangen, Garderobeneinrichtungen, Kartei- und Hängeregistratur
- 25 Standard-RAL-Farbtöne, fast alle RAL-Farbtöne auf Wunsch
- Bis 3 OH: Kunststoffschichtstoff-Abdeckplatte (25 mm)
- Ab 4 OH: alle Aufsatzschränke und Grundschränke mit Stahlabdeckplatte (11 mm), lackiert
- 4 Höhen, 5 Breiten und 2 Tiefen
- 5 Schrankfronten



## 4 Höhen als Einzel- oder Stapelvariante



## contos – das Stahl-Stauraumsystem in zeitlosem Design mit grenzenlosen Planungsmöglichkeiten

Die vielfältigen Arbeitsabläufe eines Büros stellen individuelle Anforderungen

an ein Stahlschrankprogramm: Flexibilität, auf den Nutzer abgestimmte Kombinationsmöglichkeiten, Vielfalt und ansprechendes Design. Die modulare Bauweise von contos – z.B. leichte Stapelmontage, auf Wunsch um 180° versetzt – sowie fünf

unterschiedliche Schrankfronten passen in nahezu jedes Büro.

Eine Erweiterung unseres Systems für den Medizinalbereich (Flügeltür mit Glasausschnitt) finden Sie auf Seite 30-31.



# Regal- und Flügeltürenschränke contos.

Günstigste contos-Variante zum Lagern, Ergänzen und Auflockern! Baugleicher Korpus ohne Fronttüren, eingerichtet mit Stahlfachböden. Diese werden in Korpusfarbe lackiert.

### Fakten & Vorteile

- Permanenter Zugriff
- 4 Höhen, 4 Breiten (ab 400 mm)!
- Stapelbar bis 6 OH
- 25 Standardfarben
- Bis 3 OH: Kunststoffschnittstoff-Abdeckplatte (25 mm)
- Ab 4 OH: alle Aufsatzschränke und Grundschränke mit Stahlabdeckplatte (11 mm), lackiert
- Fachbodenbelastung 23 kg (400 mm breit) bis 66 kg (1200 mm breit)
- 4 integrierte Höhenausgleichsschrauben



KOG5-10 S



Hintere Höhenausgleichsschraube von innen verstellbar, die vordere einfach von außen

Offener Schrank								
Schrankschranktiefe 432 mm								
Höhe (Grund/Aufsatz) mm*	1 Fachboden	1 Fachboden 805/790 (2 OH)	1 Fachboden	1 Fachboden	2 Fachböden	2 Fachböden 1155/1140 (3 OH)	2 Fachböden	2 Fachböden
Modell/Grundschrank	KOG2-04 K	KOG2-08 K	KOG2-10 K	KOG2-12 K	KOG3-04 K	KOG3-08 K	KOG3-10 K	KOG3-12 K
Breite mm	400	800	1000	1200	400	800	1000	1200
Preis in €	321,-	385,-	422,-	456,-	365,-	436,-	475,-	517,-
Grundschrank für Kombi (ohne Abdeckplatte)	KOG2-04-O	KOG2-08-O	KOG2-10-O	KOG2-12-O	KOG3-04-O	KOG3-08-O	KOG3-10-O	KOG3-12-O
Preis in €	269,-	325,-	347,-	370,-	313,-	376,-	400,-	431,-
Aufsatzschrank	KOA2-04 S	KOA2-08 S	KOA2-10 S	KOA2-12 S	KOA3-04 S	KOA3-08 S	KOA3-10 S	KOA3-12 S
Preis in €	300,-	371,-	399,-	431,-	344,-	422,-	452,-	492,-
Höhe (Grundschrank) mm*	3 Fachböden	3 Fachböden 1505 (4 OH)	3 Fachböden	3 Fachböden	4 Fachböden	4 Fachböden 1945 (5 OH)	4 Fachböden	4 Fachböden
Modell/Grundschrank	KOG4-04 S	KOG4-08 S	KOG4-10 S	KOG4-12 S	KOG5-04 S	KOG5-08 S	KOG5-10 S	KOG5-12 S
Breite mm	400	800	1000	1200	400	800	1000	1200
Preis in €	391,-	480,-	515,-	555,-	463,-	549,-	579,-	637,-

Flügeltüren als wirtschaftliche Lösung, um ihr Lagergut wie z. B. Akten sicher vor Zugriff und Staub zu schützen. Eingerichtet mit Stahlfachböden. Inkl. Drehriegelverschluss.

### Fakten & Vorteile

- Stahltüren mehrfach gekantet
- Drehzylinder-Sicherheitschloß mit Wechselkern und Stahlschließgestänge oben/unten.
- Schloß mit Klapp- und Zweitschlüssel
- 4 integrierte Höhenausgleichsschrauben
- 4 Höhen, 3 Breiten

frei Verwendung

Fachlast

Schrankschranklast

15 Jahre Garantie

von 23 bis 66 kg bis 450 kg

- Bis 3 OH: Kunststoffschnittstoff-Abdeckplatte (25 mm)
- Ab 4 OH: alle Aufsatzschränke und Grundschränke mit Stahlabdeckplatte (11 mm), lackiert
- Fachbodenbelastung 44 kg (800 mm breit) bis 66 kg (1200 mm breit)
- 25 Standardfarben, Korpus und Front auch frei kombinierbar



Flügeltürenschränk						
Schrankschranktiefe 432 mm						
Höhe (Grund/Aufsatz) mm*	2 Flügeltüren 1 Fachboden	2 Flügeltüren 1 Fachboden 805/790 (2 OH)	2 Flügeltüren 1 Fachboden	2 Flügeltüren 2 Fachböden	2 Flügeltüren 2 Fachböden 1155/1140 (3 OH)	2 Flügeltüren 2 Fachböden
Modell/Grundschrank	KFG2-08 K	KFG2-10 K	KFG2-12 K	KFG3-08 K	KFG3-10 K	KFG3-12 K
Breite mm	800	1000	1200	800	1000	1200
Preis in €	487,-	534,-	584,-	552,-	607,-	666,-
Grundschrank für Kombi (ohne Abdeckplatte)	KFG2-08 O	KFG2-10 O	KFG2-12 O	KFG3-08 O	KFG3-10 O	KFG3-12 O
Preis in €	427,-	459,-	498,-	492,-	532,-	580,-
Aufsatzschrank	KFA2-08 S	KFA2-10 S	KFA2-12 S	KFA3-08 S	KFA3-10 S	KFA3-12 S
Preis in €	473,-	511,-	559,-	538,-	584,-	641,-
Höhe (Grundschrank) mm*	2 Flügeltüren 3 Fachböden	2 Flügeltüren 3 Fachböden 1505 (4 OH)	2 Flügeltüren 3 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden 1945 (5 OH)	2 Flügeltüren 4 Fachböden
Modell/Grundschrank	KFG4-08-S	KFG4-10-S	KFG4-12-S	KFG5-08-S	KFG5-10-S	KFG5-12-S
Breite mm	800	1000	1200	800	1000	1200
Preis in €	640,-	685,-	749,-	717,-	747,-	838,-

\*Alle Höhenangaben ohne Abdeckplatte. OH = Ordnerhöhen. Farben und Dekore Abdeckplatte ab Seite 154.

# Schiebetüren- und Querrollladenschränke contos.

Die Schrankgehäuse gibt es in den Breiten 800 bis 1600 mm und von 2 bis 5 Ordnerhöhen. Eine durchgehende Aluminium-Profil-Griffleiste in Frontfarbe verleiht den Schiebetüren ein hochwertiges

Design. Durch Verwendung von Aluminium-Laufschienen gleiten die Türen beinahe geräuschlos. Dank des Drehzylinder-Sicherheitschlosses mit Wechselkern liegen Ihre Akten sicher unter Verschluss.

## Fakten & Vorteile

- Raumsparende Schiebetüren
- Mitteltrennwand bei 1600 mm Breite
- 25 Standardfarben
- Bis 3 OH Kunststoffschichtstoff-Abdeckplatte (25 mm)
- Ab 4 OH alle Aufsatzschränke und Grundschränke mit Stahlabdeckplatte (11 mm), lackiert
- Fachbodenbelastung 44 kg (800 mm breit) bis 66 kg (1200 mm breit)
- Schloss mit Klapp- und Zweitschlüssel
- 4 integrierte Höhenausgleichsschrauben
- 4 Höhen, 4 Breiten
- Stapelbar bis 6 OH



Ab 4 OH Gesamthöhe: Stahlabdeckplatte, 11 mm



Bis 3 OH Gesamthöhe: Abdeckplatte Kunststoffschichtstoff, 25mm stark, abgerundete ABS-Umleimer



bis Breite 1600 mm!



von 44 kg bis 66 kg bis 450 kg



Unsere Querrollladenschränke bieten Ihnen einen kompletten Zugriff über die gesamte Schrankbreite ohne Verkehrsweinschränkung. Durch die einteilige Querrolllade haben Sie geringsten Platzverlust der Nutzbreite. Ein durchgehender, stabiler Schließkasten und optimale Laufeigenschaften der Querrollade gewähren eine leichte und sichere Handhabung.

## Fakten & Vorteile

- Platzsparende Querrollladen
- Querrollladen in 3 Farben: RAL 7035 lichtgrau, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 alufarben
- Korpus in 25 Standardfarben
- 5 Höhen, 3 Breiten
- Stapelbar bis 6 OH
- Bis 3 OH Kunststoffschichtstoff-Abdeckplatte (25 mm)
- Ab 4 OH alle Aufsatzschränke und Grundschränke mit Stahlabdeckplatte (11 mm)
- Drehzylinder-Sicherheitschloss mit Wechselkern
- Fachbodenbelastung 44 kg (800 mm breit) bis 66 kg (1200 mm breit)
- Schloss mit Klapp- und Zweitschlüssel
- 4 integrierte Höhenausgleichsschrauben



Schiebetürenschränk								
Schrankschranktiefe 432 mm								
Höhe (Grund/Aufsatz) mm*	695 (2 OH)			805/790 (2 OH)				
Modell/Grundschrank	KST2-08 K	KST2-10 K	KST2-12 K	KSG2-08 K	KSG2-10 K	KSG2-12 K	KSG2-16 K	
Breite mm	800	1000	1200	800	1000	1200	1600	
Preis in €	437,-	469,-	499,-	500,-	555,-	595,-	771,-	
Grundschrank für Kombi (ohne Abdeckplatte)				KSG2-08 O	KSG2-10 O	KSG2-12 O	KSG2-16 O	
Preis in €				440,-	480,-	509,-	661,-	
Aufsatzschrank				KSA2-08 S	KSA2-10 S	KSA2-12 S	KSA2-16 S	
Preis in €				486,-	532,-	570,-	741,-	
Schrankschranktiefe 432 mm								
Höhe (Grund/Aufsatz) mm*	1155/1140 (3 OH)				1505 (4 OH)			
Modell/Grundschrank	KSG3-08 K	KSG3-10 K	KSG3-12 K	KSG3-16 K	KSG4-08 S	KSG4-10 S	KSG4-12 S	KSG4-16 S
Breite mm	800	1000	1200	1600	800	1000	1200	1600
Preis in €	567,-	625,-	671,-	871,-	643,-	688,-	743,-	1026,-
Grundschrank für Kombi (ohne Abdeckplatte)	KSG3-08 O	KSG3-10 O	KSG3-12 O	KSG3-16 O				
Preis in €	507,-	550,-	585,-	761,-				
Aufsatzschrank	KSA3-08 S	KSA3-10 S	KSA3-12 S	KSA3-16 S				
Preis in €	553,-	602,-	646,-	841,-				

Querrollladenschrank								
Schrankschranktiefe 432 mm								
Höhe (Grund/Aufsatz) mm*	695 (1,5 OH)			805/790 (2 OH)				
Modell/Grundschrank	KQT2-08 K	KQT2-10 K	KQT2-12 K	KQG2-08 K	KQG2-10 K	KQG2-12 K	KQG3-08 K	KQG3-10 K
Breite mm	800	1000	1200	800	1000	1200	800	1000
Preis in €	539,-	577,-	614,-	612,-	677,-	726,-	695,-	765,-
Grundschrank für Kombi (ohne Abdeckplatte)				KQG2-08 O	KQG2-10 O	KQG2-12 O	KQG3-08 O	KQG3-10 O
Preis in €				552,-	602,-	640,-	635,-	690,-
Aufsatzschrank				KQA2-08 S	KQA2-10 S	KQA2-12 S	KQA3-08 S	KQA3-10 S
Preis in €				598,-	654,-	701,-	681,-	742,-
Schrankschranktiefe 432 mm								
Höhe (Grund/Aufsatz) mm*	1505 (4 OH)			1945 (5 OH)				
Modell/Grundschrank	KQG4-08 S	KQG4-10 S	KQG4-12 S	KQG5-08 S	KQG5-10 S	KQG5-12 S		
Breite mm	800	1000	1200	800	1000	1200		
Preis in €	913,-	951,-	1051,-	1012,-	1053,-	1183,-		

\*Alle Höhenangaben ohne Abdeckplatte. OH = Ordnerhöhen. Farben und Dekore Abdeckplatten ab Seite 154.

# Schubladen- und Garderoben-/Schließfachschränke contos.

Der contos Schubladenschrank bietet optimale Übersicht. Aufziehen und auf einen Blick alles finden. Genauso schnell sind Hängemappen bzw. Karteikarten wieder eingeordnet und für den nächsten Zugriff verfügbar. Der contos Schubladenschrank gibt immer nur jeweils eine Schublade zum Aufziehen frei. Übersicht und Gleichgewicht stehen so immer im richtigen Verhältnis.

## Fakten & Vorteile

- Für Hängeregistratur DIN A4 oder Kartei DIN A5
- 3 Schrankhöhen: 805, 1155 und 1305 mm
- 2 Schrankbreiten: 800 und 1200 mm
- 2 Schranktiefen: 432 und 600 mm
- Wahlweise 2- oder 3-bahnig (Registratur), 3- oder 4-bahnig (Kartei)
- Belastung Hängeregistratur-Auszug 23 kg (800/432 mm B/T) bis 40 kg (1200/600 mm B/T)
- Belastung Kartei-Auszug 27 kg (800/432 mm B/T) bis 60 kg (1200/600 mm B/T)
- 2 Kartei-Schwingstützen je Bahn inklusive
- Doppelauszugsperre
- Zentralverschluss
- Sicherheits-Zylinderschloß mit Wechselkern inkl. Klapp- und Zweitschlüssel
- Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen voll ausziehbar mit geschlossenem Boden und integriertem Selbsteinzug (optional mit Dämpfung)
- Registraturschränke auf Wunsch auch mit Hängerahmenauszug (nach unten offen)
- Hochwertige Beschichtung in 25 Standardfarben
- Bis 3 OH Kunststoffschichtstoff-Abdeckplatte (25 mm)
- Ab 4 OH alle Aufsatzschränke und Grundschränke mit Stahlabdeckplatte (11 mm), lackiert




KZT4-08-6-KASQS



KZT4-12-6-HRS



Selbsteinzug optional mit Dämpfung | Einschub von Hand



**2 Tiefen**  
• 432 mm  
• 600 mm

## Schubladenschrank

	Auszüge für Hängeregistratur DIN A4								Auszüge für Kartei DIN A5			
	2	3	3	3	4	4	4	4	6	6	6	6
Tiefe mm	432	432	432	432	432	432	600	600	432	432	600	600
Anzahl Auszüge	2	2	3	3	4	4	4	4	6	6	6	6
Anzahl Bahnen	2	3	2	3	2	3	2	3	3	4	3	4
Höhe mm*	805	805	1155	1155	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305	1305
Breite mm	800	1200	800	1200	800	1200	800	1200	800	1200	800	1200
Modell ohne Dämpfung	KZ62-08-HRK	KZ62-12-HRK	KZ63-08-HRK	KZ63-12-HRK	KZT4-08-HRS	KZT4-12-HRS	KZT4-08-6-HRS	KZT4-12-6-HRS	KZT4-08KASQS	KZT4-12KASQS	KZT4-08-6-KASQS	KZT4-12-6-KASQS
Preis in €	822,-	974,-	1061,-	1255,-	1267,-	1484,-	1393,-	1631,-	1969,-	2382,-	2192,-	2655,-
Modell mit Dämpfung	-	-	KZD63-08-HRK	KZD63-12-HRK	KZD14-08-HRS	KZD14-12-HRS	KZD14-08-6-HRS	KZD14-12-6-HRS	KZD14-08KASQS	KZD14-12KASQS	KZD14-08-6-KASQS	KZD14-12-6-KASQS
Preis in €	-	-	1121,-	1315,-	1347,-	1564,-	1473,-	1711,-	2089,-	2502,-	2312,-	2775,-

\*Alle Höhenangaben ohne Abdeckplatte. OH = Ordnerhöhen. Farben und Dekore Abdeckplatten ab Seite 154.



von 23 kg bis 66 kg bis 450 kg

contos in 600 mm Tiefe: Ideal und extrem viel Stauraum für die Garderobe. Keine halben Sachen, Kleider hängen optimal. Zusammen mit Hutablage, Stauraum- oder Schließfächern lassen sich optimale Garderobensituationen schaffen. Offen oder mit Türen verschlossen. Oder einfach nur mit Fachböden als Großraumschrank. Ihrer Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.

## Fakten & Vorteile

- Durchgehender Hutboden
- Garderobe 550 mm bei 1000 mm Schrankbreite (Fachböden oder Schließfächer 350 mm)
- Garderobe 750 mm bei 1200 mm Schrankbreite (Fachböden oder Schließfächer 350 mm)
- Fest eingebaute Kleiderstange, Belastung 13 kg
- Schrank und Schließfächer verschließbar durch Sicherheits-Zylinderschloß mit Wechselkern inkl. Klapp- und Zweitschlüssel
- Wahlweise verschieden- oder gleichschließend lieferbar
- Fachbodenbelastung 44 kg (800 mm breit) bis 66 kg (1200 mm breit)
- Bis 3 OH Kunststoffschichtstoff-Abdeckplatte (25 mm)
- Ab 4 OH alle Aufsatzschränke und Grundschränke mit Stahlabdeckplatte (11 mm), lackiert



Vier Schließfächer für die Aufbewahrung persönlicher Wertgegenstände (optional)

Garderobenstange

Lüftungsschlitze in der unteren und oberen Rückwand sorgen für permanente Frischluftzufuhr



KFG05-12-6-S+AGKAH35-12

## Garderobenschrank

Schranktiefe 600 mm	1945 (5 OH)			800			1000			1200		
	4 Fachböden	4 Fachböden	4 Fachböden	1 Hutablage 1 Kleiderstange	1 Hutablage 1 Kleiderstange	1 Hutablage 1 Kleiderstange	1 Hutboden 1 Kleiderstange links	1 Hutboden 1 Kleiderstange links	1 Hutboden 1 Kleiderstange links	1 Hutboden 3 Fachböden kurz rechts	1 Hutboden 3 Fachböden kurz rechts	1 Hutboden 4 Schließfächer rechts*
Höhe mm*	800	1000	1200	800	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Breite mm	800	1000	1200	800	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Schrank offen	KOG5-08-6-S	KOG5-10-6-S	KOG5-12-6-S	+GSTQH35-08	+GSTQH35-10	+GSTQH35-12	+AGKQH35-10	+AGKQH35-12	+AGKQH35-10+T4	+AGKQH35-12+T4	+AGKQH35-10+T4	+AGKQH35-12+T4
Preis in €	591,-	662,-	738,-	567,-	625,-	691,-	773,-	839,-	1165,-	1231,-	1231,-	1454,-
Schrank mit Flügeltüren	KFG5-08-6-S	KFG5-10-6-S	KFG5-12-6-S	KFG05-08-6-S	KFG05-10-6-S	KFG05-12-6-S	KFG05-10-6-S	KFG05-12-6-S	KFG05-10-6-S+T4	KFG05-12-6-S+T4	KFG05-10-6-S+T4	KFG05-12-6-S+T4
Preis in €	788,-	872,-	961,-	764,-	835,-	914,-	983,-	1062,-	1375,-	1454,-	1454,-	1454,-

## Zubehör contos

### Füße\*

Aus Quadratrohr, 40 x 40 mm, 150 mm hoch, mit integrierten Verstellgleitern		
Bei allen Schrankhöhen einsetzbar:	4 Füße	6 Füße
Schrankbreite mm	800-1200	1600
Preis in €	418,-	566,-



Alternativer ...

... formschöner Stahlgriff

Optional Stoffrückwand

\*Farben: Front Schließfächer und Füße wahlweise. Farben siehe Seite 154.

# Schreib-, Besprechungs- und Ablagetisch line ... oder „der Liebling aller Assistentinnen ...“



L 182 K



Tischplatten und Gestell sind in verschiedenen Farben erhältlich.

## Der multifunktionale Allrounder.

Der robuste Allrounder line ist multifunktional in Büro, Verwaltung oder Archiv einsetzbar. 7 Tischbreiten (800 bis 2.000 mm) und 3 Tischhöhen (400 bis 800 mm) ermöglichen die Anpassung an jeden verfügbaren Raum. Stellschrauben sorgen für sicheren Stand bei unebenem Boden!

### Fakten & Vorteile

#### Gestell

- Solides Vierfußrahmengestell aus Stahlrohr, verschraubt.
- Füße: Rechteckrohr 30x60 mm (verschweißter Seitenbügel).
- Breitenrohre: Quadratrohr 30x30 mm zurückversetzt für optimalen Sitzkomfort.

#### Tischhöhe

- 720 mm, Niveauregulierung durch Stellschrauben mit Kunststoffgleitern.

### Oberflächen

- Fuß-Seitenteile in 25 Lackfarben (Farbgruppe 1)
- **Platten**
- Feinspanplatten Emissionsklasse E1, 25 mm stark, melaminharzbeschichtet, Kanten durch elastische ABS-Umleimer geschützt.

### Schreib-, Besprechungs- und Ablagetisch

<b>Ausführung</b> Tisch höhenfix 720 mm Tiefe 400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Modell</b>	<b>L146K</b>	<b>L145K</b>	<b>L144K</b>	<b>L143K</b>	<b>L142K</b>	<b>L141K</b>	
Breite mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	
Tiefe mm	400	400	400	400	400	400	
<b>Preis in €</b>	259,-	269,-	282,-	298,-	314,-	344,-	
<b>Ausführung</b> Tisch höhenfix 720 mm Tiefe 600 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Modell</b>	<b>L166K</b>	<b>L165K</b>	<b>L164K</b>	<b>L163K</b>	<b>L162K</b>	<b>L161K</b>	<b>L160K</b>
Breite mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Tiefe mm	600	600	600	600	600	600	600
<b>Preis in €</b>	299,-	311,-	328,-	344,-	363,-	385,-	439,-
<b>Ausführung</b> Tisch höhenfix 720 mm Tiefe 800 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Modell</b>	<b>L186K</b>	<b>L185K</b>	<b>L184K</b>	<b>L183K</b>	<b>L182K</b>	<b>L181K</b>	<b>L180K</b>
Breite mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Tiefe mm	800	800	800	800	800	800	800
<b>Preis in €</b>	310,-	324,-	339,-	354,-	373,-	395,-	449,-

Farben und Dekore ab Seite 154.

# Intelligent einfach. Arbeitsplatz-System modul 2000.



2681-R

\*gelieferte Gestellausführung  
schräges Vorderbein

## Vier Gestellvarianten für viele Visionen.

Eine Platte, ein Rahmen, vier Beine – die Tischkonstruktion ist hier die Basis eines außergewöhnlich flexiblen Arbeitsplatzsystems. Mit Fußgestell in vier Varianten, Form und Funktion für eine neue Büroarchitektur!

### Fakten & Vorteile

- Verwindungssteifer Funktionsrahmen aus Vierkantstahlrohr mit durchgehender Rasterlochung. Mit ihm werden Tischbeine, Verkettungs- und Zubehörelemente kraftschlüssig, aber immer wieder leicht lösbar verschraubt.
- Feinspanplatten nach DIN 68765 der Emissionsklasse E1, 25 mm stark, melaminharzbeschichtet, Kanten durch elastische ABS-Umleimer geschützt.



### Höhenverstellbare Arbeitsfläche

- Verstellbereich: 680-760 mm (modul 2000C = 720-760 mm).
- Leichte Justierung über Kugeldruckstücke, die in Stufen von 20 mm einrasten.
- Einfache und sichere Fixierung durch Gewindestifte.



### Fußgestell-Varianten

- Stahlrohr ø 55 mm mit innenliegendem Teleskoprohr aus Aluminium.
- Kugelgelenk-Fußgleiter mit integriertem Bodenausgleich.



(x) Gestellform auf Anfrage

(xx) nächste Doppelseite



Schreibtisch*	Rechteck freistehend oder verkettbar			
<b>Ausführung</b> inkl. Kabelkanal (abklappbar) Höhe 680 - 760 mm				
<b>Modell</b>	2286KK	2284KK	2282KK	2281KK
Breite mm	800	1200	1600	1800
Tiefe mm	800	800	800	800
<b>Preis in €</b>	468,-	501,-	549,-	574,-

Verkettungstisch*	Fünfeckverkettungstisch			
<b>Ausführung</b> inkl. Kabelkanal (abklappbar) Höhe 680 - 760 mm				
<b>Modell</b>	2FT-10-8-8 WR KK	2FT-10-8-8 WL KK	2FT-8-8-8 WR KK	2FT-8-8-8 WL KK
Breite mm	1000	1000	800	800
Anschluß-Tiefe mm	800	800	800	800
<b>Preis in €</b>	516,-	516,-	508,-	508,-

Verkettungsplatte	Quadratplatte	Trapezplatte	Kabeldurchlaß ø 80 mm	
<b>Ausführung</b> ohne Kabelkanal Höhe 680 - 760 mm			graphit-schwarz	alufarben
<b>Modell</b>	2 WP90-88-991 QK	2 WP90-88-1191 TK		
Breite mm	991	1191		
Anschluß-Tiefe mm	800	800		
<b>Preis in €</b>	290,-	324,-	30,-	35,-

## Elektrifizierung

- Horizontal über Kabelkanal aus Stahl. 180° zu wenden, deshalb nach vorn oder hinten abklappbar für leichtes Kabelmanagement



Abklappbarer Kabelkanal



Vertikale Kabelführung durch flexibel über die gesamte Tischbreite zu positionierende Kabelkette

(x) Verkettungsseite

Ansattztisch	Tropfenform Radius 400 mm		Freiform		Besprechungstisch auf Rollen
<b>Ausführung</b> ohne Kabelkanal Höhe 680 - 760 mm					
	2 Stützfüße		2 Stützfüße		3 Füße
<b>Modell</b>	2 ABT T 08 VR K	2 ABT T 08 VL K	2 ABT R 08 VR K	2 ABT R 08 VL K	2 BTF10- K
Breite mm	800	800	800	800	1039
Anschluß-Tiefe mm	800	800	800	800	1066
<b>Preis in €</b>	465,-	465,-	353,-	353,-	503,-

Freiformtisch*	Knick		Radial			
<b>Ausführung</b> inkl. Kabelkanal (abklappbar) Höhe 680 - 760 mm						
<b>Modell</b>	2681-L KK	2681-R KK	2681 R-L KK	2681 R-R KK	2481 R KK	2480 R KK
Breite mm	1800	1800	1800	1800	1800	2000
Tiefe mm	1000/800	800/1000	1000/800	800/1000	1000/800/1000	1000/800/1000
<b>Preis in €</b>	697,-	697,-	720,-	720,-	803,-	839,-

Freiformtisch*	Winkel 90°		Winkel 30°		Bogentisch	
<b>Ausführung</b> inkl. Kabelkanal (abklappbar) Höhe 680 - 760 mm						
<b>Modell</b>	2680 W 90 -L KK	2680 W 90 -R KK	2680 W 30 -L KK	2680 W 30 -R KK	26801 B14 -L KK	26801 B14 -R KK
Breite mm	2000	2000	2000	2000	2210	2210
Tiefe mm	1200/800	800/1200	1000/800	800/1000	1000/800	800/1000
<b>Preis in €</b>	991,-	991,-	985,-	985,-	997,-	997,-

Farben und Dekore ab Seite 154.

# Elementare Eleganz.

## Arbeitsplatz-System modul 2000 C.



C2282 KK

### Formschönes C-Fußgestell für hohe Belastbarkeit.

Wie die Aufgabe, so der Arbeitsplatz. Tischplatten unterschiedlicher Formen und Größen lassen sich funktionsgerecht miteinander verbinden. Elemente der Dritten Ebene bringen mehr Platz und Ordnung. Das C-Fußgestell, mit oder ohne Seitenblenden, komplettiert die Variantenvielfalt.



Konstruktives Herzstück: der verwindungssteife Funktionsrahmen

#### PC-Halterung und Drucker-Ablage

- Seitlich innen oder außen anzubringen
- Platzsparend miteinander kombiniert
- Sicher mit dem Funktionsrahmen in Rasterlochung verschraubt.

Schreibtisch	Rechteck freistehend oder verkettbar			
Ausführung C-Fuß inkl. Kabelkanal (abklappbar) Höhe 720 - 760 mm				
<b>Modell</b>	<b>C 2286KK</b>	<b>C 2284KK</b>	<b>C 2282KK</b>	<b>C 2281KK</b>
Breite mm	800	1200	1600	1800
Tiefe mm	800	800	800	800
<b>Preis in €</b>	484,-	614,-	663,-	687,-

Verkettungstisch	Fünfeckverkettungstisch			
Ausführung C-Fuß inkl. Kabelkanal (abklappbar) Höhe 720 - 760 mm				
<b>Modell</b>	<b>C2FT-8-8 WR KK</b>	<b>C2FT-8-8 WL KK</b>	<b>C2FT-10-8-8 WR KK</b>	<b>C2FT-10-8-8 WL KK</b>
Breite mm	800	800	1000	1000
Anschluß - Tiefe mm	800	800	800	800
<b>Preis in €</b>	562,-	562,-	570,-	570,-

Verkettungsplatte	Quadratplatte	Trapezplatte	Kabeldurchlaß ø 80 mm	
Ausführung ohne Kabelkanal Höhe 720 - 760 mm			graphit-schwarz	alufarben
<b>Modell</b>	<b>2 WP 90-88-991 QK</b>	<b>2 WP 90-88-1191 T</b>		
Breite mm	991	1191		
Anschluß - Tiefe mm	800	800		
<b>Preis in €</b>	290,-	324,-	30,-	35,-

(x) Verkettungsseite

Freiformtisch	Knick				Radial	
Ausführung C-Fuß inkl. Kabelkanal (abklappbar) Höhe 720 - 760 mm						
<b>Modell</b>	<b>C 2681-L KK</b>	<b>C 2681-R KK</b>	<b>C 2681RL KK</b>	<b>C 2681RR KK</b>	<b>C 2481R KK</b>	<b>C 2480R KK</b>
Breite mm	1800	1800	1800	1800	1800	2000
Tiefe mm	1000/800	800/1000	1000/800	800/1000	1000/800/1000	1000/800/1000
<b>Preis in €</b>	811,-	811,-	834,-	834,-	917,-	951,-

Freiformtisch	Winkel 90°		Winkel 30°	
Ausführung C-Fuß inkl. Kabelkanal (abklappbar) Höhe 720 - 760 mm				
<b>Modell</b>	<b>C 2680 W 90 L KK</b>	<b>C 2680 W 90 R KK</b>	<b>C 2680 W 30 L KK</b>	<b>C 2680 W 30 R KK</b>
Breite mm	2000	2000	2000	2000
Tiefe mm	1200/800	800/1200	1000/800	800/1000
<b>Preis in €</b>	1105,-	1105,-	1099,-	1099,-



### Zusatzelemente



• Ablagebord



• An der Tischplatte frei positionierbare Reling mit einhängbaren Schalen

#### Sicht-/Rückwandblenden

- Zur Abschirmung der Arbeitsfläche oder als Sichtschutz für den Fußraum
- Wahlweise aus gelochtem Stahlblech oder stoffbespannt
- Wie alle Zubehörelemente mit dem Funktionsrahmen verschraubt.

Preise für Zusatzelemente auf Anfrage

Zubehör	3-fach Steckdose mit Kabel und Stecker	Vertikale Kabelkette	CPU-Halter bis max. Größe H 550, B 230, T 495 und Gewicht 25 kg	Druckerablage	Seitenblenden Set (2 Stck.)
<b>Modell</b>	<b>ELM 3</b>	<b>KKT</b>	<b>CPUH 2</b>	<b>DAP 2 K</b>	<b>SBS2C</b>
<b>Preis in €</b>	28,-	52,-	191,-	186,-	49,-

Farben und Dekore ab Seite 154

# Wellness für den Rücken. Steh-/Sitzarbeitsplatz liberto solo.



LSE 281K

## Für ein angenehm wechselndes sitzendes und stehendes Arbeiten.

Unterschiedliche Arbeitsaufgaben fordern häufig abwechselnd sitzende und stehende Tätigkeit. Das hebt zwangsläufig den Anspruch an das Arbeitsplatzsystem. Der Steh-/Sitz-Arbeitsplatz liberto solo löst die Anforderungen an ein ergonomisches Arbeiten insbesondere vor dem Hintergrund längerer Lebensarbeitszeiten und zu reduzierender Krankenstände.

liberto solo bietet ein Höchstmaß an Beinfreiheit. Zwei extrem leise, synchron laufende Hochleistungsmotoren garantieren den zuverlässigen Betrieb.



CPU-Halter in Gestellfarbe



### Fakten & Vorteile

#### Gestell

- Aus Stahl, Seitenteil bestehend aus Teleskopsäule (100x60mm) und T-Fußausleger.
- Je Säule mit einem integriertem Elektromotor.
- Seitenteile nur über verschweißtem Oberrahmen verbunden. Ohne störende Quertraversen!

#### Oberfläche

- Gestell komplett pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 alufarben, RAL 9010 reinweiß und RAL 9011 graphitschwarz.

#### Platten

- Feinspanplatten Emissionsklasse E1, kunststoffbeschichtet 25 mm stark, umlaufend mit gerundetem 3 mm ABS-Umleimer geschützt.

#### Elektrifizierung

- Optional horizontaler Kabelkanal unterhalb der Tischplatte, zu beiden Seiten abklappbar für einfaches Einlegen und Anschließen der Kabel.

#### Höheneinstellung

- Von 720 bis 1200 mm, Hubgeschwindigkeit ca. 35 mm/sec., Hubkraft 750 N Tisch / 600 N Hubsäule, Hubkraft 75 kg, Versorgungsspannung 230 V AC 50 Hz, Soft-Start/Stop-Funktion, Anti-Kollisions-System, niedriger Energieverbrauch.

#### Zubehör

- CPU-Halter aus Stahl. Druckerablage außen montierbar.

Steh-/Sitzarbeitsplatz	Rechteck freistehend					
<b>Schreibtisch</b> höhenverstellbar von 720 bis 1200 mm						
<b>Modell</b>	LSE282K	LSE281K	LSE280K	LSE292K	LSE291K	LSE290K
<b>Breite x Tiefe mm</b>	1600 x 800	1800 x 800	2000 x 800	1600 x 900	1800 x 900	2000 x 900
<b>Preis in €</b>	1093,-	1112,-	1133,-	1106,-	1123,-	1166,-
	<b>Freiformtisch Radial</b>					
<b>Schreibtisch</b> höhenverstellbar von 720 bis 1200 mm						
<b>Modell</b>	LSE482RK	LSE481RK	LSE480RK			
<b>Breite mm</b>	1600	1800	2000			
<b>Tiefe mm</b>	1000/800/1000	1000/800/1000	1000/800/1000			
<b>Preis in €</b>	1166,-	1184,-	1236,-			
<b>Zubehör</b>						
<b>Modell</b>	Kabelkanal in Gestellfarbe* für Tischbreite 1600 LS16	Kabelkanal in Gestellfarbe* für Tischbreite 1800 LS18	Kabelkanal in Gestellfarbe* für Tischbreite 2000 LS20	3fach-Steckdose ESL 3	Stromzuführungskabel SZK 4	
<b>Preis in €</b>	68,-	70,-	72,-	34,-	12,-	
<b>Modell</b>	Druckerablage in Gestellfarbe LSDAP L(inks)	Druckerablage in Gestellfarbe LSDAP R(rechts)	CPU-Halter in Gestellfarbe LSCPU L(inks)	CPU-Halter in Gestellfarbe LSCPU R(rechts)		
<b>Preis in €</b>	225,-	225,-	198,-	198,-		

Farben und Dekore ab Seite 154. \*Kabelkanal in RAL 9011 bei Gestellfarbe RAL 7016.



# Schneller Zugriff ohne Umwege. Mit dem Beistell- und Rollcontainer master cube.



BCL96FKAF1-3E-6THD

BCL96FSAF1-3E-3E-3E

BCL128SKAF1-3E-3E-3E-3E

## Ordnungshüter am Schreibtisch und darunter.

Auf Rollen oder stationär auf Gleitern. Der master cube ist Ihr schneller und kompakter Ordnungsspeicher direkt am Arbeitsplatz. Wichtige Unterlagen „ziehen“ Sie sofort, ohne dabei aufzustehen, z. B. während Sie mit Kunden, Klienten oder Patienten telefonieren.

Seine Einrichtung passen Sie Ihren individuellen Anforderungen an. Projekte und Vorgänge sind in Hängemappen stets griffbereit. Unterschriftenmappen, Zeitschriften und Bürountensilien liegen rutschfest in den mit Trennstegen, Schrägeinsätzen und Tieffenteilern gegliederten Schubladen (Zubehör). Stifte und sonstige Kleinteile legen Sie im ebenfalls leicht ausziehbaren Utensilienfach ab.

### Fakten & Vorteile

- Verwindungsfester, schallgedämmter Korpus, kippsicher
- Zwei Höhen: 568/577 oder 720 mm
- Tiefenmaß 600 oder 800 mm
- Mit 9 Höheneinheiten (9 HE) zur Platzierung unter der Schreibtischfläche oder mit 12 Höheneinheiten als Beistellcontainer
- Mobile 9 HE auf Rollen, 12 HE auf Stellgleitern
- 11 Komplettmodelle für unterschiedliche Anwendungsfälle
- Hochwertige Beschichtung in 25 Farben
- Farbkombination Korpus/Schubladenfront möglich
- In die Front integrierte, seitliche Griffriemen
- Abdeckplatte aus Stahl oder Kunststoff-Schichtstoff (Melaminharz)
- Zentralverschluss mit Wechselkern
- Doppelauszugssperre

- Utensilienfach
- Zubehör, z. B. Trennstege, Tieffenteiler, Formular-Schräglage



Trennstege und Tieffenteiler. Damit bleibt alles fest an seinem Platz.

Beistell- und Rollcontainer aus Stahl							
<b>Ausführung</b> Tiefe 600 mm							
	<b>9 HE Rollcontainer</b> Stahlabdeckplatte Utensilienfach	<b>9 HE Rollcontainer</b> Stahlabdeckplatte Utensilienfach	<b>9 HE Rollcontainer</b> Kunststoffschichtstoff** Utensilienfach	<b>9 HE Rollcontainer</b> Kunststoffschichtstoff** Utensilienfach			
Lichtes Maß Schubladen Höhe x Breite x Tiefe mm 3 HE = 132 x 330 x 484 6 HE = 282 x 330 x 484	3 Schubladen à 3 HE	1 Schublade à 3 HE 1 Schublade à 6 HE	3 Schubladen à 3 HE	1 Schublade à 3 HE 1 Schublade à 6 HE			
<b>Modell</b> Außen Höhe x Breite x Tiefe mm Gesamtgewicht Max. Belastung je Schublade 3 HE Max. Belastung je Schublade 6 HE <b>Preis in €</b>	<b>BCL96FSAF1-3E-3E-3E</b> 568 x 436 x 588 40 kg 20 kg - 495,-	<b>BCL96FSAF1-3E-6THD</b> 568 x 436 x 588 34 kg 20 kg 40 kg 471,-	<b>BCL96FKAF1-3E-3E-3E</b> 577 x 436 x 588 43 kg 20 kg - 520,-	<b>BCL96FKAF1-3E-6THD</b> 577 x 436 x 588 37 kg 20 kg 40 kg 497,-			
<b>Ausführung</b> Tiefe 800 mm							
	<b>9 HE Rollcontainer</b> Stahlabdeckplatte Utensilienfach	<b>9 HE Rollcontainer</b> Stahlabdeckplatte Utensilienfach	<b>9 HE Rollcontainer</b> Kunststoffschichtstoff** Utensilienfach	<b>9 HE Rollcontainer</b> Kunststoffschichtstoff** Utensilienfach			
Lichtes Maß Schubladen Höhe x Breite x Tiefe mm 3 HE = 132 x 330 x 684 6 HE = 282 x 330 x 684	3 Schubladen à 3 HE	1 Schublade à 3 HE 1 Schublade à 6 HE	3 Schubladen à 3 HE	1 Schublade à 3 HE 1 Schublade à 6 HE			
<b>Modell</b> Außen Höhe x Breite x Tiefe mm Gesamtgewicht Max. Belastung je Schublade 3 HE Max. Belastung je Schublade 6 HE <b>Preis in €</b>	<b>BCL98FSAF1-3E-3E-3E</b> 568 x 436 x 788 43 kg 20 kg - 495,-	<b>BCL98FSAF1-3E-6THD</b> 568 x 436 x 788 37 kg 20 kg 40 kg 471,-	<b>BCL98FKAF1-3E-3E-3E</b> 577 x 436 x 788 43 kg 20 kg - 520,-	<b>BCL98FKAF1-3E-6THD</b> 577 x 436 x 788 37 kg 20 kg 40 kg 497,-			
<b>Ausführung</b> Tiefe 800 mm							**Abdeckplatte
	<b>12 HE Beistellcontainer</b> Kunststoffschichtstoff** Utensilienfach	<b>12 HE Beistellcontainer</b> Kunststoffschichtstoff** Utensilienfach	<b>12 HE Beistellcontainer</b> Kunststoffschichtstoff** Utensilienfach	<b>12 HE Beistellcontainer</b> Kunststoffschichtstoff** Utensilienfach			
Lichtes Maß Schubladen Höhe x Breite x Tiefe mm 3 HE = 132 x 330 x 684 6 HE = 282 x 330 x 684	4 Schubladen à 3 HE	2 Schubladen à 6 HE	2 Schubladen à 3 HE 1 Schublade à 6 HE	2 Schubladen à 3 HE 1 Schublade à 6 HE			
<b>Modell</b> Außen Höhe x Breite x Tiefe mm Gesamtgewicht Max. Belastung je Schublade 3 HE Max. Belastung je Schublade 6 HE <b>Preis in €</b>	<b>BCL128SKAF1-3E-3E-3E-3E</b> 720 x 436 x 788 57 kg 20 kg - 748,-	<b>BCL128SKAF1-6THD-6THD</b> 720 x 436 x 788 45 kg 40 kg 716,-	<b>BCL128SKAF1-3E-3E-6THD</b> 720 x 436 x 788 50 kg 20 kg 40 kg 718,-				
<b>Zubehör</b>							
	2 Rollen mit Feststeller	Formular-schrägeinsatz	Formular-schrägeinsatz	Stempelhalter	Trennsteg für DIN A4, quer	Tieffenteiler für DIN A5	Tieffenteiler für DIN A6
<b>Artikel</b>	MP2	FA11 D	Fächer FA8	STH	TRA4	TRA5	TRA6
<b>Preis in €</b>	18,-	54,-	69,-	23,-	8,-	4,-	4,-

Farben und Dekore der Abdeckplatten ab Seite 154.  
HE=Höheneinheit

# Besprechung ist angesagt. Oder Seminar?

## Flexibles Tischsystem con ferenzia.



Doppel-T-Fuß



Schneller Auf- und Abbau durch leicht bedienbare Klappmechanik



Immer gut verbunden – ob in Reihe oder mit Halbrund-, Eck- und Trapezplatten. Verbindungsplatten auf Anfrage.



Umleimer  
 · Buche Massivholz, 65 mm hoch, fingerverzinkt, abgerundet, gebeizt und mit DD-Lack versiegelt  
 · Alternativ: 2 mm ABS-Umleimer im Plattendekor, 65 mm hoch



4-Fuß

### Je nach Verwendungszweck.

Stationär oder zum Klappen! con ferenzia ergänzt mit seiner Besprechungs- und Seminartischauswahl flexibel bestehende Büro- und Veranstaltungskonzepte. Mit gängigen Plattenformen, vom einfachen Rechteck über Kreis bis zum großen Meeting-Oval. Und natürlich mit

Klapptischen, die bei jeder Raumgröße für Flexibilität sorgen. Stabil, langlebig und mit zeitsparender Klappmechanik – auf Wunsch sogar mit dem passenden Transportwagen.

#### Fakten & Vorteile

· Variable Einsatzmöglichkeiten durch große Auswahl an Plattenformen, -größen und Dekoren

· Sehr strapazierfähig im Seminar- und Schulungsalltag  
 · Formschön, funktionell und gleichzeitig sehr alltagstauglich z. B. bei Verwendung als Tagungsmöbel in Hotels und Kongresszentren

#### Klapptisch

Ausführung freistehend							
Feinspanplatte melaminharzbeschichtet, 20 mm stark, mit 1.) ABS-Umleimer 2 mm im Plattendekor, H 65 mm Alternativ: 2.) Rahmen Buche massiv natur lackiert, fingerverzinkt, H 65 mm							
Gestell glanzverchromt mit Stützbügel Stahlrohr Ø 35 mm							
Höhe mm	730	730	730	730	730	730	730
Breite mm	1200	1400	1600	1400	1600	1800	2000
Tiefe mm	600	600	600	700	700	700	700
Ausführung	<b>Doppel-T-Fuß</b>	<b>Doppel-T-Fuß</b>	<b>Doppel-T-Fuß</b>	<b>Doppel-T-Fuß</b>	<b>Doppel-T-Fuß</b>	<b>Doppel-T-Fuß</b>	<b>Doppel-T-Fuß</b>
Preis in € (ABS-Umleimer)	407,-	420,-	447,-	451,-	477,-	508,-	536,-
Preis in € (Buche-Rahmen)	430,-	445,-	472,-	476,-	505,-	538,-	567,-
Ausführung	<b>4-Fuß</b>	<b>4-Fuß</b>	<b>4-Fuß</b>	<b>4-Fuß</b>	<b>4-Fuß</b>	<b>4-Fuß</b>	<b>4-Fuß</b>
Preis in € (ABS-Umleimer)	437,-	453,-	477,-	481,-	508,-	538,-	570,-
Preis in € (Buche-Rahmen)	463,-	498,-	505,-	509,-	538,-	570,-	602,-

Preise = Farbgruppe I

#### Ausstattungsvarianten und Zubehör für Klapptisch

	Preis in €
Mehrpreis Dekorgruppe 2 (siehe Seite 156)	Auf Anfrage
Tischtransportwagen für ca. 10 Klapptische, Tragkraft bis zu 600 kg, Verstellbereich von 1200 - 1900 mm, Breite 700 mm	
Rollen: D 160 mm, gummiert hellgrau	
Platte: 25 mm Dekorplatte mit Anti-Rutsch-Belag, schwarz	
Einhängelatten auf Anfrage. Konferenz- und Besucherstühle ab Seite 52.	
Dekore Seite 156.	



#### Besprechungstisch 4-Fuß (Quadratrohr)

Ausführung					
höhereinrichtbar von 680 bis 760 mm					
Feinspanplatte melaminharzbeschichtet, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer					
Modell	<b>AEBTRU08K</b>	<b>AEBTRU10K</b>	<b>AEBTRU12K</b>	<b>AEBTE2010K</b>	<b>AEBTE2212K</b>
Durchmesser bzw. Breite x Tiefe mm	D = 800	D = 1000	D = 1200	2000 x 1000	2200 x 1200
Preis in €	350,-	358,-	383,-	549,-	587,-

Dekore, Umleimer und Gestellfarben siehe Seite 154/155.

# Gut sitzen muss nicht teuer sein. Stuhlprogramm bonito.



10M



12MAL



20MALD2



01AL



02AL



bonito ist das Basis-Stuhlprogramm für alle, die trotz kleinem Einrichtungsbudget Wert auf guten Sitz, gute Verarbeitung und Langlebigkeit des Materials legen.

### bonito 10M oder 10MAL

- Drehstuhl (teilzerlegt)
- **Ohne Armlehne (10M) oder mit Armlehne mit Softpad-Auflage (10MAL)**
- Punktsynchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer Flachsitz mit komfortabler Knierolle
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, über „up and down“-System höhenverstellbar
- Rückenlehnenhöhe 48 cm
- Bezug Schwarz (100% Polypropylen)
- Polyamid-Fußkreuz schwarz
- Rollen für Teppichböden

### bonito 12M oder 12MAL



- Drehstuhl (montiert)
- **Ohne Armlehne (12M) oder**
- **Mit Armlehne höhenverstellbar, über Easy-Schnellverschluss breitenverstellbar, mit weicher Soft-Armauflage (12MAL)**
- Punktsynchron-Mechanik, mehrfach arretierbar, Federkraft über seitliche Drehkurbel individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Bequemer Flachsitz mit integrierter Sitztiefenverstellung
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, über „up and down“-System höhenverstellbar
- Rückenlehnenhöhe 58 cm
- Bezug Schwarz (100% PL FR Treviva CS)
- Polyamid-Fußkreuz schwarz
- Rollen für Teppichböden



### bonito 20MALD2


- Chfessel (montiert)
- Mit Multifunktionsarmlehne, über Easy-Schnellverschluss breitenverstellbar, höhenverstellbar, mit weicher Soft-Armauflage, tiefen- und radialverstellbar
- Punktsynchron-Mechanik, mehrfach arretierbar, Federkraft über seitliche Drehkurbel individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Bequemer Flachsitz mit integrierter Sitztiefenverstellung
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, über „up and down“-System höhenverstellbar
- Rückenlehnenhöhe 58 cm
- Bezug Leder, schwarz
- Aluminium-Fußkreuz poliert
- Rollen für Teppichböden

### bonito 01AL und 02AL

- **4-Fuß Besucherstuhl (montiert) 01AL**
- **Freischwinger (montiert) 02AL**
- Mit Armlehne
- Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, Rohrstärke 2 mm
- **Gestell pulverbeschichtet schwarz (01AL), verchromt (02AL)**
- Rückenlehne gepolstert mit Kunststoffabdeckung schwarz
- Rückenlehnenhöhe 46 cm
- Armlehnen in Kunststoff schwarz
- Stapelbar (4-5 Stühle pro Stapel)
- Bezug Schwarz (100% PL FR Treviva CS)
- Kunststoffgleiter schwarz



Drehstuhl	teilzerlegt	
<b>Ausführung</b>		
Drehstuhl bonito 10M und 10MAL teilzerlegt Stoffbezug	ohne Armlehne	mit Armlehne
<b>Modell</b>	<b>10M</b>	<b>10MAL</b>
Gesamthöhe mm, ca.	890 - 1110	890 - 1110
Sitzmaße, Breite x Tiefe mm, ca.	400 x 420	400 x 420
<b>Preis in €</b>	279,-	359,-

Drehstuhl		
<b>Ausführung</b>		
Drehstuhl bonito 12M und 12MAL Stoffbezug	ohne Armlehne	mit Armlehne
<b>Modell</b>	<b>12M</b>	<b>12MAL</b>
Gesamthöhe mm, ca.	990 - 1110	990 - 1110
Sitzmaße, Breite x Tiefe mm, ca.	480 x 480 - 530	480 x 480 - 530
<b>Preis in €</b>	589,-	715,-

Drehstuhl	Chfessel
<b>Ausführung</b>	
Drehstuhl bonito 20MALD2 mit Lederbezug und Kopfstütze	mit Armlehne
<b>Modell</b>	<b>20MALD2</b>
Gesamthöhe mm, ca.	990 - 1110
Sitzmaße, Breite x Tiefe mm, ca.	480 x 480 - 530
<b>Preis in €</b>	1120,-

Abweichende Ausstattungen sind nicht lieferbar! Weiche Rollen können als separate Position mitgeliefert werden. Filzgleiter für Freischwinger / 4-Fuß sind nicht erhältlich.

Stoffe/Leder siehe Seite 156.

	Besucherstuhl	Freischwinger
<b>Ausführung</b>		
4-Fuß-Besucherstuhl bonito 01AL und Freischwinger 02AL Stoffbezug	mit Armlehne	mit Armlehne
<b>Modell</b>	<b>01AL</b>	<b>02AL</b>
Gesamthöhe mm, ca.	800	800
Sitzmaße, Breite x Tiefe mm, ca.	460 x 480	460 x 480
<b>Preis in €</b>	229,-	299,-
<b>Zubehör</b>		
<b>Ausführung</b>	für 10M	für 12M
Hartbodenrollen (5 Stück)	<b>58000908</b>	<b>58000909</b>
<b>Modell</b>		
<b>Preis in €</b>	20,-	36,-

# Sitzkomfort der Oberklasse.

## alerto 473/474.



DPA 473 RH

DPA 474 RH, AL 3D

DP 474 RH

### Hier paßt sich der Stuhl dem Körper an – nicht umgekehrt.

alerto ist eine Sitzmöbel-Familie. Vom komfortablen Drehstuhl bis zu den Vierfußmodellen und Freischwängern. Erkenntnisse aus der Arbeitsmedizin und neue Ergonomiestudien sind in die Weiterentwicklung eingeflossen. Hinzu kommt, daß jeder alerto ausgesprochen gut aussieht. Schönheit plus Funktion, plus Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. alerto gehört einfach ins Büro, in die Kanzlei, in die Praxis und in jeden repräsentativen Besucher- und Wartebereich.

### Fakten & Vorteile

#### Drehstuhl alerto synchrodrive 473

- „Dynamisches“ Sitzen durch synchronen Bewegungsablauf von Sitz- und Rückenlehne ohne Hochkippen der Sitzfläche
- Rückenträgerschale oberhalb des Lendenwirbelbereiches mit flexibler patentierter Biegezone
- Rücken in vorderster Sitzposition und in 4 weiteren Neigungen arretierbar
- Höhenverstellung der Sitzfläche mit integrierter Gasdruckfeder

- Sitztiefenverstellung 40 mm nach vorn und 20 mm nach hinten (als Ausstattungsvariante)
- Hohe Komfort-Rückenlehne (optional höhenverstellbar)
- GS-geprüfte Sicherheit entsprechend der DIN 4551 sowie den amerikanischen Sicherheitsvorschriften (Ansi-Bifma-Test)
- Erfüllt – mit höhenverstellbarer Rückenlehne – alle Anforderungen für das Arbeiten am Bildschirm gemäß Arbeitsschutzgesetz

#### Drehstuhl alerto synchrodrive 474

- Wie Modell 473, jedoch mit integrierter Säulenabdeckung
- Sowie zusätzlichen Ausstattungsvarianten wie beispielsweise Komfortpolsterung (Kaltschaum-Sitzpolster, 50 mm stark, Rückenpolster 35 mm stark; leicht austauschbar)

#### Besucherstuhl Freischwinger

##### alerto freeflex 474

- Hohe Komfort-Rückenlehne
- Patentierte flexible Biegezone
- Gestell in sehr angenehmer Freischwinger-Bauweise, Rundstahlrohr 25 x 2 mm, schwarz pulverbeschichtet oder glanzverchromt
- Mit oder ohne Armlehne (auch nachrüstbar)



SP 474 P

#### Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell

##### alerto visitflex 474

- Hohe Komfort-Rückenlehne
- Patentierte flexible Biegezone
- 4-Fuß-Gestell, Fußrohre aus Rundstahlrohr 22 x 2 mm, schwarz pulverbeschichtet oder glanzverchromt
- Mit oder ohne Armlehne (auch nachrüstbar)

### Stuhlprogramm

Ausführung	Ohne Armlehne	Mit Armlehne*	Ohne Armlehne Höhenverstellbare Rückenlehne**	Mit Armlehne* Höhenverstellbare Rückenlehne**
<b>alerto synchrodrive 473</b>				
Maße Höhe x Breite x Tiefe mm Gesamt o. Armlehne 930 - 1040 x 490 x 650 Gesamt m. Armlehne 930 - 1040 x 580 x 650 Sitzmaße 420 - 530 x 460 x 415				
<b>Modell</b>	<b>DP 473 RH</b>	<b>DPA 473 RH</b>	<b>DPH 473 RH</b>	<b>DPAH 473 RH</b>
Stoffgruppe 1a <b>Preis in €</b>	455,-	540,-	486,-	571,-
Stoffgruppe 2 <b>Preis in €</b>	490,-	574,-	521,-	605,-
<b>alerto synchrodrive 474</b>				
Maße Höhe x Breite x Tiefe mm Gesamt o. Armlehne 930 - 1040 x 490 x 650 Gesamt m. Armlehne 930 - 1040 x 580 x 650 Sitzmaße 420 - 530 x 460 x 415				
<b>Modell</b>	<b>DP 474 RH</b>	<b>DPA 474 RH</b>	<b>DPH 474 RH</b>	<b>DPAH 474 RH</b>
Stoffgruppe 1a <b>Preis in €</b>	589,-	674,-	620,-	705,-
Stoffgruppe 2 <b>Preis in €</b>	621,-	706,-	652,-	737,-
<b>alerto freeflex 474</b>				
Maße Höhe x Breite x Tiefe mm Gesamt o. Armlehne 905 x 510 x 610 Gesamt m. Armlehne 905 x 580 x 610 Sitzmaße 450 x 460 x 440				
<b>Modell</b>	<b>FP 474 P</b>	<b>FP 474 V</b>	<b>FPA 474 P</b>	<b>FPA 474 V</b>
Stoffgruppe 1a <b>Preis in €</b>	405,-	430,-	490,-	515,-
Stoffgruppe 2 <b>Preis in €</b>	436,-	461,-	521,-	546,-
<b>alerto visitflex 474</b>				
Maße Höhe x Breite x Tiefe mm Gesamt o. Armlehne 895 x 510 x 575 Gesamt m. Armlehne 895 x 580 x 575 Sitzmaße 440 x 460 x 440				
<b>Modell</b>	<b>SP 474 P</b>	<b>SP 474 V</b>	<b>SPA 474 P</b>	<b>SPA 474 V</b>
Stoffgruppe 1a <b>Preis in €</b>	383,-	406,-	468,-	491,-
Stoffgruppe 2 <b>Preis in €</b>	415,-	438,-	500,-	523,-

### Ausstattungsvarianten und Zubehör für Drehstuhl alerto 473 und 474 (Mehrpreis)

	Preis in €		Preis in €
Aluminiumfußkreuz, hochglanzpoliert	+ 54,-	Multifunktionsarmlehne (3D)	+ 201,-
Höhenverstellbare Armlehne (HVA)	+ 144,-	<b>Nur für Drehstuhl alerto 474</b>	
Lordosenstütze Stoffgruppe 1a	+ 105,-	Komfortpolsterung	+ 29,-
Lordosenstütze Stoffgruppe 2	+ 105,-	Sitzneigeverstellung	+ 15,-
Sitztiefenverstellung	+ 39,-	Synchronmechanik für Gewicht 120 - 180 kg	+ 101,-
Rolle weich (RW), schwarz, für PVC und Parkett	+ 6,-	Gasfeder für Personen ab 120 kg	+ 17,-

### Zubehör für Besucherstuhl alerto 474 (Mehrpreis)

	Preis in €
Bodengleiter (freeflex)	+ 25,-
Bodengleiter mit Filz (freeflex)	+ 31,-
Bodengleiter mit Filz (visitflex)	+ 6,-

\*Komplettmodelle mit Ring-Armlehne, andere Ausstattungsvarianten auf Anfrage.  
\*\*Gesamthöhe 900 - 1070 mm

Stoffauswahl ab Seite 156.

# Schnell mal hinsetzen? Klar!

## Mehrzweckstühle economy.



525 N



526 N

### Mehrzweckstühle überall zu Hause

In Wartezimmern, Schulen, Uni-Aulen, Besprechungs- und Seminarräumen, Kantinen, Jugendzentren, Kirchen, Konferenzsälen, Veranstaltungshallen oder Hotellobbys. economy, das vielfältige Mehrzweckstuhlprogramm erfreut sich überall großer Beliebtheit. Grund ist bei allen Modellen das komfortable Sitzgefühl, die ansprechenden Formen, die schier grenzenlose Strapazierfähigkeit und das umfangreiche praktische Zubehör – von der Reihenverbindung im Konzertsaal bis zum Kollegtablar im Klassenzimmer.

#### Fakten & Vorteile

- Hohe Qualität und guter Sitzkomfort für praktisch jeden Verwendungszweck
- 4-Fußgestell mit Stapelsteg oder Freischwinger-Gestell, glanzverchromt
- 12 Holzformschalenstühle in unterschiedlichen Farben- und Rücken Ausführungen
- Umfangreiche Ausstattungs- und Zubehörpalette
- Andere Gestelle auf Anfrage



Ausführung Freischwinger-Gestell



Sitz- und Rückenpolster aufgesetzt



Optional Designbohrungen



Mit Reihenverbindern ausgestattet, erfolgt das Anreihen über einfaches Einhängen ineinander.



Fuß-Gestelle serienmäßig mit Kunststoff-Fußgleitern, als Stapelabstandhalter ausgebildet.



Besser greifen, schneller stapeln. Auf Wunsch mit Griffausschnitt in der Rückenlehne.



Freischwinger mit Kantenschutz zum Einhängen in die Tische für leichte Bodenreinigung.

Mehrzweckstuhl	4-Fußgestell „N“					
Ausführung	Holzschale trapezförmig			Holzschale radial		
Holzformschalenstuhl stapelbar Buche natur						
Gesamtmaße H x B x T 795 x 520 x 535 mm		mit Designbohrungen	mit Griffloch		mit Designbohrungen	mit Griffloch
Modell	525 N	525 ND	525 NG	526 N	526 ND	526 NG
Preis in €	104,-	112,-	112,-	104,-	112,-	112,-

Mehrzweckstuhl	Freischwinger „F“					
Ausführung	Holzschale trapezförmig			Holzschale radial		
Holzformschalenstuhl Buche natur						
Gesamtmaße H x B x T 795 x 520 x 535 mm		mit Designbohrungen	mit Griffloch		mit Designbohrungen	mit Griffloch
Modell	525 F	525 FD	525 FG	526 F	526 FD	526 FG
Preis in €	131,-	140,-	140,-	131,-	140,-	140,-

Ausstattungsvarianten und Zubehör	
Artikel	Preis €
Schale gebeizt für Modell 525/526	11,-
Schale gebeizt für Modell 525/526 (Schale mit Griffloch)	11,-
Schale gebeizt für Modell 525/526 (Schale mit Designbohrungen)	11,-
Sitzpolster Stoffgruppe 1 a für Modell 525	33,-
Rückenpolster Stoffgruppe 1 a für Modell 525 (nur für Schale ohne Griffloch)	36,-
Sitzpolster Stoffgruppe 1 a für Modell 526	33,-
Rückenpolster Stoffgruppe 1 a für Modell 526 (nur für Schale ohne Griffloch)	36,-
Reihenverbindung für Modell 525 / 526	8,-
Fußstopfen mit Filz für Modell 525 / 526	6,-
Gleiter mit Filz für Freischwinger Modell 525 / 526	12,-
Gelenkgleiter mit Metallkappe für Modell 525 / 526	7,-
Kollegtablar aufsteckbar, Buche natur, für Modell 525 / 526 N	106,-

Mehrzwecktische siehe Seite 50/51.

Mehrfarbig auf Anfrage  
Bis 20 Stühle können gestapelt werden.



Farb- und Stoffauswahl ab Seite 156

# Für Lounge und Relaxing: rivo und vive.



A751

rivo ist eine außergewöhnlich gelungene Kombination aus Sofa und Sessel in klassischem Stil, einfachen Proportionen und klaren Linien, die großen Komfort bieten und auf universellen Anklang stößt. Ruhiges, unkompliziertes, konservatives

und doch raffiniertes Design mit futuristischer Ästhetik. Trotz seiner praktischen Funktionalität fügt sich rivo harmonisch in fast alle Innenräume ein.

### Fakten & Vorteile

- Klassisch und puristisch, vier Modelle
- Universeller Einsatz von Sessel oder Sofa
- Auf Fußgestell oder mit Vollpolster-Seitenteil
- In attraktiver Stoff- und Lederkollektion



A750



A752



A753



A822

vive ist eine attraktive Kollektion, wohlgeformt und äußerst bequem, gleichzeitig robust und zuverlässig. Dieses faszinierende Polstermöbel, das zwei gewölbten Händen gleicht, ist als Zweiersofa und Sessel erhältlich,

mit dynamischem 4-Fuß-Stahlrohrgestell oder als Drehstuhl mit flachem Stahl-Rundfuß. Durch seinen hervorragenden Komfort eignet sich vive für Foyer oder Atrium, Lounge oder Ruhezone.

### Fakten & Vorteile

- Ergonomisch und bequem
- Als Sessel oder Zweiersofa, drei Modelle
- Auf Rundfuß oder 4-Fuß-Stahlrohrgestell
- In attraktiver Stoff- und Lederkollektion



A820



A821



Loungemöbel				
<b>Ausführung</b> rivo				
	Sessel auf Fußgestell	Sofa auf Fußgestell	Sessel mit Vollpolster-Seitenteil	Sofa mit Vollpolster-Seitenteil
<b>Modell</b>	<b>A 750</b>	<b>A 751</b>	<b>A 752</b>	<b>A 753</b>
Höhe x Breite x Tiefe mm	1790 x 800 x 810	1790 x 1600 x 810	1790 x 800 x 810	1790 x 1600 x 810
Sitzhöhe mm	420	420	420	420
<b>Preis in € Stoffgruppe 1</b>	1293,-	2125,-	1293,-	2125,-
<b>Preis in € Leder</b>	2540,-	3780,-	2540,-	3780,-

Loungemöbel			
<b>Ausführung</b> vive			
	Sessel auf Rundfuß	Sessel auf 4-Fußgestell	Sofa auf 4-Fußgestell
<b>Modell</b>	<b>A 820</b>	<b>A 821</b>	<b>A 822</b>
Höhe x Breite x Tiefe mm	745 x 770 x 670	745 x 770 x 670	745 x 1525 x 670
Sitzhöhe mm	440	440	440
<b>Preis in € Stoffgruppe 1</b>	1918,-	1373,-	1925,-
<b>Preis in € Leder</b>	3033,-	2485,-	3280,-



**Neues und Bewährtes von den Regalprofis für Lager, Betrieb und Archiv. Auf den folgenden 60 Seiten.**



**Das starke Herz im Regal. Der Mauser-Stahlfachboden.**




Ob im einfachen Steckregal oder im verfahrbaren Ordner-Regal – der Mauser-Stahlfachboden strotzt nur so vor Kraft. Der Grund: seine Längsseiten sind mehrfach gekantet. Die so entstandenen Rohrkanten sind per Druckfügetechnik fest mit dem Boden verbunden. Mauser-Besonderheit: Die Fachboden-Ecken sind darüber hinaus mit Extra-Stegen versehen (Mauser-Patent).



# Multifunktionsregal. Stationär oder fahrbar – Sie haben die Wahl.

## Was spricht für stationäre Regale?

- Wo viele Personen ständig zugreifen, setzt man stationäre Regale ein.
- Optimale Beweglichkeit in den Gängen verkürzt die Auffüll-, Entnahme- und Kommissionszeiten.
- Die stets offenen und zugänglichen Verkehrswege erlauben sehr schnellen Einblick von den Hauptgängen aus.
- Nahezu jede Einrichtungsvariante speziell für Büro und Archiv.
- Ein- und doppelseitige Nutzung durch neue Stützenkonstruktion.



Ideal bei hoher Zugriffsfrequenz – stationäre Regale.

## Was spricht für Rollregale?

- Rollregale werden verwendet, wenn viel Platz eingespart werden soll und nicht ständig mehrere Personen gleichzeitig auf verschiedene Regaleinheiten zugreifen müssen. Ideal also für die Langzeitablage.
- Der freie Gang befindet sich immer dort, wo er gerade gebraucht wird. Das spart weitere Gänge und damit viele wertvolle Quadratmeter.
- Der Platzeinsparungseffekt ist überwältigend. Im Vergleich zu stationären Regalen schafft man bei gleicher Fläche nahe zu 100 % mehr Ablagekapazität.
- Die Regaleinheiten lassen sich als „Block“ zentral verschließen.
- Das „Dicht an Dicht“ schützt vor Licht und Staub.



Viel Platz und Gänge eingespart. Mit kompakten Rollregalen.

# Welche Eigenschaften hat das einzelne Regal?

Achten Sie auf den folgenden Seiten auf diese Symbole:

### Regalhöhen von ... bis ... mm



Regalhöhe bedeutet hier: das Höhen-Außenmaß eines Regals.

### Regalbreiten von ... bis ... mm



Mit Regalbreite ist die nutzbare Feldbreite eines Regals gemeint und somit die Fläche in Breitenrichtung. Das Maß dient Ihnen zur Planung bzw. Errechnung der Ablagekapazität für bestimmtes Lagergut.

### Regaltiefen von ... bis ... mm



Das Regal-Tiefenmaß nennt die Nutztiefe eines Regals. Regaltiefen von 300 oder 600 mm sind z. B. optimal auf das Einstellen von Ordnern abgestimmt.

### Feldlasten bis ... kg



Die Feldlast ist die maximale Last, die pro Regalfeld aufgenommen werden kann, wobei in der Regel eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird. Die in unserem Symbol genannte Kilogrammzahl bezieht sich immer auf die Variante mit der höchsten Belastbarkeit. 2000 kg im Symbol bedeuten also: Die stärkste Variante bietet eine Feldlast von maximal 2000 kg. Daten zu Varianten, deren zulässige Feldbelastbarkeit darunter liegt, siehe Bestelltabellen.

### Fachlasten von ... bis ... kg



Die Fachlast ist die maximale Last, die von einer Regalseite aus in ein Fach eingebracht werden kann. Die tatsächliche Fachlast der einzelnen Fachgrößen finden Sie detailliert angegeben in den Bestelltabellen.

### Schraublos



Dieses Symbol finden Sie bei allen Steckregalen. Das sind Regale, deren Komponenten überwiegend gesteckt oder eingehängt werden. Bei Steckregalen ist kein spezielles Werkzeug erforderlich! Das Symbol steht also für kürzeste Aufbau- und Umrüstzeiten.

### Gütezeichen



Die hiermit ausgezeichneten Produkte werden vom Materialprüfungsamt NRW mehrmals jährlich auf Qualität, Funktion und Sicherheit überprüft. Dabei werden u. a. Werkstoffproben entnommen und die Statik geprüft. Das Gütezeichen bürgt für die Einhaltung sämtlicher berufsgenossenschaftlicher Auflagen. Die Prüfung nach RAL-RG 614 ist die strengste und umfangreichste.

### Geprüfte Sicherheit



Das Symbol bedeutet, dass die hiermit gekennzeichneten Produkte im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung auf ihre „Gerätesicherheit“ hin geprüft und freigegeben wurden.

### Unsere Empfehlung:


Das Fachhandbuch „Lagertechnik und Betriebseinrichtung“, herausgegeben vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung. [www.verband-lb.de](http://www.verband-lb.de)

### Zum kostenlosen Download!

## Vorschriften, die richtig nützlich sind:

Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter steht immer an erster Stelle. Beachten Sie deshalb die Stell- und Montagevorschriften des Gesetzgebers. Die Einhaltung wird mit unseren Regalen kein Problem sein.

Wichtig ist, daß Sie sich vorher mit den „Spielregeln“ auseinandersetzen. Je intensiver, desto besser für Sie und Ihr Unternehmen.



### Hier ein Auszug der wichtigsten „Spielregeln“

Die Regalnebengänge müssen mindestens 0,75 m Abstand aufweisen. Verkehrswege sogar 1,25 m! Liegt der oberste Regalablageboden höher als das 5fache der Regaltiefe, müssen die Regale gegen Kippen gesichert werden. An ortsfesten Regalen mit einer Fachlast von mehr als 200 kg oder einer Feldlast von mehr als 1000 kg müssen Kennzeichnungsschilder angebracht werden.



# Ideal für Werkstatt, Lager und Archiv. Das Steckregal quickfit diagonal.



## Stabil bis in die Tiefe. Montage ohne Werkzeug.

Sie wollen ein Regal, das in Werkstatt, Lager und Archiv gleichermaßen stark und sicher dasteht? Sie wollen Stabilität bis 800 mm Fachbodentiefe? Ihr Regal soll ohne Werkzeug montierbar sein? Dann sollten Sie



Schneller Aufbau ohne Schraubenschlüssel. Einfach die Fachbodenträger ins Profilochbild stecken, Boden drauf und schon ist das Fach fertig. Die Diagonalverstrebung wird einfach eingehängt und nach Einlegen der Fachböden mit wenig Kraftaufwand im „Handumdrehen“ gespannt. Ohne Werkzeug!

sich für das komfortable und multifunktional einsetzbare quickfit diagonal entscheiden!

Regalhöhen von 2000 bis 3000 mm. Hohe Fachlasten bis max. 330 kg. Feldlasten bis max. 1900 kg. Für den harten Einsatz feuerverzinkt oder in lichtgrau RAL 7035 beschichtet. quickfit diagonal ist ein Steckregal mit Diagonalversteifung in jedem 2. Feld und bereits komplett vormontierten Seitenrahmen. Das macht es so einfach wie genial. Worauf warten Sie noch?

### Fakten & Vorteile

- Stabiles Steckregal mit Diagonalversteifung
- 3 verschiedene Höhen
- 5 verschiedene Tiefen
- 3 verschiedene Belastungsgruppen
- Je nach Belastungsgruppe mit entsprechendem starken Fachböden bestückt: RL bis 140 kg, RM bis 235 kg und RX bis 330 kg
- Verzinkt oder hochwertig beschichtet lichtgrau RAL 7035
- Robust, sicher und belastbar bis zu 1900 kg Feldlast



- Ohne Werkzeug montierbar
- Vormontierte Seitenrahmen aus T-Profilen und Tiefenriegeln
- Fachböden mit 40 mm Abkantung, spezieller Eckenausbildung (Mauserpent) und Rohrkante in Breitenrichtung
- Zum Lieferumfang gehören Seitenrahmen, Fachböden, Fachbodenträger, Klemmfüße, Diagonalverstreibungen und Profil-Abdeckkappen



Komfort total. Die Seitenrahmen sind in spezieller Füge-technik mit stabilen Tiefenriegeln vormontiert.




Steckregal		Regalhöhe		2000 mm, 5 Böden		2500 mm, 6 Böden		3000 mm, 7 Böden	
Belastungsgruppe	Fachtiefe	Fachlast	1400 kg		1900 kg		1600/1900 kg		
			Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
135 kg	300 mm	135 kg	<b>77900715</b>	<b>77900744</b>	<b>77900716</b>	<b>77900745</b>	<b>77900717</b>	<b>77900746</b>	
Preis in €			158,10	116,70	192,20	141,40	230,00	167,90	
135 kg	400 mm	140 kg	<b>77900718</b>	<b>77900747</b>	<b>77900719</b>	<b>77900748</b>	<b>77900720</b>	<b>77900749</b>	
Preis in €			169,50	126,90	205,40	153,30	244,80	181,40	
135 kg	500 mm	135 kg	<b>77900721</b>	<b>77900750</b>	<b>77900724</b>	<b>77900751</b>	<b>77900725</b>	<b>77900752</b>	
Preis in €			183,50	139,80	223,00	169,30	266,10	200,40	
135 kg	600 mm	135 kg	<b>77900729</b>	<b>77900753</b>	<b>77900730</b>	<b>77900754</b>	<b>77900731</b>	<b>77900755</b>	
Preis in €			198,00	153,10	242,20	186,00	286,50	219,00	
220 kg	400 mm	200 kg	<b>77900640</b>	<b>77900641</b>	<b>77900642</b>	<b>77900643</b>	<b>77900644</b>	<b>77900645</b>	
Preis in €			187,30	144,70	226,70	174,70	269,80	206,40	
220 kg	500 mm	205 kg	<b>77900646</b>	<b>77900647</b>	<b>77900648</b>	<b>77900649</b>	<b>77900650</b>	<b>77900651</b>	
Preis in €			201,60	157,90	244,70	190,90	291,30	225,60	
220 kg	600 mm	220 kg	<b>77900652</b>	<b>77900653</b>	<b>77900654</b>	<b>77900655</b>	<b>77900656</b>	<b>77900657</b>	
Preis in €			218,90	174,00	267,30	211,20	315,90	248,30	
220 kg	800 mm	235 kg	<b>77900823</b>	<b>77900824</b>	<b>77900825</b>	<b>77900826</b>	<b>77900827</b>	<b>77900828</b>	
Preis in €			246,70	198,30	307,70	243,80	359,10	284,40	
300 kg	400 mm	330 kg	<b>77900682</b>	<b>77900683</b>	<b>77900684</b>	<b>77900685</b>	<b>77900686</b>	<b>77900687</b>	
Preis in €			220,00	177,40	266,00	213,90	315,70	252,10	
300 kg	500 mm	315 kg	<b>77900688</b>	<b>77900689</b>	<b>77900690</b>	<b>77900691</b>	<b>77900692</b>	<b>77900693</b>	
Preis in €			234,30	190,60	284,00	230,10	337,10	271,40	
300 kg	600 mm	285 kg	<b>77900694</b>	<b>77900695</b>	<b>77900696</b>	<b>77900697</b>	<b>77900698</b>	<b>77900699</b>	
Preis in €			251,60	206,70	306,60	250,50	361,70	294,20	
300 kg	800 mm	260 kg	<b>77900700</b>	<b>77900701</b>	<b>77900702</b>	<b>77900703</b>	<b>77900704</b>	<b>77900705</b>	
Preis in €			279,50	231,00	346,90	283,10	404,90	330,20	
Ausführung lichtgrau		Regalhöhe		2000 mm, 5 Böden		2500 mm, 6 Böden		3000 mm, 7 Böden	
Belastungsgruppe	Fachtiefe	Fachlast	1400 kg		1900 kg		1600/1900 kg		
			Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
135 kg	300 mm	135 kg	<b>77900708</b>	<b>77900732</b>	<b>77900709</b>	<b>77900733</b>	<b>77900710</b>	<b>77900734</b>	
Preis in €			187,80	137,50	232,70	168,60	292,90	207,60	
135 kg	400 mm	140 kg	<b>77900711</b>	<b>77900735</b>	<b>77900712</b>	<b>77900736</b>	<b>77900713</b>	<b>77900737</b>	
Preis in €			207,50	154,80	256,40	189,60	317,30	230,20	
135 kg	500 mm	135 kg	<b>77900714</b>	<b>77900738</b>	<b>77900722</b>	<b>77900739</b>	<b>77900723</b>	<b>77900740</b>	
Preis in €			228,30	172,70	279,20	209,80	341,90	252,90	
135 kg	600 mm	135 kg	<b>77900726</b>	<b>77900741</b>	<b>77900727</b>	<b>77900742</b>	<b>77900728</b>	<b>77900743</b>	
Preis in €			244,00	186,50	306,70	230,90	362,30	271,50	
220 kg	400 mm	200 kg	<b>77900624</b>	<b>77900625</b>	<b>77900626</b>	<b>77900627</b>	<b>77900628</b>	<b>77900629</b>	
Preis in €			219,50	166,80	270,90	204,00	334,30	247,10	
220 kg	500 mm	205 kg	<b>77900630</b>	<b>77900631</b>	<b>77900632</b>	<b>77900633</b>	<b>77900634</b>	<b>77900635</b>	
Preis in €			243,30	187,60	297,10	227,70	362,80	273,70	
220 kg	600 mm	220 kg	<b>77900636</b>	<b>77900637</b>	<b>77900638</b>	<b>77900639</b>	<b>77900658</b>	<b>77900659</b>	
Preis in €			261,80	204,40	328,00	252,10	387,20	296,40	
220 kg	800 mm	235 kg	<b>77900829</b>	<b>77900830</b>	<b>77900831</b>	<b>77900832</b>	<b>77900833</b>	<b>77900834</b>	
Preis in €			303,90	241,80	375,70	295,60	440,20	345,80	
300 kg	400 mm	330 kg	<b>77900660</b>	<b>77900661</b>	<b>77900662</b>	<b>77900663</b>	<b>77900664</b>	<b>77900665</b>	
Preis in €			252,10	199,50	310,20	243,30	380,10	292,80	
300 kg	500 mm	315 kg	<b>77900666</b>	<b>77900667</b>	<b>77900668</b>	<b>77900669</b>	<b>77900670</b>	<b>77900671</b>	
Preis in €			276,00	220,30	336,30	267,00	408,60	319,60	
300 kg	600 mm	285 kg	<b>77900672</b>	<b>77900673</b>	<b>77900674</b>	<b>77900675</b>	<b>77900676</b>	<b>77900677</b>	
Preis in €			294,50	237,10	367,30	291,40	432,90	342,30	
300 kg	800 mm	260 kg	<b>77900678</b>	<b>77900679</b>	<b>77900680</b>	<b>77900681</b>	<b>77900706</b>	<b>77900707</b>	
Preis in €			336,70	274,50	414,90	334,90	486,10	391,70	

\*= bei Belastungsgruppe 300 kg Einzelteile und Zubehör siehe Seite 70 bis 75. Regale mit Sichtlagerkästen siehe Seite 108 bis 109.

# Zugriff von beiden Seiten!

## Das Steckregal quickfit rundum.



quickfit rundum bleibt selbst bei unterschiedlicher Bestückung immer offen und stabil. Wählen Sie zwischen 5 Fachtiefen von 300 bis 800 mm, und gestalten Sie freien Raum in Werkstatt und Lager so individuell wie möglich. Trennwände werden durch Führungstifte einfach gesteckt.

Zusätzliche Fachböden, Einzelteile und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 70 bis 75.



### Integrierte Breitenriegel. Stabilität bis 3000 mm Höhe.

Schneller Zugriff von beiden Seiten. Beim Steckregal quickfit rundum stört keine Diagonalverstrebung. Ermöglicht wird das durch stabilisierende Breitenriegel. Die werden beim Aufbau einfach „gesteckt“. Je nach Regalhöhe wird die entsprechende Anzahl Breitenriegel eingesetzt, die für die notwendige Feldlast sorgen und gleichzeitig den Fachboden aufnehmen. Das quickfit rundum gibt es in verzinkter Ausführung oder hochwertig beschichtet in lichtgrau RAL 7035. Grund- und Anbaufeld sind aufgrund der komfortablen Steckbauweise sehr schnell installiert.

- 3 Höhen bis 3000 mm
- 5 Fachtiefen bis 800 mm
- Umfangreiches Zubehör
- Einfaches Nach- und Umrüsten
- Schnelle Montage des Zubehörs durch einfaches Stecken!
- Verzinkt oder lichtgrau RAL 7035

- Optimaler Korrosionsschutz der Rahmen, da grundsätzlich verzinkt
- Zum Aufbau ist kein spezielles Werkzeug erforderlich!



Hohe Stabilität! Auch bei besonders tiefen und hohen Regalen. Die großflächigen Tiefenriegel in den komplett gefertigten Seitenrahmen leisten ihren „festen“ Beitrag dazu.




Freier Zugriff von zwei Seiten, ohne störende Diagonalverstrebungen. Möglich wird das durch die steckbaren Breitenriegel.

### Steckregal

Fachbreite 1000 mm Regaltiefe = Fachtiefe + 25 mm Regalbreite Grundfeld = Fachbreite + 60 mm Regalbreite Anbaufeld = Fachbreite + 5 mm		Ausführung verzinkt		Ausführung lichtgrau					
Belastungsgruppe	Fachtiefe	Regalhöhe Feldlast Fachlast	2000 mm, 5 Böden		2500 mm, 6 Böden		3000 mm, 7 Böden		
			Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	
135 kg	300 mm	135 kg	77900756	77900768	77900780	77900791	77900782	77900793	
Preis in €			187,50	150,90	223,10	177,60	341,20	265,40	
135 kg	400 mm	140 kg	77900759	77900771	77900783	77900794	77900785	77900796	
Preis in €			198,80	161,10	242,70	194,90	365,80	288,00	
135 kg	500 mm	135 kg	77900762	77900774	77900786	77900797	77900787	77900799	
Preis in €			212,80	174,00	263,70	212,80	390,10	310,60	
135 kg	600 mm	135 kg	77900765	77900777	77900788	77900800	77900790	77900802	
Preis in €			227,30	187,30	279,30	226,70	410,60	329,40	
220 kg	400 mm	200 kg	77900835	77900836	77900788	77900800	77900790	77900802	
Preis in €			216,60	178,90	279,30	226,70	410,60	329,40	
220 kg	500 mm	205 kg	77900841	77900842	77900859	77900860	77900863	77900864	
Preis in €			231,00	192,00	254,90	207,00	382,50	305,00	
220 kg	600 mm	220 kg	77900847	77900848	77900865	77900866	77900869	77900870	
Preis in €			248,30	208,20	278,60	227,70	411,00	331,60	
220 kg	800 mm	235 kg	77900853	77900854	77900871	77900872	77900875	77900876	
Preis in €			276,10	232,40	297,10	244,50	435,40	354,20	
					220 kg	77900877	77900878	77900881	77900882
					Preis in €	339,30	281,90	433,50	358,30

# Breit wie Harry. Nahezu 1300 mm je Fach!

## Das Großfach-Steckregal quickfit maxifach.



Sicherer Seitenhalt durch starke Tiefenriegel. Die sind „fester Bestandteil“ der bereits komplett vorgefertigten Seitenrahmen.



1290 mm Fachbreite ermöglichen sogar das „Unterstellen“ von Euro-Paletten.

### 30 % mehr Platz! Großräume bis 1290 mm Breite.

Wohin mit sperrigem Lagergut, Großbehältern, Schütten, Eimern und Kartons? Raus aus den Ecken und Gängen, weg vom Boden. Rein ins Großfach-Steckregal quickfit maxifach! 1290 mm je Fach entsprechen 1240 mm lichte Fachbreite. Wäre doch gelacht, wenn jetzt nicht alles, was noch kreuz und quer unter Treppen, im Keller und Abstellkammern ruht, ordentlich ans Licht kommt und wieder systematisch genutzt werden kann. quickfit maxifach räumt auf! quickfit maxifach ist ein solides Steckregal mit Diagonalversteifung. Die Seitenrahmen

sind bereits komplett vorgefertigt, einschließlich stabilisierender Tiefenriegel. Das bedeutet Arbeitersparnis und hohe Stabilität. Klemmfüße, Fachbodenträger und Fachböden einfach stecken. Danach die Diagonalverstrebung einhängen und per Hand spannen. Fertig! Ganz ohne Werkzeug. So schnell schaffen Sie Ordnung!

#### Fakten & Vorteile

- Großfach-Steckregal mit extrabreiten Fachböden
- Fachtiefen von 400 bis 800 mm
- 3 Höhen von 2000 bis 3000 mm, mit bis zu 7 Fachböden
- Komfortables, schnell montierbares Stecksystem
- Stabilisierung durch Diagonalverstrebung

und durch die Tiefenriegel der bereits komplett vorgefertigten Seitenrahmen

- Wahlweise verzinkt oder lichtgrau RAL 7035
- Optimaler Korrosionsschutz, da Rahmen grundsätzlich verzinkt
- Beim Aufbau ist kein spezielles Werkzeug erforderlich

#### Steckregal

Fachbreite 1290 mm  
Regaltiefe = Fachtiefe + 25 mm  
Regalbreite Grundfeld = Fachbreite + 60 mm  
Regalbreite Anbaufeld = Fachbreite + 5 mm

#### Ausführung verzinkt

Regalhöhe Feldlast Fachlast	2000 mm, 5 Böden		2500 mm, 6 Böden		3000 mm, 7 Böden	
	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.
400 mm	1400 kg 77900883	1900 kg 77900884	1600 kg 77900885	1600 kg 77900886	1600 kg 77900887	1600 kg 77900888
Preis in €	216,20	172,70	261,10	208,00	311,50	246,10
500 mm	1400 kg 77900889	1900 kg 77900890	1600 kg 77900891	1600 kg 77900892	1600 kg 77900893	1600 kg 77900894
Preis in €	230,20	185,60	278,70	223,90	332,50	265,00
600 mm	1400 kg 77900895	1900 kg 77900896	1600 kg 77900897	1600 kg 77900898	1600 kg 77900899	1600 kg 77900900
Preis in €	250,50	204,60	304,90	247,60	361,00	291,70
800 mm	1400 kg 77900901	1900 kg 77900902	1600 kg 77900903	1600 kg 77900904	1600 kg 77900905	1600 kg 77900906
Preis in €	290,60	241,10	359,90	295,00	421,60	345,00

#### Ausführung lichtgrau

Regalhöhe Feldlast Fachlast	2000 mm, 5 Böden		2500 mm, 6 Böden		3000 mm, 7 Böden	
	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.
400 mm	1400 kg 77900907	1900 kg 77900908	1600 kg 77900909	1600 kg 77900910	1600 kg 77900911	1600 kg 77900912
Preis in €	260,10	206,60	319,40	251,50	392,50	303,30
500 mm	1400 kg 77900913	1900 kg 77900914	1600 kg 77900915	1600 kg 77900916	1600 kg 77900917	1600 kg 77900918
Preis in €	286,80	230,20	349,00	278,70	425,00	334,00
600 mm	1400 kg 77900919	1900 kg 77900920	1600 kg 77900921	1600 kg 77900922	1600 kg 77900923	1600 kg 77900924
Preis in €	323,10	264,70	401,40	324,50	474,30	381,60
800 mm	1400 kg 77900925	1900 kg 77900926	1600 kg 77900927	1600 kg 77900928	1600 kg 77900929	1600 kg 77900930
Preis in €	353,60	290,50	434,80	353,80	510,90	414,50

Einzelteile und Zubehör ab Seite 70 bis 75.

# Einzelteile und Zubehör.

## Das Steckregal-System quickfit.



### Komplette Seitenrahmen. Schnell, stabil und einfach.

Regale aus Einzelteilen individuell zusammenstellen und trotzdem dem Traum, sondern komfortable Wirklichkeit. Stecken statt Schrauben ist angesagt. Kein Werkzeug wird benötigt, nicht mal ein Schraubendreher.

Tragende „Kraft“ sind die komplett gefertigten Seitenrahmen mit ihren bereits integrierten Tiefenriegeln (offene Bauweise) oder Vollwänden (geschlossene Bauweise). Alle anderen Komponenten, wie z. B. Fachbodenträger, Fachböden, Rückwände und Zubehör werden „zwischen“ den Seitenrahmen einfach nur noch gesteckt bzw. mit Klammern verbunden. Das spart Zeit und ermöglicht den Aufbau selbst in Anzug und Krawatte.

### Fakten & Vorteile

- Stabile Komplett-Seitenrahmen aus Stahl
- Gefertigt in Druckfügetechnik, d. h. die T-Profile werden zusammen mit den Tiefenriegeln oder Vollwänden zu stabilen Komplett-Rahmen verbunden
- Somit ist ein fester Halt der Steckregale in Tiefenrichtung immer gewährleistet, und die Montage wird deutlich vereinfacht
- Seitenrahmen wahlweise verzinkt oder hochwertig beschichtet in lichtgrau RAL 7035
- Auch bei der beschichteten Variante hoher Korrosionsschutz, da auch diese Rahmen grundsätzlich verzinkt sind
- Versteifung des Regals wahlweise mit Diagonalverstrebung oder mit Breitenriegeln




Kreuzdiagonale. Zur sicheren Verstrebung für Steckregale, die überwiegend einseitig genutzt werden und deshalb nicht mit Breitenriegeln ausgestattet werden müssen.



KlemmfüÙe verzinkt. Geben zusätzliche Stabilität und schonen den Untergrund, auf dem das Regal steht.



Breitenriegel. Bei Regalen mit Zugriff von beiden Seiten würde eine Kreuzdiagonale nur stören. Hier verwendet man Breitenriegel, die die Seitenrahmen in Breitenrichtung miteinander verbinden.



### Seitenrahmen für Steckregal-Baukastensystem

Ausführung		offen mit Tiefenriegeln		geschlossen mit Vollwand	
Typ		TR/TVZ, verz.	TR/TV, lichtgr.	TR/VWZ, verz.	TR/VW, lichtgr.
1998	330	Bestell-Nr. 39002295 Preis in € 36,70	39002274 45,80	39002276 55,00	39004690 64,20
	430	Bestell-Nr. 39002296 Preis in € 37,80	39002275 48,30	39002277 56,80	39002260 70,30
1998	530	Bestell-Nr. 39002297 Preis in € 39,10	39002266 51,40	39002278 60,50	39004691 77,60
	630	Bestell-Nr. 39002298 Preis in € 40,30	39002267 53,10	39002279 72,80	39004240 83,20
1998	830	Bestell-Nr. 39002299 Preis in € 44,00	39002660 58,10	39002262 81,30	39004692 96,00
	330	Bestell-Nr. 39002302 Preis in € 46,50	39002290 59,90	39002280 67,20	39004693 76,40
2498	430	Bestell-Nr. 39002303 Preis in € 47,70	39002261 62,90	39002281 70,30	39004694 85,60
	530	Bestell-Nr. 39002304 Preis in € 49,30	39002291 65,50	39002282 74,50	39004695 91,20
2498	630	Bestell-Nr. 39002305 Preis in € 51,90	39002269 72,10	39002283 84,90	39003973 107,00
	830	Bestell-Nr. 39002306 Preis in € 59,90	39002661 76,40	39002284 91,20	39004696 125,30
2498	330	Bestell-Nr. 39002308 Preis in € 53,10	39002724 77,10	39002285 90,50	39004697 101,40
	430	Bestell-Nr. 39002309 Preis in € 54,40	39002652 78,80	39002286 94,80	39004698 119,10
2998	530	Bestell-Nr. 39002310 Preis in € 56,80	39002718 80,70	39002287 100,80	39004699 131,50
	630	Bestell-Nr. 39002311 Preis in € 58,70	39002719 82,50	39002288 107,00	39004206 147,90
830	Bestell-Nr. 39002312 Preis in € 66,00	39002725 86,10	39002289 116,10	39004700 164,50	

Einzelteile für Steckregal-Baukastensystem	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
Klemmfuß, verzinkt, einfach	KF	77902103	0,40
Kreuzdiagonale mit Spannschloß, für Feldbreite 740 mm	SKD 074	77900191	8,30
Kreuzdiagonale mit Spannschloß, für Feldbreite 1000 mm	SKD 100	77900260	9,50
Kreuzdiagonale mit Spannschloß, für Feldbreite 1300 mm	SKD 130	77900621	11,80
Diagonalstab für Feldbreite 740 mm inkl. Spannschloß	DS/SP 7	77900192	4,20
Diagonalstab für Feldbreite 1000 mm inkl. Spannschloß	DS/SP 10	77900622	4,70
Diagonalstab für Feldbreite 1300 mm inkl. Spannschloß	DS/SP 13	77900623	6,00
Breitenriegel, verzinkt, als Paar, Feldbreite 1300 mm	SRRZ 130	77902990	24,80
Breitenriegel, beschichtet, als Paar, Feldbreite 1300 mm	SRR 130	77902993	30,90
Sockelriegel, beschichtet, als Paar, Feldbreite 740 mm	SRSR 074	77900032	22,50
Sockelriegel, beschichtet, als Paar, Feldbreite 1000 mm	SRSR 100	77900031	23,90
Kippsicherung	SKRI	39001450	6,90
Kunststoff-Abdeckkappe	SRAS	31000057	0,20
Seitliche Fachbegrenzung für Regaltiefe 600 mm	SRB	39001996	4,60

Bei Bodenunebenheiten können zum Ausgleich spezielle Unterlegplatten bestellt werden.

# Fachböden. Für Mauser-Qualitätsregale.



## Stabil, belastbar, sicher.

Rahmen und Böden sind in Sachen Belastung exakt aufeinander abgestimmt. Schließlich spielt der Fachboden eine „tragende“ Rolle. Auch und gerade er sorgt dafür, dass Ihr Regal standfest und verwindungsfrei bleibt.

### Fakten & Vorteile

Bei Mauser-Fachböden haben Sie die Wahl zwischen drei Belastungsgruppen, die Sie schnell und einfach zuordnen können.

- Egal für welche „Klasse“ Sie sich entscheiden, jedes Produkt ist von höchster Qualität. Ergebnis der mehr als vier Jahrzehnte-langen Erfahrung in der Konstruktion von Fachböden. Ebenso wie der unter strengsten Prüfverfahren durchgeführten Fertigung mit modernster Technik.
- Wer die Belastungsgrenze seiner Mauser-Fachböden nachträglich um bis zu 100 kg heraufsetzen will, nutzt die zusätzliche Fachbodenversteifung UVR, die ergänzt werden kann.
- Systemlochung im Eckenbereich für den Einsatz in jedem Mauser-Regalsystem.



Konstruktiv aufwendige Fachbodenecke mit durchgehender Überlappung durch den zusätzlichen Eckensteg.



Serienmäßige Fachbodenlochung in Breitenrichtung im Raster 50:50 mm bei allen Fachböden mit 40 mm Abkantung. Dadurch lassen sich Stecktrennwände zur individuellen Fachunterteilung problemlos und flexibel einstecken.



Geschlossenes Rechteckrohr in Breitenrichtung. Erhöht die Belastbarkeit. Die V-Profilierung schützt vor Verletzungen beim Einsatz der Stecktrennwände.



Fachbodenträger TF



Hinterer Anschlag



## Mauser Qualitätsfachböden

### Ausführung

FB-Belastungsgruppe 135 kg RM (Fachbodenhöhe 40 mm)							
Modell	Breite x Tiefe mm	Tragkraft ohne UVR	Tragkraft mit UVR	Bestell-Nr. verzinkt	Preis in €	Bestell-Nr. lichtgrau	Preis in €
730	740 x 300	165 kg	285 kg	77902906	12,80	77902910	15,70
740	740 x 400	160 kg	280 kg	77902907	14,60	77902911	19,20
750	740 x 500	155 kg	250 kg	77902908	16,30	77902912	21,50
760	740 x 600	150 kg	210 kg	77902909	18,50	77902913	23,70
1030	1000 x 300	135 kg	260 kg	77900819	14,60	77902914	16,80
1040	1000 x 400	140 kg	260 kg	77900820	16,30	77902915	19,70
1050	1000 x 500	135 kg	220 kg	77900821	18,50	77902916	22,60
1060	1000 x 600	135 kg	200 kg	77900068	21,00	77902917	25,10

### Ausführung

FB-Belastungsgruppe 220 kg RL (Fachbodenhöhe 40 mm)							
Modell	Breite x Tiefe mm	Tragkraft ohne UVR	Tragkraft mit UVR	Bestell-Nr. verzinkt	Preis in €	Bestell-Nr. lichtgrau	Preis in €
1030	1000 x 300	200 kg	360 kg	77902918	16,80	77902927	18,50
1040	1000 x 400	200 kg	330 kg	77902919	19,70	77902928	22,10
1050	1000 x 500	205 kg	315 kg	77902920	22,10	77902929	25,60
1060	1000 x 600	220 kg	285 kg	77902921	25,10	77902930	28,40
1080	1000 x 800	235 kg	260 kg	77902922	29,00	77902931	34,90
1340	1290 x 400	180 kg	375 kg	77902923	25,10	77902932	29,70
1350	1290 x 500	180 kg	350 kg	77902924	27,20	77902933	33,60
1360	1290 x 600	180 kg	315 kg	77902925	30,70	77902934	40,10
1380	1290 x 800	150 kg	265 kg	77902926	37,10	77902935	44,00

### Ausführung

FB-Belastungsgruppe 300 kg RX (Fachbodenhöhe 40 mm)						
Modell	Breite x Tiefe mm	Tragkraft	Bestell-Nr. verzinkt	Preis in €	Bestell-Nr. lichtgrau	Preis in €
1040	1000 x 400	330 kg	77902936	26,10	77902940	28,40
1050	1000 x 500	315 kg	77902937	28,40	77902941	31,90
1060	1000 x 600	285 kg	77902938	31,40	77902942	34,90
1080	1000 x 800	260 kg	77902939	35,40	77902943	41,20

## Zubehör

### Ausführung

Alle Artikel verzinkt

Artikel	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
Fachbodenverstellung für Bodenbreite 740 mm,	UVR 074	77902807	4,70
Fachbodenverstellung für Bodenbreite 1000 mm,	UVR 100	77902313	6,00
Fachbodenverstellung für Bodenbreite 1290 mm,	UVR 130	77902810	7,10
Mittelanschlag für Bodenbreite 740 mm, steckbar,	MAR 074	77900044	2,30
Mittelanschlag für Bodenbreite 1000 mm, steckbar,	MAR 100	77900043	3,30
Mittelanschlag für Bodenbreite 1290 mm, steckbar,	MAR 130	77900045	4,10
Hinterer Anschlag für Bodenbreite 740 mm, steckbar,	FHB 074	39001368	4,80
Hinterer Anschlag für Bodenbreite 1000 mm, steckbar,	FHB 100	39001367	5,80
Fachbodenträger	TF 25	31001821	0,30

Stecktrennwände (verzinkt) für Fachbodentiefe 300 - 600 mm siehe Seite 75.

# Zubehör für das Steckregal-Baukastensystem.

## Viele Varianten, schnell gesteckt. Und Ihrem Zweck perfekt angepasst.

Das Regal den wechselnden Anforderungen anpassen können. Kein Problem. Mit der quickfit Zubehörpalette können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Praktisch alle Variationen für Lager, Archiv, Werkstatt und Betrieb sind möglich. Z. B. Fachböden verschiedener Belastung ohne Unterteilung,



Vorsatz-Flügeltüren. Qualität aus Stahl, lichtgrau RAL 7035. Versenktes Drehgriff-Sicherheitschloß mit Dreiriegelverschluss, Türen mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung.

Vorsatz Flügeltüren (für Grund und Anbaufelder)			
<b>Ausführung</b> lichtgrau	H x B mm 500 x 1000	H x B mm 1000 x 1000	H x B mm 2000 x 1000
<b>Modell</b>	<b>RF1512-05/10</b>	<b>RF1512-10/10</b>	<b>RF1512-20/10</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77801050</b>	<b>77801050</b>	<b>77801050</b>
<b>Preis in €</b>	220,70	241,90	320,70



Schubladenblock. Auch mit Zentralverschluss. Beschichtet lichtgrau RAL 7035. Bestehend aus 3 Schubladen à 100 mm, 2 Schubladen à 150 mm und 2 Schubladen à 200 mm Höhe.

Schubladenblock		
<b>Ausführung</b>	ohne Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
<b>Modell</b>	<b>SB 1050</b>	<b>SBZ 1050</b>
<b>Preis in €</b>	auf Anfrage	auf Anfrage



Schubladen. Grundfläche 875 x 425 mm. Tragkraft 60 kg g. v. L., Fachtiefe 500 mm und Fachbreite 1000 mm, beschichtet lichtgrau.

Schubladen			
<b>Ausführung</b>	Schubladen- höhe 100 mm	Schubladen- höhe 150 mm	Schubladen- höhe 200 mm
<b>Preis in €</b>	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

gleich darunter eine praktische Bestückung mit Sichtlagerkästen in den von Ihnen benötigten verschiedenen Größen, mit Stecktrennwänden unterteilte Fächer für mittelgroße Gegenstände, Kleinteilgefache, Schüttmulden, Schubladen, Seiten- und Rückwände und sogar sicher verschließbare Vorsatz-Flügeltüren stehen Ihnen zur Verfügung. Und das Beste: nichts davon muß geschraubt werden! quickfit wird trotz der Zubehörvielfalt ausschließlich gesteckt.

### Fakten & Vorteile

- Vielfältiges Zubehörprogramm zum Stecken
- Wahlweise verzinkt oder lichtgrau beschichtet RAL 7035
- Schnelligkeit und Komfort beim Umbau eines Regals für andere Zwecke
- Da die Seitenrahmen komplett gefertigt sind, entweder offen (mit Tiefenriegeln) oder geschlossen (mit Vollwand), müssen die Seitenwände nicht extra bestellt werden



Muldensatz für Schublade. Komplett einrichtungssätze unterteilen Ihr Lagergut in übersichtliche Einheiten. Pro Schubladensatz mit 8 (109 mm breit), 6 (145 mm breit) oder 4 (218 mm breit) Schlitzwannen. Jede Schlitzwanne ist mit zwei Trennstegen ausgestattet.

Muldensatz verzinkt			
<b>Einrichtungsvarianten für Schubladenhöhen</b>	8 x 109 mm 100/150/200 mm auf Anfrage	6 x 145 mm 100/150/200 mm auf Anfrage	4 x 218 mm 100/150/200 mm auf Anfrage
<b>Preis in €</b>			




Rückwände. Werden mehrteilig montiert. Die Sicke gibt bei der Überlappung Orientierung und unterstützt zusätzlich den stabilen „Rückhalt“.

Rückwände RWS				
<b>Ausführung</b> RAL 7035 (lichtgrau)				
<b>Modell</b>	<b>RWS-07/50</b>	<b>RWS-07/10</b>	<b>RWS-10/50</b>	<b>RWS-10/10</b>
H x B mm	500 x 740	1000 x 740	500 x 1000	1000 x 1000
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77900195</b>	<b>77900196</b>	<b>77900618</b>	<b>77900616</b>
<b>Preis in €</b>	25,80	42,10	28,10	44,80
<b>Ausführung verzinkt</b>				
<b>Modell</b>	<b>RWSZ-07/50</b>	<b>RWSZ-07/10</b>	<b>RWSZ-10/50</b>	<b>RWSZ-10/10</b>
H x B mm	500 x 740	1000 x 740	500 x 1000	1000 x 1000
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77900193</b>	<b>77900194</b>	<b>77900619</b>	<b>77900617</b>
<b>Preis in €</b>	19,40	36,10	21,70	38,80



Schüttgutmulden, verzinkt. Kleinteile und Schüttgut lagern hier sehr übersichtlich und in unterschiedlichen einsteckbaren Mulden-Größen, je nach Anforderung und Inhalt.

Schüttgutmulden verzinkt		
<b>Modell</b>	<b>Mulde SSZ 10</b>	<b>Teiler SSTZ</b>
für Fachbreite mm	1000	1000
für Regaltiefe mm	300/400/500/600 auf Anfrage	300/400/500/600 auf Anfrage
<b>Preis in €</b>		



Stecktrennwände, verzinkt, mit Führungsstiften. Zur individuellen Gefachunterteilung.

Stecktrennwände TWR, verzinkt			Stecktrennwände TWR, verzinkt				
Fachhöhe 210 mm			Fachhöhe 210 mm				
<b>Modell</b>	Regaltiefe mm	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Preis in €</b>	<b>Modell</b>	Regaltiefe mm	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Preis in €</b>
<b>TWR 325</b>	300	<b>77900818</b>	5,60	<b>TWR 335</b>	300	<b>77900817</b>	5,60
<b>TWR 425</b>	400	<b>77900814</b>	6,20	<b>TWR 435</b>	400	<b>77900813</b>	6,20
<b>TWR 525</b>	500	<b>77900810</b>	6,70	<b>TWR 535</b>	500	<b>77900809</b>	6,70
<b>TWR 625</b>	600	<b>77900806</b>	7,70	<b>TWR 635</b>	600	<b>77900805</b>	7,70
Fachhöhe 410 mm			Fachhöhe 410 mm				
<b>Modell</b>	Regaltiefe mm	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Preis in €</b>	<b>Modell</b>	Regaltiefe mm	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Preis in €</b>
<b>TWR 345</b>	300	<b>77900816</b>	8,30	<b>TWR 350</b>	300	<b>77900815</b>	8,30
<b>TWR 445</b>	400	<b>77900812</b>	9,00	<b>TWR 450</b>	400	<b>77900811</b>	9,00
<b>TWR 545</b>	500	<b>77900808</b>	10,70	<b>TWR 550</b>	500	<b>77900807</b>	10,70
<b>TWR 645</b>	600	<b>77900804</b>	12,00	<b>TWR 650</b>	600	<b>77900803</b>	12,00

# Schwerlastregale für großes und spezielles Lagergut.



- Fakten & Vorteile**
- Stecksystem, Oberfläche verzinkt
  - Rahmenstütze als T-Profil (Breite 56 mm) mit Trapezlochung im Rastermaß 25 mm
  - Rahmen mit Tiefenriegel
  - Stufenbalken als Längstraversen
  - Fachebene für Räder, Reifen und Felgen-Einlagerung (die spezielle Geometrie des Stufenbalkens im Reifen-/Felgenradius

gewährt eine besonders schonende und sichere Lagerung von Reifen, Felgen und Rädern)

- Fachebene Panel als Fachboden für Lager und Archiv (Stufenbalken als Auflageträger und maßgenauer Einlegeboden Span 16 mm, V20E1) – **nur Großfachregal**
- Fachebenen variabel verstellbar im Rastermaß 25 mm

- Fachlasten für alle Anwendungen: 250 kg
  - Keine zusätzliche Regalaussteifung notwendig, dadurch auch beidseitige Regalnutzung möglich
- Außenmaße**
- Regalbreiten: Grundregal + 56 mm  
Anbauregal + - 0 mm
- Regaltiefe: Bodentiefe + 26 mm

## Großfachregal quickfit XXL.

Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm  
Regalbreiten: 1005, 1285 und 1695 mm  
Regaltiefe: 400, 500 und 600 mm  
Fachlast: 250 kg  
Feldlast: bis zu 2000 kg



Großfachregal										
Ausführung: Höhe 2000 mm 5 FB/Panel (Vignette zeigt 5 FB/Panel)										
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902674</b>	<b>77902683</b>	<b>77902675</b>	<b>77902684</b>	<b>77902676</b>	<b>77902685</b>	<b>77902677</b>	<b>77902686</b>	<b>77902678</b>	<b>77902687</b>
Breite mm	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1285	1285	1285	1285
Tiefe mm	400	400	500	500	600	600	400	400	500	500
<b>Preis in €</b>	244,90	205,90	258,60	218,30	272,20	230,70	289,50	250,50	306,40	266,10
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902679</b>	<b>77902688</b>	<b>77902680</b>	<b>77902689</b>	<b>77902681</b>	<b>77902690</b>	<b>77902682</b>	<b>77902691</b>		
Breite mm	1285	1285	1695	1695	1695	1695	1695	1695		
Tiefe mm	600	600	400	400	500	500	600	600		
<b>Preis in €</b>	323,00	281,50	354,10	315,10	375,40	335,10	396,60	355,10		
Ausführung: Höhe 2500 mm 6 FB/Panel										
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902701</b>	<b>77902710</b>	<b>77902702</b>	<b>77902711</b>	<b>77902703</b>	<b>77902712</b>	<b>77902704</b>	<b>77902713</b>	<b>77902705</b>	<b>77902714</b>
Breite mm	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1285	1285	1285	1285
Tiefe mm	400	400	500	500	600	600	400	400	500	500
<b>Preis in €</b>	298,00	249,00	314,60	264,10	333,20	280,10	351,60	302,70	371,90	321,40
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902706</b>	<b>77902715</b>	<b>77902707</b>	<b>77902716</b>	<b>77902708</b>	<b>77902717</b>	<b>77902709</b>	<b>77902718</b>		
Breite mm	1285	1285	1695	1695	1695	1695	1695	1695		
Tiefe mm	600	600	400	400	500	500	600	600		
<b>Preis in €</b>	394,20	341,10	429,10	380,20	454,70	404,20	482,50	429,40		
Ausführung: Höhe 3000 mm 7 FB/Panel										
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902728</b>	<b>77902737</b>	<b>77902729</b>	<b>77902738</b>	<b>77902730</b>	<b>77902739</b>	<b>77902731</b>	<b>77902740</b>	<b>77902732</b>	<b>77902741</b>
Breite mm	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1285	1285	1285	1285
Tiefe mm	400	400	500	500	600	600	400	400	500	500
<b>Preis in €</b>	344,80	289,20	365,20	307,20	384,70	324,80	407,30	351,70	432,10	374,10
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902733</b>	<b>77902742</b>	<b>77902734</b>	<b>77902743</b>	<b>77902735</b>	<b>77902744</b>	<b>77902736</b>	<b>77902745</b>		
Breite mm	1285	1285	1695	1695	1695	1695	1695	1695		
Tiefe mm	600	600	400	400	500	500	600	600		
<b>Preis in €</b>	455,80	395,90	497,70	422,10	528,70	470,70	558,80	498,90		
<b>Zusatzebene</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>	<b>Panel</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902976</b>	<b>77902977</b>	<b>77902978</b>	<b>77902979</b>	<b>77902980</b>	<b>77902981</b>	<b>77902982</b>	<b>77902983</b>	<b>77902984</b>	
Breite mm	1005	1005	1005	1285	1285	1285	1695	1695	1695	
Tiefe mm	400	500	600	400	500	600	400	500	600	
<b>Preis in €</b>	33,40	35,60	37,80	42,30	45,20	48,00	55,20	59,00	62,70	

## Felgenrehal quickfit wheel.

Regalhöhen: 2000 und 2500 mm  
Regalbreiten: 1005, 1285 und 1695 mm  
Regaltiefe: 300 mm  
Fachlast: 250 kg  
Feldlast: bis zu 2000 kg



Felgenrehal									
Ausführung: Höhe 2000 x Tiefe 300 mm, 4 Lagererebenen									
Breite mm	Grundfeld 1005	Anbaufeld 1005	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1285	Grundfeld 1285	Anbaufeld 1285	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1695	Grundfeld 1695	Anbaufeld 1695	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1695
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902755</b>	<b>77902758</b>	<b>77902761</b>	<b>77902756</b>	<b>77902759</b>	<b>77902762</b>	<b>77902757</b>	<b>77902760</b>	<b>77902763</b>
<b>Preis in €</b>	186,10	148,20	27,60	214,50	176,60	34,70	256,50	218,60	45,20
Ausführung: Höhe 2500 x Tiefe 300 mm, 5 Lagererebenen									
Breite mm	Grundfeld 1005	Anbaufeld 1005	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1285	Grundfeld 1285	Anbaufeld 1285	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1695	Grundfeld 1695	Anbaufeld 1695	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1695
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902764</b>	<b>77902767</b>	<b>77902770</b>	<b>77902765</b>	<b>77902768</b>	<b>77902771</b>	<b>77902766</b>	<b>77902769</b>	<b>77902772</b>
<b>Preis in €</b>	233,30	185,60	27,60	268,80	221,10	34,70	321,30	273,60	45,20

## Reifenregal quickfit tire.

Regalhöhen: 2000 und 2500 mm  
Regalbreiten: 1005, 1285 und 1695 mm  
Regaltiefe: 400 mm  
Fachlast: 250 kg  
Feldlast: bis zu 2000 kg



Reifenregal									
Ausführung: Höhe 2000 x Tiefe 400 mm, 3 Lagererebenen									
Breite mm	Grundfeld 1005	Anbaufeld 1005	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1285	Grundfeld 1285	Anbaufeld 1285	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1695	Grundfeld 1695	Anbaufeld 1695	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1695
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902773</b>	<b>77902776</b>	<b>77902779</b>	<b>77902774</b>	<b>77902777</b>	<b>77902780</b>	<b>77902775</b>	<b>77902778</b>	<b>77902781</b>
<b>Preis in €</b>	160,70	121,70	27,60	182,00	143,00	34,70	213,50	174,50	45,20
Ausführung: Höhe 2500 x Tiefe 400 mm, 4 Lagererebenen									
Breite mm	Grundfeld 1005	Anbaufeld 1005	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1285	Grundfeld 1285	Anbaufeld 1285	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1695	Grundfeld 1695	Anbaufeld 1695	Zusatzebene (Stufenbalken, Paar) 1695
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77902782</b>	<b>77902785</b>	<b>77902788</b>	<b>77902783</b>	<b>77902786</b>	<b>77902789</b>	<b>77902784</b>	<b>77902787</b>	<b>77902790</b>
<b>Preis in €</b>	208,10	159,20	27,60	236,50	187,60	34,70	278,50	229,60	45,20

# Alleskönner im Archiv. Das Komplettregal converto.



Optimaler Ordnerersatz auf allen Ebenen. Hier wird kein Millimeter verschenkt.

## Bei converto ist Vielfalt angesagt.

Denn dieses Regal läßt sich mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten ausstatten. Vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton über Fädeleisen für Liegeakten bis hin zu Hänge- oder Pendelregistratur-Einsätzen. converto ist ein Steckregal-System. Vorteil: schneller Aufbau, Umbau und Erweiterung ohne Werkzeug. Zubehör zur „Wandlung“ für verschiedene Anwendungen erhalten Sie auf Anfrage.

### Fakten & Vorteile

- Multifunktionales Archivregal als Komplettmodell
- Umfangreiches Zubehör für alle gängigen Ablage- und Archivanwendungen
- Lieferbar als Ordnerregal, Pendelstangenregal, Fädeleisenregal oder als Hängeregistraturregal
- 3 Feldbreiten, insgesamt 8 Regaltiefen, 3 Höhen
- Einseitig und doppelseitig einsetzbar
- Feldbreiten sind für den Einsatz von Archivkartons (Stadt-/Staatsarchive) optimiert

- Die drei Feldbreiten (871 mm, 1000 mm und 1130 mm) sind durch einfache Stecktechnik miteinander kombinierbar und über die gesamte Breite frei zugänglich
- Hohe Stabilität durch die in Druckfuge-technik gefertigten kompletten Seitenrahmen mit integrierten Tiefenriegeln
- Komplett geschlossenes, torsionssteifes Stützenprofil
- Versteifung durch Diagonalverstrebung
- Wahlweise verzinkt oder hochwertige Beschichtung in lichtgrau RAL 7035, auf Anfrage auch graphitschwarz RAL 9011
- Bester Korrosionsschutz durch serienmäßig verzinkte und zusätzlich lackierte Seitenrahmen



## Komplettregal mit Fachböden.

Ideal zur Ordnerlagerung. Die Abmessungen sind in dieser Ausführung optimal auf Ordnerersatz und Archivschachteln abgestimmt. Lieferbar in 3 Höhen, 4 Tiefen und 3 Breiten. Ordnerablage bis zu 16 lfd. M. je Regal!



Stabilität durch Diagonalverstrebung

Optimale Ordnerlagerung



Steckregal-Qualität. Hier einseitig, 300 mm tief. Die Seitenrahmen sind vorgefertigt.




Hier: Doppelseitig mit doppelt tiefer Mittelstütze für seitenunabhängige Fachbodenverstellung.

Komplettregal mit Fachböden							
Regalbreite: Grundfeld = Fachbreite + 76 mm Anbaufeld = Fachbreite + 38 mm							
Seitenwände siehe Seite 87.							
Ausführung verzinkt		Regalhöhe 600 kg	1900 mm, (5 Ordnerhöhen)	2200 mm (6 Ordnerhöhen) 600 kg	2500 mm, (7 Ordnerhöhen) 600 kg		
	Fachbreite x Tiefe	Fachlast	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.
einseitig	871 x 300 mm	60 kg	<b>77900394</b> 207,50	<b>77900400</b> 148,60	<b>77900396</b> 228,70	<b>77900402</b> 166,20	<b>77900398</b> 250,00
einseitig	1000 x 300 mm	75 kg	<b>77902311</b> 215,20	<b>77902316</b> 156,30	<b>77902335</b> 237,60	<b>77902323</b> 175,10	<b>77902339</b> 260,00
einseitig	1130 x 300 mm	55 kg	<b>77900395</b> 222,80	<b>77900401</b> 163,90	<b>77900397</b> 246,40	<b>77900403</b> 184,00	<b>77900399</b> 270,00
einseitig	871 x 350 mm	60 kg	<b>77900406</b> 212,20	<b>77900412</b> 152,10	<b>77900408</b> 238,20	<b>77900414</b> 175,80	<b>77900410</b> 260,60
einseitig	1000 x 350 mm	75 kg	<b>77902332</b> 221,60	<b>77902317</b> 161,60	<b>77902336</b> 249,40	<b>77902324</b> 186,30	<b>77902340</b> 273,00
einseitig	1130 x 350 mm	60 kg	<b>77900407</b> 231,00	<b>77900413</b> 171,00	<b>77900409</b> 260,60	<b>77900415</b> 196,80	<b>77900411</b> 285,40
doppelseitig	871 x 600 mm	2 x 60 kg	<b>77900418</b> 352,60	<b>77900424</b> 254,80	<b>77900420</b> 396,10	<b>77900426</b> 290,00	<b>77900422</b> 439,80
doppelseitig	1000 x 600 mm	2 x 75 kg	<b>77902333</b> 369,70	<b>77902318</b> 271,30	<b>77902337</b> 415,60	<b>77902326</b> 309,50	<b>77902341</b> 461,60
doppelseitig	1130 x 600 mm	2 x 55 kg	<b>77900419</b> 386,70	<b>77900425</b> 287,70	<b>77900421</b> 435,10	<b>77900427</b> 328,90	<b>77900423</b> 483,40
doppelseitig	871 x 700 mm	2 x 60 kg	<b>77900446</b> 371,40	<b>77900452</b> 271,20	<b>77900448</b> 417,40	<b>77900454</b> 308,90	<b>77900450</b> 463,30
doppelseitig	1000 x 700 mm	2 x 75 kg	<b>77902334</b> 390,80	<b>77902322</b> 290,10	<b>77902338</b> 439,80	<b>77902327</b> 331,30	<b>77902342</b> 488,70
doppelseitig	1130 x 700 mm	2 x 60 kg	<b>77900447</b> 410,20	<b>77900453</b> 308,90	<b>77900449</b> 462,20	<b>77900455</b> 353,70	<b>77900451</b> 514,00
Ausführung lichtgrau		Regalhöhe 600 kg Fachlast	1900 mm, 5 Ordnerhöhen	2200 mm 6 Ordnerhöhen 600 kg	2500 mm, 7 Ordnerhöhen 600 kg		
	Fachbreite x Tiefe	Fachlast	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.
einseitig	871 x 300 mm	60 kg	<b>77900218</b> 264,00	<b>77900222</b> 182,80	<b>77900220</b> 277,10	<b>77900224</b> 205,10	<b>77900242</b> 305,40
einseitig	1000 x 300 mm	75 kg	<b>77902453</b> 270,60	<b>77902350</b> 189,30	<b>77902457</b> 286,00	<b>77902354</b> 210,50	<b>77902358</b> 315,40
einseitig	1130 x 300 mm	55 kg	<b>77900219</b> 277,10	<b>77900223</b> 195,70	<b>77900221</b> 294,80	<b>77900225</b> 215,80	<b>77900243</b> 325,40
einseitig	871 x 350 mm	60 kg	<b>77900210</b> 257,00	<b>77900214</b> 186,20	<b>77900212</b> 300,70	<b>77900216</b> 212,20	<b>77900246</b> 320,70
einseitig	1000 x 350 mm	75 kg	<b>77902454</b> 266,40	<b>77902351</b> 193,90	<b>77902458</b> 306,60	<b>77902355</b> 222,80	<b>77902462</b> 333,10
einseitig	1130 x 350 mm	60 kg	<b>77900211</b> 275,80	<b>77900215</b> 201,60	<b>77900213</b> 312,50	<b>77900217</b> 233,40	<b>77900247</b> 345,40
doppelseitig	871 x 600 mm	2 x 60 kg	<b>77900226</b> 406,80	<b>77900230</b> 295,90	<b>77900228</b> 460,90	<b>77900232</b> 339,50	<b>77900250</b> 538,70
doppelseitig	1000 x 600 mm	2 x 75 kg	<b>77902455</b> 422,10	<b>77902353</b> 310,70	<b>77902459</b> 478,60	<b>77902356</b> 356,60	<b>77902463</b> 558,80
doppelseitig	1130 x 600 mm	2 x 55 kg	<b>77900227</b> 437,30	<b>77900231</b> 325,40	<b>77900229</b> 496,30	<b>77900233</b> 373,70	<b>77900251</b> 578,80
doppelseitig	871 x 700 mm	2 x 60 kg	<b>77900234</b> 432,70	<b>77900238</b> 319,50	<b>77900236</b> 490,50	<b>77900240</b> 366,60	<b>77900254</b> 578,80
doppelseitig	1000 x 700 mm	2 x 75 kg	<b>77902456</b> 449,20	<b>77902352</b> 335,40	<b>77902460</b> 510,00	<b>77902357</b> 385,50	<b>77902464</b> 595,40
doppelseitig	1130 x 700 mm	2 x 60 kg	<b>77900235</b> 465,70	<b>77900239</b> 351,20	<b>77900237</b> 529,50	<b>77900241</b> 404,40	<b>77900255</b> 611,90

Einzelteile und Zubehör ab Seite 84 bis Seite 87. Seitenwände in lichtgrau RAL 7035; weitere RAL-Farben auf Anfrage.



# Alleskönner im Archiv. Das Komplettregal converto.



## Komplettregal mit Pendelstangen

Zum Einsatz von Pendelheftern der Systeme Leitz/Elba und Zippel. Pro Regalfeld bis zu 18 lfd. M. Pendelmappenablage. Als Pendelstangenregal ist converto lieferbar in 3 Höhen, 2 Tiefen und 2 Breiten.



Pendelstangensystem Zippel



Pendelstangensystem Leitz/Elba. Andere Systeme auf Anfrage.

### Komplettregal mit Pendelstangen

Pendelstangen verzinkt Seitenwände siehe Seite 87.									
Regalbreite Grundfeld = Fachbreite + 76 mm Anbaufeld = Fachbreite + 38 mm									
Regalhöhe		1900 mm, (6 Mappenhöhen)		2200 mm, (7 Mappenhöhen)		2500 mm, (8 Mappenhöhen)			
<b>Ausführung verzinkt,</b>		<b>Feldlast</b>		<b>600 kg</b>		<b>600 kg</b>		<b>600 kg</b>	
<b>System Leitz/Elba</b>		Tragkraft/ Schiene		Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld	
einseitig		871 x 350 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900310</b>		Bestell-Nr. <b>77900311</b>	
<b>Preis in €</b>				257,00		198,10		281,70	
einseitig		1130 x 350 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900316</b>		Bestell-Nr. <b>77900317</b>	
<b>Preis in €</b>				281,70		221,60		308,90	
doppelseitig		871 x 700 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900334</b>		Bestell-Nr. <b>77900335</b>	
<b>Preis in €</b>				453,90		355,70		503,40	
doppelseitig		1130 x 700 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900340</b>		Bestell-Nr. <b>77900341</b>	
<b>Preis in €</b>				504,50		403,30		560,10	
<b>Ausführung lichtgrau,</b>									
<b>System Leitz/Elba</b>		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
einseitig		871 x 350 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900298</b>		Bestell-Nr. <b>77900300</b>	
<b>Preis in €</b>				290,00		216,90		319,50	
einseitig		1130 x 350 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900304</b>		Bestell-Nr. <b>77900305</b>	
<b>Preis in €</b>				314,70		241,70		346,70	
doppelseitig		871 x 700 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900322</b>		Bestell-Nr. <b>77900323</b>	
<b>Preis in €</b>				469,10		356,10		524,70	
doppelseitig		1130 x 700 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900328</b>		Bestell-Nr. <b>77900329</b>	
<b>Preis in €</b>				511,60		397,30		572,90	
<b>Ausführung verzinkt,</b>									
<b>System Zippel</b>		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
einseitig		871 x 350 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900358</b>		Bestell-Nr. <b>77900359</b>	
<b>Preis in €</b>				280,50		220,50		307,70	
einseitig		1130 x 350 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900364</b>		Bestell-Nr. <b>77900365</b>	
<b>Preis in €</b>				303,00		242,90		332,50	
doppelseitig		871 x 700 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900382</b>		Bestell-Nr. <b>77900383</b>	
<b>Preis in €</b>				495,30		395,00		550,50	
doppelseitig		1130 x 700 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900388</b>		Bestell-Nr. <b>77900389</b>	
<b>Preis in €</b>				541,20		439,80		601,20	
<b>Ausführung lichtgrau,</b>									
<b>System Zippel</b>		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
einseitig		871 x 350 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900346</b>		Bestell-Nr. <b>77900347</b>	
<b>Preis in €</b>				313,70		240,50		345,40	
einseitig		1130 x 350 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900352</b>		Bestell-Nr. <b>77900353</b>	
<b>Preis in €</b>				336,10		261,80		370,20	
doppelseitig		871 x 700 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900370</b>		Bestell-Nr. <b>77900371</b>	
<b>Preis in €</b>				532,90		419,70		594,20	
doppelseitig		1130 x 700 mm		40 kg/m		Bestell-Nr. <b>77900376</b>		Bestell-Nr. <b>77900377</b>	
<b>Preis in €</b>				574,10		459,80		640,20	

Fachbreite 1000 mm auf Anfrage!



## Komplettregal mit Fachböden und Hängeregistraturauszügen

Die perfekte Lösung überall dort, wo eine kombinierte Ablage von Ordnern und Hängeregistratur erforderlich ist. Wahlweise mit 4 oder 5 Fachböden. 4 Auszüge sind bei beiden Varianten Standard. Die Höhe des obersten Auszuges beträgt bei Hängeheftern max. 1200 mm und ist somit optimal bedienbar. Für den Einsatz auch anderer Formate lassen sich die Auszüge im Raster von 25 mm in der Höhe verstellen.

Die Tiefe der Auszüge ist für eine Spurbreite der Mappen von 330 mm ausgelegt. Selbstverständlich ist auch eine Querablage durch zusätzliche Trennstege (siehe Seite 86) möglich: Breite 1130 mm = 3 Bahnen (3 Stege), Breite 871 mm = 2 Bahnen (2 Stege).



Glatte Fronten im Sichtbereich; mit dem Seitenrahmen abschließende Fachböden. Seitenwände in Lichtgrau RAL 7035; weitere RAL-Farben auf Anfrage.

### Komplettregal mit Fachboden und Hängeregistraturauszug

Ausführung lichtgrau, Hängeregistraturauszug									
Regalbreite Grundfeld = Fachbreite + 76 mm Anbaufeld = Fachbreite + 38 mm									
Regalhöhe		1900 mm, (4 FB, 4 HR)		2200 mm, (5 FB, 4 HR)					
<b>Feldlast</b>		<b>600 kg</b>		<b>600 kg</b>					
<b>einseitig</b>		Fachbreite		Tragkraft		Grundfeld		Anbaufeld	
<b>Preis in €</b>		871 x 350 mm		60 kg / 40 kg		Bestell-Nr. <b>77900202</b>		Bestell-Nr. <b>77900206</b>	
einseitig		1130 x 350 mm		60 kg / 40 kg		Bestell-Nr. <b>77900203</b>		Bestell-Nr. <b>77900207</b>	
<b>Preis in €</b>						733,30		655,60	
doppelseitig		871 x 700 mm		2 x 60 kg / 2 x 40 kg		Bestell-Nr. <b>77900524</b>		Bestell-Nr. <b>77900528</b>	
<b>Preis in €</b>						765,20		687,30	
doppelseitig		1130 x 700 mm		2 x 60 kg / 2 x 40 kg		Bestell-Nr. <b>77900525</b>		Bestell-Nr. <b>77900529</b>	
<b>Preis in €</b>						1373,60		1257,90	
						1391,30		1315,70	
						1496,00		1368,70	

FB = Fachboden; HR = Hängeregistraturauszug. Einzelteile und Zubehör ab Seite 84 bis Seite 87.

# Alleskönner im Archiv. Das Komplettregal converto.



## Komplettregal für Röntgenfilmblage

Speziell für die Ablage schwerer Röntgenfilmtaschen. Mit verstärkten Pendelstangen mit einer Belastbarkeit von bis zu 100 kg/m je Stange. Ausgelegt für das System Leitz/Elba und maximalem Taschenformat T = 430 mm und H = 500 mm.



## Komplettregal mit Fädeleisen.

Ideal zur Archivierung von Liegeakten. Die Böden werden durch Trennstangen wie folgt in Fächer unterteilt:  
 Breite 871 mm = 3 Fächer  
 Breite 1130 mm = 4 Fächer.  
 Trennstangen verzinkt, alle anderen Regalteile in lichtgrau RAL 7035.



### Komplettregal mit Pendelstangen für Röntgenfilmtaschen

Regalbreite Grundfeld = Fachbreite + 76 mm Anbaufeld = Fachbreite + 38 mm					
Regalhöhe		2200 mm (4 Mappenhöhen)			
Feldlast		1000 kg			
	Fachbreite	Tragkraft/ Schiene 100 kg/m	System Leitz/Elba, Ausführung verzinkt, Pendelstangen verzinkt	System Leitz/Elba, Ausführung lichtgrau, Pendelstangen verzinkt	
			Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.
einseitig	871 x 450 mm		<b>77900458</b>	<b>77900459</b>	<b>77900438</b> <b>77900439</b>
Preis in €			311,20	251,20	359,60 279,50
einseitig	1130 x 450 mm		<b>77900460</b>	<b>77900461</b>	<b>77900440</b> <b>77900441</b>
Preis in €			339,50	279,50	387,90 307,70
doppelseitig	871 x 900 mm		<b>77900462</b>	<b>77900463</b>	<b>77900442</b> <b>77900443</b>
Preis in €			577,70	469,10	628,40 498,70
doppelseitig	1130 x 900 mm		<b>77900464</b>	<b>77900465</b>	<b>77900444</b> <b>77900445</b>
Preis in €			628,40	519,90	676,60 547,10

### Komplettregal mit Fädeleisen

Ausführung lichtgrau, Fädeleisen verzinkt					
Regalbreite Grundfeld = Fachbreite + 76 mm Anbaufeld = Fachbreite + 38 mm					
Regalhöhe		1900 mm (5 Ablageebenen)		2200 mm (6 Ablageebenen)	
Feldlast		600 kg		600 kg	
	Fachbreite	Fachlast	Grundfeld Bestell-Nr.	Anbaufeld Bestell-Nr.	Grundfeld Bestell-Nr.
einseitig	871 x 350 mm	60 kg	<b>77900430</b>	<b>77900434</b>	<b>77900432</b> <b>77900436</b>
Preis in €			285,40	212,20	338,40 259,30
einseitig	1130 x 350 mm	60 kg	<b>77900431</b>	<b>77900435</b>	<b>77900433</b> <b>77900437</b>
Preis in €			294,80	221,60	348,90 270,-
Zusatzboden inkl. Träger	871 x 350 mm	60 kg	<b>77900189</b>		
Preis in €			21,10		
Zusatzboden inkl. Träger	1130 x 350 mm	60 kg	<b>77900190</b>		
Preis in €			24,40		

Einzelteile und Zubehör siehe Seite 84 bis Seite 87.

# Einzelteile und Zubehör.

## Für Steckregalsystem converto.

### Steck-Komfort mit vorgefertigten Seitenrahmen.

Seitenrahmen aus geschlossenem Aufbau- rahmenprofil, B x T = 37,4 x 47 mm, Materialstärke 0,88 mm. Hoher Korrosionsschutz durch äußere Feuerverzinkung (DIN 17162) und zusätzliche Lackierung mit Acryllack. Neben den einseitigen Aufbau rahmen (2 Pfosten, in den Tiefen 300 – 600 mm) gibt es den Doppelaufbau rahmen (3 Pfosten, in den Tiefen 600 – 900 mm), der eine seitenunabhängige Verstellbarkeit ermöglicht. Durch die lichten Feldbreiten von 871, 1000 und 1130 mm sind Längen Anpassungen von 130 mm möglich, die Aufbauten erlauben eine schraublose Höhenverstellung.

barkeit der Einrichtung im Raster von 25 mm. Die Aussteifung der Regalaufbauten erfolgt durch Diagonalverbände, die bei doppelseitiger Nutzung nicht störend sind, aber die Gesamtsteifigkeit des Regales hervorragend gewährleisten.

Die zulässige Belastung des Aufbaues liegt je nach Aussteifung (Anzahl der Diagonalverbände) bei 600 kg/m oder für entsprechende Einrichtungen bei 1000 kg/m. Die Fachbodenhöhe von 25 mm erlaubt durch einlegbare Versteifung unter dem Fachboden eine Anpassung an höhere Belastungen. Mittelschläge oder hintere Anschläge sind an den Fachböden steckbar anzubringen, seitliche Fachbegrenzungen an den Regalposten.



Einseitiger Aufbau rahmen



Doppelaufbau rahmen

#### Aufbau rahmen und Doppelaufbau rahmen

	Tiefe mm	Höhe mm	1900			2200			2500		
			verzinkt	verzinkt	verzinkt	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau
einseitig	300	Bestell-Nr.	39000377	39000389	39000399	39000333	39000343	39000354			
		Preis in €	49,40	54,80	61,80	72,80	79,10	86,30			
	350	Bestell-Nr.	39000378	39000390	39000400	39000128	39000421	39000355			
		Preis in €	49,80	55,20	61,40	73,60	80,10	87,20			
	400	Bestell-Nr.	39000379	39000391	39000401	39000334	39000344	39000356			
		Preis in €	50,80	56,30	62,50	74,90	81,20	88,80			
doppelseitig	600	Bestell-Nr.	39000380	39000392	39000402	39000335	39000345	39000357			
		Preis in €	50,80	56,30	62,50	75,00	81,50	87,10			
	500	Bestell-Nr.	39000376	39000393	39000403	39000336	39000346	39000358			
		Preis in €	53,30	58,70	64,80	77,80	84,20	91,50			
	600	Bestell-Nr.	39000381	39000394	39000404	39000337	39000347	39000359			
		Preis in €	53,30	58,70	64,80	78,10	84,60	90,-			
doppelseitig	600	Bestell-Nr.	39000295	39000306	39000316	39000282	39000251	39000260			
		Preis in €	83,10	91,90	103,50	121,70	134,80	148,80			
	700	Bestell-Nr.	39000296	39000307	39000328	39000242	39000127	39000261			
		Preis in €	84,40	93,30	104,80	113,00	123,50	136,70			
	800	Bestell-Nr.	39000297	39000308	39000317	39000243	39000252	39000262			
		Preis in €	89,40	98,30	108,40	118,20	128,90	140,40			
doppelseitig	900	Bestell-Nr.	39000298	39000309	39000318	39000244	39000253	39000263			
		Preis in €	89,40	98,30	108,40	118,50	125,10	140,70			



Feld-Kreuzdiagonale



#### Feld-Kreuzdiagonale KDR

Ausführung verzinkt	Feldbreite 871 mm	Feldbreite 1000 mm	Feldbreite 1130 mm
Jeweils 2 Feld-Kreuzdiagonalen in einem Feld übereinander Feldlast 600 kg/m: 1. Feld, 3. Feld, 9. Feld ... Feldlast 1000 kg/m: 1. Feld, 3. Feld, 5. Feld, 7. Feld ... Lieferumfang: Kurze und lange Diagonalstäbe inkl. Popniete	Bestell-Nr. 77900054	Bestell-Nr. 77901630	Bestell-Nr. 77900931
Preis in €	9,20	9,60	10,40

#### Fußplatte Stahl inkl. Spreizniet zur Befestigung

3 Stück für doppelseitigen Aufbau rahmen 2 Stück für einseitigen Aufbau rahmen	Modell	FPS
	Bestell-Nr.	77900822
	Preis in €	1,60

#### Fachbodenversteifung inkl. Popniete

Ausführung:	Für	Abmessung mm	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
Zur Erhöhung der Tragkraft der Fachböden	Feldbreite mm	Breite x Tiefe x Höhe			
	871	865 x 36 x 23	FBV 87	77901633	6,30
	1000	994 x 36 x 23	FBV 100	77902804	7,70
	1130	1124 x 36 x 23	FBV 113	77901632	6,80

Fußplatte aus Stahl, Kippicherungsbugel bei Bedarf (siehe rechts)



#### Fachboden inkl. 4 Fachbodenträger

Ausführung Abkantung 25 mm, verzinkt/lichtgrau		Modell		EFB 25 verzinkt		EFB 25 lichtgrau	
Fachbreite mm	Tiefe mm	Tragkraft pro Boden kg		Bestell-Nr.	Preis in €	Bestell-Nr.	Preis in €
871	300	60	EFB(Z)25830	77900532	15,20	77900552	18,60
871	350	60	EFB(Z)25835	77900533	16,40	77900553	20,10
871	400	95	EFB(Z)25840	77900534	18,80	77900554	22,30
871	450	95	EFB(Z)25845	77900535	20,50	77900555	24,60
871	600	100	EFB(Z)25860	77900537	24,40	77900557	28,50
871	700	105	EFB(Z)25870	77900538	27,70	77900558	33,40
871	800	100	EFB(Z)25880	77900539	29,80	77900559	35,30
871	900	100	EFB(Z)25890	77900540	32,60	77900560	37,70
1000	300	75	EFB(Z)251030	77901697	16,20	77901655	19,00
1000	350	75	EFB(Z)251035	77901698	17,50	77901656	20,50
1000	400	95	EFB(Z)251040	77901699	20,70	77901657	23,30
1000	450	100	EFB(Z)251045	77901700	22,20	77901658	25,60
1000	500	100	EFB(Z)251050	77901701	23,60	77901659	27,10
1000	600	90	EFB(Z)251060	77901702	22,90	77901660	27,40
1000	700	90	EFB(Z)251070	77901703	25,50	77901661	32,20
1000	800	110	EFB(Z)251080	77901704	37,00	77901662	41,80
1000	900	110	EFB(Z)251090	77901705	39,80	77901663	45,40
1130	300	55	EFB(Z)251130	77900542	17,20	77900562	20,30
1130	350	60	EFB(Z)251135	77900543	18,80	77900563	21,90
1130	400	110	EFB(Z)251140	77900544	24,80	77900564	27,40
1130	450	110	EFB(Z)251145	77900545	26,80	77900565	30,30
1130	600	90	EFB(Z)251160	77900547	28,70	77900567	32,50
1130	700	90	EFB(Z)251170	77900548	32,60	77900568	38,10
1130	800	130	EFB(Z)251180	77900549	43,20	77900569	49,00
1130	900	115	EFB(Z)251190	77900550	47,40	77900570	53,00

#### Bügelstützen

Bügelstütze Draht		
Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
BST/D 300	31002042	16,30
BST/D 350	31002043	17,50
Bügelstütze Flachstahl		
Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
BST/F 300	39002783	9,10
BST/F 350	39002784	11,20

#### Kippicherungen

Kippicherungswinkel zur Bodenbefestigung		
Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
KSW	39001454	4,50
Kippicherungsbugel zur Bodenbefestigung		
Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
KSB	39001451	3,60



Fachbodenteiler mit Gleitrand links



Etikettenleiste

#### Fachbodenteiler mit Gleitrand

Ausführung zum Aufstecken auf die Fachböden			
Für Fachbodenhöhe 25 mm, lichtgrau			
Gleitrand	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
links	FBTG/L25	39001279	17,20
rechts	FBTG/R25	39001280	17,20

#### Etikettenleiste für Fachböden

Ausführung		
Kunststoffleiste selbstklebend inkl. Papier und Folie 980 mm lang und 20,6 mm hoch Auf Anfrage auch in 100 mm-Stücken lieferbar Weitere Beschriftungsleisten auf Anfrage		
Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
ETKS 100	31002290	3,30



Hintere Anschlagleiste



Mittelschlag

#### Anschlagleisten

Ausführung verzinkt			
Anschlagleiste steckbar, als hinterer Anschlag oder als Mittelschlag bei Doppelaufbau			
Fachbreite mm	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
871	FBH 87	39001362	4,50
1000	FBH 100	39001357	5,00
1130	FBH 113	39001359	5,40
Ausführung verzinkt			
Mittelschlag steckbar inkl. Halter, für Fachbodeneinrichtungen 600 mm tief			
Fachbreite mm	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
871	MAR 87	77900065	3,10
1000	MAR 100	77900043	3,70
1130	MAR 113	77900066	3,70

# Einzelteile und Zubehör. Für Steckregalsystem converto.

## Variabel einrichten.

Alle Einrichtungsmodulare sind variabel in der Höhe verstellbar – im Raster von 25 mm. Der Aufbau des Hängeregistraturrahmens bildet auch die Grundlage für die Schublade. Die Einrichtungsvarianten lassen sich in gleicher Tiefe miteinander kombinieren – selbst in nur einem einzigen Regalfeld. Das Wand- und Türprogramm macht dieses „Baukasten-System“ komplett.



Hängeregistratur quer oder lateral



Bügelstütze Draht (siehe Seite 85)



Schubladen



Pendelstangen für System Leitz/Elba oder Zippel

Pendelstange mit Trägerpaar					
Ausführung verzinkt					
Ausführung/System	Feldbreite/Regaltiefe	Tragkraft	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €
Leitz/Elba	1130 mm/350 mm	40 kg/m	EPL 1135	<b>77900058</b>	20,70
Leitz/Elba	871 mm/350 mm	40 kg/m	EPL 835	<b>77900057</b>	17,30
Leitz/Elba	1130 mm/450 mm	100 kg/m	EPLV 1145	<b>77900060</b>	39,80
Leitz/Elba	871 mm/450 mm	100 kg/m	EPLV 845	<b>77900059</b>	38,40
Zippel	1130 mm/350 mm	40 kg/m	EPZ 1135	<b>77900062</b>	27,90
Zippel	871 mm/350 mm	40 kg/m	EPZ 835	<b>77900061</b>	25,40
Zippel	1130 mm/450 mm	100 kg/m	EPZV 1145	<b>77900064</b>	44,20
Zippel	871 mm/450 mm	100 kg/m	EPZV 845	<b>77900063</b>	39,40

Sockelboden für Pendelheftereinrichtung Zippel				
Ausführung Stahlblech lackiert				
Feldbreite/Regaltiefe	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €	
1130 mm/350 mm	SRSZ 1135	<b>77900024</b>	35,40	
871 mm/350 mm	SRSZ 835	<b>77900026</b>	29,20	
1130 mm/700 mm	SRSZ 1170	<b>77900020</b>	52,10	
871 mm/700 mm	SRSZ 870	<b>77900022</b>	40,10	

Auszug für Hängeregistratur					
Ausführung Stahlblech verzinkt; Teleskopauszug ohne variablen Trennsteg					
Feldbreite/Regaltiefe	Tragkraft	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €	
1130 mm/350 mm	50 kg/Auszug	EHA 1135	<b>77900008</b>	119,80	
871 mm/350 mm	50 kg/Auszug	EHA 835	<b>77900007</b>	116,20	
Variabler Trennsteg					
Für Feldbreite 1130 mm: 3 x			HRA/TS	<b>77900014</b>	6,40
Für Feldbreite 871 mm: 3 x					

Seitliche Fachbegrenzung Draht				
Ausführung verzinkt; zum Einklinken in die Aufbauarmen				
Für Rahmentiefe mm	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €	
300 (600)	BSFD 300	<b>31002274</b>	2,20	
350 (700)	BSFD 350	<b>31002275</b>	2,20	
400 (800)	BSFD 400	<b>31002341</b>	2,40	

Schublade					
Ausführung Stahlblech lackiert					
Feldbreite/Regaltiefe	Tragkraft	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €	
1130 mm/350 mm	50 kg/Schublade	ESA 1135	<b>77900010</b>	226,60	
871 mm/350 mm	50 kg/Schublade	ESA 835	<b>77900009</b>	207,50	
1130 mm/350 mm	50 kg/Schublade	ESAT 1135 **	<b>77901868</b>	258,00	
871 mm/350 mm	50 kg/Schublade	ESAT 835 **	<b>77901867</b>	236,00	

\*\*Die Schubladen ESAT 1135 und ESAT 835 werden inkl. 2 Trennstegen und einer Trennstegaufnahme geliefert.

Trennstegaufnahme nur für Tiefe 350 mm				
Verpackungseinheit mit Trennstegaufnahme inkl. 2 Trennstegen				
Für Feldbreite mm	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €	
1130	ETT 1135	<b>77900012</b>	30,80	
871	ETT 835	<b>77900011</b>	28,90	

Trennsteg nur für Tiefe 350 mm				
Verpackungseinheit 2 Trennstege				
Breite x Tiefe x Höhe mm	Modell	Bestell-Nr.	Preis in €	
10 x 328 x 65	TR 2	<b>31002070</b>	7,30	



Gekantete Seitenwände						
Ausführung glatt, 19 mm stark, lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)						
Nutztiefe	Regalhöhe 1900 mm		Regalhöhe 2200 mm		Regalhöhe 2500 mm	
	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €
300 mm	SWSR 19/30	99,10	SWSR 22/30	103,20	SWSR 25/30	124,80
350 mm	SWSR 19/35	100,50	SWSR 22/35	105,30	SWSR 25/35	127,30
400 mm	SWSR 19/40	108,90	SWSR 22/40	113,20	SWSR 25/40	137,30
450 mm	SWSR 19/45	112,90	SWSR 22/45	119,00	SWSR 25/45	142,50
600 mm	SWSR 19/60	135,10	SWSR 22/60	144,00	SWSR 25/60	170,80
700 mm	SWSR 19/70	142,70	SWSR 22/70	155,70	SWSR 25/70	183,00
800 mm	SWSR 19/80	154,30	SWSR 22/80	164,70	SWSR 25/80	189,10
900 mm	SWSR 19/90	155,20	SWSR 22/90	165,90	SWSR 25/90	193,60

Tiefentrennwand (Innenseitenwand)						
Ausführung kunststoffbeschichtete Hartplatte						
Nutztiefe	Regalhöhe 1900 mm		Regalhöhe 2200 mm		Regalhöhe 2500 mm	
	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €
300 mm	SWTO 19/30	<b>31000853</b> 6,80	SWTO 22/30	<b>31000860</b> 7,90	SWTO 25/30	<b>31000867</b> 9,10
350 mm	SWTO 19/35	<b>31000854</b> 8,20	SWTO 22/35	<b>31000861</b> 9,50	SWTO 25/35	<b>31000868</b> 10,90
400 mm	SWTO 19/40	<b>31000855</b> 9,60	SWTO 22/40	<b>31000862</b> 11,30	SWTO 25/40	<b>31000869</b> 12,80
450 mm	SWTO 19/45	<b>31000856</b> 11,10	SWTO 22/45	<b>31000863</b> 12,90	SWTO 25/45	<b>31000870</b> 14,80
500 mm	SWTO 19/50	<b>31000857</b> 14,50	SWTO 22/50	<b>31000864</b> 16,60	SWTO 25/50	<b>31000871</b> 19,00
600 mm	SWTO 19/60	<b>31000858</b> 15,40	SWTO 22/60	<b>31000865</b> 17,90	SWTO 25/60	<b>31000872</b> 20,40

Breitentrennwand						
Ausführung kunststoffbeschichtete Hartplatte, Feld-Kreuzdiagonale muß eingesetzt werden!						
Feldbreite	Regalhöhe 1895 mm		Regalhöhe 2195 mm		Regalhöhe 2495 mm	
	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €
1130 mm	SWBH 19/113	<b>77900004</b> 38,70	SWBH 22/113	<b>77900005</b> 43,90	SWBH 25/113	<b>77900006</b> 48,90
871 mm	SWBH 19/87	<b>77900001</b> 31,10	SWBH 22/87	<b>77900002</b> 35,20	SWBH 25/87	<b>77900003</b> 39,20

Breitentrennwand						
Ausführung Stahlblech lackiert, auch als Rückwand einsetzbar. Ersetzt Feld-Kreuzdiagonale!						
Feldbreite	Regalhöhe 1895 mm		Regalhöhe 2195 mm		Regalhöhe 2495 mm	
	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €
1130 mm	SWB 19/113	110,70	SWB 22/113	121,80	SWB 25/113	131,70
871 mm	SWB 19/87	92,50	SWB 22/87	102,80	SWB 25/87	110,70
1130 mm gelocht	SWBL 19/113	135,90	SWBL 22/113	140,60	-	-
871 mm gelocht	SWBL 19/87	115,80	SWBL 22/87	125,00	-	-

Flügeltür					
Ausführung Stahlblech, lackiert					
Feldbreite	Regalhöhe 1900 mm		Regalhöhe 2200 mm		Preis in €
	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €	
1130 mm	RFT 409 19/113	340,00	RFT 409 22/113	359,40	
871 mm	RFT 409 19/87	305,30	RFT 409 22/87	322,10	

Außenblende für Flügeltür				
Ausführung Stahlblech lackiert, Verpackungseinheit mit 2 Außenblenden Pro Regalzeile können 2 Außenblenden eingesetzt werden.				
Feldbreite	Regalhöhe 1900 mm		Regalhöhe 2200 mm	
	Modell	Preis in €	Modell	Preis in €
1130 mm	RFTAB 19	52,00	RFTAB 22	56,30



Breitentrennwand aus kunststoffbeschichteter Hartplatte, gekantete Seitenwand



Tiefentrennwand (Innenseitenwand)



Flügeltür mit Außenblende

# Erspart Ihnen Gänge ins Lager.

## Das kompakte Rollregal-System romini.



Gelochte Seitenwände optional

romini wird trotz seines großen Fassungsvermögens wie ein Möbel aufgestellt und kann bei Umzügen mitgenommen werden, ohne Spuren zu hinterlassen. Seine Einrichtungsvariabilität reicht von Fachböden für Ordner bis zur Ausstattung mit Ablagesystemen für Handel, Praxis und Kanzlei, z. B. Pendelregistraturstangen für das System Leitz/Elba (auf Anfrage).

### Früher war die Registratur noch im Keller. Heute steht sie direkt am Arbeitsplatz.


Jeder Meter Bürofläche ist wertvoll. Kompakte Regalbauweise ist angesagt. Am besten als Rollregal, das auf Zwischenräume verzichtet und immer nur den Gang frei läßt, der gerade gebraucht wird. Konstruktion, Gewicht und Ausmaße des kompakten Rollregal-Systems romini sind extra für den Einsatz in Büro- und Ladenetagen ausgelegt. Damit Akten, Material und Ware trotz engster Raumverhältnisse immer in greifbarer Nähe zur Verfügung stehen.

romini ist modular. Es ist auf die jeweils gewünschte Anzahl von Regaleinheiten erweiterbar. Auf Wunsch mit zentraler Verschlusstechnik. Einmal als Block geschlossen, läßt romini keine unerlaubten Blicke mehr zu. Auch das ist ein typischer Vorteil des kompakten Rollregal-Systems.

#### Fakten & Vorteile



- Raumsparendes kompaktes Rollregal-System
- Einzelne Regaleinheiten wahlweise in 3 Höhen, 1 Feldbreite und 300 mm Nutztiefe einseitig und doppelseitig
- Integrierte Podestanlage
- Aufstellung wie ein Möbel
- Geschlossene stabile Aufbautrahmen aus Stahl mit integrierten Tiefenriegeln
- Aussteifung durch Diagonalverstreibungen

- Hoher Korrosionsschutz der Aufbautrahmen durch innere und äußere Feuerverzinkung und nachträgliche hochwertige Beschichtung
- Lichte Feldbreite 1130 mm
- Einrichtung schraublos höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Optisch ansprechende Seitenwände – auf Wunsch auch gelocht – inklusive Beschriftungsleiste und Handschubgriff
- Feldlast bis 600 kg/m
- Übersichtliche und einfache Bestellung durch Kompletanlagen
- Auch als geschlossene Schrankanlage, die Endseiten mit Rückwand und Zentralver-schluß.



### 100 % Raumgewinn. Vergleichen Sie die Systeme!

- Das Doppelte unterbringen, auf gleichem Raum. Quadratmeter sparen mit leichtgängigen Rollregalen. Nicht mehr nur im Keller, sondern auch im Büro. Egal auf welchem Stockwerk. Mit romini, dem kleinen kompakten Rollregal.
- Volle Raumausnutzung. Durch das Prinzip der Verfahrbarkeit. Dicht an dicht statt überflüssiger leerer Gänge.
- Der Systemvergleich mit stationären Regalen oder Schränken zeigt den hohen Flächennutzungsgrad.



zusätzliche Kapazität

### Leicht und transportabel wie ein Möbel – mit ausgeklügelter Rahmenkonstruktion.

- Beim kleinen kompakten Rollregal romini werden die Fahr-schienen nicht im Boden eingelassen, sondern befinden sich in einem flachen Bodenpodest, worauf der Rollwagen als Träger der verfahrbaren Regaleinheiten fährt.
- Solide Basis ist ein nur 50 mm hoher Stahlrahmen mit Laufschi-nen, die vor Ort verschraubt werden.
- Der Stahlrahmen ist geschlossen und stabil, mit integrierten Tiefenriegeln.
- Die Rahmenverzinkung und die hochwertige Beschichtung gewährleisten hohen Korrosionsschutz.

### Schützen Sie Akten und Lagergut vor unbefugtem Zugriff!

Bei der verschließbaren Variante kann die gesamte Anlage in Sekunden in einen sicher „geschlossenen“ Block verwandelt werden. Attraktive Farbauswahl der Außenwände ohne Mehrpreis.




Farbige Seitenwände optional



# Das kompakte Rollregal-System romini. Als Komplettanlage.

„Halbhohe“ romini als Raumteiler in 1200 mm Höhe – auch geeignet für Kurzmeetings.



<b>Regaleinheit</b>	1285 mm inkl. Griff, lichte Feldbreite 1130 mm
Anlagenbreite:	1285 mm inkl. Griff, lichte Feldbreite 1130 mm
Anlagenlänge:	2700 mm – 7100 mm (inkl. mind. 750 mm Bediengang)
Einrichtung	1200 mm hoch: 4 Fachböden übereinander (3 Ordnerhöhen) inkl. 25 mm Kunststoffplatte 2000 mm hoch: 6 Fachböden übereinander (5 Ordnerhöhen) 2300 mm hoch: 7 Fachböden übereinander (6 Ordnerhöhen)
Nutztiefe:	300 mm (doppelseitig x 2)

## romini bringt Farbe ins Archiv.

Das „Innenleben“ des romini, d. h. Rollwagen, Aufbauten und Einrichtungen sind lichtgrau RAL 7035, die Rahmen der Podestanlage sind graphitschwarz RAL 9011\*.

### Ausführungen wie folgt:

- In 8 Anlagenlängen und 3 Höhen lieferbar
- Als offene Variante mit doppelseitigen Regaleinheiten oder mit Verschluss-einheiten an den Endseiten
- Systemlösungen auch möglich – auf Anfrage
- Umfangreiches Zubehör, z. B. Schubladen, andere Pendelheftersysteme, Tiefen- und Breitenwände – und vieles mehr. Einfach nachfragen!

### Komplettanlagen auch mit Zentralverriegelung!

- Die verschließbare Variante weist generell eine doppelseitige Regaleinheit weniger auf, besitzt dafür aber am Anfang und am Ende je eine einseitig nutzbare Abschlusseinheit mit Rückwand, die den Verschluss erst möglich macht.
- Gesamtlänge und Aufnahmekapazität der verschließbaren Variante sind identisch mit denen der nicht verschließbaren.

### Farbige Seiten- und Rückwände auf Anfrage

Reinweiß RAL 9010	
Weißaluminium RAL 9006	
Rapsgebl RAL 1021	
Feuerrot RAL 3000	
Ultramarinblau RAL 5002	

Gelochte Seitenwände optional.

Rollregal-System								
Ausführung nicht abschließbar lichtgrau RAL 7035								
Anzahl der doppelseitigen Regaleinheiten	3	4	5	6	7	8	9	10
Anlagenlänge inkl. Podest in mm	2700	3300	3900	4600	5200	5900	6500	7100
1200 mm hoch	<b>Modell 77902822</b>	<b>77902823</b>	<b>77902824</b>	<b>77902825</b>	<b>77902826</b>	<b>77902827</b>	<b>77902828</b>	<b>77902829</b>
A Ablagemeter	21	27	34	41	47	54	61	68
Ordneranzahl	270	360	440	530	620	710	800	880
Preis in €	4.789,10	5.892,50	7.383,90	8.493,20	9.985,90	11.092,90	12.586,00	13.687,50
2000 mm hoch	<b>Modell 77902830</b>	<b>77902831</b>	<b>77902832</b>	<b>77902833</b>	<b>77902834</b>	<b>77902835</b>	<b>77902836</b>	<b>77902837</b>
B Ablagemeter	34	45	57	68	79	90	102	113
Ordneranzahl	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
Preis in €	4.789,10	5.892,50	7.383,90	8.493,20	9.985,90	11.092,90	12.586,00	13.687,50
2300 mm hoch	<b>Modell 77902838</b>	<b>77902839</b>	<b>77902840</b>	<b>77902841</b>	<b>77902842</b>	<b>77902843</b>	<b>77902844</b>	<b>77902845</b>
C Ablagemeter	41	54	68	81	95	109	122	136
Ordneranzahl	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800
Preis in €	5.021,-	6.201,70	7.770,40	8.957,-	10.527,-	11.711,30	13.281,70	14.460,50
Ausführung abschließbar lichtgrau RAL 7035								
Anzahl der Regaleinheiten doppelseitig/einseitig	2+2	3+2	4+2	5+2	6+2	7+2	8+2	9+2
Anlagenlänge inkl. Podest in mm	2700	3300	3900	4600	5200	5900	6500	7100
1200 mm hoch	<b>Modell 77902846</b>	<b>77902847</b>	<b>77902848</b>	<b>77902849</b>	<b>77902850</b>	<b>77902851</b>	<b>77902852</b>	<b>77902853</b>
A Ablagemeter	21	27	34	41	47	54	61	68
Ordneranzahl	270	360	440	530	620	710	800	880
Preis in €	5.660,30	6.763,70	8.255,10	9.364,40	10.857,10	11.964,10	13.457,20	14.558,70
2000 mm hoch	<b>Modell 77902854</b>	<b>77902855</b>	<b>77902856</b>	<b>77902857</b>	<b>77902858</b>	<b>77902859</b>	<b>77902860</b>	<b>77902861</b>
B Ablagemeter	34	45	57	68	79	90	102	113
Ordneranzahl	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
Preis in €	5.660,30	6.763,70	8.255,10	9.364,40	10.857,10	11.964,10	13.457,20	14.558,70
2300 mm hoch	<b>Modell 77902862</b>	<b>77902863</b>	<b>77902864</b>	<b>77902865</b>	<b>77902866</b>	<b>77902867</b>	<b>77902868</b>	<b>77902869</b>
C Ablagemeter	41	54	68	81	95	109	122	136
Ordneranzahl	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800
Preis in €	5.928,90	7.109,60	8.678,30	9.864,90	11.434,90	12.619,20	14.189,60	15.368,40

Die Anlagen werden in lichtgrau geliefert.

### Zubehör für das Rollregal romini.

#### Flexibel jetzt. Und in der Zukunft.

Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Inneneinrichtungselemente verändern,

austauschen und ergänzen. Wo heute noch Fachböden Kartons und Ordner tragen,

gefragt. Auch Schubladen und Kleiderstangen mit Hutablagen sind möglich. Diese Varianten erhalten Sie auf Anfrage.



Weitere Einrichtungsvarianten, wie z. B. Hängeregistraturauszüge oder Schubladen, auf Anfrage.




Aufsteckbare, verschiebbare Fachbodenteiler für den seitlichen Halt Ihres Archiv- und Lagergutes.




Pendelstange

### Rollregal-System RR 409 für die großen Archivierungsaufgaben.

Wo romini MR 409 (1 Feld) nicht mehr ausreicht, macht das Rollregal RR 409 eine Archivierung über bis zu 10 Felder möglich (Sternradantrieb).



MR 409



RR 409



Rollregale auch mehrgeschossig erhältlich

# Griffig, belastbar, stapelbar.

## Der original Sichtlagerkasten Mauser mk.



**Mauser mk-Hohlkammerprofil.**  
Sorgt durch seine clevere Konstruktion für höchste Stabilität an der großen Grifföffnung und an den Seitenwänden.



**Stabiler Stapelrand.**  
Beim Stapeln, umsetzen und transportieren darf nichts wackeln, kippen oder rutschen.  
Glasklare Kästen (mk4, mk5) siehe Seite 110.



**Aufgerauhter Boden.**  
Da kommt so leicht nichts ins Rutschen. Die Bodengestaltung ist in Verbindung mit der Anlaufschräge für Durchlaufregale und Transportbahnen geeignet.



Sichtlagerkasten auch aus preisgünstigem PE-Regenerat erhältlich (mk5 - mk2 grau)



**Tragkraft bis 60 kg!**  
**Das Qualitäts-Komplettprogramm in Farbe.**

Wer kennt sie nicht, die millionenfach bewährten Mauser-Kunststoff-Sichtlagerkästen? Die Qualität des Originals fängt bereits beim Material an. Verwendet wird ausschließlich robustes Polyäthylen, das im harten Betriebs- und Lageralltag alles aushält. Reißen oder Platzen des Kastens ist ausgeschlossen.

**Fakten und Vorteile**

- Multifunktions-Sichtlagerkästen aus robustem Polyäthylen
- 6 Farben: rot, blau, grün, gelb, glasklar und grau (Regenerat)
- 7 verschiedene Größen

- Fassungsvermögen bis 25 Liter
- Tragkraft bis 60 kg
- Auflast bis 180 kg
- Höchste Stabilität der großen Grifföffnung und der Seitenwände durch das Hohlkammerprofil
- Hochschlagfest
- Volle Recycling- und Deponiefähigkeit
- Hohe Tragfähigkeit und Stapelsicherheit
- Starker, durchgehender Stapel- und Bodenrand
- Arretierung durch Stapelwülste
- Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägeiten
- Glatte Innenflächen, gut zu reinigen
- Weitgehende Beständigkeit bei Säure- und Laugeneinfluß
- Temperaturbeständig von - 50 °C bis + 80 °C



Ausführung							
<b>Modell</b>	<b>mk 6</b>	<b>mk 5</b>	<b>mk 4</b>	<b>mk 3z</b>	<b>mk 3</b>	<b>mk 2z</b>	<b>mk2</b>
A/B mm	85/65	160/140	230/200	350/300	350/300	500/450	500/450
C/D mm	100/95	100/95	150/140	210/200	210/200	310/300	310/300
H mm	50	75	130	140	140	200	200
Innenmaß Länge	63	138	200	290	292	438	450
Innenmaß Breite	86	87	132	188	188	286	286
Innenmaß Höhe	39	70	120	126	186	128	186
Liter	0,26	0,8	3,3	7,46	11,25	16	24,65
Stück/Verpack.-Einheit (VE)	50	25	25	25	14	10	14 10
Tragkraft kg	1,5	5	10	20	20	50	60
Auflast kg	10,5	35	50	100	100	180	180
Belastung an Schiene kg	0,5	2	5	7	10	-	-
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
rot	77901833	77901837	77901841	77901845	77901849	77901853	77901857
blau	77901834	77901838	77901842	77901846	77901850	77901854	77901858
grün	77901835	77901839	77901843	77901847	77901851	77901855	77901859
gelb	77901836	77901840	77901844	77901848	77901852	77901856	77901860
Preis in € (VE)	49,50	38,10	68,60	82,20	78,70	152,-	117,40
grau	-	77902343	77902344	77902345	77902346	77902347	77902348
Preis in € (VE)	-	33,90	58,50	63,60	54,10	113,50	94,40
glasklar	-	31003197	31003196	-	-	-	-
Preis in € (Stück)	-	3,60	5,50	-	-	-	-

Zubehör für Sichtlagerkästen		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
<b>Modell</b>	<b>Stück VE</b>	<b>31002165</b>	<b>31002168</b>	<b>31001150</b>	<b>31002156</b>	<b>31002147</b>	<b>31002156</b>
Etiketten	100	3,60	3,90	4,40	5,40	6,-	5,40
Preis in €	-	-	32,20	38,80	56,60	57,20	79,20
Staubabdeckungen	5	-	31002167	31002170	31002155	31002164	31002137
Preis in €	-	-	-	-	29,80	32,80	38,80
Längsteiler	10	-	-	-	31002151	31002160	31002133
Preis in €	-	-	-	-	29,80	32,80	38,80
Querteiler	10	-	-	-	31002153	31002162	31002135
Preis in €	-	-	-	-	21,50	26,70	29,80
Frontscheibe	10	-	-	31002173	31002149	31002158	31002131
Preis in €	-	-	23,90	32,80	38,80	53,-	56,60

Schränke mit Sichtlagerkästen ab Seite 98, Regale mit Sichtlagerkästen ab Seite 108.

# Viel Stauraum auch bei wenig Platz. Der Universal-Stahlschrank jack mk 280.



Flexibler „Anbau“. Mit dem kleinen jack mk (H 820 x B 680 x T 280 mm). Er ist serienmäßig mit Aufnahmelöchern ausgestattet, und somit auch als Wandhängeschrank nutzbar. Befestigungsmaterial inklusive.

Schützt vor „unbefugtem“ Zugriff. Das moderne Drehgriff-Schloß mit Sicherheits-Schließzylinder, verbunden mit oberer und unterer Verschlussstange als Dreiriegel-Verschluss.



## Platzsparend. 280 mm Tiefe gleich 6 x!

Ob in der Werkstatt, im Meisterbüro, im Magazin, im Keller oder mitten in der Fertigung. Der jack mk 280 bietet überall viel Stauraum bei kompakter Tiefe von nur 280 mm. Weil er praktisch an jedem Standort sehr gefragt ist, gibt es ihn in 3 Höhen – jeweils mit und ohne Flügeltüren. Ein Optimum an Ordnung – zum Beispiel bei der Lagerung von Kleinteilen – wird erreicht, wenn man den jack mk 280 mit den passenden Mauser mk-Sichtlagerkästen bestückt. Zum Beispiel die Kästen mk 4 und mk 5 (siehe Seite 92/93).

### Fakten & Vorteile

- Kompakter Werkstatt- und Allzweck-Stahlschrank mit Stahlfachböden, verzinkt
- Raumsparende Tiefe von 280 mm, lieferbar in 3 Höhen: 820, 1740 und 2150 mm
- Jedes Modell auf Wunsch auch ohne Flügeltüren – Nutzung als stabiles Stahlregal
- In der Höhe alle 17,5 mm durch Fachböden unterteilbar, zum Beispiel für die Bestückung mit Mauser mk-Sichtlagerkästen in unterschiedlichen Größen
- Solides und verwindungsfreies Stahlgehäuse
- Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt mit Hutprofil und in Stahl-Drehbolzen gelagert

- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloß mit Dreiriegel-Verschluss
- Hochwertige Beschichtung in Stahlmöbel-Qualität
- Fachbodentragkraft 50 kg

Flügeltürenschränk						
Modell	ohne Flügeltüren 6 Fachböden <b>MKS 4/08</b>	2 Flügeltüren 6 Fachböden <b>MKST 4/08</b>	ohne Flügeltüren 6 Fachböden <b>MKS 4/17</b>	2 Flügeltüren 6 Fachböden <b>MKST 4/17</b>	ohne Flügeltüren 9 Fachböden <b>MKS 4/21</b>	2 Flügeltüren 9 Fachböden <b>MKST 4/21</b>
Außen Höhe mm	820	820	1740	1740	2150	2150
Breite x Tiefe mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Innen Höhe mm	712	712	1632	1632	2042	2042
Breite x Tiefe mm	662 x 248	662 x 248	662 x 248	662 x 248	662 x 248	662 x 248
Belastung je Fachboden	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Gewicht Schrank	22 kg	27 kg	29 kg	42 kg	43 kg	58 kg
Preis in €	203,-	310,-	239,-	375,-	310,-	471,-

Zubehör	
Zusätzlicher Fachboden inklusive Fachbodenträger	für MKS und MKST 4/08, 4/17 u. 4/21
Bestell-Nr.	<b>77902300</b>
Preis in €	11,-

Farben siehe Seite 154.



# Überall im Einsatz.

## Der Universal-Stahlschrank jack mk star.



MKST 12/3/19

MKST 3/19

MKST 06/3/19

MKST 3/10

### In 3 Tiefen, 2 Höhen und 3 Breiten. So variabel wie noch nie!

Dieser jack mk-Stahlschrank trägt seinen Namenszusatz „star“ zu Recht. Ob als kleiner stabiler Werkzeugschrank in einer Höhe von nur 1016 mm oder als großvolumiger, 1950 mm hoher Lager- und Magazinschrank. Grund für den „star“-Erfolg: seine wahlweise 3 Tiefen, 2 Höhen, 3 Breiten sowie seine variablen Bestückungsmöglichkeiten verleihen ihm ein Höchstmaß an Variabilität und Anpassungsfähigkeit. Gepaart mit der Robustheit seines Materials Stahl, hoher Verarbeitungsqualität und einer Tragkraft von bis zu 80 kg je verzinktem Fachboden.

#### Fakten & Vorteile

- Stabiler und sehr variabler Werkstatt- und Allzweck-Stahlschrank mit Stahlfachböden
- 3 Tiefen – 420, 500 und 600 mm
- 2 Höhen – 1016 und 1950 mm
- 3 Breiten – 600, 950 und 1200 mm
- Jedes Modell auf Wunsch auch ohne Flügeltüren – Nutzung als stabiles Stahlregal
- Verzinkte Fachböden höhenverstellbar im Raster von 35 mm zum Beispiel für die Bestückung mit Mauser mk-Sichtlagerkästen in unterschiedlichen Größen
- Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt mit Hutprofil und in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloß mit Dreiriegel-Verschluss
- Hochwertige Beschichtung in Stahlmöbel-Qualität
- Fachbodentragkraft bis 80 kg



MKST 12/5/19 mit Schubladenblock

- große Farbvielfalt
- Schubladenblock mit Vollauszug auf Teleskopschienen

Flügeltürenschränk						
Tiefe (Außen) 420 mm Tiefe (Innen) 380 mm	2 Flügeltüren 2 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren ohne Einrichtung	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MKST 3/10</b>	<b>MKST 06/3/19</b>	<b>MKST 3/19 0</b>	<b>MKST L3/19</b>	<b>MKST 3/19</b>	<b>MKST 12/3/19</b>
Außen Höhe x Breite	1016 x 950	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200
Innen Höhe x Breite	866 x 945	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195
Gewicht Schrank	34 kg	40 kg	41 kg	56 kg	56 kg	56 kg
Belastung je Fachboden	80 kg	80 kg	-	65 kg	80 kg	80 kg
<b>Preis in €</b>	320,00	370,00	293,00	346,00	381,00	506,00

Flügeltürenschränk					
Tiefe (Außen) 500 mm Tiefe (Innen) 460 mm	2 Flügeltüren 4 Fachböden 3 Schubladen	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren ohne Einrichtung	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MKST 12/5/19</b>	<b>MKST 06/5/19</b>	<b>MKST 5/19 0</b>	<b>MKST 5/19</b>	<b>MKST 12/5/19</b>
Außen Höhe x Breite mm	1950 x 1200	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 1195	1800 x 595	1800 x 940	1800 x 945	1800 x 1195
Gewicht Schrank	86 kg	49 kg	50 kg	66 kg	81 kg
Belastung je Fachboden	80 kg*	80 kg	-	80 kg	80 kg
<b>Preis in €</b>	846,-	463,00	357,00	465,00	560,00

\*Belastung Schubladenblock 70 kg

Flügeltürenschränk				
Tiefe (Außen) 600 mm Tiefe (Innen) 560 mm	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren ohne Einrichtung	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MKST 06/6/19</b>	<b>MKST 6/19 0</b>	<b>MKST 6/19</b>	<b>MKST 12/6/19</b>
Außen Höhe x Breite mm	1950 x 600	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 595	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195
Gewicht Schrank	56 kg	62 kg	78 kg	89 kg
Belastung je Fachboden	80 kg	-	80 kg	80 kg
<b>Preis in €</b>	523,00	454,00	574,00	634,00

Zubehör				
Zusätzlicher Fachboden inklusive Fachbodenträger	für MKST 06/3/19	für MKST 3/10, MKST 3/19	für MKST L3/19	für MKST 12/3/19
Bestell-Nr.:	<b>77902304</b>	<b>77902301</b>	<b>77902302</b>	<b>77902306</b>
Preis in €	21,-	22,-	17,-	33,-
Zusätzlicher Fachboden inklusive Fachbodenträger	für MKST 06/5/19	für MKST 5/19	für MKST 12/5/19	
Bestell-Nr.:	<b>77902305</b>	<b>77902303</b>	<b>77902307</b>	
Preis in €	21,-	27,-	35,-	
Zusätzlicher Fachboden inklusive Fachbodenträger	für MKST 06/6/19	für MKST 6/19	für MKST 12/6/19	
Bestell-Nr.:	<b>77902897</b>	<b>77902896</b>	<b>77902898</b>	
Preis in €	22,-	30,-	35,-	
Zusätzlicher Schubladenblock Tragkraft je Schublade 70 kg g. v. L.	für MKST 12/5/19			
Bestell-Nr.:	<b>57001269</b>			
Preis in €	286,-			




Schön schmal oder herrlich breit? Mit den zusätzlichen Breiten 600 und 1200 mm lassen sich Räume unterschiedlichster Maße nahezu optimal nutzen.

Schränke ohne Flügeltüren auf Anfrage. Sichtlagerkästen siehe Seite 92-93, Farben siehe Seite 154.

# 3 Höhen. 17 Varianten. Volle Vielfalt.

## Der Flügeltürenschränk jack mk S4 komplett.



MKST 4/21 C



MKS 4/21 A



MKST 4/17 M

Einfach einhängen. An den Innenseiten der stabilen Stahlflügeltüren befinden sich bei der Höhe 1740 mm Einhängvorrichtungen für die „Kleinen“ der Mauser mk-Sichtlagerkästen.



Mit diesen Kastentypen werden die verschiedenen jack mk S4 Varianten bestückt:

Kastentyp	mk 6	mk 5	mk 4
Höhe mm	50	75	130
Breite mm	100	100	150
Tiefe mm	85	160	230

### Auch Ihre Anwendung ist sicherlich dabei.

Gut sortiert im Handumdrehen. Der jack mk S4 läßt Ihnen die Wahl zwischen 3 Höhen und 17 unterschiedlichen Komplettvarianten. Für den Fall, daß Sie das ausgewählte komplette „Einrichtungskonzept“ später einmal ändern möchten, ist ebenfalls bestens gesorgt. Die Schränke sind auf die Mauser mk-Sichtlagerkasten-Formate mk 4 bis mk 6 abgestimmt. Und die Fachböden lassen sich ohne Werkzeug in der Höhe verstellen, im Raster von 17,5 mm.

### Fakten & Vorteile

- Komplett bestückter Magazin- und Kleinteile-Schränk aus Stahl
- 3 Höhen, von 820 bis 2150 mm
- 17 Komplettvarianten!
- Einheitliche Breite und Tiefe (B 680 x T 280 mm)
- Fassungsvermögen bis zu 138 Kästen
- Varianten mit und ohne Türen
- Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech
- Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloß mit Dreiriegel-Verschuß

- Hochwertige Beschichtung in Stahlmöbel-Qualität
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm
- Fachbodentragkraft 50 kg

Flügeltürenschränk jack mk S4 komplett						
<b>Ausführung:</b> Breite: 680 mm Tiefe: 280 mm						
	ohne Flügeltüren	2 Flügeltüren	ohne Flügeltüren	2 Flügeltüren	ohne Flügeltüren	2 Flügeltüren
	6 Fachböden	6 Fachböden	14 Fachböden	14 Fachböden	9 Fachböden	9 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MKS 4/08 A</b>	<b>MKST 4/08 A</b>	<b>MKS 4/17 A</b>	<b>MKST 4/17 A</b>	<b>MKS 4/17 B</b>	<b>MKST 4/17 B</b>
Höhe mm	820	820	1740	1740	1740	1740
Bestückung mit Sichtlagerkästen	42 x mk 5 blau	42 x mk 5 blau	45 x mk 5 gelb	45 x mk 5 gelb	20 x mk 4 gelb	20 x mk 4 gelb
Mauser mk			45 x mk 5 blau	45 x mk 5 blau	20 x mk 4 blau	20 x mk 4 blau
Gewicht Schrank	25 kg	32 kg	51 kg	66 kg	46 kg	61 kg
<b>Preis in €</b>	266,-	374,-	461,-	598,-	390,-	528,-

<b>Ausführung:</b> Breite: 680 mm Tiefe: 280 mm					
	ohne Flügeltüren	2 Flügeltüren	ohne Flügeltüren	2 Flügeltüren	2 Flügeltüren
	11 Fachböden	11 Fachböden	9 Fachböden	9 Fachböden	10 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MKS 4/17 C</b>	<b>MKST 4/17 C</b>	<b>MKS 4/17 K</b>	<b>MKST 4/17 K</b>	<b>MKST 4/17 M</b>
Höhe mm	1740	1740	1740	1740	1740
Bestückung mit Sichtlagerkästen	36 x mk 5 blau	36 x mk 5 blau	45 x mk 6 gelb	45 x mk 6 gelb	16 x mk 6 rot
Mauser mk	24 x mk 4 gelb	24 x mk 4 gelb	45 x mk 6 grün	45 x mk 6 grün	12 x mk 5 gelb
			24 x mk 5 rot	24 x mk 5 rot	8 x mk 4 rot
			24 x mk 5 blau	24 x mk 5 blau	12 x mk 4 blau
Gewicht Schrank	48 kg	63 kg	45 kg	60 kg	59 kg
<b>Preis in €</b>	418,-	556,-	432,-	569,-	512,-

<b>Ausführung:</b> Breite: 680 mm Tiefe: 280 mm						
	ohne Flügeltüren	2 Flügeltüren	ohne Flügeltüren	2 Flügeltüren	ohne Flügeltüren	2 Flügeltüren
	18 Fachböden	18 Fachböden	12 Fachböden	12 Fachböden	15 Fachböden	15 Fachböden
<b>Modell</b>	<b>MKS 4/21 A</b>	<b>MKST 4/21 A</b>	<b>MKS 4/21 B</b>	<b>MKST 4/21 B</b>	<b>MKS 4/21 C</b>	<b>MKST 4/21 C</b>
Höhe mm	2150	2150	2150	2150	2150	2150
Bestückung mit Sichtlagerkästen	57 x mk 5 gelb	57 x mk 5 gelb	24 x mk 4 gelb	24 x mk 4 gelb	54 x mk 5 gelb	54 x mk 5 gelb
Mauser mk	57 x mk 5 blau	57 x mk 5 blau	28 x mk 4 blau	28 x mk 4 blau	28 x mk 4 blau	28 x mk 4 blau
Gewicht Schrank	62 kg	79 kg	56 kg	73 kg	43 kg	60 kg
<b>Preis in €</b>	580,-	741,-	498,-	659,-	540,-	701,-

Farben siehe Seite 154.

Schränke ohne Kastenbestückung ab Seite 94.

# Farbig voll bestückt.

## Der Flügeltürenschrack jack mk S3 komplett.



MKST 3/19 A

MKST 3/19 K

MKST 3/19 L

**Bestellen Sie Ihren  
Magazinschrack mit  
voller Bestückung.**

Vielleicht sind Sie längst Profi in Betrieb und Lager und sind es gewohnt, Ihre Schrankbestückung mit Sichtlagerkästen selbst zusammenzustellen.

Hier geht es noch einfacher! Sparen Sie Zeit und Bestellaufwand mit den bereits komplett zusammengestellten Kastenkombinationen für die gängigsten Anwendungen. Wählen Sie anhand der Abbildungen einfach die Variante aus, die Ihren Wünschen am nächsten kommt. Die beiden Qualitätsprodukte – Schrack jack mk und Sichtlagerkästen Mauser mk – garantieren eine übersichtliche und staubgeschützte Lagerhaltung.



### Fakten & Vorteile

- Komplett bestückter Magazin- und Kleinteile-Schrack aus Stahl
- 12 Komplettvarianten!
- Einheitliches Schrackformat H 1950 x B 950 x T 420 mm
- Schracklast 500 kg
- Fachbodentragkraft 80 kg
- Varianten mit und ohne Türen
- Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech

- Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloß mit Dreiriegel-Verschuß
- Hochwertige Beschichtung in Stahlmöbel-Qualität
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im Raster von 35 mm



mk 4

mk 3z

mk 3

Die Schränke sind komplett bestückt mit den bewährten Mauser mk-Sichtlagerkästen in Kombination aus 3 verschiedenen Kastengrößen und 4 unterschiedlichen Kastenfarben, blau, rot, gelb und grün.

Mit diesen Kastentypen werden die verschiedenen jack mk S3 Varianten bestückt:


Kastentyp	mk 4	mk 3z	mk 3
Höhe mm	130	140	200
Breite mm	150	210	210
Tiefe	230	350	350

Flügeltürenschrack						
Höhe x Breite x Tiefe in mm 1950 x 950 x 420 mm						
	ohne Flügeltüren 6 Fachböden	2 Flügeltüren 6 Fachböden	ohne Flügeltüren 7 Fachböden	2 Flügeltüren 7 Fachböden	ohne Flügeltüren 8 Fachböden	2 Flügeltüren 8 Fachböden
<b>Schracktyp</b> Bestückung	<b>MKS 3/19 A</b> 8 x mk 3 rot 8 x mk 3 blau 12 x mk 3 gelb	<b>MKST 3/19 A</b> 8 x mk 3 rot 8 x mk 3 blau 12 x mk 3 gelb	<b>MKS 3/19 B</b> 12 x mk 3 rot 8 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	<b>MKST 3/19 B</b> 12 x mk 3 rot 8 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	<b>MKS 3/19 C</b> 12 x mk 3z rot 12 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb	<b>MKST 3/19 C</b> 12 x mk 3z rot 12 x mk 3z blau 12 x mk 3z gelb
Gewicht Schrack	72 kg	87 kg	72 kg	87 kg	73 kg	88 kg
<b>Preise in €</b>	557,-	682,-	575,-	700,-	600,-	725,-

Flügeltürenschrack						
Höhe x Breite x Tiefe in mm 1950 x 950 x 420 mm						
	ohne Flügeltüren 8 Fachböden	2 Flügeltüren 8 Fachböden	ohne Flügeltüren 9 Fachböden	2 Flügeltüren 9 Fachböden	ohne Flügeltüren 5 Fachböden	2 Flügeltüren 5 Fachböden
<b>Schracktyp</b> Bestückung	<b>MKS 3/19 D</b> 16 x mk 3 rot 30 x mk 4 blau	<b>MKST 3/19 D</b> 16 x mk 3 rot 30 x mk 4 blau	<b>MKS 3/19 K</b> 8 x mk 3z gelb 12 x mk 3z blau 12 x mk 4 rot 18 x mk 4 grün	<b>MKST 3/19 K</b> 8 x mk 3z gelb 12 x mk 3z blau 12 x mk 4 rot 18 x mk 4 grün	<b>MKS 3/19 L</b> 4 x mk 3z rot 8 x mk 3z blau	<b>MKST 3/19 L</b> 4 x mk 3z rot 8 x mk 3z blau
Gewicht Schrack	76 kg	91 kg	76 kg	91 kg	54 kg	69 kg
<b>Preise in €</b>	604,-	729,-	621,-	746,-	382,-	507,-

Schrackfarben siehe Seite 154.  
Schränke ohne Kastenbestückung ab Seite 94.

# Das ganze Kleinteilelager in einem Schrank. Flügeltüren-Großraumschrank griffin.



GRST 1 A

## Kästen, Werkzeug, Schubladen.

Einfach größer, der griffin. Mit Mauser mk-Sichtlagerkästen - auch in den Türen, den praktischen Lochblechen für Werkzeughalterungen und auf Wunsch mit vormontierten Schubladen. Ihr ganzes Kleinteillager in einem Schrank.

### Fakten & Vorteile

- Großraum-Flügeltürschrank aus Stahl, H 1950 x B 1100 x T 535 mm
- 8 unterschiedliche Bestückungen mit Sichtlagerkästen Mauser mk
- Enormes Fassungsvermögen, bis zu 173 Kästen
- Die hochwertigen Sichtlagerkästen Mauser mk sind einzeln entnehmbar
- Doppelwandige Stahltüren, innen in der unteren Hälfte mit Rasterlochung für Werkzeughalterung ausgestattet - in der oberen Hälfte mit Schlitzaufnahmen zum Einhängen von Sichtlagerkästen Mauser mk


- 3 Stahlscharniere pro Tür, für den sicheren Halt der bestückten und „beladenen“ Türen
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloß mit Dreiriegel-Verschuß
- Vormontierter Schubladenblock à 3 Schubladen, Farbe lichtgrau RAL 7035
- Hochwertige Beschichtung des Schrankes in lichtgrau RAL 7035 und resedagrün RAL 6011, 8 neue Farben, siehe Seite 155
- Vollauszug der Schubladen auf kugellagerten Teleskopschienen



Auf Wunsch mit Schubladenblock. Komplett vormontiert. Die robusten Stahlschubladen laufen leise und sanft auf qualitativ hochwertigen kugellagerten Teleskopschienen.



Türinnenseiten mit Lochplatten.



Aus diesem Sortiment wird Ihr Großraumschrank bestückt:

Modell	mk 6	mk 5	mk 4	mk 3z	mk 3	mk 2z	mk 2
Tiefe mm	85	160	230	350	350	500	500
Breite mm	100	100	150	210	210	310	310
Höhe mm	50	75	130	140	200	140	200


  

Zubehör		Bestell-Nr.	Preis in €
Modell	Breite x Tiefe mm		
Fachboden 250 (inkl. FBI)	1100 x 250	77902308	25,-
Fachboden 300 (inkl. FBI)	1100 x 300	77902309	27,-
Fachboden 495 (inkl. FBI)	1100 x 495	77902310	29,-
Schubladenblock lichtgrau	-	31002981	489,-
Tiefenanschlag	-	39000149	5,-

Großraumschrank					
<b>Ausführung</b>					
Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 535 mm	7 Fachböden 250 3 Fachböden 300	7 Fachböden 250 3 Fachböden 300	9 Fachböden 250 2 Fachböden 300	6 Fachböden 250 2 Fachböden 500	6 Fachböden 500
ohne Schubladenblock					
<b>Modell</b>	GRST 1 F	GRST 1 A	GRST 1 K	GRST 1 L	GRST 1 M
Bestückung	keine Kastenbestückung	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 gelb 28 x mk 4 rot 20 x mk 3z blau	40 x mk 6 rot 90 x mk 5 gelb 28 x mk 4 grün 15 x mk 3z blau	40 x mk 6 grün 40 x mk 5 rot 42 x mk 4 gelb 9 x mk 2 blau	40 x mk 2 grün 6 x mk 2 blau 6 x mk 2 rot 3 x mk 2 gelb
Gewicht Schrank	158 kg	183 kg	185 kg	183 kg	155 kg
Farbe RAL 6011 Farbe RAL 7035	790037A3 790037A0	790038A3 790038A0	790039A3 790039A0	790040A3 790040A0	790041A3 790041A0
Preis in €	1117,-	1474,-	1499,-	1410,-	1288,-
<b>Ausführung</b>					
Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 535 mm	1 Schubladenblock 6 Fachböden 250 2 Fachböden 300 1 Fachböden 500	1 Schubladenblock 6 Fachböden 250 2 Fachböden 300 1 Fachböden 500	1 Schubladenblock 5 Fachböden 250 3 Fachböden 500	1 Schubladenblock 6 Fachböden 250 3 Fachböden 500	1 Schubladenblock 7 Fachböden 500
mit Schubladenblock Tragkraft 70 kg g. v. l. je Schublade					
<b>Modell</b>	GRST 2 F	GRST 2 A	GRST 2 K	GRST 2 L	GRST 2 M
Bestückung	keine Kastenbestückung	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 gelb 21 x mk 4 rot 15 x mk 3z blau	40 x mk 6 rot 40 x mk 5 blau 35 x mk 4 rot 9 x mk 2z grün	40 x mk 6 rot 70 x mk 5 blau 21 x mk 4 gelb 5 x mk 3z rot 6 x mk 2z grün	6 x mk 2z rot 6 x mk 2z gelb 6 x mk 2 blau 3 x mk 2 grün
Gewicht Schrank	190 kg	210 kg	208 kg	210 kg	218 kg
Farbe RAL 6011 Farbe RAL 7035	790042A3 790042A0	790043A3 790043A0	790044A3 790044A0	790045A3 790045A0	790046A3 790046A0
Preis in €	1583,-	1888,-	1994,-	1767,-	1796,-

Großraumschränke in den Farben RAL 7035 lichtgrau und RAL 6011 resedagrün liefern wir im Schnellprogramm (ca. 2 Wochen).  
Neu: ohne Aufpreis auch in den Farben RAL 1001 beige, RAL 3000 feuerrot, RAL 5012 lichtblau, RAL 7001 silbergrau, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7032 kieselgrau, RAL 8014 sepiabraun und RAL 9005 tiefschwarz lieferbar (Lieferzeit ca. 4 Wochen)

# Schneller Zugriff, ein System. wandboy solo und wandboy.



WB 1010 A



## wandboy solo


Schneller Zugriff, direkt über der Werkbank. Der Trick: Eine Trägerschiene für Sichtlagerkästen wird in optimaler Griffhöhe an der Wand befestigt. Die Schiene gibt es in unterschiedlichen Längen zum Einsatz von unterschiedlichen Kastengrößen und -mengen oder bereits komplett bestückt.

## wandboy


Träger des Wandregal-Systems sind vertikal montierte C-Profile. Darauf werden horizontal die Aufhängeschienen montiert, zum Einhängen der Kästen. Für andere Kasten-größen wird einfach die Position der Aufhängeschienen verändert. Auch rollboy und standboy bestehen aus diesem System.

## Fakten & Vorteile

- Komplettes Set inklusive Wandschiene, Befestigungsmaterial und Sichtlagerkästen Mauser mk nach Wahl, siehe Tabelle mit Bestückungsvarianten
- Wahlweise auch in anderen Längen mit individueller Kastenbestückung



Maße Sichtlagerkästen mk			
Kastentyp	mk 6	mk 5	mk 4
A mm	85	160	230
B mm	65	140	200
C mm	100	100	150
D mm	95	95	140
Höhe H mm	50	75	130
Inhalt Liter	0,26	0,8	3,3



2 C-Profile, Aufhängeschienen, Abdeckschiene - und schon können Sie Sichtlagerkästen Ihrer Wahl in den wandboy einhängen.

wandboy solo			
<b>Ausführung Komplettvarianten</b> inkl. verzinkter Wandschiene und Befestigungsmaterial			
<b>Bezeichnung</b>	<b>MK-Set 6</b>	<b>MK-Set 5</b>	<b>MK-Set 4</b>
<b>Bestückung</b>	6 x mk 6 rot	6 x mk 5 rot	4 x mk 4 rot
	Bestell-Nr. <b>31002052</b>	Bestell-Nr. <b>31002051</b>	Bestell-Nr. <b>31001154</b>
<b>Preis in €</b>	12,50	14,20	16,50

Wandschienen zum Selbstbestücken			
<b>Ausführung</b> Wandschiene einzeln, verzinkt, inkl. Dübel und Schrauben			
<b>Typ</b>	<b>WSZ 40</b>	<b>WSZ 50</b>	<b>WSZ 60</b>
<b>Länge mm</b>	402	502	602
<b>Aufnahmefähigkeit für mk 6</b>	4	5	6
<b>Aufnahmefähigkeit für mk 5</b>	4	5	6
<b>Aufnahmefähigkeit für mk 4</b>	-	3	4
	Bestell-Nr. <b>77900028</b>	Bestell-Nr. <b>77900029</b>	Bestell-Nr. <b>77900030</b>
<b>Preis in €</b>	2,90	3,40	4,00

wandboy						
<b>Ausführung</b> Breite 1000 mm						
<b>Modell</b>	<b>WB 1010 A</b>	<b>WB 1010 B</b>	<b>WB 1010 C</b>	<b>WB 1015 A</b>	<b>WB 1015 B</b>	<b>WB 1015 C</b>
<b>Höhe x Breite mm</b>	1000 x 1010	1000 x 1010	1000 x 1010	1500 x 1010	1500 x 1010	1500 x 1010
<b>Bestückung</b>	45 x mk 5 rot 12 x mk 4 blau	72 x mk 5 rot	30 x mk 4 blau	54 x mk 5 rot 24 x mk 4 blau	108 x mk 5 rot	-
<b>Anzahl Schienen</b>	7	-	5	10	12	48 x mk 4 blau 8
	Bestell-Nr. <b>77900607</b>	Bestell-Nr. <b>77900608</b>	Bestell-Nr. <b>77900609</b>	Bestell-Nr. <b>77900610</b>	Bestell-Nr. <b>77900611</b>	Bestell-Nr. <b>77900612</b>
<b>Preis in €</b>	241,30	260,00	196,60	339,30	376,80	303,90
<b>Ausführung</b> Breite 2000 mm						
<b>Modell</b>	<b>WB 1020 A</b>	<b>WB 1020 B</b>	<b>WB 1020 C</b>			
<b>Höhe x Breite mm</b>	2000 x 1010	2000 x 1010	2000 x 1010			
<b>Bestückung</b>	90 x mk 5 rot 24 x mk 4 blau	135 x mk 5 rot	66 x mk 4 blau			
<b>Anzahl Schienen</b>	14	15	11			
	Bestell-Nr. <b>77900613</b>	Bestell-Nr. <b>77900614</b>	Bestell-Nr. <b>77900615</b>			
<b>Preis in €</b>	436,10	459,50	388,90			


Systemkomponenten für Regalsystem									
<b>Ausführung</b>	C-Profil lichtgrau RAL 7035 für wandboy	C-Profil lichtgrau RAL 7035 für wandboy	C-Profil lichtgrau RAL 7035 für wandboy	C-Profil lichtgrau RAL 7035 für wandboy	C-Profil lichtgrau RAL 7035 für standboy	C-Profil lichtgrau RAL 7035 für standboy	Abdeckschiene, einseitig für wandboy, verzinkt	Abdeckschiene, doppelseitig für standboy, verzinkt	Aufhängeschiene, verzinkt für 4 x mk 3 oder 6 x mk 4 oder 9 x mk 5
<b>Verwendung</b>									
<b>Modell</b>	<b>WRS/40500</b>	<b>WRS/401000</b>	<b>WRS/401500</b>	<b>WRS/402000</b>	<b>SRS/401500</b>	<b>SRS/402000</b>	<b>WRABZS/E</b>	<b>WRABZS/D</b>	<b>WRAUZS</b>
<b>Länge mm</b>	500	1000	1500	2000	1500	2000	1004	1004	1004
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>39002475</b>	<b>39000662</b>	<b>39000663</b>	<b>39000664</b>	<b>39001998</b>	<b>39001999</b>	<b>39000117</b>	<b>39000116</b>	<b>39000423</b>
<b>C-Profil rechts</b>									
<b>C-Profil links</b>	<b>39004538</b>	<b>39004539</b>	<b>39004540</b>	<b>39004541</b>	-	-	-	-	-
<b>Preis in €</b>	11,70	18,10	25,50	29,60	27,70	33,00	6,70	9,30	9,50

Weitere Sichtlagerkästen siehe Seite 92/93 und 110/111.

# Teilelager direkt am Montageplatz. rollboy und standboy.



RB 1010 A



SBE 1020 B

## Teilelager direkt am Montageplatz.

Wer viele Kleinteile und große Mengen unterschiedlicher Materialien benötigt, lässt sich so „bedienen“. Unterschiedliche Kastengrößen auf mehreren Ebenen, flexibel, stabil und sogar mobil auf Rollen. Ideal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz. Alles in ständiger Sicht- und Griffweite.

Grenzen zwei Arbeitsplätze aneinander, empfiehlt sich die beidseitige Bestückung. Das spart noch mehr Raum.


### Fakten & Vorteile

- Teilelager für rationelle Materialstellung in Fertigung und Montage
- Hohes Lagervolumen auf engstem Raum
- Als fahrbares System oder für den stationären Einsatz

- Verstellen der Aufhängeschienen im Raster von 5 mm zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung
- Hochwertige Beschichtung lichtgrau RAL 7035, Aufhängeschienen verzinkt
- kippere Stahlkonstruktion, beim Mobilregal fahrbar mit je 2 vollgummierten Lenk- und Bockrollen, ø 100 mm, Lenkrollen gebremst
- Bis zu 270 Kästen pro Regal

### rollboy - doppelseitig


Ausführung Höhe 1450 mm



Modell	RB 1010 A	RB 1010 B	RB 1010 C
Maße Breite x Tiefe in mm	1010 x 540	1010 x 540	1010 x 540
Bestückung	90 x mk 5 rot 48 x mk 4 blau	180 x mk 5 rot	84 x mk 4 blau
Anzahl Schienen	16	20	14
Bestell-Nr.	77900592	77900593	77900594
Preis in €	835,30	882,40	761,90




### standboy - einseitig



Modell	SBE 1015 A	SBE 1015 B	SBE 1015 C	SBE 1020 A	SBE 1020 B	SBE 1020 C	SBE 1020 D
Höhe in mm	1510	1510	1510	2010	2010	2010	2010
Maße Breite x Tiefe in mm	1010 x 400	1010 x 400	1010 x 400	1010 x 400	1010 x 400	1010 x 400	1010 x 400
Bestückung	54 x mk 5 rot 24 x mk 4 blau	108 x mk 5 rot	48 x mk 4 blau	90 x mk 5 rot 24 x mk 4 blau	135 x mk 5 rot	66 x mk 4 blau	36 x mk 5 rot 13 x mk 4 blau
Anzahl Schienen	10	12	8	14	15	11	13
Bestell-Nr.	77900595	77900596	77900597	77900601	77900602	77900603	77902079
Preis in €	387,70	425,20	352,30	496,70	510,40	439,80	529,00

### standboy - doppelseitig



Modell	SBD 1015 A	SBD 1015 B	SBD 1015 C	SBD 1020 A	SBD 1020 B	SBD 1020 C	SBD 1020 D
Höhe in mm	1510	1510	1510	2010	2010	2010	2010
Maße Breite x Tiefe in mm	1010 x 600	1010 x 600	1010 x 600	1010 x 600	1010 x 600	1010 x 600	1010 x 600
Bestückung	108 x mk 5 rot 48 x mk 4 blau	216 x mk 5 rot	96 x mk 4 blau	180 x mk 5 rot 48 x mk 4 blau	270 x mk 5 rot	132 x mk 4 blau	126 x mk 5 rot 72 x mk 4 blau
Anzahl Schienen	20	24	16	28	30	22	26
Bestell-Nr.	77900598	77900599	77900600	77900604	77900605	77900606	77902080
Preis in €	667,20	737,20	597,10	876,10	894,80	770,60	930,00

# Komplettregal mit Sichtlagerkästen.

## quickfit mk. Sofort einsatzbereit!



### Wählen Sie Ihre Komplettvariante aus!

Das quickfit mk Komplettregal ist ein Steckregal-Baukastensystem und basiert auf fertig montierten Regalrahmen. Diese lassen sich schraublos, d. h. völlig ohne Werkzeug, mit verzinkten Fachböden, zu einem Regalfeld zusammenfügen. Eine ganze Regalzeile entsteht durch einfaches Aneinanderstecken von Grund- und Anbaufeldern. Diese werden jeweils als kompletter Bausatz geliefert, inklusive der Sichtlagerkästen-Bestückung, die Sie sich aus den abgebildeten Varianten aussuchen.



Beispiel: Einzelregal MKRG 3/20 A

### Fakten & Vorteile

- Robust verzinktes Steckregal, ausgerichtet auf die Abmessungen von Sichtlagerkästen
- Für übersichtliche, kompakte Lagerung von Kleinteilen
- Grund- und Anbauregale gleicher Tiefe kombinierbar
- Hohe Tragfähigkeit: max. 1400 kg Feldlast, max. 140 kg Fachlast
- Lieferung komplett mit Sichtlagerkästen aus Polyäthylen (farbig sortiert, siehe Abbildungen)
- Die Fachhöhe der Komplettregale kann nachträglich problemlos auf andere



Kombinationsbeispiel: Grundregal MKRG 4/20 A mit Anbauregal MKRA 4/20 A

- Kastentypen abgeändert werden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm)
- Hoher Qualitätsstandard durch Einsatz von hochwertigen Materialien bei Regal- und Kastensystemen
- Regalaussteifung durch Kreuzdiagonale



Kombinationsbeispiel Grundregal MKRG 5/20 A und 5B


Regalhöhe: 2000 mm  
 Regalbreite: 1000 mm  
 Regaltiefen: 300 - 500 mm  
 Fachlast: bis 140 kg  
 Schraublos  
 Feldlast: bis 1400 kg

frei Haus  
 5 Jahre Garantie



Alle quickfit mk-Komplettregale lassen sich mühelos mit anderen Steckregalen der Mauer quickfit Steckregal-Familie kombinieren oder im gleichen System beliebig ausbauen.


### Komplett geht es schneller!



Aus diesem Sortiment wird Ihr Komplettregal bestückt:					
Modell	mk 4	mk 3z	mk 3	mk 2z	mk 2
Tiefe mm	230	350	350	500	500
Breite mm	150	210	210	310	310
Höhe mm	130	140	200	140	200

Komplettregal						
<b>Ausführung</b>						
Höhe 2000 mm Fachlast bis 140 kg Feldlast bis 1400 kg						
<b>Modell</b>	10 Fachböden MKR G 3/20 A	10 Fachböden MKR A 3/20 A	7 Fachböden MKR G 4/20 A	7 Fachböden MKR A 4/20 A	9 Fachböden MKR G 4/20 B	9 Fachböden MKR A 4/20 B
Regalbreite x Tiefe mm	1060 x 325	1005 x 325	1060 x 425	1005 x 425	1060 x 425	1005 x 425
Bestückung	30 x mk 4 rot 30 x mk 4 blau	30 x mk 4 rot 30 x mk 4 blau	16 x mk 3 rot 12 x mk 3 blau	16 x mk 3 rot 12 x mk 3 blau	20 x mk 3z rot 16 x mk 3z blau	20 x mk 3z rot 16 x mk 3z blau
Bestell-Nr.	77900046	77900047	77900048	77900049	77900034	77900033
Preis in €	413,80	372,50	423,40	380,80	448,30	405,80
<b>Ausführung</b>						
Höhe 2000 mm Fachlast bis 140 kg Feldlast bis 1400 kg						
<b>Modell</b>	7 Fachböden MKR G 5/20 A	7 Fachböden MKR A 5/20 A	9 Fachböden MKR G 5/20 B	9 Fachböden MKR A 5/20 B	Zubehör und Einzelteile ab Seite 70, Regale ohne Sichtlagerkästen ab Seite 64, Sichtlagerkästen siehe Seite 92/93 und 110/111.	
Regalbreite x Tiefe mm	1060 x 525	1005 x 525	1060 x 525	1005 x 525		
Bestückung	9 x mk 2 rot 12 x mk 2 blau	9 x mk 2 rot 12 x mk 2 blau	12 x mk 2z rot 15 x mk 2z blau	12 x mk 2z rot 15 x mk 2z blau		
Bestell-Nr.	77900050	77900051	77900052	77900053		
Preis in €	468,50	424,80	553,60	509,90		

# Transparent, griffig, stapelbar. Der original Sichtlagerkasten Mauser mk glasklar.



mk 4 glasklar



mk 5 glasklar

## Fakten & Vorteile

- Multifunktions-Sichtlagerkästen aus besonders formstabilen SAN
- Glasklar, hohe Transparenz und Hygiene in 2 Größen
- Tragkraft bis 10 kg; Auflast bis 50 kg
- Glatte Innenflächen, gut zu reinigen
- Höchste Stabilität durch das Hohlkammerprofil
- Hochschlagfest
- Volle Recycling- und Deponiefähigkeit
- Hohe Tragfähigkeit und Stapelsicherheit
- Starker, durchgehender Stapel- und Bodenrand
- Arretierung durch Stapelwülste
- Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten
- Weitgehende Beständigkeit bei Säure- und Laugeneinfluß

Sichtlagerkästen		
Ausführung		
<b>Modell</b>	<b>mk 5</b>	<b>mk 4</b>
A/B mm	160/140	230/200
C/D mm	100/95	150/140
Höhe mm	75	130
Innenmaß H x B x T	70 x 87 x 138	120 x 132 x 200
Liter	0,8	3,3
Stück	1	1
Tragkraft kg	5	10
Auflast kg	35	50
Belastung an Schiene kg	2	5
Bestell-Nr.	<b>31003197</b>	<b>31003196</b>
<b>Preis pro Stück in €</b>	3,60	5,50

Zubehör für Sichtlagerkästen		
Modell	mk 5	mk 4
Artikel/Verp. Einheit	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Etiketten/100	<b>31002168</b>	<b>31001150</b>
<b>Preis pro VE in €</b>	3,90	4,40
Staubabdeckung/5	<b>31002167</b>	<b>31002170</b>
<b>Preis pro Stück in €</b>	32,20	38,80



WB 1010 BG

## wandboy solo glasklar

Schneller Zugriff, direkt am Arbeitsplatz. Der Clou: Eine Trägerschiene für Sichtlagerkästen wird in optimaler Griffhöhe an der Wand befestigt. Länge 600 mm.

wandboy solo glasklar		
<b>Ausführung</b> Komplettvariante inkl. verzinkter Wandschiene und Befestigungsmaterial		
<b>Modell</b>	<b>mk 5</b>	<b>mk 4</b>
Bestückung	6 x mk 5	4 x mk 4
Bestell-Nr.	<b>77902944</b>	<b>77902945</b>
<b>Preis pro Stück in €</b>	25,40	26,00



## wandboy glasklar

Träger des Wandregal-Systems sind vertikal montierte C-Profile. Darauf werden horizontal die Aufhängeschienen montiert, zum Einhängen der Kästen. Für andere Kastengrößen wird einfach die Position der Aufhängeschienen verändert. Auch rollboy und standboy bestehen aus diesem System.

## Fakten & Vorteile

- Komplettes Set inklusive Wandschiene, Befestigungsmaterial und Sichtlagerkästen Mauser mk nach Wahl, siehe Tabelle mit Bestückungsvarianten
- Wahlweise auch in anderen Längen mit individueller Kastenbestückung



wandboy glasklar						
<b>Ausführung</b> Breite 1000 mm						
<b>Modell</b>	<b>WB 1010 AG</b>	<b>WB 1010 BG</b>	<b>WB 1010 CG</b>	<b>WB 1015 AG</b>	<b>WB 1015 BG</b>	<b>WB 1015 CG</b>
Höhe x Breite mm	1000 x 1010	1000 x 1010	1000 x 1010	1500 x 1010	1500 x 1010	1500 x 1010
Bestückung	45 x mk 5 12 x mk 4	72 x mk 5 -	- 30 x mk 4	54 x mk 5 24 x mk 4	108 x mk 5 -	- 48 x mk 4
Schienen	7	8	5	10	12	8
Bestell-Nr.	<b>77902946</b>	<b>77902947</b>	<b>77902948</b>	<b>77902949</b>	<b>77902950</b>	<b>77902951</b>
<b>Preis in €</b>	328,70	368,50	248,10	469,80	549,50	390,00

Sichtlagerkästen farbig siehe Seite 92/93.



# Eine glasklare Angelegenheit. Universalschränke jack mk S4.



MKST 4/17 AG



MKST 4/21 CG



MKST 4/17 CG



MKST 4/08 AG

## jack mk S4. Volle Vielfalt. Alles im Blick.

### Fakten & Vorteile

- Magazin- und Kleinteile-Schränke aus Stahl
- 3 Höhen, von 820 bis 2150 mm
- Einheitliche Breite und Tiefe (B 680 x T 280 mm)
- Fassungsvermögen bis zu 114 Kästen
- Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech

- Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloß mit Dreiriegel-Verschluss
- Hochwertige Beschichtung in Stahlmöbel-Qualität
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm
- Fachbodentragkraft bis 50 kg

Versenktes Drehgriff-Zylinderschloß mit Dreiriegel-Verschluss





### Flügeltürenschränk komplett

Ausführung	2 Flügeltüren 6 Fachböden		2 Flügeltüren 14 Fachböden		2 Flügeltüren 9 Fachböden		2 Flügeltüren 11 Fachböden	
Modell	MKST 4/08	MKST 4/08 AG	MKST 4/17	MKST 4/17 AG	MKST 4/17 BG	MKST 4/17 CG	MKST 4/21	MKST 4/21 AG
Höhe mm	820	820	1740	1740	1740	1740	2150	2150
Bestückung mit Sichtlagerkästen	ohne Bestückung	90 x mk 5	ohne Bestückung	90 x mk 5	40 x mk 4	36 x mk 5 24 x mk 4	114 x mk 5	54 x mk 5 28 x mk 4
Mauser mk glasklar								
Gewicht Schränk	27 kg	32 kg	42 kg	66 kg	61 kg	63 kg	58 kg	79 kg
Preis in €	310,-	460,-	375,-	783,-	627,-	690,-	471,-	976,-
Ausführung	2 Flügeltüren 18 Fachböden		2 Flügeltüren 12 Fachböden		2 Flügeltüren 15 Fachböden			
Modell	MKST 4/21	MKST 4/21 AG	MKST 4/21 BG	MKST 4/21 CG				
Höhe mm	2150	2150	2150	2150				
Bestückung mit Sichtlagerkästen	ohne Bestückung	114 x mk 5	52 x mk 4	54 x mk 5 28 x mk 4				
Mauser mk glasklar								
Gewicht Schränk	58 kg	79 kg	73 kg	60 kg				
Preis in €	471,-	976,-	789,-	883,-				

Sichtlagerkästen mk glasklar siehe Seite 110/111. Universalschränke ohne Bestückung ab Seite 94.

# Kompakt und griffig im Regal. Die Regalkästen Mauser mrk.



## Alles sofort im Blick und Griff.

Die Regalkästen sind stabil, stapelbar, mit hoher Inhalts- und Stapelbelastbarkeit. Aus hochwertigem Polypropylen, deshalb unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Hochtemperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C. Lebensmittelgeeignet – auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74. Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen.

## Fakten & Vorteile

- (a) Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand
- (b) Glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- (c) Kasten allseitig randhoch geschlossen
- (d) Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
- (e) Etiketten für Kästen und Querteiler sind im Lieferumfang enthalten
- (f) Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler

## Systemzubehör

- (1) Querteiler mit großem Etikettfeld, unten mit „Hohlkehle“ für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm
- (2) Einsteckbare Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech
- (3) Sicherungsbügel als Auszugsstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, ungehinderter Zugriff von oben
- (4) Klarsicht-Staubdeckel

## Regalkästen

	A	B	C	D	E	F
<b>Modell</b>	<b>MRK 3109</b>	<b>MRK 3209</b>	<b>MRK 3214</b>	<b>MRK 4109</b>	<b>MRK 4209</b>	<b>MRK 4214</b>
Länge mm (A)	300	300	300	400	400	400
Breite mm (B)	117	234	234	117	234	234
Höhe mm (C)	90	90	140	90	90	140
Innenmaß Länge	258	258	258	358	358	358
Innenmaß Breite	95	210	210	94	210	210
Innenmaß Höhe	85	85	130	80	80	130
Traglast kg	2	5	7	3	6	10
Aufflast kg	6	15	20	9	20	30
max. Anzahl Längs-/Querfelder	0/4	3/4	3/4	0/6	3/6	3/6
VE Stück	16	8	6	16	8	6
Bestell-Nr.	<b>31001184</b>	<b>31001185</b>	<b>31001187</b>	<b>31001188</b>	<b>31001189</b>	<b>31001190</b>
Preis in €	78,90	48,10	65,20	99,50	58,30	72,10

	G	H	I	K	L	M
<b>Modell</b>	<b>MRK 5109</b>	<b>MRK 5209</b>	<b>MRK 5214</b>	<b>MRK 6109</b>	<b>MRK 6209</b>	<b>MRK 6214</b>
Länge mm (A)	500	500	600	600	600	600
Länge mm (B)	117	234	234	117	234	234
Höhe mm (C)	90	90	140	90	90	140
Innenmaß Länge	459	459	459	560	560	560
Innenmaß Breite	94	210	210	94	210	210
Innenmaß Höhe	80	80	130	80	80	130
Traglast kg	4	8	13	5	10	15
Aufflast kg	12	25	40	15	30	45
max. Anzahl Längs-/Querfelder	0/8	3/8	3/8	0/10	3/10	3/10
VE Stück	16	8	6	16	8	6
Bestell-Nr.	<b>31001191</b>	<b>31001192</b>	<b>31001193</b>	<b>31001194</b>	<b>31001195</b>	<b>31001196</b>
Preis in €	120,10	78,90	82,30	171,50	109,70	106,30

## Zubehör für Regalkästen

Modell	MRK 3109 (A)	MRK 3209 (B)	MRK 3214 (C)	MRK 4109 (D)	MRK 4209 (E)	MRK 4214 (F)
Artikel	Stück VE	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Querteiler	10	<b>31002183</b>	<b>31002184</b>	<b>31002185</b>	<b>31002184</b>	<b>31002185</b>
Preis in €		8,60	12,10	18,90	8,60	12,10
Längsteiler	10	-	<b>31002197</b>	<b>31002198</b>	-	<b>31002199</b>
Preis in €		-	34,90	44,60	-	42,20
Staubdeckel	10	<b>31002175</b>	<b>31002176</b>	<b>31002177</b>	<b>31002178</b>	<b>31002178</b>
Preis in €		44,60	54,90	51,40	68,60	68,60
Sicherungsbügel	10	<b>31002186</b>	<b>31002187</b>	<b>31002186</b>	<b>31002187</b>	<b>31002187</b>
Preis in €		17,20	20,60	17,20	20,60	20,60
Etiketten	10	<b>31002189</b>	<b>31002191</b>	<b>31002193</b>	<b>31002189</b>	<b>31002191</b>
Preis in €		3,-	4,80	6,50	3,-	4,80
Etiketten Schutzfolie	100	<b>31002188</b>	<b>31002190</b>	<b>31002192</b>	<b>31002188</b>	<b>31002192</b>
Preis in €		6,20	6,90	6,90	6,20	6,90

Modell	MRK 5109 (G)	MRK 5209 (H)	MRK 5214 (I)	MRK 6109 (K)	MRK 6209 (L)	MRK 6214 (M)
Artikel	Stück VE	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Querteiler	10	<b>31002183</b>	<b>31002184</b>	<b>31002185</b>	<b>31002184</b>	<b>31002185</b>
Preis in €		8,60	12,10	18,90	8,60	12,10
Längsteiler	10	-	<b>31002201</b>	<b>31002202</b>	-	<b>31002203</b>
Preis in €		-	48,10	65,20	-	58,30
Staubdeckel	10	<b>31002179</b>	<b>31002180</b>	<b>31002180</b>	<b>31002181</b>	<b>31002182</b>
Preis in €		65,20	78,90	78,90	78,90	89,20
Sicherungsbügel	10	<b>31002186</b>	<b>31002187</b>	<b>31002187</b>	<b>31002186</b>	<b>31002187</b>
Preis in €		17,20	20,60	20,60	17,20	20,60
Etiketten	10	<b>31002189</b>	<b>31002191</b>	<b>31002193</b>	<b>31002189</b>	<b>31002191</b>
Preis in €		3,-	4,80	6,50	3,-	4,80
Etiketten Schutzfolie	100	<b>31002188</b>	<b>31002190</b>	<b>31002192</b>	<b>31002188</b>	<b>31002192</b>
Preis in €		6,20	6,90	6,90	6,20	6,90

Regale mit Regalkästen siehe Seite 116/117.

# Komplettregal mit Regalkästen. quickfit mrk. Sofort einsatzbereit!




## Steckregale für Regalkästen

Ohne Werkzeug, ohne Schrauben - im Handumdrehen aufgestellt. Noch schnellere und einfachere Montage durch vormontierte Seitenrahmen.

### Fakten & Vorteile

- Grund- und Anbaufelder
- 2000 mm hoch, 4 verschiedene Tiefen
- voll verzinkt
- Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung
- Fachlast bis 140 kg, Feldlast max. 1400 kg
- Regalaussteifung durch Kreuzdiagonalen in jedem zweiten Regalfeld
- Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden

Hintere Fachbodenanschlüsse auf Anfrage erhältlich. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.



### Magazinregal - bestückt mit Regalkästen

<b>Modell</b>	MRKR-G 3/A	MRKR-A 3/A	MRKR-G 3/C	MRKR-A 3/C	MRKR-G 3/ABC	MRKR-A 3/ABC
<b>Ausführung</b>	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
<b>Höhe x Tiefe in mm</b>	2000 x 325	2000 x 325	2000 x 325	2000 x 325	2000 x 325	2000 x 325
<b>Regalbreite mm</b>	1060	1005	1060	1005	1060	1005
<b>Fachböden</b>	12	12	9	9	10	10
<b>Bestückung</b>					16 x MRK 3109 16 x MRK 3209 16 x MRK 3214	16 x MRK 3109 16 x MRK 3209 16 x MRK 3214
<b>Bestell-Nr</b>	96 x MRK 3109 <b>77900572</b>	96 x MRK 3109 <b>77900573</b>	36 x MRK 3214 <b>77900574</b>	36 x MRK 3214 <b>77900575</b>	<b>77900576</b>	<b>77900577</b>
<b>Preis in €</b>	631,50	590,10	549,30	507,90	528,80	487,40

### Magazinregal - ohne Bestückung

<b>Modell</b>	MRKR-G 3	MRKR-A 3
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77900584</b>	<b>77900588</b>
<b>Preis in €</b>	158,10	116,70



Sicherungsbügel nicht in den Komplettmodellen enthalten.  
Optional: Regalkästen gegen Herabfallen gesichert!

### Magazinregal - bestückt mit Regalkästen

<b>Modell</b>	MRKR-G 4/F	MRKR-A 4/F	MRKR-G 5/1	MRKR-A 5/1	MRKR-G 6/M	MRKR-A 6/M
<b>Ausführung</b>	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
<b>Höhe x Tiefe in mm</b>	2000 x 425	2000 x 425	2000 x 525	2000 x 525	2000 x 625	2000 x 625
<b>Regalbreite mm</b>	1060	1005	1060	1005	1060	1005
<b>Fachböden</b>	9	9	9	9	9	9
<b>Bestückung</b>	36 x MRK 4214	36 x MRK 4214	36 x MRK 5214	36 x MRK 5214	36 x MRK 6214	36 x MRK 6214
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77900578</b>	<b>77900579</b>	<b>77900580</b>	<b>77900581</b>	<b>77900582</b>	<b>77900583</b>
<b>Preis in €</b>	602,10	559,50	677,30	633,60	835,80	790,90

### Magazinregal - ohne Bestückung

<b>Modell</b>	MRKR-G 4	MRKR-A 4	MRKR-G 5	MRKR-A 5	MRKR-G 6	MRKR-A 6
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77900585</b>	<b>77900589</b>	<b>77900586</b>	<b>77900590</b>	<b>77900587</b>	<b>77900591</b>
<b>Preis in €</b>	169,50	126,90	183,50	138,80	198,00	153,10

### Zubehör - zusätzliche Fachböden verzinkt inkl. Fachbodenträger

<b>Modell</b>	RLZ 1030	RLZ 1040	RLZ 1050	RLZ 1060
<b>Breite x Tiefe in mm</b>	1000 x 300	1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>77900819</b>	<b>77900820</b>	<b>77900821</b>	<b>77900068</b>
<b>Preis in €</b>	13,90	16,50	17,20	22,50

Regalkästen siehe Seite 114/115. Weitere Regale ohne Bestückung auf Seite 64.

# Stabil, belastbar, multifunktional. Transportbehälter mauser mt.



## Stabil, belastbar, zuverlässig.

Aus der Logistik nicht mehr wegzudenken. Der Mauser mt. Klassischer Transportbehälter aus robustem Polyäthylen. Millionenfach bewährt. Stiller Begleiter überall dort, wo Waren- und Materialströme fließen. Ständig in Bewegung, z. B. auf der Rollenbahn, der Europalette oder einfach auf dem Boden, im rauen Alltag der Fabrikhalle. Stapelbar, hoch belastbar und ausgestattet mit extrastabilisierenden Stapelrippen ist der Mauser mt nahezu jeder Transportaufgabe gewachsen. In seiner qualitativ hochwertigen Beschaffenheit bleibt er selbst den „anstrengsten“ Logistikkreisläufen über Jahrzehnte erhalten.

### Fakten & Vorteile

- Robuste Transportbehälter aus Polyäthylen
- Rollenbahngerecht oder passend für Europaletten
- 5 Höhen, 3 Breiten, 3 Tiefen
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen
- Stabil und bewährt im harten Fabrik- und Werkstatteinsatz
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von - 20 °C bis + 90 °C



mt 3881



mt 3882



mt 6408



mt 6405



mt 4100

### Transportbehälter mauser mt

Ausführung					
<b>Modell</b>	<b>mt 4100</b>	<b>mt 3882</b>	<b>mt 3881</b>	<b>mt 6405</b>	<b>mt 6408</b>
Material, Farbe	Polyäthylen hart, natur	Polyäthylen hart, grau	Polyäthylen hart, grau	Polyäthylen hart, grau	Polyäthylen hart, grau
Transporteigenschaften	geeignet für Rollenbahnen	geeignet für Rollenbahnen	geeignet für Rollenbahnen	passend für Europaletten	passend für Europaletten
Maße außen H X B X T mm	88 x 428 x 307	142 x 503 x 340	257 x 503 x 340	123 x 600 x 400	234 x 600 x 400
Maße innen H X B X T mm	85 x 391 x 287	135 x 463 x 300	250 x 463 x 300	110 x 560 x 360	220 x 560 x 360
Inhalt Liter	9,4	19	37	20	42
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>31002112</b>	<b>31002205</b>	<b>31002211</b>	<b>31002113</b>	<b>31002114</b>
<b>Preis in €</b>	9,50	16,80	23,30	19,00	25,00

# Effizient, sicher und ergonomisch arbeiten – mit den Werkbänken benchy.



4-fach kugelgelagerte Schubladen für ein leichtes und sicheres Öffnen.



Außenliegende Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von über 180°.



Hochwertige Alu-Griffleiste

## Robuste Werkbänke für harte Einsätze.

Die technische Perfektion und das praxisgerechte Design ermöglichen nahezu jede Variante, um Ihren Arbeitsplatz ergonomisch und rationell auszustatten.

### Fakten & Vorteile

#### Werkbänke

- Alle Werkbänke werden in komplett verschweißter Ausführung geliefert.
- Die perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer.
- Die Arbeitsplatten sind aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz, allseitig geschliffen und mit Leinöl imprägniert.
- Die Werkbankfüßelemente sind aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm.

#### Schubladen

- Nutzmaße: 429 x 482 mm B x T
- Alle Schubladen sind aus Stahlblech gekantet und verschweißt, über ein Zylinderschloß oder einen Zentralverschluß verschließbar.
- Inklusive Alugriffleiste mit Beschriftungs- und Klarsichtstreifen, einschließlich Abdeckkappen aus Kunststoff.
- Die Schubladen im Rasterschritt von 30 mm (ab einer Fronthöhe von 60 mm) ermöglichen ein individuelles Einteilen der Schränke.

#### Schubladenlagerung

- Unsere Schubladen sind durchweg mit Industrie-Stahlkugellagern für eine lange Lebensdauer und permanent hohe Tragkräfte ausgestattet.
- Die Schubladen sind bis 80 kg belastbar (b. gl. v. Last) und ca. 88% ausziehbar. Die Vierfach-Lagerung sorgt auch unter Last für einen superleichten Lauf der Schublade (Einfachauszug = EA).

#### Türen

- Aus sicherheitstechnischen Gründen haben bei uns alle Türen an den Werkbänken außenliegende Scharniere, welche einen Öffnungswinkel von über 180° gewährleisten, da bei nur 90° Öffnung eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht und die Tür zudem beschädigt werden könnte. Alle Türen sind abschließbar und mit einer Aushängsicherung ausgestattet.

Werkbänke					
<b>Ausführung</b>	Tiefe 700 mm mit Buchen-Multiplexplatte 40 mm stark				
<b>Modell</b>	<b>03/1592-ST-1500</b>	<b>03/1600-ST-1500</b>	<b>03/1632-ST-1500</b>	<b>03/1681-ST-1500</b>	<b>03/1681-ST-2000</b>
Länge x Höhe in mm	1500 x 840	1500 x 840	1500 x 840	1500 x 840	2000 x 845
Ausführung	keine weitere Ausstattung	Einzel-schublade 150 EA, 1 Stahlblechablage 300 mm tief	links: 3 Schubladen 150 EA, 180 EA, 180 EA	links: Stahlblechablage 300 mm, rechts: Schublade 180 EA, Tür 330 mm	links: Stahlblechablage 300 mm, rechts: Schublade 180 EA, Tür 330 mm
<b>Preis in €</b>	479,-	672,-	996,-	829,-	993,-
<b>Ausführung</b>	Tiefe 700 mm mit Buchen-Multiplexplatte 40 mm stark				
<b>Modell</b>	<b>03/1680-ST-1500</b>	<b>03/2002-ST-2000</b>	<b>03/2074-ST-2000</b>	<b>03/1660-ST-3000</b>	
Länge x Höhe in mm	1500 x 840	2000 x 840	2000 x 840	3000 x 845	
Ausführung	links: Seiten- und Rückwand, 2 Stahlblechablagen 300 mm, rechts: Schublade 180 EA, Tür 330 mm	links: 3 Schubladen 150 EA, 150 EA, 180 EA, Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief, rechts: 3 Schubladen 150 EA, 150 EA, 180 EA	links: Tür 510 mm, Mitte: 3 Schubladen 150 EA, 180 EA, 180 EA, rechts: Tür 510 mm	2 Arbeitsplätze: Ausstattung pro Platz: links: Tür 510 mm, rechts: 3 Schubladen 150 EA, 180 EA, 180 EA	
<b>Preis in €</b>	1032,-	1595,-	1589,-	2264,-	

Gestell-/Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035, Frontfarbe: enzianblau RAL 5010

# Mehr Raum für Werkzeug aller Art. Schubladenschränke client tooly.



## Technische Perfektion gepaart mit modernem Design.

Die perfekt verarbeitete Konstruktion gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Jedes Gehäuse ist mit einem Zentralverschluss, Sicherheits-Zylinderschloß und kombinierter Schubladensperre ausgestattet.

Die Schubladen sind ebenso aus Qualitäts-Stahlblech gefertigt, präzise gekantet und perfekt verschweißt. Der Schubladenboden und die Seitenwände sind aus einem Stück! Das Rück- und Vorderstück sowie die Laufschienen werden aufgeschweißt. Die Schubladen sind präzise geführt, mit Auszugstopp und Einfach-Auszug (EA) ausgestattet.

Zur individuellen Unterteilung der Schubladen verfügen diese über einen ringsum verlaufenden Schlitzleistenrahmen und einen im Raster gelochten Schubladenboden.

Die Alu-Griffleisten mit Abdeckkappen sind serienmäßig.

## Fakten & Vorteile

- **Gehäuse** aus Qualitäts-Stahlblech mit vorgezogenem Mantel und Sicherheitskantungen
- **Griffleisten** aus Aluminium, mit Papier- und Celluxstreifen, einschließlich Abdeckkappen aus Kunststoff.
- **Einfachauszug = EA** ca. 90% ausziehbar. Führung der Schublade mit 4 Präzisions-Stahlkugellagern. Tragfähig bis 80 kg bei g. v. L.
- **Vollauszug = VA** 100% ausziehbar. (Optional auf Anfrage)



Griffleisten



Einfachauszug

Schubladenschränke					
<b>Ausführung</b> 6 x 36 Einheiten, Schränkbreite 725 mm Schränktiefe 750 mm					
<b>Modell</b>	<b>15/725-1000-6</b>	<b>15/725-1000-7</b>	<b>15/725-1000-9</b>	<b>15/725-1150-10</b>	<b>15/725-1450-13</b>
Schränkhöhe mm	1000	1000	1000	1150	1450
Anzahl Schubladen	6	7	9	10	13
Schubladenhöhen mm (von oben nach unten)	75, 100, 125, 150, 200, 250 EA	75, 75, 100, 100, 100, 200, 250 EA	50, 50, 75, 75, 100, 100, 200, 250 EA	50, 50, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200 EA	50, 50, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200 EA
<b>Preis in €</b>	1059,-	1147,-	1777,-	1881,-	2439,-

Schubladenschränke					
<b>Ausführung</b> 27 x 27 Einheiten, Schränkbreite 572 mm Schränktiefe 605 mm			<b>Ausführung</b> 54 x 36 Einheiten, Schränkbreite 1025 mm Schränktiefe 750 mm		
<b>Modell</b>	<b>15/57260-800-139214</b>	<b>15/57260-800-139217</b>	<b>Modell</b>	<b>15/1025-800-5</b>	<b>15/1025-800-6</b>
Schränkhöhe mm	800	800	Schränkhöhe mm	800	800
Anzahl Schubladen	5	3 und 1 Tür	Anzahl Schubladen	5	6
Schubladenhöhen mm (von oben nach unten)	75, 75, 150, 200, 200 EA	50, 50, 150, 450 EA	Schubladenhöhen mm (von oben nach unten)	100, 100, 125, 125, 250 EA	75, 75, 75, 75, 100, 300 EA
<b>Preis in €</b>	1080,-	876,-	<b>Preis in €</b>	1865,-	1873,-

## Zubehör für Schubladenschränke

Kunststoff-Einsatzboxen	Größe 4,5E x 4,5E		
<b>Modell</b>	<b>15/KE-1</b>	<b>15/KE-4</b>	<b>15/KE-9</b>
Höhe x Breite x Länge mm einsetzbar ab FH mm	26x74x74 50	52x74x74 75	71x74x74 100
<b>Preis in €</b>	1,30	1,50	1,60

Kunststoff-Einsatzboxen	Größe 4,5E x 9E		
<b>Modell</b>	<b>15/KE-2</b>	<b>15/KE-5</b>	<b>15/KE-7</b>
Höhe x Breite x Länge mm einsetzbar ab FH mm	26x74x149 50	52x74x149 75	71x74x149 100
<b>Preis in €</b>	1,60	1,80	1,90

Kunststoff-Einsatzboxen	Größe 9E x 9E		
<b>Modell</b>	<b>15/KE-3</b>	<b>15/KE-6</b>	<b>15/KE-8</b>
Höhe x Breite x Länge mm einsetzbar ab FH mm	26x149x149 50	52x149x149 75	71x149x149 100
<b>Preis in €</b>	1,70	2,50	2,50

Kunststoff-Muldeneinsätze	Größe 27E/36E x 18E					
<b>Modell</b>	<b>15/45-30-30</b>	<b>15/45-30-70</b>	<b>15/60-30-30</b>	<b>15/60-30-70</b>	<b>15/STW-30</b>	<b>15/STW-70</b>
Muldenbreite mm	30	70	30	70	Steckwand	Steckwand
Länge x Breite mm	447x300	447x300	600x300	600x300	/	/
Fachreihen/Steckwand mm	6/30	3/70	6/70	3/70	-/30	-/70
<b>Preis in €</b>	33,00	33,00	33,00	33,00	0,90	0,90

Abdeckplatte beschichtet			
<b>Modell</b> für Schrank	<b>15/57260-U191</b>	<b>15/725-U191</b>	<b>15/1025-U191</b>
<b>Preis in €</b>	60,00	95,00	133,00



Kunststoff-Einsatzboxen



Kunststoff-Muldeneinsatz

Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035, Front: enziyanblau RAL 5010. Weitere auf Anfrage.

# Viele Varianten für die Fitness. Der Sportgeräteschrank jack fit.



Beispiel

**Wenn es eine Goldmedaille für "Ordnung" gäbe, er hätte sie gewonnen.**

Alle Sportgeräte übersichtlich, sicher und fest an ihrem Platz – dieser Sportgeräteschrank bringt Ordnung in die Sporthallen von Vereinen, Schulen, Städten und Gemeinden. Maßgeschneidert in zeitlosem Design, robuster Bauart und funktioneller Einteilung.

### Fakten & Vorteile

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Verwindungsfeste Vollblech- oder Lochblechtüren mit Kastenversteifung



SFL 5-12 0

- Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitschloß inkl. 2 Schlüssel
- Höhenausgleichsschrauben



SF 5-12 0

- Lüftungsschlitze in Schrankrückwand

Sportgeräte-Komplettschrank				
<b>Ausführung</b>				
	2 Vollblech-Flügeltüren leer	2 Lochblech-Flügeltüren leer	2 Vollblech-Flügeltüren leer	2 Lochblech-Flügeltüren leer
<b>Schranktyp</b>	<b>SF 5 0</b>	<b>SFL 5 0</b>	<b>SF 5-12 0</b>	<b>SFL 5-12 0</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 500	1950 x 950 x 500	1950 x 1200 x 500	1950 x 1200 x 500
Innen Höhe x Breite x Tiefe mm	1800 x 945 x 460	1800 x 945 x 460	1800 x 1195 x 460	1800 x 1195 x 460
Gewicht Schrank	49 kg	49 kg	55 kg	55 kg
<b>Preis in €</b>	376,-	398,-	457,-	485,-

## Einzelteile zum Einbau in den Sportgeräteschrank. Kreieren Sie Ihren eigenen jack fit.



1



2

### Einzelteile

#### Rückwandtraverse und Reifenhalter (Abb. 1)

vertikal und horizontal für verschiedene Reifengrößen verstellbar

Rückwandtraverse (pro Stück)	Reifenhalter (pro Stück)
Preis in € Breite 950 mm 21,60	11,30
Breite 1200 mm 25,00	

#### Seitentraverse und Haken (Abb. 2)

vertikal und horizontal verstellbar

Seitentraverse (pro Stück)	Haken (pro Paar)
Preis in € 10,00	10,20

#### Seilhalter (Abb. 3)

mittels Seitentraverse vertikal und horizontal positionierbar

Preis in € 12,40

#### Standard (ohne Abb.) oder Schrägfachboden (Abb. 4)

mittels Fachbodenhalter in der Höhe individuell positionierbar, bei Schrägfächern vordere Seite aufgekantet als Abrollicherung

Standardboden für SF (L) 5 0	Schrägfachboden für SF (L) 5 0
945 x 460 mm B x T	945 x 460 mm B x T
Preis in € 27,00	30,30
Standardboden für SF (L) 5 - 12 0	Schrägfachboden für SF (L) 5 - 12 0
1145 x 460 mm B x T	1145 x 460 mm B x T
Preis in € 34,70	37,00



3



4

#### Längstraversen und Trennstege (Abb. 5)

vertikal und horizontal verstellbar

2 Längstraversen mit 2 Trennstegen	Trennstege (pro Paar)
Preis in € Breite 950 mm 63,20	20,00
Breite 1200 mm 70,00	

#### Abgeschale ohne (ohne Abb.) und mit Keulenhalterung (Abb. 6)

positioniert auf Längstraversen, vertikal und horizontal individuell positionierbar

Schale mit Keulenhalterung	Schale
82 x 449 x 418 mm	82 x 449 x 418 mm
(H x B x T lichtet Maß)	(H x B x T lichtet Maß)
Preis in € 121,10	38,30

#### Wertfach ohne (Abb. 7) und mit Keulenhalterung (ohne Abb.)

abschließbar, positioniert auf Längstraversen, vertikal und horizontal individuell positionierbar

Wertfach mit Keulenhalterung	Wertfach
82 x 449 x 418 mm	82 x 449 x 418 mm
(H x B x T lichtet Maß)	(H x B x T lichtet Maß)
Preis in € 116,30	33,50

#### Bodenwanne (Abb. 8)

aus verzinktem Stahlblech, individuell positionierbar und zum Reinigen herausnehmbar

Bodenwanne für SF (L) 5 0	Bodenwanne für SF (L) 5 - 12 0
49 x 945 x 460 mm	49 x 1195 x 460 mm
(H x B x T lichtet Maß)	(H x B x T lichtet Maß)
Preis in € 23,30	31,10




5



6



7



8

# Der Sportgeräteschrank: 8 Komplettvarianten jack fit.



SF 5-12 B

SFL 5-12 A

# Der Sportgeräteschrank: die Klassischen.



BF 4 K



BF 5 G

### Komfort im Ganzen!

Sie wissen, wozu Sie Ihren Sportgeräteschrank brauchen, dann bestellen Sie Ihren jack fit in der Komplett-Variante, die Ihnen am meisten nützt. Und das im "Hand umdrehen".

Sportgeräte-Komplettschrank				
<b>Ausführung</b>				
	2 Vollblech-Flügeltüren 1 Rückenwandtraverse 3 Reifenhalter 1 Seitentraverse 2 Haken 2 Längstraversen 2 Trennsteg	2 Lochblech-Flügeltüren 1 Rückenwandtraverse 3 Reifenhalter 1 Seitentraverse 2 Haken 2 Längstraversen 2 Trennsteg	2 Vollblech-Flügeltüren 1 Rückenwandtraverse 3 Reifenhalter 1 Seitentraverse 2 Haken 2 Längstraversen 2 Trennsteg	2 Lochblech-Flügeltüren 1 Rückenwandtraverse 3 Reifenhalter 1 Seitentraverse 2 Haken 2 Längstraversen 2 Trennsteg
<b>Schranktyp</b>	<b>SF 5 A</b>	<b>SFL 5 A</b>	<b>SF 5-12 A</b>	<b>SFL 5-12 A</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 500	1950 x 950 x 500	1950 x 1200 x 500	1950 x 1200 x 500
Innen Höhe x Breite x Tiefe mm	1800 x 945 x 460	1800 x 945 x 460	1800 x 1195 x 460	1800 x 1195 x 460
Gewicht Schrank	56 kg	56 kg	63 kg	63 kg
<b>Preis in €</b>	495,-	517,-	586,-	614,-
<b>Ausführung</b>				
	2 Vollblech-Flügeltüren 4 Schrägböden inkl. Abrollsicherung	2 Lochblech-Flügeltüren 4 Schrägböden inkl. Abrollsicherung	2 Vollblech-Flügeltüren 4 Schrägböden inkl. Abrollsicherung	2 Lochblech-Flügeltüren 4 Schrägböden inkl. Abrollsicherung
<b>Schranktyp</b>	<b>SF 5 B</b>	<b>SFL 5 B</b>	<b>SF 5-12 B</b>	<b>SFL 5-12 B</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 950 x 500	1950 x 950 x 500	1950 x 1200 x 500	1950 x 1200 x 500
Innen Höhe x Breite x Tiefe mm	1800 x 945 x 460	1800 x 945 x 460	1800 x 1195 x 460	1800 x 1195 x 460
Gewicht Schrank	66 kg	66 kg	76 kg	76 kg
<b>Preis in €</b>	518,-	541,-	616,-	643,-

Sportgeräteschrank Klassik					
<b>Ausführung</b>					
	2 Flügeltüren 1 Schließfach 3 Fachböden	2 Flügeltüren 1 Garderobe inkl. Hutablage 3 Fachböden, kurz	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 1 Hutablage 1 Kleiderstange
<b>Schranktyp</b>	<b>BF 4 T</b>	<b>BF 4 K</b>	<b>BF 4</b>	<b>BF 4-12</b>	<b>BF 5 G</b>
Außen Höhe x Breite mm	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200	1950 x 950
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195	1800 x 945
Tiefe Außen/Innen mm	420/380	420/380	420/380	420/380	500/460
Gewicht Schrank	63 kg	53 kg	56 kg	69 kg	54 kg
Belastung je Einrichtung max. .... kg	65 kg / SF	65 kg / FB	65 kg / FB	60 kg / FB	60 kg / FB
<b>Preis in €</b>	584,-	482,-	381,-	506,-	440,-
<b>Ausführung</b>					
	2 Flügeltüren 1 Schließfach 3 Fachböden	2 Flügeltüren 1 Garderobe inkl. Hutablage 3 Fachböden, kurz	2 Flügeltüren Akten/Garderobe Lüftungsschlitze	2 Flügeltüren 4 Fachböden	2 Flügeltüren 4 Fachböden
<b>Schranktyp</b>	<b>BF 5 T</b>	<b>BF 5 K</b>	<b>BF 5 KL</b>	<b>BF 5</b>	<b>BF 5-12</b>
Außen Höhe x Breite mm	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 1200
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 945	1800 x 1195
Tiefe Außen/Innen mm	500/460	500/460	500/460	500/460	500/460
Gewicht Schrank	70 kg	61 kg	61 kg	66 kg	78 kg
Belastung je Einrichtung max. .... kg	60 kg / SF	60 kg / FB	60 kg / FB	60 kg / FB	60 kg / FB
<b>Preis in €</b>	668,-	530,-	651,-	444,-	561,-

SF = Schließfach, FB = Fachboden. Nähere Produktbeschreibung siehe Seite 12 bis 15. Farben siehe Seite 154.



# Für Mäntel, Jacken, Schuhe, Taschen. Garderobenschrank ropero.



GS2111330



GS1111230

## Robuster Begleiter.

In jeder Branche. Zweckmäßig, geräumig, luftig und stabil. Dieser Typ ist der klassische Standard-schrank, die praktische und preiswerte Lösung für Umkleieräume aller Art.

### Fakten und Vorteile

- Robustes Stahlgehäuse mit wahlweise links oder rechts angeschlagenen Stahlflügelüren

- Komplettschränke mit 1 bis 5 Abteilen
- Gehäuse wahlweise auf Sockel oder auf Füßen (Höhe 150 mm)
- 2-Komponenten-Pulverbeschichtung
- Viele miteinander kombinierbare Farben für Korpus und Türen zur Auswahl
- Türen mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen für Namenschilder, Verstärkungsprofil an der Verschlussseite und Drehriegeln für Vorhängeschlösser
- Zylinder- und Münzpfandschloß gegen Aufpreis lieferbar
- Schränke komplett mit Innenausstattung:
  - 1 fest eingebauter Hutboden,
  - 1 Metall-Kleiderstange,
  - 3 Kleiderhaken aus Kunststoff
- Der Boden des Fachinnenraumes ist glatt und damit leicht zu reinigen



Zylinderschloß



Drehriegel für Vorhängeschlösser (Bügelstärke 7mm)



Münzpfandschloß für 1 und 2 Euro-Münzen

Garderobenschrank					
Ausführung					
(Vignetten zeigen hier Modelle auf Sockel)	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1111120</b>	<b>GS1111220</b>	<b>GS1111320</b>	<b>GS1111420</b>	<b>GS1111520</b>
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2111120</b>	<b>GS2111220</b>	<b>GS2111320</b>	<b>GS2111420</b>	<b>GS2111520</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 200 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1000 x 500
Gewicht Schrank	20 kg	40 kg	60 kg	79 kg	99 kg
<b>Preis in €</b>	146,-	207,-	307,-	410,-	625,-
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1111125</b>	<b>GS1111225</b>	<b>GS1111325</b>	<b>GS1111425</b>	<b>GS1111525</b>
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2111125</b>	<b>GS2111225</b>	<b>GS2111325</b>	<b>GS2111425</b>	<b>GS2111525</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 250 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 1000 x 500	1800 x 1250 x 500
Gewicht Schrank	22 kg	43 kg	64 kg	85 kg	107 kg
<b>Preis in €</b>	157,-	231,-	342,-	458,-	719,-
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1111130</b>	<b>GS1111230</b>	<b>GS1111330</b>	<b>GS1111430</b>	<b>GS1111530</b>
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2111130</b>	<b>GS2111230</b>	<b>GS2111330</b>	<b>GS2111430</b>	<b>GS2111530</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1500 x 500
Gewicht Schrank	23 kg	45 kg	69 kg	90 kg	112 kg
<b>Preis in €</b>	170,-	255,-	378,-	504,-	778,-
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1111135</b>	<b>GS1111235</b>	<b>GS1111335</b>	<b>GS1111435</b>	
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2111135</b>	<b>GS2111235</b>	<b>GS2111335</b>	<b>GS2111435</b>	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 350 x 500	1800 x 700 x 500	1800 x 1050 x 500	1800 x 1400 x 500	
Gewicht Schrank	24 kg	48 kg	73 kg	96 kg	
<b>Preis in €</b>	181,-	278,-	413,-	552,-	
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1111140</b>	<b>GS1111240</b>	<b>GS1111340</b>	<b>GS1111440</b>	
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2111140</b>	<b>GS2111240</b>	<b>GS2111340</b>	<b>GS2111440</b>	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1600 x 500	
Gewicht Schrank	27 kg	53 kg	80 kg	107 kg	
<b>Preis in €</b>	194,-	303,-	449,-	620,-	
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1111145</b>	<b>GS1111245</b>	<b>GS1111345</b>		
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2111145</b>	<b>GS2111245</b>	<b>GS2111345</b>		
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 450 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 1350 x 500		
Gewicht Schrank	28 kg	56 kg	89 kg		
<b>Preis in €</b>	205,-	326,-	485,-		
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1111150</b>	<b>GS1111250</b>	<b>GS1111350</b>		
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2111150</b>	<b>GS2111250</b>	<b>GS2111350</b>		
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 500 x 500	1800 x 1000 x 500	1800 x 1500 x 500		
Gewicht Schrank	29 kg	59 kg	90 kg		
<b>Preis in €</b>	218,-	351,-	555,-		
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1111160</b>	<b>GS1111260</b>			
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2111160</b>	<b>GS2111260</b>			
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 600 x 500	1800 x 1200 x 500			
Gewicht Schrank	35 kg	70 kg			
<b>Preis in €</b>	239,-	395,-			

\*Bei Anlieferungsmöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos. Farben siehe Seite 155.

# Raumsparend gestapelt.

## Garderobenschrank double mit 2 Fächern übereinander.



GS1115330



GS2115240

### 2 für 1. Das spart m<sup>2</sup>.

Wertvolle Quadratmeter ökonomischer nutzen. Der double setzt überall dort, wo man auch mit der Hälfte eines großen Schrankvolumens auskommt, einfach einen oben drauf. Das ermöglicht die doppelte Anzahl an Garderobenplätzen auf gleichem Raum. So finden selbst Sportanzüge, Bademäntel oder Sport- und Utensilientaschen noch ihren Platz.

### Fakten & Vorteile

- Raumsparende Garderobenschranklösung durch zwei Schränke auf einem Platz
- Robustes Stahlgehäuse mit wahlweise links oder rechts angeschlagenen Stahlflügeltüren
- Komplettschränke mit 1 bis 4 Abteilen von je 2 Fächern übereinander
- Doppelstöckig angeordnete Gehäuse wahlweise auf Sockel oder auf Füßen

(Höhe 150 mm)

- Innenhöhe je Einzelfach: 800 mm
- 2-Komponenten-Pulverbeschichtung
- Viele miteinander kombinierbare Farben für Korpus und Türen zur Auswahl
- Türen mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen für Namensschilder, Verstärkungsprofil an der Verschlussseite und Drehriegeln für Vorhängeschlösser
- Zylinder- und Münzpfandschloß gegen Aufpreis lieferbar



Garderobenschrank double auf Sockel



Garderobenschrank double auf Füßen

- Innenausstattung:  
1 Metall-Kleiderstange, 3 Kleiderhaken aus Kunststoff
- Der Boden des Fachinnenraumes ist glatt und damit leicht zu reinigen

Garderobenschrank mit 2 Fächern übereinander				
Ausführung				
(Vignetten zeigen hier Modelle auf Sockel)	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig
Abteilbreite in mm	250	250	250	250
Modell auf Sockel	GS1115125	GS1115225	GS1115325	GS1115425
Modell auf Füßen	GS2115125	GS2115225	GS2115325	GS2115425
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 250 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 1000 x 500
Gewicht Schrank	29 kg	43 kg	75 kg	86 kg
Preis in €	220,-	342,-	481,-	608,-
Abteilbreite in mm	300	300	300	300
Modell auf Sockel	GS1115130	GS1115230	GS1115330	GS1115430
Modell auf Füßen	GS2115130	GS2115230	GS2115330	GS2115430
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 1200 x 500
Gewicht Schrank	31 kg	47 kg	81 kg	94 kg
Preis in €	231,-	366,-	516,-	656,-
Abteilbreite in mm	350	350	350	350
Modell auf Sockel	GS1115135	GS1115235	GS1115335	GS1115435
Modell auf Füßen	GS2115135	GS2115235	GS2115335	GS2115435
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 350 x 500	1800 x 700 x 500	1800 x 1050 x 500	1800 x 1400 x 500
Gewicht Schrank	33 kg	51 kg	86 kg	102 kg
Preis in €	244,-	391,-	551,-	704,-
Abteilbreite in mm	400	400	400	400
Modell auf Sockel	GS1115140	GS1115240	GS1115340	GS1115440
Modell auf Füßen	GS2115140	GS2115240	GS2115340	GS2115440
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1600 x 500
Gewicht Schrank	36 kg	55 kg	88 kg	111 kg
Preis in €	255,-	419,-	588,-	750,-
Abteilbreite in mm	450	450	450	450
Modell auf Sockel	GS1115145	GS1115245	GS1115345	
Modell auf Füßen	GS2115145	GS2115245	GS2115345	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 450 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 1350 x 500	
Gewicht Schrank	38 kg	59 kg	94 kg	
Preis in €	268,-	443,-	623,-	
Abteilbreite in mm	500	500	500	
Modell auf Sockel	GS1115150	GS1115250	GS1115350	
Modell auf Füßen	GS2115150	GS2115250	GS2115350	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 500 x 500	1800 x 1000 x 500	1800 x 1500 x 500	
Gewicht Schrank	40 kg	53 kg	100 kg	
Preis in €	279,-	513,-	658,-	

\*Bei Anlieferungsmöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos. Farben siehe Seite 155.

# Sehr praktisch - Schrank plus Bank.

## Schranksysteme ropero und double sitkit.



### “Vorbau“ als Sitzgelegenheit.

In dieser Ausführung bringen die Garderobenschränke echten Sitzkomfort. Mit nur wenigen Handgriffen entsteht eine sehr stabile und kompakte Schrank-/Sitz-Kombination.

### Fakten & Vorteile

- Stabile und kompakte Einheit aus Garderobenschrank und Sitzbank
- Schränke stehen auf untergebaute Sitzbank oder auf Stahlblechfüßen mit vorgebauter Sitzbank
- Schränke aus robustem Stahl mit wahlweise links oder rechts angeschlagenen Stahlflügeltüren (Türen bei vorgebauter Sitzbank sind verkürzt)
- Türen mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen für Namensschilder, Verstärkungs-

- profil an der Verschlussseite und Drehriegeln für Vorhängeschlösser
- Zylinder-/Münzpfandschloß gegen Aufpreis lieferbar
- Schränke komplett mit Innenausstattung: 1 fest eingebauter Hutboden, 1 Metall-Kleiderstange, 3 Kleiderhaken aus Kunststoff
- Bankgestell aus Vierkanrohr 30 x 30 x 2 mm, lackiert in RAL 7016, Gestellhöhe 400 mm mit höhenausgleichenden Bodenstopfen von bis zu 40 mm
- Sitzbankleisten aus farblos lackiertem Buchenholz oder gegen Aufpreis aus grauen, metallverstärkten Kunststoffleisten
- Sitzbank zur Selbstmontage



Garderobenschrank mit Vor-/Unterbau					
Ausführung					
(Vignetten zeigen hier einteilige Modelle)	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
<b>Abteillebreite in mm</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	2050 x 200 x 500/780	2050 x 400 x 500/780	2050 x 600 x 500/780	2050 x 800 x 500/780	2050 x 1000 x 500/780
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6111120</b>	<b>GS6111220</b>	<b>GS6111320</b>	<b>GS6111420</b>	<b>GS6111520</b>
Preis in €	254,-	359,-	457,-	575,-	719,-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1850 x 200 x 500/780	1850 x 400 x 500/780	1850 x 600 x 500/780	1850 x 800 x 500/780	1850 x 1000 x 500/780
<b>Modell vorgebaute Sitzbank</b>	<b>GSV2111120</b>	<b>GSV2111220</b>	<b>GSV2111320</b>	<b>GSV2111420</b>	<b>GSV2111520</b>
Preis in €	213,-	277,-	382,-	489,-	703,-
<b>Abteillebreite in mm</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	2050 x 250 x 500/780	2050 x 500 x 500/780	2050 x 750 x 500/780	2050 x 1000 x 500/780	2050 x 1250 x 500/780
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6111125</b>	<b>GS6111225</b>	<b>GS6111325</b>	<b>GS6111425</b>	<b>GS6111525</b>
Preis in €	268,-	392,-	506,-	639,-	796,-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6115125</b>	<b>GS6115225</b>	<b>GS6115325</b>	<b>GS6115425</b>	-
Preis in €	324,-	490,-	626,-	767,-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1850 x 250 x 500/780	1850 x 500 x 500/780	1850 x 750 x 500/780	1850 x 1000 x 500/780	1850 x 1250 x 500/780
<b>Modell vorgebaute Sitzbank</b>	<b>GSV2111125</b>	<b>GSV2111225</b>	<b>GSV2111325</b>	<b>GSV2111425</b>	<b>GSV2111525</b>
Preis in €	224,-	302,-	420,-	540,-	835,-
<b>Abteillebreite in mm</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	2050 x 300 x 500/780	2050 x 600 x 500/780	2050 x 900 x 500/780	2050 x 1200 x 500/780	2050 x 1500 x 500/780
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6111130</b>	<b>GS6111230</b>	<b>GS6111330</b>	<b>GS6111430</b>	<b>GS6111530</b>
Preis in €	285,-	423,-	554,-	702,-	864,-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6115130</b>	<b>GS6115230</b>	<b>GS6115330</b>	<b>GS6115430</b>	-
Preis in €	340,-	523,-	674,-	829,-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1850 x 300 x 500/780	1850 x 600 x 500/780	1850 x 900 x 500/780	1850 x 1200 x 500/780	1850 x 1500 x 500/780
<b>Modell vorgebaute Sitzbank</b>	<b>GSV2111130</b>	<b>GSV2111230</b>	<b>GSV2111330</b>	<b>GSV2111430</b>	<b>GSV2111530</b>
Preis in €	238,-	330,-	462,-	624,-	900,-
<b>Abteillebreite in mm</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	2050 x 350 x 500/780	2050 x 700 x 500/780	2050 x 1050 x 500/780	2050 x 1400 x 500/780	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6111135</b>	<b>GS6111235</b>	<b>GS6111335</b>	<b>GS6111435</b>	-
Preis in €	301,-	456,-	601,-	766,-	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6115135</b>	<b>GS6115235</b>	<b>GS6115335</b>	<b>GS6115435</b>	-
Preis in €	357,-	558,-	719,-	895,-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1850 x 350 x 500/780	1850 x 700 x 500/780	1850 x 1050 x 500/780	1850 x 1400 x 500/780	-
<b>Modell vorgebaute Sitzbank</b>	<b>GSV2111135</b>	<b>GSV2111235</b>	<b>GSV2111335</b>	<b>GSV2111435</b>	-
Preis in €	249,-	355,-	499,-	677,-	-
<b>Abteillebreite in mm</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	2050 x 400 x 500/780	2050 x 800 x 500/780	2050 x 1200 x 500/780	2050 x 1600 x 500/780	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6111140</b>	<b>GS6111240</b>	<b>GS6111340</b>	<b>GS6111440</b>	-
Preis in €	318,-	489,-	649,-	831,-	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6115140</b>	<b>GS6115240</b>	<b>GS6115340</b>	<b>GS6115440</b>	-
Preis in €	371,-	591,-	771,-	958,-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1850 x 400 x 500/780	1850 x 800 x 500/780	1850 x 1200 x 500/780	1850 x 1600 x 500/780	-
<b>Modell vorgebaute Sitzbank</b>	<b>GSV2111140</b>	<b>GSV2111240</b>	<b>GSV2111340</b>	<b>GSV2111440</b>	-
Preis in €	266,-	383,-	570,-	750,-	-
<b>Abteillebreite in mm</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	2050 x 450 x 500/780	2050 x 900 x 500/780	2050 x 1350 x 500/780	-	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6111145</b>	<b>GS6111245</b>	<b>GS6111345</b>	-	-
Preis in €	332,-	520,-	698,-	-	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6115145</b>	<b>GS6115245</b>	<b>GS6115345</b>	-	-
Preis in €	390,-	622,-	816,-	-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1850 x 450 x 500/780	1850 x 900 x 500/780	1850 x 1350 x 500/780	-	-
<b>Modell vorgebaute Sitzbank</b>	<b>GSV2111145</b>	<b>GSV2111245</b>	<b>GSV2111345</b>	-	-
Preis in €	277,-	409,-	610,-	-	-
<b>Abteillebreite in mm</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	2050 x 500 x 500/780	2050 x 1000 x 500/780	2050 x 1500 x 500/780	-	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6111150</b>	<b>GS6111250</b>	<b>GS6111350</b>	-	-
Preis in €	349,-	553,-	746,-	-	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6115150</b>	<b>GS6115250</b>	<b>GS6115350</b>	-	-
Preis in €	404,-	701,-	864,-	-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1850 x 500 x 500/780	1850 x 1000 x 500/780	1850 x 1500 x 500/780	-	-
<b>Modell vorgebaute Sitzbank</b>	<b>GSV2111150</b>	<b>GSV2111250</b>	<b>GSV2111350</b>	-	-
Preis in €	292,-	436,-	682,-	-	-
<b>Abteillebreite in mm</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	-	-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	2050 x 600 x 500/780	2050 x 1200 x 500/780	-	-	-
<b>Modell untergebaute Sitzbank</b>	<b>GS6111160</b>	<b>GS6111260</b>	-	-	-
Preis in €	382,-	617,-	-	-	-
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1850 x 600 x 500/780	1850 x 1200 x 500/780	-	-	-
<b>Modell vorgebaute Sitzbank</b>	<b>GSV2111160</b>	<b>GSV2111260</b>	-	-	-
Preis in €	317,-	520,-	-	-	-

\*Bei Anlieferungsmöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos. Farben siehe Seite 155.

# Der Besondere - Garderobenschrank pitch mit Schrägdach.



GS1511330

pitch - der „schräge“ Garderobenschrank! Er verhindert das Ablegen von Gegenständen auf dem Dach - nichts wird vergessen oder übersehen.

### Fakten & Vorteile

- Robustes Stahlgehäuse mit wahlweise links oder rechts angeschlagenen Stahlflügeltüren
- Komplettschränke mit 1-5 Abteilen
- Schränke mit Schrägdach, Neigungswinkel 11,4°
- Höhenunterschied zwischen Schrankfront und Rückseite beträgt 100 mm
- Gehäuse wahlweise auf Sockel oder auf Füßen (150 mm)

- 2-Komponenten-Pulverbeschichtung
- Viele frei miteinander kombinierbare Farben für Korpus und Türen zur Auswahl
- Türen mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen für Namensschilder, Verstärkungsprofil an der Verschlussseite und Drehriegeln für Vorhängeschlösser
- Zylinder- und Münzpfandschloß gegen Aufpreis lieferbar
- Schränke komplett mit Innenausstattung: 1 fest eingebauter Hutboden, 1 Metall-Kleiderstange, 3 Kleiderhaken aus Kunststoff
- Der Boden des Fachinnenraums ist glatt und damit leicht zu reinigen

Garderobenschrank mit Schrägdach					
Ausführung					
(Vignetten zeigen hier Modelle auf Füßen)	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1511120</b>	<b>GS1511220</b>	<b>GS1511320</b>	<b>GS1511420</b>	<b>GS1511520</b>
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2511120</b>	<b>GS2511220</b>	<b>GS2511320</b>	<b>GS2511420</b>	<b>GS2511520</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800/1900 x 200 x 500	1800/1900 x 400 x 500	1800/1900 x 600 x 500	1800/1900 x 800 x 500	1800/1900 x 1000 x 500
Gewicht Schrank	18 kg	36 kg	54 kg	72 kg	90 kg
<b>Preis in €</b>	168,-	237,-	355,-	471,-	691,-
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1511125</b>	<b>GS1511225</b>	<b>GS1511325</b>	<b>GS1511425</b>	<b>GS1511525</b>
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2511125</b>	<b>GS2511225</b>	<b>GS2511325</b>	<b>GS2511425</b>	<b>GS2511525</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800/1900 x 250 x 500	1800/1900 x 500 x 500	1800/1900 x 750 x 500	1800/1900 x 1000 x 500	1800/1900 x 1250 x 500
Gewicht Schrank	20 kg	40 kg	59 kg	80 kg	98 kg
<b>Preis in €</b>	177,-	261,-	390,-	519,-	748,-
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1511130</b>	<b>GS1511230</b>	<b>GS1511330</b>	<b>GS1511430</b>	<b>GS1511530</b>
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2511130</b>	<b>GS2511230</b>	<b>GS2511330</b>	<b>GS2511430</b>	<b>GS2511530</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800/1900 x 300 x 500	1800/1900 x 600 x 500	1800/1900 x 900 x 500	1800/1900 x 1200 x 500	1800/1900 x 1500 x 500
Gewicht Schrank	23 kg	47 kg	71 kg	94 kg	116 kg
<b>Preis in €</b>	192,-	285,-	427,-	566,-	830,-
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1511135</b>	<b>GS1511235</b>	<b>GS1511335</b>	<b>GS1511435</b>	<b>GS1511535</b>
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2511135</b>	<b>GS2511235</b>	<b>GS2511335</b>	<b>GS2511435</b>	<b>GS2511535</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800/1900 x 350 x 500	1800/1900 x 700 x 500	1800/1900 x 1050 x 500	1800/1900 x 1400 x 500	
Gewicht Schrank	25 kg	50 kg	74 kg	98 kg	
<b>Preis in €</b>	201,-	309,-	462,-	636,-	
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1511140</b>	<b>GS1511240</b>	<b>GS1511340</b>	<b>GS1511440</b>	
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2511140</b>	<b>GS2511240</b>	<b>GS2511340</b>	<b>GS2511440</b>	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800/1900 x 400 x 500	1800/1900 x 800 x 500	1800/1900 x 1200 x 500	1800/1900 x 1600 x 500	
Gewicht Schrank	28 kg	56 kg	84 kg	112 kg	
<b>Preis in €</b>	214,-	333,-	497,-	707,-	
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1511145</b>	<b>GS1511245</b>	<b>GS1511345</b>		
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2511145</b>	<b>GS2511245</b>	<b>GS2511345</b>		
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800/1900 x 450 x 500	1800/1900 x 900 x 500	1800/1900 x 1350 x 500		
Gewicht Schrank	31 kg	60 kg	89 kg		
<b>Preis in €</b>	225,-	357,-	555,-		
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1511150</b>	<b>GS1511250</b>	<b>GS1511350</b>		
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2511150</b>	<b>GS2511250</b>	<b>GS2511350</b>		
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800/1900 x 500 x 500	1800/1900 x 1000 x 500	1800/1900 x 1500 x 500		
Gewicht Schrank	34 kg	69 kg	100 kg		
<b>Preis in €</b>	236,-	381,-	615,-		
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GS1511160</b>	<b>GS1511260</b>			
<b>Modell auf Füßen</b>	<b>GS2511160</b>	<b>GS2511260</b>			
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800/1900 x 600 x 500	1800/1900 x 1200 x 500			
Gewicht Schrank	37 kg	74 kg			
<b>Preis in €</b>	260,-	429,-			

\*Bei Anlieferungsmöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos. Farben siehe Seite 155.

# Garderobenschrank „Z“.



GSZ1111420

„Aus 1 mach 2!“ Der Garderobenschrank „Z“ nutzt jeden mm Innenraum bei gleicher Grundfläche.

### Fakten & Vorteile

- Robustes Stahlgehäuse mit wahlweise links oder rechts angeschlagenen Stahlflügeltüren
- Komplettschränke mit 2 oder 4 Abteilen
- Gehäuse auf Sockel (150 mm)
- 2-Komponenten-Pulverbeschichtung
- Viele frei miteinander kombinierbare Farben für Korpus und Türen zur Auswahl
- Schränke haben Verstärkungsprofil an der Verschlussseite und Drehriegel für Vorhängeschlösser
- Zylinder- und Münzpfandschloß gegen Aufpreis lieferbar
- Abteile sind durch z-förmige Mitteltrennwand geteilt
- Innenausstattung: 1 Metall-Kleiderstange, 3 Kleiderhaken aus Kunststoff
- Der Boden des Fachinnenraums ist glatt und damit leicht zu reinigen

Garderobenschrank „Z“		
Ausführung		
<b>Abteilbreite in mm</b>	2-abteilig <b>150/300</b>	4-abteilig <b>150/300</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GSZ1111215</b>	<b>GSZ1111415</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 300 x 500	1800 x 600 x 500
Gewicht Schrank	33 kg	61 kg
<b>Preis in €</b>	440,-	718,-
<b>Abteilbreite in mm</b>	<b>200/400</b>	<b>200/400</b>
<b>Modell auf Sockel</b>	<b>GSZ1111220</b>	<b>GSZ1111420</b>
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500
Gewicht Schrank	35 kg	63 kg
<b>Preis in €</b>	463,-	763,-

\*Bei Anlieferungsmöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos. Nur auf Sockel lieferbar. Farben siehe Seite 155.



GSZ1111215

# Für jede Art von Pause.

## Sitz- und Garderobenbänke sit slat.





DB0000150

### Sitz- und Garderobenbänke mit Buchenholzleisten für jeden Umkleide- und/oder Pausenbereich.

Der Umkleidebereich im Industrie-, Handwerks-, Freizeit- und Fitnessbereich ist naturgemäß hohen Belastungen ausgesetzt. Dies gilt auch für Gemeinschaftsräume, Sporthallen und Schulen. Verschmutzte, feuchte Kleidung, Werkzeug- und Sporttaschen und der allgemein robustere Umgang mit den Garderobenbänken fordern ihren Tribut.

Dabei kommt es immer mehr darauf an, dem Besucher/Nutzer den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Mauser Sitz- und Garderobenbänke werden aus hochwertigen, langlebigen Materialien in bester Verarbeitungsqualität hergestellt: mögliche verletzungsgefährdende Kanten oder hervorstehende Teile gibt es nicht.

Freistehende Sitzbank mit Buchenholzleisten		
Ausführung		
<b>Bankbreite mm</b>	mit Schuhrast 500	ohne Schuhrast 500
<b>Modell</b>	<b>SB8000050</b>	<b>SB0000050</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	400 x 500 x 400	400 x 500 x 400
<b>Gewicht Bank</b>	8 kg	5 kg
<b>Preis in €</b>	180,-	152,-
<b>Ausführung</b>		
<b>Bankbreite mm</b>	1000	1000
<b>Modell</b>	<b>SB8000100</b>	<b>SB0000100</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	400 x 1000 x 400	400 x 1000 x 400
<b>Gewicht Bank</b>	12 kg	8 kg
<b>Preis in €</b>	255,-	227,-
<b>Ausführung</b>		
<b>Bankbreite mm</b>	1500	1500
<b>Modell</b>	<b>SB8000150</b>	<b>SB0000150</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	400 x 1500 x 400	400 x 1500 x 400
<b>Gewicht Bank</b>	20 kg	13 kg
<b>Preis in €</b>	341,-	300,-
<b>Ausführung</b>		
<b>Bankbreite mm</b>	2000	2000
<b>Modell</b>	<b>SB8000200</b>	<b>SB0000200</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	400 x 2000 x 400	400 x 2000 x 400
<b>Gewicht Bank</b>	25 kg	16 kg
<b>Preis in €</b>	432,-	378,-



SB0000100

### Fakten & Vorteile

#### Allgemein

- Bankgestell aus Vierkantröhr 30 x 30 x 2 mm, lackiert in RAL 7016, mit höhenausgleichenden Bodenstopfen von bis zu 40 mm

#### Freistehende Sitzbank



- Sitzauflage bestehend aus 3 Bankleisten
- Sitzbankleisten aus farblos lackiertem Buchenholz im Profil 115 x 25 mm



#### Einseitige Garderobenbank

- 3 Sitzbank- und 1 Hakenleiste aus farblos lackiertem Buchenholz im Profil 115 x 25 mm
- Profillaß der Rückenlehne 195 x 30 mm
- Verdeckt montierte 3fach Metallhaken nach DIN bestehend aus 1 Hut- und 2 Mantelhaken

#### Doppelseitige Garderobenbank

- 6 Sitzbank- und 2 Hakenleisten aus farblos lackiertem Buchenholz im Profil 115 x 25 mm
- Profillaß der Rückenlehne 195 x 30 mm
- Verdeckt montierte 3fach Metallhaken nach DIN bestehend aus 1 Hut- und 2 Mantelhaken

Einseitige Garderobenbank mit Buchenholzleisten		
Ausführung		
<b>Bankbreite mm</b>	mit Schuhrast 1000	ohne Schuhrast 1000
<b>Modell</b>	<b>EB8000100</b>	<b>EB0000100</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	1650 x 1000 x 400	1650 x 1000 x 400
<b>Gewicht Bank</b>	22 kg	18 kg
<b>Preis in €</b>	323,-	295,-
<b>Ausführung</b>		
<b>Bankbreite mm</b>	1500	1500
<b>Modell</b>	<b>EB8000150</b>	<b>EB0000150</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	1650 x 1500 x 400	1650 x 1500 x 400
<b>Gewicht Bank</b>	32 kg	25 kg
<b>Preis in €</b>	411,-	369,-
<b>Ausführung</b>		
<b>Bankbreite mm</b>	2000	2000
<b>Modell</b>	<b>EB8000200</b>	<b>EB0000200</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	1650 x 2000 x 400	1650 x 2000 x 400
<b>Gewicht Bank</b>	38 kg	31 kg
<b>Preis in €</b>	566,-	504,-

Doppelseitige Garderobenbank mit Buchenholzleisten		
Ausführung		
<b>Bankbreite mm</b>	mit Schuhrast 1000	ohne Schuhrast 1000
<b>Modell</b>	<b>DB8000100</b>	<b>DB0000100</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	1650 x 1000 x 800	1650 x 1000 x 800
<b>Gewicht Bank</b>	36 kg	28 kg
<b>Preis in €</b>	545,-	495,-
<b>Ausführung</b>		
<b>Bankbreite mm</b>	1500	1500
<b>Modell</b>	<b>DB8000150</b>	<b>DB0000150</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	1650 x 1500 x 800	1650 x 1500 x 800
<b>Gewicht Bank</b>	54 kg	40 kg
<b>Preis in €</b>	659,-	600,-
<b>Ausführung</b>		
<b>Bankbreite mm</b>	2000	2000
<b>Modell</b>	<b>DB8000200</b>	<b>DB0000200</b>
<b>Außen Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	1650 x 2000 x 800	1650 x 2000 x 800
<b>Gewicht Bank</b>	68 kg	50 kg
<b>Preis in €</b>	1002,-	933,-

\*Bei Anliefermöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos.

# Gegen Nässe und Feuchtigkeit gewappnet. Sitz- und Garderobenbänke sit free.



EB8100150



SB8100200

## Sitz- und Garderobenbänke mit Kunststoffleisten.

Auch die Sitz- und Garderobenbänke mit Kunststoffleisten erfüllen alle Anforderungen an ein robustes, funktionelles und langlebiges Möbel im Umkleidebereich.

Speziell die Kunststoffoberfläche schützt vor Nässe und Feuchtigkeit und erleichtert zudem die Reinigung. Deshalb sind diese Sitz- und Garderobenbänke besonders für Nass- und Feuchträume sowie den Außenbereich geeignet.

Freistehende Sitzbank mit Kunststoffleisten		
Ausführung		
Bankbreite mm	mit Schuhrost 500	ohne Schuhrost 500
Modell	SB8100050	SB0100050
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	400 x 500 x 400	400 x 500 x 400
Gewicht Bank	8 kg	5 kg
Preis in €	200,-	173,-
Ausführung		
Bankbreite mm	1000	1000
Modell	SB8100100	SB0100100
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	400 x 1000 x 400	400 x 1000 x 400
Gewicht Bank	12 kg	8 kg
Preis in €	294,-	265,-
Ausführung		
Bankbreite mm	1500	1500
Modell	SB8100150	SB0100150
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	400 x 1500 x 400	400 x 1500 x 400
Gewicht Bank	20 kg	13 kg
Preis in €	399,-	356,-
Ausführung		
Bankbreite mm	2000	2000
Modell	SB8100200	SB0100200
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	400 x 2000 x 400	400 x 2000 x 400
Gewicht Bank	25 kg	16 kg
Preis in €	507,-	453,-

## Fakten & Vorteile

### Allgemein

- Bankgestell aus Vierkantholz 30 x 30 x 2 mm, lackiert in RAL 7016, mit höhenausgleichenden Bodenstopfen von bis zu 40 mm
- Sitzbankleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus grauen, metallverstärkten Kunststoffleisten mit seitlichen Abdeckkappen

### Freistehende Sitzbank

- Sitzauflage bestehend aus 3 Bankleisten
- Sitzbankleisten aus grauen, metallverstärkten Kunststoffprofilen im Maß 110 x 30 mm

### Einseitige Garderobenbank

- 3 Sitzbank-, 2 Rücken- und 1 Hakenleiste aus grauen, metallverstärkten Kunststoffprofilen im Maß 110 x 30 mm
- Verdeckt montierte 3fach Metallhaken nach DIN bestehend aus 1 Hut- und 2 Mantelhaken

### Doppelseitige Garderobenbank

- 6 Sitzbank-, 4 Rücken- und 2 Hakenleisten aus grauen, metallverstärkten Kunststoffprofilen im Maß 110 x 30 mm
- Verdeckt montierte 3fach Metallhaken nach DIN bestehend aus 1 Hut- und 2 Mantelhaken

Einseitige Garderobenbank mit Kunststoffleisten		
Ausführung		
Bankbreite mm	mit Schuhrost 1000	ohne Schuhrost 1000
Modell	EB8100100	EB0100100
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1650 x 1000 x 400	1650 x 1000 x 400
Gewicht Bank	22 kg	18 kg
Preis in €	397,-	368,-
Ausführung		
Bankbreite mm	1500	1500
Modell	EB8100150	EB0100150
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1650 x 1500 x 400	1650 x 1500 x 400
Gewicht Bank	32 kg	25 kg
Preis in €	521,-	480,-
Ausführung		
Bankbreite mm	2000	2000
Modell	EB8100200	EB0100200
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1650 x 2000 x 400	1650 x 2000 x 400
Gewicht Bank	38 kg	30 kg
Preis in €	713,-	662,-


Doppelseitige Garderobenbank mit Kunststoffleisten		
Ausführung		
Bankbreite mm	mit Schuhrost 1000	ohne Schuhrost 1000
Modell	DB8100100	DB0100100
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1650 x 1000 x 800	1650 x 1000 x 800
Gewicht Bank	36 kg	28 kg
Preis in €	657,-	606,-
Ausführung		
Bankbreite mm	1500	1500
Modell	DB8100150	DB0100150
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1650 x 1500 x 800	1650 x 1500 x 800
Gewicht Bank	54 kg	40 kg
Preis in €	825,-	766,-
Ausführung		
Bankbreite mm	2000	2000
Modell	DB8100200	DB0100200
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1650 x 2000 x 800	1650 x 2000 x 800
Gewicht Bank	68 kg	50 kg
Preis in €	1224,-	1155,-

\*Bei Anlieferungsmöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos.

# Mit Sicherheit gut verstaut. Im Schließfachschrank lockio.



FS1124430



FS1125130



## Schließfachschrank - 2 Fächer übereinander

Ausführung				
Fächer übereinander / Fächeranzahl	1-abteilung 2/2	2-abteilung 2/4	3-abteilung 2/6	4-abteilung 2/8
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>300 / 31 kg</b>	<b>300 / 47 kg</b>	<b>300 / 81 kg</b>	<b>300 / 94 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1122130	FS1122230	FS1122330	FS1122430
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 300 x 500	1950 x 600 x 500	1950 x 900 x 500	1950 x 1200 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	870 x 298 x 480	870 x 298 x 480	870 x 298 x 480	870 x 298 x 480
Preis in €	269,-	395,-	560,-	710,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>350 / 33 kg</b>	<b>350 / 51 kg</b>	<b>350 / 86 kg</b>	<b>350 / 102 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1122135	FS1122235	FS1122335	FS1122435
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 350 x 500	1950 x 700 x 500	1950 x 1050 x 500	1950 x 1400 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	870 x 348 x 480	870 x 348 x 480	870 x 348 x 480	870 x 348 x 480
Preis in €	293,-	460,-	653,-	827,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>400 / 36 kg</b>	<b>400 / 59 kg</b>	<b>400 / 94 kg</b>	
Modell auf Sockel	FS1122140	FS1122240	FS1122340	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 400 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500	
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	870 x 398 x 480	870 x 398 x 480	870 x 398 x 480	
Preis in €	334,-	529,-	746,-	

## Schließfachschrank - 3 Fächer übereinander

Ausführung				
Fächer übereinander / Fächeranzahl	1-abteilung 3/3	2-abteilung 3/6	3-abteilung 3/9	4-abteilung 3/12
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>300 / 26 kg</b>	<b>300 / 50 kg</b>	<b>300 / 75 kg</b>	<b>300 / 100 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1123130	FS1123230	FS1123330	FS1123430
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 300 x 500	1950 x 600 x 500	1950 x 900 x 500	1950 x 1200 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	580 x 298 x 480	580 x 298 x 480	580 x 298 x 480	580 x 298 x 480
Preis in €	338,-	677,-	944,-	1203,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>350 / 28 kg</b>	<b>350 / 53 kg</b>	<b>350 / 80 kg</b>	<b>350 / 105 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1123135	FS1123235	FS1123335	FS1123435
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 350 x 500	1950 x 700 x 500	1950 x 1050 x 500	1950 x 1400 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	580 x 348 x 480	580 x 348 x 480	580 x 348 x 480	580 x 348 x 480
Preis in €	366,-	727,-	1014,-	1340,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>400 / 30 kg</b>	<b>400 / 56 kg</b>	<b>400 / 86 kg</b>	
Modell auf Sockel	FS1123140	FS1123240	FS1123340	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 400 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500	
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	580 x 398 x 480	580 x 398 x 480	580 x 398 x 480	
Preis in €	454,-	903,-	1245,-	

## Unter Verschluss.

Umkleiden und danach die Wertsachen möglichst nahe am Ort des Geschehens einschließen. Ideal dafür ist das raumsparende Schließfachschranksystem. Wahlweise erhältlich in gleich 3 Fachbreiten von 300 über 350 bis 400 mm.

## Fakten & Vorteile

- Kompaktes Schließfachschranksystem aus Stahl
- 3 unterschiedliche Fachbreiten, je nach Standort und Anwendung
- Wahlweise 2 bis 6 Fächer übereinander und bis zu 4 Fächer nebeneinander

- Zylinder-Sicherheitschloß
- Lochrossette zur Belüftung an der Rückwand jedes Fachs
- Viele frei miteinander kombinierbare Farben für Korpus und Türen zur Auswahl
- 2-Komponenten-Pulverbeschichtung



## Schließfachschrank - 4 Fächer übereinander

Ausführung				
Fächer übereinander / Fächeranzahl	1-abteilung 4/4	2-abteilung 4/8	3-abteilung 4/12	4-abteilung 4/16
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>300 / 28 kg</b>	<b>300 / 54 kg</b>	<b>300 / 81 kg</b>	<b>300 / 108 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1124130	FS1124230	FS1124330	FS1124430
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 300 x 500	1950 x 600 x 500	1950 x 900 x 500	1950 x 1200 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	435 x 298 x 480	435 x 298 x 480	435 x 298 x 480	435 x 298 x 480
Preis in €	380,-	772,-	985,-	1189,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>350 / 30 kg</b>	<b>350 / 57 kg</b>	<b>350 / 87 kg</b>	<b>350 / 114 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1124135	FS1124235	FS1124335	FS1124435
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 350 x 500	1950 x 700 x 500	1950 x 1050 x 500	1950 x 1400 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	435 x 348 x 480	435 x 348 x 480	435 x 348 x 480	435 x 348 x 480
Preis in €	441,-	899,-	1148,-	1385,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>400 / 32 kg</b>	<b>400 / 62 kg</b>	<b>400 / 93 kg</b>	
Modell auf Sockel	FS1124140	FS1124240	FS1124340	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 400 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500	
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	435 x 398 x 480	435 x 398 x 480	435 x 398 x 480	
Preis in €	489,-	1002,-	1279,-	

## Schließfachschrank - 5 Fächer übereinander

Ausführung				
Fächer übereinander / Fächeranzahl	1-abteilung 5/5	2-abteilung 5/10	3-abteilung 5/15	4-abteilung 5/20
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>300 / 30 kg</b>	<b>300 / 58 kg</b>	<b>300 / 87 kg</b>	<b>300 / 116 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1125130	FS1125230	FS1125330	FS1125430
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 300 x 500	1950 x 600 x 500	1950 x 900 x 500	1950 x 1200 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	348 x 298 x 480	348 x 298 x 480	348 x 298 x 480	348 x 298 x 480
Preis in €	412,-	823,-	1055,-	1302,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>350 / 32 kg</b>	<b>350 / 64 kg</b>	<b>350 / 94 kg</b>	<b>350 / 125 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1125135	FS1125235	FS1125335	FS1125435
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 350 x 500	1950 x 700 x 500	1950 x 1050 x 500	1950 x 1400 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	348 x 348 x 480	348 x 348 x 480	348 x 348 x 480	348 x 348 x 480
Preis in €	482,-	863,-	1233,-	1516,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>400 / 34 kg</b>	<b>400 / 67 kg</b>	<b>400 / 100 kg</b>	
Modell auf Sockel	FS1125140	FS1125240	FS1125340	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 400 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500	
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	348 x 398 x 480	348 x 398 x 480	348 x 398 x 480	
Preis in €	550,-	1019,-	1408,-	

## Schließfachschrank - 6 Fächer übereinander

Ausführung				
Fächer übereinander / Fächeranzahl	1-abteilung 6/6	2-abteilung 6/12	3-abteilung 6/18	4-abteilung 6/24
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>300 / 32 kg</b>	<b>300 / 60 kg</b>	<b>300 / 96 kg</b>	<b>300 / 125 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1126130	FS1126230	FS1126330	FS1126430
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 300 x 500	1950 x 600 x 500	1950 x 900 x 500	1950 x 1200 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	290 x 298 x 480	290 x 298 x 480	290 x 298 x 480	290 x 298 x 480
Preis in €	541,-	1006,-	1400,-	1795,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>350 / 34 kg</b>	<b>350 / 67 kg</b>	<b>350 / 100 kg</b>	<b>350 / 130 kg</b>
Modell auf Sockel	FS1126135	FS1126235	FS1126335	FS1126435
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 350 x 500	1950 x 700 x 500	1950 x 1050 x 500	1950 x 1400 x 500
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	290 x 348 x 480	290 x 348 x 480	290 x 348 x 480	290 x 348 x 480
Preis in €	562,-	1046,-	1467,-	1881,-
Abteilbreite in mm / Gewicht	<b>400 / 36 kg</b>	<b>400 / 72 kg</b>	<b>400 / 108 kg</b>	
Modell auf Sockel	FS1126140	FS1126240	FS1126340	
Außen Höhe x Breite x Tiefe in mm	1950 x 400 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500	
Fachinnenmaß Höhe x Breite x Tiefe in mm	290 x 398 x 480	290 x 398 x 480	290 x 398 x 480	
Preis in €	586,-	1095,-	1533,-	

\*Bei Anlieferungsmöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos. Farben siehe Seite 155.

Nur auf Sockel lieferbar. 8 und 10 Fächer übereinander auf Anfrage!

# Hier brennt nichts an. Der Feuerwehrschränk Iotthelm.



FW 1300340



FW 2227230

## Wenn's wirklich schnell gehen muss.

Beim „feuerrotten“ Feuerwehrschränk hat Funktionalität oberste Priorität, denn hier gilt der Leitsatz „schnell wie die Feuerwehr“: Alle notwendigen Utensilien sind griffbereit verstaut und binnen Sekunden verfügbar. Keine hervorstehenden Ecken und Kanten behindern den Zugriff.

### Fakten & Vorteile

- Wahlweise auf einem allseitig geschlossenen Sockel oder 4 Stahlblechfüßen

- 1-5 Abteile, Abteilleite 300, 350 oder 400 mm
- Schrankboden glatt, ohne vorstehende Kanten, daher leicht zu reinigen
- Helmhalter aus Stahlrohr und einer allseitig geschlossenen Kugelkalotte auf dem Dach jedes Abteils, so dass ein Verhaken der Helmbelederung ausgeschlossen ist
- Je Abteil mit einem fest eingebauten Hutboden sowie 1 Metall-Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff
- Optional je Abteil mit verschließbaren Wertfach (serienmäßig mit Sicherheits-

- Zylinderschloß inkl. 2 Schlüsseln)
- Optional je Abteil mit offenem Helmeinschubfach. Ein Verhaken der Helmbelederung ist auch hier ausgeschlossen
- Optionales Zubehör (auf Anfrage):
  - Haken für Feuerwehrgurt
  - Schuhschale aus Kunststoff
  - Briefeinwurfschlitz bei Schrank mit Wertfach
  - Schuhrost verzinkt

### Feuerwehrschränk ohne Türen mit Kugelkalotte

Ausführung					
(Vignetten zeigen hier Modelle auf Füßen)	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
Abteilleite mm	300	300	300	300	300
Modell auf Sockel	FW1200130	FW1200230	FW1200330	FW1200430	FW1200530
Modell auf Füßen	FW2200130	FW2200230	FW2200330	FW2200430	FW2200530
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	2000/1800 x 300 x 500	2000/1800 x 600 x 500	2000/1800 x 900 x 500	2000/1800 x 1200 x 500	2000/1800 x 1500 x 500
Gewicht Schrank	23 kg	45 kg	69 kg	90 kg	112 kg
Preis in €	194,-	305,-	450,-	622,-	760,-
Abteilleite mm	350	350	350	350	
Modell auf Sockel	FW1200135	FW1200235	FW1200335	FW1200435	
Modell auf Füßen	FW2200135	FW2200235	FW2200335	FW2200435	
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	2000/1800 x 350 x 500	2000/1800 x 700 x 500	2000/1800 x 1050 x 500	2000/1800 x 1400 x 500	
Gewicht Schrank	24 kg	48 kg	73 kg	96 kg	
Preis in €	226,-	359,-	526,-	806,-	
Abteilleite mm	400	400	400	400	
Modell auf Sockel	FW1200140	FW1200240	FW1200340	FW1200440	
Modell auf Füßen	FW2200140	FW2200240	FW2200340	FW2200440	
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	2000/1800 x 400 x 500	2000/1800 x 800 x 500	2000/1800 x 1200 x 500	2000/1800 x 1600 x 500	
Gewicht Schrank	27 kg	53 kg	80 kg	107 kg	
Preis in €	255,-	408,-	604,-	992,-	

### Feuerwehrschränk ohne Türen mit Wertfach und Kugelkalotte

Ausführung					
(Vignetten zeigen hier Modelle auf Füßen)	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig	5-abteilig
Abteilleite mm	300	300	300	300	300
Modell auf Sockel	FW1227130	FW1227230	FW1227330	FW1227430	FW1227530
Modell auf Füßen	FW2227130	FW2227230	FW2227330	FW2227430	FW2227530
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	2000/1800 x 300 x 500	2000/1800 x 600 x 500	2000/1800 x 900 x 500	2000/1800 x 1200 x 500	2000/1800 x 1500 x 500
Gewicht Schrank	24 kg	46 kg	70 kg	91 kg	113 kg
Preis in €	204,-	326,-	489,-	661,-	810,-
Abteilleite mm	350	350	350	350	
Modell auf Sockel	FW1227135	FW1227235	FW1227335	FW1227435	
Modell auf Füßen	FW2227135	FW2227235	FW2227335	FW2227435	
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	2000/1800 x 350 x 500	2000/1800 x 700 x 500	2000/1800 x 1050 x 500	2000/1800 x 1400 x 500	
Gewicht Schrank	25 kg	49 kg	74 kg	97 kg	
Preis in €	239,-	380,-	565,-	843,-	
Abteilleite mm	400	400	400	400	
Modell auf Sockel	FW1227140	FW1227240	FW1227340	FW1227440	
Modell auf Füßen	FW2227140	FW2227240	FW2227340	FW2227440	
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	2000/1800 x 400 x 500	2000/1800 x 800 x 500	2000/1800 x 1200 x 500	2000/1800 x 1600 x 500	
Gewicht Schrank	28 kg	54 kg	81 kg	108 kg	
Preis in €	271,-	433,-	638,-	1026,-	

### Feuerwehrschränk ohne Türen mit Helmeinschubfach

Ausführung				
(Vignetten zeigen hier Modelle auf Sockel)	1-abteilig	2-abteilig	3-abteilig	4-abteilig
Abteilleite mm	400	400	400	400
Modell auf Sockel	FW1300140	FW1300240	FW1300340	FW1300440
Modell auf Füßen	FW2300140	FW2300240	FW2300340	FW2300440
Außen Höhe x Breite x Tiefe mm	1950 x 400 x 500	1950 x 800 x 500	1950 x 1200 x 500	1950 x 1600 x 500
Gewicht Schrank	27 kg	53 kg	80 kg	107 kg
Preis in €	268,-	419,-	613,-	999,-

\*Bei Anlieferungsmöglichkeit auf normalen Wegen, ebenerdig, stufenlos. Standardfarbe feuerrot RAL 3000



## Patientenfahrwagen carri wire

Mobiler Drahtkleiderschrank für die flexible Verlegung von Patienten innerhalb eines Krankenhauses, mit großzügigem Stauraum, der in einem Holz-Korpusmöbel Platz findet (Europäisches Patent EP 0 529 524). Die Ausstattung des Fahrwagens ist variabel. **Auf Wunsch fertigen wir die für Ihren Bedarf zutreffenden Wagenmaße.**

### Fakten & Vorteile:


- Bei Verlegung eines Patienten erübrigt sich zeitraubendes Umräumen. Der Schrank „zieht einfach mit um“.
- Verwindungsfestes Drahtgestell, verschweißt und verschraubt
- Bspw. großes Wertfach mit 2 Schlüsseln, Hutboden, Kleiderstange, 3 Ablagefächer
- 4 Rollen Ø 60 mm, feststellbar für sicheren Stand
- Hochwertige Beschichtung in reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage



Rausziehen, umziehen, einschieben – so einfach geht's.



Der stabile Patientenfahrwagen carri wire aus verwindungsfestem Drahtgestell erleichtert die Patientenverlegung im Krankenhaus wesentlich.

Drahtkleiderschrank	
<b>Ausführung</b>	
<b>Modell</b>	<b>DKLS</b>
Höhe ca. mm	1750
Breite ca. mm	650
Tiefe ca. mm	520
<b>Preis in €</b>	1590,-

## Patientenfahrwagen carri steel



Mobiler Kleiderschrank aus form- und farbflexiblem Werkstoff Stahl, der in einem Holz-Korpusmöbel Platz findet.

### Fakten & Vorteile:


- Stahlkorpus, verschweißt und verschraubt, ohne Türen
- Mit Lüftungsschlitzen und Griffmulden
- Großes Wertfach elektronisch verschließbar per Key Card
- Kleiderstange und 3 Ablagefächer
- 4 Rollen Ø 60 mm, 2 Rollen feststellbar
- Hochwertige Beschichtung in reinweiß RAL 9010, andere Farben auf Anfrage



Der stabile Patientenfahrwagen carri steel aus Stahl erleichtert die Patientenverlegung im Krankenhaus wesentlich.



Elektronisch verschließbares Wertfach mit Key Card

Stahlkleiderschrank	
<b>Ausführung</b>	
<b>Modell</b>	<b>SKLS</b>
Höhe ca. mm	1940
Breite ca. mm	470
Tiefe ca. mm	540
<b>Preis in €</b>	2190,-

# Der Umweltschrank PSM / PSMV für wassergefährdende Stoffe.



PSMV 4



PSM 3/10

Der stabile Stahlschrank für die vorschriftsmäßige Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe WKG 1-3, auch als „Pflanzenschutzmittelschrank“ bekannt.

### Fakten & Vorteile

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse
- Dicht verschweißte Wannenhöden aus 1 (PSM) bzw. 3 mm (PSMV) Stahl, verzinkt, 60 mm hoch, mit je 20 bzw. 23,5 l Auffangvermögen
- Je Wannenhöden bis zu 75 kg belastbar
- 4 verstellbare Fußgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (PSM/V 4 + 5)
- Schrankrückwand mit Lochungen zur Entlüftung (PSM/V 4 + 5)
- Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung
- Dreiriegelverschluß mit Drehzylinder-Sicherheitschloß
- Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten geeignet
- Inkl. Magnettasche für DIN A5
- Farbe: Korpus und Türen lichtgrau RAL 7035
- Andere Farben auf Anfrage
- Lieferung frei Haus, verpackt auf Palette



Fußgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (PSM/V 4 und PSM/V 5)



Rückwand mit Lochungen zur Entlüftung (PSM/V 4 und PSM/V 5)



Wannenhöden mit Aushebesicherung (Alle Typen)



Umweltschrank						
<b>Ausführung</b>						
	< 100 kg Gefahrstoffe <b>PSM 3/10</b>	> 100 kg Gefahrstoffe <b>PSMV 3/10</b>	< 100 kg Gefahrstoffe <b>PSM 4</b>	< 500 kg Gefahrstoffe <b>PSMV 4</b>	< 100 kg Gefahrstoffe <b>PSM 5</b>	< 500 kg Gefahrstoffe <b>PSMV 5</b>
<b>Modell</b>						
Außentiefe mm	420	420	420	420	500	500
Höhe x Breite mm	1016 x 950	1016 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950	1950 x 950
<b>Wannenhöden</b>						
Belastung kg/Liter	2	2	4	4	4	4
Farbe (RAL)	Korpus Türen					
<b>Preis in €</b>	360,-	430,-	590,-	690,-	620,-	740,-
<b>Zusätzlicher Wannenhöden</b>						
<b>Modell</b>	<b>WB 4</b>	<b>WBV 4</b>	<b>WB 4</b>	<b>WBV 4</b>	<b>WB 5</b>	<b>WBV 5</b>
<b>Preis in €</b>	40,-	59,-	40,-	59,-	43,-	66,-



Wannenzulassung der PSMV:  
TüV nach StawaR (ÜHP)

Wannenzulassung der PSM:  
Bauartzulassung (Allgemeine  
bauaufsichtliche Zulassung)

## Der Medikamentenschrank MSS.



MSS 4/08

So lagern Sie Medikamente sicher, vorschriftsmäßig, geschützt vor umweltschädlichen Einflüssen und unberechtigtem Zugriff.

### Fakten & Vorteile

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse
- Fachböden aus verzinktem Stahl
- Je Boden bis zu 50 kg belastbar
- Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung
- Dreiriegelverschluß mit Drehzylinder-Sicherheitschloß
- Farbe: Korpus und Türen lichtgrau RAL 7035
- Andere Farben auf Anfrage

Wandschrank	
Für ungekühlte Medikamente	
<b>Modell</b>	<b>MSS 4/08</b>
Außentiefe mm	280
Höhe x Breite mm	820 x 680
<b>Fachböden</b>	<b>3</b>
Belastung	50 kg
Farbe (RAL)	Korpus Türen
	lichtgrau 7035 lichtgrau 7035
<b>Preis in €</b>	271,-
<b>Zusätzlicher Fachboden</b>	
<b>Modell</b>	<b>FB 4/08</b>
<b>Preis in €</b>	11,-

# Zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten: die Sicherheitsschränke Typ 90.



Classic one XL



Classic M

## NEU: Einhand-Flügelürentechnik

Die Türen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand über einen Handgriff zeitgleich öffnen.



Red-Box	
für Sicherheits- und Servicedokumente	128,-
<b>Preis in €</b>	
Farben Korpus	Farben Front
Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035
Lichtgrau RAL 7035	Zinkgelb RAL 1018

## Safety first!

### Sicherheit kombiniert mit höchstem Bedienkomfort und Qualität.

Sie wollen Ihre Gefahrstoffe sicher und vorschriftenkonform lagern? Die Sicherheitsschränke Classic M und CLASSIC one XL erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Die CLASSIC line verbindet Sicherheit für Mensch und Umwelt, permanente Verfügbarkeit, geringe Folgekosten, hohe Funktionalität mit höchstem Komfort.

### Abluftsysteme

Die ATEX-konformen Abluftsysteme gibt es mit und ohne Überwachungsfunktion. Die Abluftsysteme dienen zur Lüftung und Überwachung der Belüftung von Sicherheitsschränken. Sie sind leicht montierbar durch die steckerfertige Ausführung. Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL 7035 lichtgrau.

### Abluftüberwachung mit Ventilator

- Luftstromsensor überwacht die tatsächliche Abluftgeschwindigkeit - komplettes Lüftungssystem des Schrankes wird überwacht
- Optische und akustische Alarmgebung beim Unterschreiten der eingestellten Abluftgeschwindigkeit
- 2 potentialfreie Kontakte (24V/2A) zur Signalgebung an eine externe Leitzentrale
- Interner Akku puffert bei Stromausfall für 2 Stunden die Überwachungssysteme
- Ventilatoren nach DIN EN 14986

### Entlüftungsaufsätze mit Ventilator

- Entlüftungsaufsätze mit integriertem Ventilator. Die Entlüftungsaufsätze sind ohne Überwachungsfunktion der Abluft

### Filteraufsatz mit Ventilator

- Überwachung der gefilterten Luft
- Der gereinigte Luftstrom wird in die Raumluft abgegeben
- 2 Aktivkohlefilter für nahezu 100%ige Filterung
- Zusätzlicher Partikelfilter nach DIN EN 779



Abluftüberwachung und Entlüftungsaufsätze mit Ventilator



Filteraufsatz mit Ventilator



Sicherheitsschrank		
	Classic M	Classic one XL
<b>Modell</b>	Typ 90 K	Typ 90 G
Außenmaße B x T x H mm	595 x 595 x 1995	1195 x 595 x 1995
Innenmaße B x T x H mm	499 x 446 x 1830	1099 x 446 x 1995
Leergewicht kg	286	469
<b>Ausstattung</b>		
Wannenböden	3	3
Auffangwanne mit Lochblech	1	1
<b>Preis in €</b>		
Korpus grau/Türen gelb	3295,-	4165,-
Korpus grau/Türen grau	3295,-	4165,-

### Fakten & Vorteile

- Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch anerkannte Prüfinstitute MPA, TÜV Süd
- TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm)
- Klassifizierung Typ 90 (Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten) gemäß DIN EN 14470-1
- Tragfähigkeit je Wannenboden bei gleichmäßig verteilter Last ca. 75 kg
- Flügelüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech, wahlweise in zinkgelb RAL 1018 oder lichtgrau RAL 7035
- Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten
- Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035

### Abluftüberwachung mit Ventilator (AÜV)

B x T x H mm	320 x 290 x 270
Manschette mm	75
Spannung/Frequenz V/Hz	230/50
Geräuschpegel Lp5A	3m/27
<b>Preis in €</b>	2556,-

### Entlüftungsaufsatz mit Ventilator (EAV)

B x T x H mm	320 x 290 x 270
Manschette ø mm	75
Spannung/Frequenz V/Hz	230/50
Geräuschpegel Lp5A	3m/34
<b>Preis in €</b>	1563,-

### Abluftüberwachung mit Filteraufsatz (AÜF)

B x T x H mm	530 x 440 x 270
Manschette ø mm	75
Spannung/Frequenz V/Hz	230/50
Geräuschpegel Lp5A	3m/34
<b>Preis in €</b>	4415,-

# Gerüstet für Hobby mit Munitions-, Jagd- und Anglerschrank.



MS L 3/19

## Munitionsschrank\* Groß & Klein

Der Schrank für die sichere und gesetzeskonforme Lagerung von Munition.  
\*Bitte beachten Sie dazu auch die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

**Der „Große“ MS L 3/19**  
Maße: H X B X T 1950 x 950 x 420 mm

- Fakten & Vorteile**
- 3-Riegel-Sicherheitsverschluss
  - Stabiles, verschweißtes Gehäuse komplett aus Stahl
  - Innenausstattung: 4 Fachböden verzinkt, bis 65 kg belastbar
  - Farbe: chromoxydgrün RAL 6020



MS 3/10

**Der „Kleine“ MS 3/10**  
Maße: H X B X T 1016 x 950 x 420 mm

- Fakten & Vorteile**
- 3-Riegel-Sicherheitsverschluss
  - Stabiles, verschweißtes Gehäuse komplett aus Stahl
  - Innenausstattung: 2 Fachböden verzinkt, bis 65 kg belastbar
  - Farbe: chromoxydgrün RAL 6020

## Jagdschrank

Ob Munition\*, Jagdmesser, Mantel oder Feldsitz - alles ist sicher unter Verschluss, ordnungsgemäß verstaut und steht griffbereit zur Verfügung.

- Fakten & Vorteile**
- Maße H X B X T 1950 x 950 x 500 mm
  - Rückwand mit Lüftungsschlitzen
  - 3-Riegel-Sicherheitsverschluss
  - Stellgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  - Innenausstattung: Hutboden, Garderobenfach links, 3 Fachböden rechts
  - optional mit Schließfach oder Schuhablage
  - Farbe: resedagrün RAL 6011



## Anglerschrank

Für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung aller Angelutensilien wie Ruten, Kescher, wetterfeste Kleidung etc.

- Fakten & Vorteile**
- Maße H X B X T 1950 x 950 x 500 mm
  - Rückwand mit Lüftungsschlitzen
  - 3-Riegel-Sicherheitsverschluss
  - Stellgleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  - Innenausstattung: Hutboden, Garderobenfach links, 3 Fachböden rechts
  - optional mit Schließfach oder Schuhablage
  - Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010



Fachlast Schranklast  
frei Verwendung bis 65 kg bis 500 kg  
10 Jahre Garantie

	Munitionsschrank „Groß“	Munitionsschrank „Klein“	Jagdschrank	Anglerschrank
<b>Ausführung</b>				
<b>Modell</b>	MS L 3/19	MS 3/10	JS 5**	AS 5**
<b>Außenmaße</b>	1950 x 950 x 420	1016 x 950 x 420	1950 x 950 x 500	1950 x 950 x 500
<b>Höhe x Breite x Tiefe mm</b>	346,-	320,-	651,-	651,-
<b>Preis in €</b>				
<b>Zusatzausstattung</b>				
Schließfach	-	-	JS 5 SF	AS 5 SF
<b>Preis in €</b>			199,-	199,-
Schuhablage/Metall	-	-	JS 5 AM	AS 5 AM
<b>Preis in €</b>			59,-	59,-
Schuhablage/Kunststoff	-	-	JS 5 AK	AS 5 AK
<b>Preis in €</b>			15,-	15,-
Fachboden	MS L 3/19 FB	MS 3/10 FB	JS 5 FB	AS 5 FB
<b>Preis in €</b>	22,-	22,-	20,-	20,-

\*\*Andere Farben auf Anfrage!

Sie wollen ein grundsolides und preiswertes Büro?  
Kein Problem, hier ist es: unser „Meisterbüro“!

**Komplettpreis**  
**€ 989,-**  
(ohne Stuhl)



Über „kurz“ oder „lang“ führt am  
Meisterbüro kein Weg vorbei:  
kurz ist die Lieferzeit (2 Wochen),  
lang unsere Garantie (10 Jahre).

#### Schreibtisch „line“ L182

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 720 x 1600 x 800  
(Details siehe Seite 40/41)

#### Rollcontainer „master cube“ BCL 98FK AF1-3E-3E-3E

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 558 x 436 x 788  
(Details siehe Seite 48/49)

#### Flügeltürenschränk MKST-SLV

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe mm 1950 x 950 x 420  
(Details siehe Seite 153)

Drehstühle ab Seite 52.

Hier stimmen Preis, Leistung und  
Lieferzeit! Mehrzweckschränk MKST-SLV.



#### Fakten & Vorteile

- Universalschränk mit Flügeltüren
- Zeitlos schönes Design
- Grundsolide Langzeit-Qualität
- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Multifunktional einsetzbar
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- Türöffnungswinkel ca. 135°
- Dreiriegelverschluss mit Drehzylinder-Sicherheitschloß
- Verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- Hochwertige Beschichtung
- Nicht gleichschließend
- Geänderte Schloßausführung

#### Mehrzweckschränk

##### Ausführung



2 Flügeltüren  
4 Fachböden

##### Modell

Außen Höhe x Breite mm	1950 x 950
Innen Höhe x Breite mm	1800 x 945
Außen/Innen Tiefe mm	420/380
Gewicht Schränk	56 kg
Belastung je Fachboden max ... kg	50 kg
<b>Preis in €</b>	324,-

#### Zubehör

##### für Schränktyp

Fachboden  
**Preis in €**

**MKST-SLV**  
Bestell-Nr.  
**77902609**  
17,-

#### Farben

Korpus	Fronten
RAL 7035	RAL 7035
RAL 7035	RAL 5010
RAL 7035	RAL 5007

# Farben und Dekore.

## Lackfarben – Farbgruppe 1 für Stahlmöbel (Korpus/Front)



Signalgelb RAL 1003    Hellelfenbein RAL 1015    Schwefelgelb RAL 1016    Rapsgelb RAL 1021    Verkehrsorange RAL 2009



Feuerrot RAL 3000    Rubinrot RAL 3003    Bordeauxviolett RAL 4004    Verkehrspurpur RAL 4006    Ultramarinblau RAL 5002



Saphirblau RAL 5003    Brillantblau RAL 5007    Enzianblau RAL 5010    Lichtblau RAL 5012    Resedagrün RAL 6011



Schilfgrün RAL 6013    Gelbgrün RAL 6018    Minttürkis RAL 6033    Anthrazitgrau RAL 7016\*    Sand U 184



Kieselgrau RAL 7032    Lichtgrau RAL 7035\*    Weißaluminium RAL 9006\*    Reinweiß RAL 9010\*    Graphitschwarz RAL 9011\*


\*Tischgestell: modul 2000: RAL 7016, 9006, 9011  
liberto solo: RAL 7016, 9006, 9010, 9011  
line: alle o.g. Lackfarben

Fett = RAPID  
Lieferzeit ab ca. 2 Wochen Die Lieferzeit ist farb-  
und produktabhängig! Bitte fragen Sie an.

## Für Großraumschränke (Seite 102/103) sowie Garderoben-, Schließfach- und Feuerwehrschränke (Seite 128 - Seite 143).



Beige RAL 1001    Feuerrot RAL 3000    Lichtblau RAL 5012    Resedagrün RAL 6011    Silbergrau RAL 7001



Anthrazitgrau    Kieselgrau    Lichtgrau    Sepiabraun    Tiefschwarz

## Dekore Schreibtischplatten, Abdeckplatten Container und Schränke sowie Umleimer (ABS-Kante)




Lichtgrau    Ahorn    Eiche Lorca    Buche D 382    Seon Buche R 5165



Kirsche Havanna    Kirschbaum    Nussbaum M 4462    Weiß K 106

## Weitere Umleimer




Multiplex Buche    Multiplex schwarz/weiß


# Dekore und Stoffe

## Dekor für Klapp-, Besprechungstisch con ferenzia

### Farbgruppe 1



Weiß W044



Lichtgrau C456



Buche rot NA 35

### Farbgruppe 2



Ahorn NA 85



Buche hell N842

## Stoffe für Sitzmöbel

### bonito Stuhlprogramm



1 Schwarz



2 Schwarz



3 Leder Chfesssel

### 1 bonito 10 M / MAL Drehstuhl zerlegt

**Zusammensetzung:** 100% Polypropylen  
**Gewicht:** 330 g lfd. Meter +/- 5%  
**Lichtechtheit:** 6+ (BS 1006/1990)  
**Reibechtheit:** Nass: 4, Trocken: 4 (BS 1006)  
**Scheuerfestigkeit:** 40.000 +/- 5.000 Scheuertouren Martindale  
**Feuersicherung:** EN1021 -1: 1994 / EN1021 - 2: 1994  
**Anmerkung:** Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

### 2 bonito 12 M / MAL Drehstuhl montiert und Besucherstuhl 01 AL sowie Freischwinger 02 AL


**Zusammensetzung:** 100% PL FR Trevira CS  
**Gewicht:** 440 g lfd. Meter +/- 5%  
**Lichtechtheit:** 5+/- 1 (EN ISO 105)  
**Reibechtheit:** Nass: 4+/-1, Trocken: 4+/-1 (EN ISO 105 X12)  
**Scheuerfestigkeit:** 55.000+/- 5.000 Scheuertouren Martindale  
**Feuersicherung:** EN1021 Teil 1-2, D: B1 DIN 4102, GB: BS 5852 Crib n°5 in Kombination mit CMHR 35 Schaumstoff, USA: Calif. Bull. 117 Sektion E, Teil 1, M1 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.  
**Anmerkung:**

### 3 bonito 20MALD2 Chfesssel

**Zusammensetzung:** echtes Leder (V60-V67)  
**Herkunft:** Europäische Rinderhäute  
**Stärke:** 1,4 / 1,6 mm  
**Gerbung:** Chrom  
**Färbung:** Anilin  
**Lichtfestigkeit:** Minimum 3  
**Reibechtheit:** Nass: 150, Trocken: 1.000  
**Dauerbiegeprüfung:** 30.000 Touren  
**Feuersicherung:** BS 5852-1

**Zusammensetzung:** 100% Polyester/Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe  
**Gewicht:** 510 g/lfd. Meter  
**Breite:** 140 cm  
**Scheuerfestigkeit:** 130.000 Martindale Scheuertouren EN ISO 12947-2:1999 und 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)  
**Feuersicherung:** EN 1021 - 1:2:2006 mit 35 kg/m<sup>2</sup> CMHR foam Calif. Tech. Bull. 117 Önorm B3825 B1/Q1  
**Lichtechtheit:** 5 (EN ISO 105 - B02:2002 method 2)

### alerto und economy / Stoffgruppe 1a: Fighter



Wiesen-Grün



Orange



Rot



Blau



Anthrazit




Schwarz



Gelb



Rot



Braun




Meer-Blau



Anthrazit




Schwarz




Lobster



Panama



Nicobar



Ocean



Bonaire



Havana



Black



Anthracite



Bright Red

### alerto und economy / Stoffgruppe 2: Atlantic

**Zusammensetzung:** 100% Polyester/Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe  
**Gewicht:** 530 g/lfd. Meter  
**Breite:** 150 cm  
**Scheuerfestigkeit:** 80.000 Martindale Scheuertouren EN ISO 12947-2 und 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)  
**Feuersicherung:** EN 1021 - 1&2 Calif. Tech. Bull. 117 sec. E. Önorm B3825 / A 3800 P1 - B1/Q1 5 (EN ISO 105 - B02)  
**Lichtechtheit:**

### Loungemöbel rivo und vive (für alerto auf Anfrage) / Stoffgruppe 1: Xtreme Plus

**Zusammensetzung:** 100% Xtreme FR®/Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe  
**Gewicht:** 285g/m<sup>2</sup> +/- 5% (400 g/lfd. Meter +/- 5%)  
**Breite:** 140 cm +/- 2% ohne Webkante  
**Scheuerfestigkeit:** 100.000 Martindale Scheuertouren, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)  
**Feuersicherung:** DIN 4102 B1 EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest) EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest) BS 7176 : 2007 Low Hazard BS 5852 : 2008 Section 4, Ignition Source 5 BS 7176 : 2007 Medium Hazard CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77 - Class 1 NF - P - 92 - 503 M1 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab  
**Anmerkung:** 6 (ISO 105 - B02:1999)  
**Lichtechtheit:**



White

### Loungemöbel rivo und vive (für alerto auf Anfrage) / Leder

**Zusammensetzung:** Leder A (Style Collection)  
**Stärke:** 0,9 - 1,0 mm  
**Lichtechtheit:** Minimum 5 Blue Scale (BS EN ISO 105-B02: 1999)  
**Reibechtheit:** Nass: 250, Trocken: 500  
**Dauerbiegeprüfung:** 50.000 Touren

### Beiztöne für Mehrzweckstühle economy




Zitronengelb  
RAL 1012



Karminrot  
RAL 3002



Brillantblau  
RAL 5007



Patinagrün  
RAL 6000



Buche natur

## Durchdachte Funktionalität.

### Für mehr Wirtschaftlichkeit in Büro, Betrieb und Lager.

#### Noch mehr Auswahl.

Dass dies mehr als nur Worte sind, beweist Ihnen Mauser Trade im aktuellen Katalog. Hier finden Sie Produkte für jede Branche und für jeden Unternehmensbereich.

In fast allen erdenklichen Farben und Materialien – wie zum Beispiel die berühmten Stahlschränke oder die mit speziellem Know-how gefertigten verfahrbaren Archivregale – ganz wie es gebraucht wird. Und immer wie's gefällt. Denn die Einrichtungs-elemente sind funktionsgerecht bis ins Detail und zeitlos-klassisch im Design. Dass Mauser Trade dabei auch an Ihre Zukunft denkt, ist selbstverständlich, denn die Elemente sind variabel. Umbauen, ausbauen, nachrüsten – Veränderungen sind mit wenigen Handgriffen machbar.



## Mauser Trade

Eine Marke der Mauser Einrichtungssysteme

Was mit der Entwicklung der weltbekannten Mauser Stahlrohrmöbel in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts begann, setzt sich im 21. Jahrhundert fort. Mauser Einrichtungssysteme verbindet Tradition und Erfahrung mit den Anforderungen an zeitgemäße Innenarchitektur und effizienter Prozessgestaltung. Nach der Ära der berühmten Rundform-Möbel und der Entwicklung der ersten Regalsysteme in den 50er Jahren ebnete Mauser mit der Fertigung von Systemmöbeln in den 80er Jahren den Weg in die Moderne. Diesen Weg setzen wir heute konsequent fort.

#### Möbel die mitdenken.

Als deutscher Hersteller und familiengeführtes Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe bietet Mauser Einrichtungssysteme ganzheitliche Einrichtungskonzepte und modulare Qualitätssysteme für Büro und Verwaltung, Pflege- und Sozialinstitutionen, Lager und Archiv.

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und Mitglied u. a. im:

- B.S.O. Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V.
- Rat für Formgebung - German Design Council
- Universal Design e.V.
- Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen.

Unsere Produkte sind hochwertig verarbeitet, verfügen über hohe Nutzen- und Designqualität. Fast alle Produkte sind GS-geprüft. Einige tragen das anerkannte Quality-Office-Siegel oder RAL-Gütezeichen (RAL-RG 614).



Wenn für Sie Qualität, Nachhaltigkeit und Kompetenz eine wichtige Basis darstellen, dann sind Sie der richtige Partner von Mauser Trade!