

Darstellung: Halogenlampe 10V 35W PK22s	Artikel-Nr.: 00847185	Dateiname: 00847185.dwg		gez.:	A.Friedrich	23.08.13
		Seite	100-1	9	7th fiedhorf	20.00.10
		Index	Datum	gepr.:	M.Hofmann	03.09.13
10V 35VV PRZZS		а		gepr.:		
		b		11011111		
		С		Maßstab: 1/1		[mm]

Eigentum von: Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH Nikolaus-Otto-Straße

orty of: Nikolaus-Otto-Straße
D-65582 Diez/Lahn
zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001

Tel.: 06432/9131-0 Fax: 06432/62069

E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de

Messspannung:	10V								
Messposition	parallel zur Photozellenachse 0-90°								
Lebensdauerposition									
Ein-Ausschalt-Zyklus									
Einzelheiten	Eine Stu	ınde alte	rn bei Neni	nspannung; zum Messen 2 Mir	n. einbrennen				
Eigenschaft	Wert	[]	Tol.	Spezifikation	Тур	AQL	Instruktionen		
Spannung	10	V							
Leistung	35	W	±10%						
Lichtstrom	525	lm	±10%						
Lichtausbeute	15,0	lm/W							
mittlere Lebensdauer	5000	h							
Sockel	PK22s	/							

Darstellung:	Darstellung:	Artikel-Nr.:	Dateiname: 00847185.dwg		gez.:	A.Friedrich	23.08.13
		Seite	100-2				
	Halogenlampe	00847185	Index	Datum	gepr.:	M.Hofmann	03.09.13
	10V 35W PK22s		а		gepr.:		
			b		<u>'</u>		, ,
					1		l [mm]

Eigentum von: property of: Speziallampenfabrik Dr. Fischer GmbH

Nikolaus-Otto-Straße D-65582 Diez/Lahn zertifiziert ISO 9001 und ISO 14001 Tel.: 06432/9131-0 Fax: 06432/62069

E-mail: info@dr-fischer-gmbh.de