


Interfacemoduuil - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



VARIOFACE-moduuil, met push-in-aansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerails NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 26

De afbeelding toont de 50-polige variant



Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356796651

Technische gegevens

afmetingen

breedte	57,1 mm
hoogte	75,8 mm
diepte	63 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Algemeen

max. toelaatbare bedrijfsspanning	60 V AC/DC
max. toelaatbare stroom (per kanaal)	1 A
aantal polen	26
statusindicatie	Nee
inbouwpositie	niet van invloed

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm
aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
adersoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Technische gegevens

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
Aansluitmethode	IDC/FLK-stiftconnector
aantal aansluitingen	1
aantal polen	26
rastermaat	2,54 mm

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	CSA
normen / bepalingen	IEC 60664
normen / bepalingen	DIN EN 50178
test-stootspanning	0,6 kV
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Toelatingen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

Toelatingsdetails

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Toelatingen

CSA ®	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

UL Recognized ⚡	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

cUL Recognized ⚡	
nominale spanning UN	125 V
nominale stroom IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	26-14

EAC EAC	
---------	--

EAC	
-----	--

cULus Recognized ⚡	
--------------------	--

Toebehoren

Systemkabel

VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M - 2318622



VIP-CAB-FLK26/0,14/1,0M - 2318635



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Toebehoren

VIP-CAB-FLK26/0,14/1,5M - 2318648



VIP-CAB-FLK26/0,14/2,0M - 2318651



VIP-CAB-FLK26/0,14/3,0M - 2318664



VIP-CAB-FLK26/0,14/4,0M - 2318677



VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M - 2318680



VIP-CAB-FLK26-0,14/... - 2318693



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Toebehoren

FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2299385



FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2299398



FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2299408



FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2299411



FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2299424



Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Toebehoren

FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2299437



FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299440



FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299453



FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299466



FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



klemmencodering niet gecodeerd

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

Toebehoren

UC-TM 4 - 0818111



UC-TM 6 - 0818085



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Afdruksysteem


BLUEMARK X1 - 5147777



Tekeningen

Interfacemoduul - VIP-3/PT/FLK26 - 2903791

schakelschema



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>